Unica - Interruptor 10 A conectado

Guía del usuario del dispositivo

Información sobre las características y las funciones de los dispositivos
03/2025

Información legal

La información proporcionada en este documento contiene descripciones generales, características técnicas o recomendaciones relacionadas con productos o soluciones.

Este documento no pretende sustituir a un estudio detallado o un plan de desarrollo o esquemático específico de operaciones o sitios. No debe usarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de los productos o las soluciones para aplicaciones de usuario específicas. Es responsabilidad del usuario realizar o solicitar a un experto profesional (integrador, especificador, etc.) que realice análisis de riesgos, evaluación y pruebas adecuados y completos de los productos o las soluciones con respecto a la aplicación o el uso específicos de dichos productos o dichas soluciones.

La marca Schneider Electric y cualquier otra marca comercial de Schneider Electric SE y sus filiales mencionadas en este documento son propiedad de Schneider Electric SE o sus filiales. Todas las otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Este documento y su contenido están protegidos por las leyes de copyright aplicables, y se proporcionan exclusivamente a título informativo. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro), para ningún propósito, sin el permiso previo por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no otorga ningún derecho o licencia para el uso comercial del documento o su contenido, excepto por una licencia no exclusiva y personal para consultarla "tal cual".

Schneider Electric se reserva el derecho de realizar cambios o actualizaciones con respecto a o en el contenido de este documento o con respecto a o en el formato de dicho documento en cualquier momento sin previo aviso.

En la medida permitida por la ley aplicable, Schneider Electric y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad u obligación por cualquier error u omisión en el contenido informativo de este documento o por el uso no previsto o el mal uso del contenido de dicho documento.

Tabla de contenido

Información de seguridad 4
Unica - Interruptor 10 A conectado 5
- Por su seguridad 5
- Acerca del dispositivo 6
- Instalación del dispositivo 6
- Quick Home Connect 7
  - Emparejamiento del interruptor inalámbrico con el conmutador del relé 8
  - Funcionamiento del conmutador de relé 8
  - Restablecimiento del dispositivo en Quick Home Connect 10
  - Indicaciones LED en Quick Home Connect 10
  - Solución de problemas en Quick Home Connect 10
- Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub 11
- Configuración del dispositivo 13
  - Ajuste de la localización del dispositivo 14
  - Configuración del comportamiento del indicador LED 15
- Uso del dispositivo 16
  - Encendido/apagado manual del dispositivo 16
  - Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación 16
  - Programación horaria 17
  - Momentos 19
  - Automatización 22
- Reinicio del dispositivo 28
- Indicación LED 29
- Datos técnicos 30

Cumplimiento 31
- Datos ambientales del producto 31
- Declaración CE de conformidad 31
- Marcas comerciales 32

Información de seguridad

Información importante

Lea estas instrucciones con atención y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de su instalación, puesta en marcha, reparación o mantenimiento. Es probable que los siguientes mensajes especiales aparezcan a lo largo del presente manual o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o llamar su atención con el propósito de proporcionarle información que aclare o simplifique un procedimiento.

Si se añade uno de estos símbolos a las etiquetas de seguridad «Peligro» o «Advertencia», se está indicando la existencia de un peligro eléctrico que podría provocar lesiones personales en caso de no seguir las instrucciones.

Este es el símbolo de alerta de seguridad y se utiliza para avisarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Acate todos los mensajes de seguridad que acompañen este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

⚠⚠PELIGRO

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

⚠ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría causar** la muerte o lesiones graves.

⚠ATENCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría causar** lesiones leves o moderadas.

AVISO

AVISO se utiliza para abordar prácticas no relacionadas con las lesiones físicas.

Unica - Interruptor 10 A conectado



NU5538xx

NU3538xx
NU3537xxW

Por su seguridad

⚠PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

La instalación eléctrica solo deben realizarla profesionales cualificados de forma segura. Los profesionales capacitados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:

- Conexión a redes de instalación.

- Conexión de varios dispositivos eléctricos.

- Tendido de cables eléctricos.

- Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Acerca del dispositivo

El interruptor de relé 10 A conectado (en adelante denominado ***conmutador***) es un dispositivo de pulsador que puede utilizarse para conmutar cargas LED, óhmicas, inductivas o capacitivas de forma manual o remota.

Opciones de control

Control de hogar: Para controlar el interruptor de relé a través de la aplicación Wiser, necesitará el .

Funcionamiento directo: el interruptor de relé se puede controlar en cualquier momento directamente desde el sitio. También puede conectar cualquier número de pulsadores convencionales.

Instalación del dispositivo

Consulte las instrucciones de instalación suministradas con este producto.

Consulte Interruptor de relé 10A conectado.

Quick Home Connect

Quick Home Connect es una solución de conectividad inalámbrica para los dispositivos Zigbee que no necesita un Hub/Gateway o una aplicación móvil. Quick Home Connect es el punto de partida para la automatización inalámbrica del hogar. Realiza funciones como control de conmutación, regulación y control de persianas utilizando el interruptor inalámbrico conectado (en lo sucesivo denominado interruptor inalámbrico) a través de una red Zigbee.

El **interruptor inalámbrico** es un interruptor de pulsador inalámbrico alimentado por batería que se utiliza para controlar dispositivos Zigbee (como regulador, persiana, interruptor y toma de corriente) dentro de la misma red Zigbee.

Limitaciones

- Quick Home Connect funciona solo como una solución de control de habitaciones.
- Con un interruptor inalámbrico de 1 tecla, no puede mezclar la iluminación con el control de persianas. Sin embargo, con un interruptor inalámbrico de 2 teclas, puede asignar una para la regulación/conmutación y la otra para el control de persianas, o viceversa.
- Esta solución no admite funciones de control remoto, uso de aplicaciones móviles ni programaciones horarias.

Emparejamiento del interruptor inalámbrico con el conmutador del relé

1. Retire la tecla basculante del interruptor inalámbrico.



2. Pulse brevemente el pulsador superior derecho 5 veces consecutivas con gran rapidez en el interruptor inalámbrico.

   El LED de estado parpadea en verde.



3. Pulse brevemente el pulsador del conmutador de relé 5 veces consecutivas con gran rapidez.

   El LED de estado parpadea en verde.



   La luz conectada al conmutador de relé parpadea unas cuantas veces. El LED de estado deja de parpadear en verde en el interruptor inalámbrico y el conmutador de relé. El conmutador de relé se puede controlar ahora con el interruptor inalámbrico.

Funcionamiento del conmutador de relé

Puede encender/apagar la luz con el interruptor inalámbrico emparejado.

Pulse brevemente el interruptor inalámbrico superior (∧+) o inferior (v-) (< 0,5 s) para encender/apagar la luz.


< 0,5 s

Restablecimiento del dispositivo en Quick Home Connect

Es necesario reiniciar los dispositivos en los siguientes escenarios:

- Desemparejar el dispositivo en Quick Home Connect:
- Consulte
  - Restablecimiento del interruptor inalámbrico
  - Restablecimiento del conmutador de relé

Cuando el reinicio se realiza correctamente, el interruptor inalámbrico y el dispositivo vuelven a los valores predeterminados de fábrica.

- Integración en el sistema Wiser
  - Si desea integrar los dispositivos en el sistema Wiser, restablezca todos los dispositivos en Quick Home Connect y consulte Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub.

Indicaciones LED en Quick Home Connect

Emparejamiento del dispositivo en Quick Home Connect

Acción del usuario	Indicación LED	Estado
Presione el pulsador 5 veces consecutivas con gran rapidez.	El LED parpadea en verde una vez por segundo.	El modo de emparejamiento se activa durante 60 segundos. Cuando se completa el emparejamiento, el LED deja de parpadear.

Solución de problemas en Quick Home Connect

Síntoma	Posible causa	Solución
El LED se muestra en ámbar en el dispositivo.	El emparejamiento no se ha completado y se han restablecido los valores predeterminados de fábrica.	Vuelva a emparejar el interruptor inalámbrico y el dispositivo. Consulte • Conmutador de relé, página 8
El interruptor inalámbrico no puede controlar el dispositivo de manera fiable.	El interruptor inalámbrico y el dispositivo están demasiado alejados el uno del otro.	Coloque el interruptor inalámbrico más cerca del dispositivo.
	El interruptor inalámbrico deja de estar emparejado.	Vuelva a emparejar el dispositivo. Consulte • Conmutador de relé, página 8
	La batería del interruptor inalámbrico está descargada.	Sustituya la batería del interruptor inalámbrico

Escenario	Procedimiento
Controle varios dispositivos con un solo interruptor inalámbrico.	Para controlar varios dispositivos con un solo interruptor inalámbrico, comience por emparejarlo con un dispositivo. A continuación, utilice el mismo interruptor inalámbrico para emparejarlo con dispositivos adicionales. **NOTA:** Puede emparejar hasta 7 dispositivos a un solo interruptor inalámbrico.
FLS de 1 tecla con dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente).	Empareje el interruptor inalámbrico con cualquiera de los dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente).
FLS de 2 tecla con dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente).	Empareje el interruptor inalámbrico izquierdo o derecho con cualquiera de los dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente). También puede emparejar otra tecla basculante del interruptor inalámbrico con otro dispositivo.

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Usando la aplicación Wiser Home, empareje su conmutador de relé con el **Wiser Hub** para acceder y controlar el conmutador de relé.

1. En la pantalla **Inicio**, toque .
2. Pulse **Dispositivos >** **> Luces >** **1 tecla > Siguiente**.
3. Pulse **Escanear código QR** y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.

   NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, toque **No encuentro el código QR correcto** para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

Si el código QR es incorrecto, aparece un mensaje **Código QR escaneado incorrecto**. Toque **No puedo escanear el código QR** y seleccione una de las siguientes opciones:

- **(A):** Introduzca la dirección MAC y el código de instalación, y a continuación, toque **Conectar**. La aplicación verificará si la dirección MAC y el código de instalación son válidos.
- **(B):** Pulse esta opción si no puede encontrar la dirección MAC y el código de instalación.



4. Toque **Siguiente**, pulse brevemente el botón 3 veces y asegúrese de que el LED parpadea en ámbar.



Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que el dispositivo está vinculado.

NOTA: Si el LED parpadea en verde y rojo, consulte las instrucciones pulsando el enlace **¿El LED parpadea en verde y rojo?**.

5. Pulse **Siguiente**, introduzca un nombre del dispositivo y asigne el dispositivo a una sala nueva o existente.

   El conmutador de relé ahora figura en la pestaña **Control** debajo de la pestaña **Todos** y **Habitación**.

Configuración del dispositivo

Con la app Wiser home puede configurar el dispositivo según sus preferencias.

1. En la pantalla **Inicio**, toque ⚙.
2. Pulse **Dispositivos > Luces > Conmutador de relé** para ir a la pantalla **Detalles del dispositivo**.

A	**Nombre del dispositivo**: Pulse para cambiar el nombre del dispositivo.
B	**Localización**: Pulse para asignar el dispositivo a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Consulte Ajuste de la localización del dispositivo, página 14 para obtener más detalles sobre cómo establecer la localización.
C	**Comportamiento del indicador LED**: Pulse para configurar el comportamiento del indicador LED del dispositivo según su preferencia. Consulte Configuración del comportamiento del indicador LED, página 15 para obtener información detallada sobre cada opción.
D	**Identificar**: Pulse para identificar el dispositivo. El LED de estado parpadea en rojo y los dispositivos de iluminación conectados parpadean en On/Off, una vez que se ha identificado correctamente el interruptor. Pulse **OK** cuando termine de identificar el dispositivo.
E	**Eliminar**: Pulse para eliminar el dispositivo del sistema. **NOTA:** • Al eliminar el dispositivo, el interruptor también se restablecerá. Tras el restablecimiento, el LED se vuelve de color ámbar, lo que indica que el interruptor está preparado para la vinculación. • Si se produce un problema durante el emparejamiento o el reinicio del interruptor, consulte la sección Reinicio del dispositivo, página 28
F	**Indicador Zigbee de potencia de señal**: El indicador de la potencia de señal Zigbee muestra la potencia de señal actual del dispositivo. • Buena señal (entre 0 y -54 dBm) • Señal normal (entre -54 y -79 dBm) • Señal deficiente (<-79 dBm) • Sin señal (el dispositivo está fuera de línea)

Ajuste de la localización del dispositivo

Puede cambiar la localización del dispositivo (como dormitorio, sala, comedor, etc.) usando la aplicación Wiser Home.

1. En la pantalla **Inicio**, toque .
2. Pulse **Dispositivos**, seleccione en la lista el dispositivo cuya localización desea cambiar.
3. Pulse **Ubicación** para abrir la página de ajustes.
4. En la página de ajustes, puede introducir **Nuevo nombre de habitación** (A) o seleccionar una habitación existente de la lista (B).



SUGERENCIA: Si el dispositivo ya está asignado, puede quitarlo de la habitación existente. Pulse **Eliminar de la habitación** (C).

5. Una vez que se hayan realizado los cambios, pulse **Enviar** (D).

Configuración del comportamiento del indicador LED

Con la aplicación Wiser Home, puede configurar el comportamiento del indicador LED en su dispositivo para identificar el estado del dispositivo.

1. En la pantalla **Inicio**, toque .
2. Pulse **Dispositivos > Luces**.
3. Seleccione el dispositivo que desea actualizar y pulse **Comportamiento del indicador LED**.

   NOTA: Si no puede encontrar la opción en su aplicación, restablezca el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica y realice el proceso de emparejamiento.
4. Seleccione una de las siguientes opciones según sus preferencias.

Encendido cuando se enciende	El LED se enciende cuando el dispositivo está encendido.
LED apagado cuando la alimentación está conectada	El LED se apaga cuando el dispositivo está encendido.
Siempre apagado	El LED permanece apagado todo el tiempo.
Siempre encendido	El LED permanece encendido todo el tiempo.

Uso del dispositivo

Encendido/apagado manual del dispositivo

Puede encender/apagar el dispositivo manualmente. El dispositivo proporciona alimentación a los dispositivos eléctricos conectados a él.
Pulse brevemente el botón pulsador una vez para encender/apagar el relé conmutador.



Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación

La aplicación Wiser Home le permite encender/apagar el conmutador de relé de forma remota.

Siga los pasos para encender o apagar el conmutador de relé usando la aplicación:

1. En la pestaña **Control**, toque **Todos** o Habitación en la que se encuentra el dispositivo.
2. Toque (A) para encender/apagar el interruptor del relé.

   SUGERENCIA: También puede encender o apagar el dispositivo cuando lo agrega a su **Favorito**. Para obtener más información sobre **Favorito**, consulte el tema **Administrar favoritos** en la Guía del usuario del sistema correspondiente.



NOTA: La pestaña **Control** no estará visible si solo tiene un dispositivo en el Sistema Wiser. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla **Inicio**.

Programación horaria

Puede configurar programaciones para especificar las horas a las que cambia el estado de un dispositivo.

Ajuste de una programación horaria

El conmutador de relé puede controlarse completamente mediante una programación horaria. Una vez configurada la programación horaria, el conmutador de relé funcionará a una hora determinada.

1. En la pantalla **Inicio**, toque .
2. Vaya a **Programaciones** y pulse para crear una programación horaria.
3. Introduzca el nombre de la programación horaria (A).
4. En el menú **TIPO**, seleccione **Luces** (B).
5. En el menú **SE APLICA A**, seleccione **Conmutador de relé** (C) de los dispositivos enumerados.
6. Pulse **Crear** para configurar eventos.



7. En el menú **EVENTOS**, seleccione un día y, a continuación, pulse para agregar un evento como **ESTADO** (luces encendidas/apagadas) y **CUÁNDO** (salida y puesta del sol o intervalo de tiempo específico).
8. Pulse **Definir** para guardar la programación horaria.

SUGERENCIA:

- Puede añadir varias programaciones horarias en función de sus necesidades. Seleccione los días, toque , establezca el estado de encendido/apagado y la hora.
- Puede copiar la programación horaria existente a otra o a los días que desee. Toque .
  - Toque **Programación horaria**, seleccione una programación existente y toque **Copiar**.
  - Toque **Día**, seleccione los días que desee asignar y toque **Copiar**.
- Cuando comience la programación horaria, podrá ver la **hora de finalización** en la pestaña **Control**, debajo del nombre del dispositivo.

Edición de una programación horaria

1. En la pestaña **Inicia**, toque **Automatizaciones** > **Programaciones**.
2. Pulse en la programación horaria que desea editar.
3. Al tocar **DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN HORARIA** podrá realizar las siguientes acciones:
   – Cambiar el nombre de la programación (A).
   – En el menú **Se aplica a** (B), puede seleccionar dispositivos de la lista o anular la selección de los que ya están seleccionados.



NOTA: Cuando se editan los cambios anteriores, la programación horaria se guarda automáticamente.

4. En el menú **EVENTOS** (C), puede realizar las siguientes acciones:
   – Pulse para actualizar un evento, como **ESTADO** (luces o nivel de regulación en %), **CUÁNDO** (salida y puesta del sol o intervalo de tiempo específico) y también puede eliminar un evento.
   – Pulse **Definir** para guardar la programación horaria.

Eliminación de una programación horaria

1. En la pestaña **Inicia**, toque **Automatizaciones** > **Programaciones**.
2. Pulse en la programación horaria que desea eliminar.
3. Toque **DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN HORARIA**, toque **Eliminar**, a continuación, seleccione **Aceptar**.

Momentos

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear momentos según sus necesidades.

Creación de un momento

1. En la pantalla **Inicio**, toque .
2. Vaya a **Momentos** y pulse para crear un momento.
3. Introduzca el nombre del momento (A).
   CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su momento tocando .
4. Toque **Añadir acciones** (B) para seleccionar la lista de dispositivos.



5. En el menú **Añadir acciones**, puede seleccionar los dispositivos (C).



6. Cuando haya seleccionado el dispositivo, pulse **Hecho**.

7. En la página **Creador de momentos**, pulse el dispositivo para configurar la condición. Por ejemplo, se trata de un conmutador de relé:
   – Pulse para encender (D) y pulse **Establecer** en la esquina superior derecha.

8. Después de configurar todas las condiciones, pulse **Guardar**.
   Una vez guardado el momento, se podrá ver en la pestaña de **Momentos**. Pulse en el momento para habilitarlo.

   SUGERENCIA:

   - Si desea ver los momentos creados en la pantalla **Inicio**, vaya a **Inicio** > > **Pantalla principal** > **Momentos**. Active el botón de alternancia para ver los momentos en la pantalla **Inicio**.
   - También puede reorganizar los momentos tocando **Editar** desde la pestaña Momentos de la pantalla de Inicio o tocando **Automatización** > **Momentos** > **Reordenar**.

Edición de un momento

1. En la pantalla **Inicio**, toque **Automatizaciones** .
2. Vaya a **Momentos**, localice el momento que desee editar y pulse .

3. En la página **Editor de momentos**, puede realizar los siguientes cambios:
   - Cambiar el icono .
   - Cambiar el nombre del momento.
   - Pulse en cada acción para cambiar los ajustes.
     - Para eliminar una acción, deslícela hacia la izquierda y a continuación, pulse (A) para eliminarla.
     - Pulse ⊕ **Añadir acciones** (B) para añadir una nueva acción.



4. Pulse **Guardar** para guardar los cambios.

Eliminación de un momento

1. En la pantalla **Inicio**, toque **Automatizaciones** .
2. Vaya a **Momentos**, localice el momento que desee eliminar y pulse .
3. En la página del editor de momentos, pulse **Eliminar** (A) y pulse **OK** (B).



Automatización

Una automatización le permite activar una acción automáticamente o a horas programadas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear automatizaciones según sus necesidades. Este ejemplo demuestra cómo funciona un dispositivo cuando se cumple la condición.

Creación de una automatización

1. En la pantalla **Inicio**, toque .
2. Vaya a **Automatización** y pulse para crear una automatización.
3. Introduzca un nombre de automatización (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones para activar una automatización.
   - **Todas las condiciones:** se deben cumplir todas las condiciones para activar una automatización.
   - **Cualquier condición:** Se debe cumplir cualquiera de las condiciones para activar una automatización.

     SUGERENCIA: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .

4. Toque **Añadir condiciones** (B) y seleccione una de las siguientes opciones (C):
   - **Cambio de estado del dispositivo** (seleccione el dispositivo): se activará una automatización según el estado del dispositivo, como la apertura de una persiana o la detección de movimiento por un sensor de movimiento.
   - **Modo Ausente** (activar o desactivar): El modo ausente también puede activar una automatización para encender las luces o cerrar la persiana, etc. Consulte el tema **Modo Ausente** en la Guía del usuario del sistema correspondiente.

     NOTA: Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.



   a. En este ejemplo, seleccionaremos **Cambio de estado del dispositivo** y elija un dispositivo para configurar la condición. A continuación, seleccionaremos el estado del dispositivo que activará la automatización, como el estado cerrado de una persiana de.



   b. Después de seleccionar el dispositivo, pulse **Establecer** en la esquina superior derecha.

      SUGERENCIA: Si quiere cambiar la condición, muévala hacia la izquierda y toque el icono de papelera. A continuación, agregue una nueva condición con los parámetros necesarios.

5. Para establecer su automatización en una hora específica, pulse **Cuándo > Añadir tiempo** y seleccione una de las siguientes (D):

   NOTA: Se pueden añadir 10 entradas de tiempo como máximo.

   – **Hora específica del día**: la automatización se activará a una hora específica del día, como por ejemplo al amanecer, al atardecer o a las 8:00 a.m.

   – **Periodo de tiempo**: la automatización se activará durante periodos como del amanecer al atardecer, del atardecer al amanecer o de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.





6. Para añadir una acción, pulse **Entonces > Añadir una acción** y seleccione una de las siguientes opciones (E):

   NOTA: Se pueden añadir 10 acciones como máximo.

   – **Controlar un dispositivo**: seleccione el dispositivo y establezca el estado del dispositivo que desee.

   – **Enviar notificación**: se le notificará si se cumple la condición.

   – **Activar un momento**: seleccione un momento para activarlo durante la automatización.

   – **Espera**: esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede establecer el tiempo de espera en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retrasar acciones en una automatización.



   a. En este ejemplo, seleccionaremos para **Controlar un dispositivo** y elija **Conmutador de relé** (F) como el dispositivo para desencadenar una acción.



   b. Configure el estado, como por ejemplo, girando el conmutador de relé Encendido/Apagado. A continuación, pulse **Establecer** situado en la esquina superior derecha



c. Pulse otra vez **Añadir una acción** y seleccione la opción **Espera**.

d. Desplácese por los minutos y ajuste el tiempo de espera a 1 minuto. A continuación, toque **Establecer** en la esquina superior derecha.

7. Pulse **Guardar**.

   La automatización guardada se muestra en la pestaña **Automatización**. Pulse el interruptor de alternancia (G) en la pestaña Automatización para activar/desactivar la automatización.



Edición de una automatización

1. En la pestaña **Inicio**, toque **Automatizaciones** .
2. Vaya a **Automatización** y pulse la automatización que desea editar.
3. En la página **Editar automatizaciones**, puede realizar los siguientes cambios:
   - Cambiar el icono .
   - Cambiar el nombre de una automatización.
   - Pulse en cada condición para cambiar los ajustes.
     - Para eliminar una condición, deslícela hacia la izquierda y, a continuación, pulse (A) para eliminarla.
     - Pulse ⊕ **Añadir condiciones** (B) para añadir una nueva condición.
   - Para cambiar el orden de las acciones, pulse en la opción **Después**, mantenga pulsada una acción y, a continuación, arrástrela y colóquela en la posición deseada.



4. Pulse **Guardar** , para guardar los cambios.

Eliminación de una automatización

1. En la pantalla **Inicio**, toque **Automatizaciones** .
2. En la pestaña **Automatización**, pulse la automatización que desee eliminar.

3. En la página **Editar automatización**, pulse **Eliminar automatización** (A), lea el mensaje de confirmación y pulse **OK** (B).



Reinicio del dispositivo

Puede restablecer manualmente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

Pulse el botón superior 3 veces (<0,5 s) y, a continuación, pulse el botón una vez (>10 s).
El LED parpadea en rojo después de 10 s y, a continuación, suelte el botón.

Al reiniciar correctamente, el LED deja de parpadear. Luego, el dispositivo se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.

NOTA: Tras el restablecimiento, el LED se vuelve de color ámbar, lo que indica que está preparado para el emparejamiento.



Indicación LED

Emparejamiento

Acción del usuario	Indicación LED	Estado
Accione el pulsador 3 veces	El LED parpadea en ámbar una vez por segundo.	El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Cuando se ha completado el emparejamiento, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

Restablecimiento

Acción del usuario	Indicación LED	Estado
Accione el pulsador 3 veces y manténgalo accionado una vez durante >10 s.	Después de 10 s, el LED parpadea en rojo.	El interruptor se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. El interruptor se restablece y el LED parpadea en verde durante unos segundos y, a continuación, permanece en ámbar.

Identificación del dispositivo

Indicación LED	Estado
El LED parpadea en rojo.	Los dispositivos conectados parpadean para indicar si están encendidos o apagados, una vez que se ha identificado correctamente el interruptor.

Modo de conexión diferente

Indicación LED	Estado
El LED parpadea en verde y rojo durante la vinculación.	El dispositivo está intentando conectarse a otro modo de conexión. Pulse brevemente el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado durante 20 segundos. Cuando el LED parpadee en rojo rápidamente, suelte el pulsador. 

Datos técnicos

Tensión nominal	230 VCA, 50 Hz		
Potencia nominal	Tipo de carga	Nombre de carga	Valor de carga
	LED	LED	200 W
		Motor	1000 VA
		Transformador con núcleo de hierro:	500 VA
		Lámpara incandescente	2200 W
		Lámpara halógena	2000 W
		Lámpara fluorescente	200 W
		Convertidor electrónico reductor	1050 VA
	C	Carga capacitiva	10 A, 140µF
Standby	Máximo 0,4 W		
Terminales de conexión	Bornes a tornillo durante máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm		
Unidad de extensión	Pulsador individual, número ilimitado, máx. 50 m		
Protección	Interruptor automático de 16 A		
Corriente nominal	10 A, cosφ = 0,6		
Frecuencia de funcionamiento	de 2405 a 2480 MHz		
Potencia de radiofrecuencia máx. transmitida	<10 mW		
Protocolo de comunicación	Certificación Zigbee 3.0		

Cumplimiento

Datos ambientales del producto

Encuentre y descargue múltiples datos ambientales sobre sus productos, incluido el cumplimiento de la directiva RoHS y las disposiciones del reglamento REACH, así como el perfil medioambiental del producto (PEP), las instrucciones sobre el fin de la vida útil (EOLI) y mucho más.

https://www.se.com/myschneider

Información general sobre el programa de datos ambientales de Schneider

Haga clic en el siguiente enlace para leer sobre el programa de datos ambientales de Schneider Electric..

https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Declaración CE de conformidad

Por la presente, Schneider Electric Industries declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la DIRECTIVA DE RADIO 2014/53/UE. La declaración de conformidad se puede descargar en se.com/docs.

Marcas comerciales

En este manual se hace referencia a los nombres de sistemas y marcas que son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

- Zigbee® es una marca comercial registrada de Connectivity Standards Alliance.
- Apple® y App Store® son nombres comerciales o marcas registradas de Apple Inc.
- Google Play™ Store y Android™ son nombres de marcas o marcas registradas de Google Inc.
- Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ es una marca registrada y propiedad de Schneider Electric, sus filiales y empresas asociadas.

Las demás marcas y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Francia

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Debido a que las normas, especificaciones y diseños cambian periódicamente, solicite la confirmación de la información dada en esta publicación.

© 2022 – 2025 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

DUG_Unica Relay Switch_WH-05