

Wiser Prise Intelligente

Guide d'utilisation de l'appareil

Informations sur les caractéristiques et fonctionnalités de l'appareil.

03/2025



Mentions légales

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales, des caractéristiques techniques et/ou des recommandations concernant des produits/solutions.

Ce document n'est pas destiné à remplacer une étude détaillée ou un plan de développement ou de représentation opérationnel et propre au site. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité des produits/solutions pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur individuel d'effectuer, ou de faire effectuer par un professionnel de son choix (intégrateur, spécificateur ou équivalent), l'analyse de risques exhaustive appropriée ainsi que l'évaluation et les tests des produits/solutions par rapport à l'application ou l'utilisation particulière envisagée.

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce document sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce document et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce document ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Schneider Electric se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des mises à jour relatives au contenu de ce document ou à son format, sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Consignes de sécurité.....	4
Wiser Prise Intelligente	5
Pour votre sécurité	5
À propos de l'appareil	7
Installation du dispositif	7
Couplage de l'appareil avec la passerelle Wiser.....	8
Configuration de l'appareil.....	9
Renommer l'appareil.....	9
Modifier l'icône	10
Paramétrer l'emplacement de l'appareil.....	11
Identification de l'appareil	12
Gestion de la fonction délestage	12
Gestionnaire d'Énergie.....	14
Utilisation de l'équipement.....	15
Opération de commutation	15
Création d'un programme	16
Commande vocale.....	18
Création d'un moment.....	18
Création d'un automatisme.....	21
Suppression de l'équipement	28
Réinitialisation de l'appareil	29
Affichages LED	29
Caractéristiques techniques	29
Conformité	31
Données environnementales du produit	31
Déclaration UE de conformité	32
Marques	32

Consignes de sécurité

Informations importantes

Il est nécessaire de lire attentivement ces instructions et de se familiariser avec l'appareil avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de procéder à sa maintenance. Les messages spéciaux suivants peuvent figurer dans ce manuel ou sur l'équipement pour mettre en garde contre des risques potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique pouvant entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter sur des risques potentiels de blessure. Respectez tous les messages de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

AVIS

Le terme REMARQUE est utilisé pour aborder des pratiques qui ne sont pas liées à une blessure physique.

Wiser Prise Intelligente



CCTFR6500



CCTFR6501



WB704H1A0902

Sujets connexes

- Pour votre sécurité
- À propos de l'appareil
- Installation du dispositif
- Couplage de l'appareil avec la passerelle Wiser
- Configuration de l'appareil
- Utilisation de l'équipement
- Suppression de l'équipement
- Réinitialisation de l'appareil
- Affichages LED
- Caractéristiques techniques

Pour votre sécurité

AVIS

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

Utilisez toujours le produit dans le respect des caractéristiques techniques indiquées.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

⚠ ATTENTION

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

- La prise ne doit être utilisée qu'à l'intérieur.
- Pour débrancher la prise de l'alimentation électrique, retirez-la de la prise électrique ou éteignez le fusible du circuit entrant.
- Ne branchez pas les prises l'une après l'autre.
- N'installez pas la prise dans des endroits très humides ou présentant des températures extrêmes.
- N'exposez pas la prise intelligente à des liquides ou des gaz inflammables ou à d'autres explosifs.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Sujets connexes

- Wiser Prise Intelligente(Rubrique parent)

À propos de l'appareil

La prise intelligente de Wiser (ci-après dénommée **Fiche**) dispose d'un bouton-poussoir qui vous permet d'allumer et d'éteindre manuellement vos appareils électriques ou de les commander via l'application Wiser Home. Il alimente l'appareil électrique qui lui est raccordé. La prise fonctionnera dans n'importe quelle prise murale lorsqu'elle est branchée. La prise murale doit pour cela être activée.

La prise agit comme un prolongateur de portée de signaux de radiofréquence (RF) pour commander vos appareils électriques à distance. Elle dispose d'un prolongateur de portée de signaux RF intégré pour permettre la connectivité avec les équipements plus éloignés de la passerelle Wiser.

Avantage de l'utilisation de la prise :

- Configuration de plusieurs horaires pour activer/désactiver la prise.
- Réglage de la notification sur alarme en cas de consommation électrique élevée ou faible.

Caractéristiques de la prise :

- Commande mobile ou manuelle à tout moment et en tout lieu avec l'application Wiser
- Fonctionne avec Amazon Alexa, l'assistant Google et Siri

Schéma des éléments de fonctionnement

A. Bouton Marche/Arrêt



Sujets connexes

- Wiser Prise Intelligente(Rubrique parent)

Installation du dispositif

Reportez-vous aux Instructions d'installation fournies avec ce produit.

Couplage de l'appareil avec la passerelle Wiser

À l'aide de l'application Wiser Home, apparez votre prise à la **Passerelle Wiser** pour accéder à la prise et la commander.
Pour coupler la prise :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Toucher **Périphériques** >  et appuyez sur **Appareils** > **Prise intelligente** > **Suivant**.

SUGGESTION: L'écran suivant illustre le processus d'appairage de la prise.

3. Appuyez trois fois rapidement sur le bouton-poussoir supérieur de la prise.



4. Attendez quelques secondes que la prise soit bien appairée.



5. Une fois l'appareil appairé, toucher  (A) et sélectionnez l'icône adapté à votre charge et toucher **Sauvegarder**.

NOTE: L'icône de prise électrique est affectée par défaut.

6. Appuyez sur  (B) et entrez un nom.

Configuration de la prise intelligente

Que contrôle cet appareil ?

Donnez un nom à cet appareil et choisissez une icône qui le représentant le mieux. Celui-ci sera affiché sur l'écran d'accueil.



Icône <small>Prises électriques</small>	 	A
Nom <small>p. ex. Lampe</small>		B

Suivant

7. Appuyez sur **Suivant** pour affecter la prise et l'attribuer à une pièce existante ou à une nouvelle pièce.

8. Appuyez sur **Envoyer**.

Vous pouvez voir la prise ajoutée sur le **Contrôle** sous l'onglet pièce ou sous **TOUS** équipements.

Sujets connexes

- Wiser Prise Intelligente(Rubrique parent)

Configuration de l'appareil

Sujets connexes

- Wiser Prise Intelligente(Rubrique parent)
- Renommer l'appareil
- Modifier l'icône
- Paramétrer l'emplacement de l'appareil
- Identification de l'appareil
- Gestion de la fonction délestage
- Gestionnaire d'Énergie

Renommer l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez renommer la prise.

1. Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur .

- Appuyez sur **Équipements > Prise intelligente > Nom de l'équipement (A)** pour renommer la prise.



Sujets connexes


- Configuration de l'appareil(Rubrique parent)

Modifier l'icône

Vous pouvez modifier l'icône de l'appareil.

- Sur le **Domicile** écran, plot  > **Périphériques > Prise intelligente**.
- Toucher  **Icône**, choisissez une icône de votre choix (A) et toucher **Sauvegarder** (B).

IMPORTANT: Si vous avez installé une prise et PowerTags, modifier l'icône en une autre catégorie supprimera tous les historique des données. Reportez-vous à la section *Vue énergie des appareils individuels*.




Sujets connexes

- Configuration de l'appareil(Rubrique parent)

Paramétrer l'emplacement de l'appareil

Vous pouvez modifier l'emplacement de l'appareil à l'aide de l'application Wiser Home (comme une chambre, un salon, une salle à manger, etc.).

1. Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Appareils**, sélectionnez dans la liste l'appareil dont vous souhaitez modifier l'emplacement.
3. Appuyez sur **Emplacement**  pour ouvrir la page de configuration.
4. Sur la page de configuration, vous pouvez entrer **Nouveau nom de pièce** (A) ou sélectionnez une pièce existante dans la liste (B).



SUGGESTION: Si l'appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur **Supprimer de la pièce** (C).

5. Une fois les modifications effectuées, appuyez sur **Soumettre** (D).

Sujets connexes

- Configuration de l'appareil(Rubrique parent)

Identification de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez identifier la prise à partir des autres équipements disponibles dans la pièce.

Pour identifier la prise :

1. Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Équipements > Prise intelligente > Identification (A)**.

NOTE:

- Cette fonction fait clignoter la LED de la prise pour vous permettre de trouver l'équipement actuel. Le démarrage et le clignotement de la LED de la prise peuvent prendre jusqu'à une minute.
- La LED de la prise continuera de clignoter jusqu'à ce que vous appuyiez sur **OK**.



Sujets connexes

- Configuration de l'appareil (Rubrique parent)

Gestion de la fonction délestage

La gestion de la fonction délestage empêche le disjoncteur de se déclencher en coupant la charge (par exemple, chauffe-eau, prise EV) ou en réduisant la puissance de la charge.

Le système de gestion de la consommation électrique (PCM) est un algorithme avancé conçu pour éviter la surconsommation totale. Pour ce faire, il réduit les points de consigne et arrête des charges spécifiques, en veillant à ce que la consommation d'énergie totale reste dans une limite prédéfinie. Grâce à l'intégration de Wiser Home, les utilisateurs bénéficient d'un contrôle renforcé sur les charges surveillées par le PCM. Vous pouvez inscrire jusqu'à huit charges à la fois, ce qui permet de maintenir la consommation totale du système en dessous de la limite établie. La valeur limite est définie par votre limite de contrat, il est important de vous reporter au paragraphe **Réglage du tarif** pour des informations sur les tarifs heures pleines/heures creuses. Les appareils éligibles seront automatiquement intégrés au système de gestion de la fonction délestage, ce qui optimisera davantage la consommation d'énergie et améliorera l'efficacité totale de la gestion de l'énergie de votre maison.

Pour plus d'informations sur la **Gestion de la fonction délestage**, reportez-vous au Guide d'utilisation du système correspondant.

Sujets connexes

- Configuration de l'appareil(Rubrique parent)

Gestionnaire d'Énergie

Vous pouvez surveiller votre consommation et votre production d'énergie, même sans appareil de surveillance du réseau (PowerTag E). Si des appareils autonomes sont installés dans votre maison, le Gestionnaire d'Énergie sera à votre disposition pour vous aider à gérer et à surveiller votre consommation d'énergie.

Pour plus d'informations sur la **Gestionnaire d'Énergie**, reportez-vous au Guide d'utilisation du système correspondant.

Sujets connexes

- Configuration de l'appareil(Rubrique parent)

Utilisation de l'équipement

Sujets connexes

- Wiser Prise Intelligente(Rubrique parent)
- Opération de commutation
- Création d'un programme
- Commande vocale
- Création d'un moment
- Création d'un automatisme

Opération de commutation

Pour utiliser la prise, insérez-la dans une prise murale et laissez-la activée. Vous pouvez activer/désactiver manuellement la prise en appuyant sur son bouton-poussoir supérieur, ou vous pouvez accéder à la prise via l'écran d'accueil pour l'activer/la désactiver en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.

Sujets connexes

- Utilisation de l'équipement(Rubrique parent)
- Opération de commutation manuelle
- Opération de commutation à l'aide de l'application

Opération de commutation manuelle

Vous pouvez activer/désactiver la prise manuellement en appuyant sur un bouton-poussoir. Celui-ci s'affichera en vert à côté de la prise, et la prise alimentera l'appareil électrique qui lui est raccordé.



Sujets connexes

- Opération de commutation(Rubrique parent)


Opération de commutation à l'aide de l'application

Vous pouvez activer/désactiver la prise à distance à l'aide de l'application Wiser Home.

Pour activer/désactiver la prise à l'aide de l'application:

1. Accédez à l'onglet **Commande**, appuyez sur **Tous** les appareils ou sur l'onglet de la pièce où se trouve la prise.

2. Appuyez sur  (A) pour activer ou désactiver la prise.



SUGGESTION:

Vous pouvez également mettre sur ON/OFF l'appareil lorsque vous l'ajoutez à vos **Favoris**. Pour en savoir plus sur les **Favoris**, reportez-vous à la rubrique Gérer les favoris dans le Guide d'utilisation du système correspondant.

Sujets connexes


- Opération de commutation (Rubrique parent)

Création d'un programme


Le plug peut être commandé et déclenché par un programme. Une fois le programme enregistré, votre système suivra le programme actif. Vous pouvez créer ou modifier des programmes à tout moment.

Pour créer un programme :

1. Sur le **Ecran** d'accueil, toucher  > **Programme** > .
2. Entrez le nom du programme (A).
3. Sélectionnez un type d'appareil (B).
4. Sélectionnez la liste des appareils (C) auxquels le programme doit s'appliquer.
5. Appuyez sur **Créer**.



6. Appuyez sur  pour ajouter un événement.
7. Sélectionnez un Etat (On/Off) (D), Période de temps (E) et un toucher **Valider**.



SUGGESTION:

- Vous pouvez ajouter plusieurs programmes en fonction de vos besoins. Sélectionnez « Jours », appuyez sur , réglez l'état marche/arrêt et l'heure.
- Vous pouvez copier le programme existant dans un autre programme ou dans les jours de votre choix. Appuyez sur .
 - Appuyez sur **Programme** et sélectionnez un programme existant, puis cliquez sur **Copier**.
 - Appuyez sur **Journée**, sélectionnez les jours que vous souhaitez attribuer et cliquez sur **Copier**.
- Lorsque le programme commence, vous pouvez voir la **durée restante** dans l'onglet **Contrôle** sous le nom de l'appareil.

Autorisation d'un programme

Pour suivre le programme pour une prise :

1. Accédez à l'onglet **Commande**, appuyez sur **Tous** les appareils ou sur l'onglet de la pièce où se trouve la prise.
2. Appuyez sur l'interrupteur à bascule **Suivre le programme horaire** pour activer/désactiver le programme.

Sujets connexes

- Utilisation de l'équipement(Rubrique parent)

Commande vocale


Vous pouvez commander la prise à l'aide de Amazon Alexa® et de Google home en donnant une commande vocale.

Création d'un moment


Un moment vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement exécutées ensemble. En utilisant l'application Wiser Home, vous pouvez créer des moments en fonction de vos besoins.

Pour créer un moment :

1. Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur .
2. Accédez à **Moments** >  pour créer un moment.
3. Saisissez le nom du moment (A).
CONSEIL : Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente le mieux votre moment en appuyant sur .
4. Appuyez sur **Ajouter des actions** (B) pour sélectionner la liste des appareils.




5. Dans le menu **Ajouter des actions**, vous pouvez sélectionner les appareils (C).



6. Une fois tous les appareils sélectionnés, appuyez sur **Terminé**.

7. Sur la page **Éditeur de moment**, appuyez sur l'appareil pour définir la condition. Par exemple, sélectionnez Plug.

- Appuyez sur  (D) pour mettre l'appareil sous tension.



Lorsque la condition souhaitée est définie, appuyez sur **Set**.

8. Une fois toutes les conditions définies, appuyez sur **Sauvegarder**.

Une fois le moment enregistré, il est visible dans l'onglet **Moments**. Vous pouvez appuyer sur le moment pour l'activer.

CONSEIL :


- Si vous voulez voir les moments créés sur l'écran d'**accueil**, allez à la page d'**accueil** >  > **Écran d'accueil** > **Moments**. Activez le bouton à bascule pour afficher les moments sur l'écran d'accueil.
- Vous pouvez également réorganiser les moments en appuyant sur **Modifier** dans l'onglet Moments de l'écran d'accueil ou en appuyant sur **Automatismes** > **Moments** > **Réorganiser**.

Sujets connexes

- Utilisation de l'équipement(Rubrique parent)
- Modification d'un moment
- Suppression d'un moment

Modification d'un moment

1. Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Moments**, localisez le moment que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
3. Sur la page **Éditeur de moment**, vous pouvez effectuer les modifications suivantes :
 - Changer l'icône .
 - Renommer le moment.
 - Appuyer sur chaque action pour modifier les paramètres.
 - Pour supprimer une action, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur  (A) pour la supprimer.
 - Appuyez sur  **Ajouter des actions** (B) pour ajouter une nouvelle action.



4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les modifications.


Sujets connexes

- Création d'un moment(Rubrique parent)

Suppression d'un moment

1. Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Moments**, localisez le moment que vous souhaitez supprimer et appuyez sur .

3. Dans la page Éditeur de moment, appuyez sur **Supprimer** (A), puis appuyez sur **OK** (B).



Sujets connexes


- Création d'un moment(Rubrique parent)

Création d'un automatisme

Une automatisation vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des heures planifiées. Grâce à l'application de Wiser, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.

Pour créer un automatisme :

1. Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur .
2. Accédez à **Automatismes** >  pour créer un automatisme.
NOTE: Au maximum 10 automatismes peuvent être ajoutés.
3. Appuyez sur **Si** (A) et sélectionnez l'une des conditions suivantes (B):
 - **Toutes les conditions:** Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
 - **Toute condition:** Cela déclenche une action lorsqu'au moins une condition est remplie.



4. Appuyez sur **Ajouter des conditions** et sélectionnez l'une des options suivantes (C):

- **Changement d'état d'un équipement:** Pour sélectionner un équipement pour activer l'automatisation.
- **Mode Absence: Activez / Désactivez** le mode Absence pour déclencher une action.


SUGGESTION: Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour plus d'informations, consultez [Mode Absence](#).



NOTE:

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 conditions.
- Pour supprimer une condition supplémentaire, balayez vers la gauche et appuyez sur .


5. Pour définir une heure spécifique pour votre automatisation, appuyez sur **Quand > Ajouter l'heure** et sélectionnez l'une des options suivantes (D) :
- **Heure spécifique du jour: Lever du soleil, Coucher du soleil, Personnalisé.**
 - **Période de temps: Heure du jour, heure de nuit, Personnalisé.**




NOTE:

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 entrées.
- Pour supprimer une heure spécifique, balayez vers la gauche et appuyez sur .

6. Pour ajouter une action, appuyez sur **Alors > Ajouter une action** et sélectionnez l'une des options suivantes (E):
- **Contrôler un appareil:** sélectionnez un appareil que vous souhaitez déclencher.
 - **Envoyer une notification:** Activez la notification pour l'automatisme.
 - **Activer un moment :** Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
 - **Attente :** Cette option vous permet d'ajouter un retard dans une séquence d'automatisme. Vous pouvez définir la durée d'attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu'à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans une automatismes.



7. Appuyez sur **Contrôle d'un appareil** > **Prise intelligente**, appuyez sur  (F) pour l'activer/le désactiver, puis appuyez sur **Set**.



NOTE:

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions.
- Pour supprimer une action, balayez vers la gauche l'action et appuyez sur .

8. Entrez le nom de l'automatisation (G) .

Vous pouvez choisir l'image de couverture représentant votre automatisation en appuyant sur .



9. Appuyez sur **Sauvegarder**.

Une fois l'automatisation sauvegardé, celui-ci est visible dans l'onglet **Automatismes**.

Utilisation du  vous pouvez activer ou désactiver l'automatisation.


Sujets connexes

- Utilisation de l'équipement(Rubrique parent)
- Exemple d'automatisme
- Modification d'un automatisme
- Suppression d'un automatisme


Exemple d'automatisme

Dans l'exemple ci-dessous, si le mode en déplacement est activé en Journée, la prise s'éteint.

1. Accédez à **Automatismes** >  pour créer un automatisme.
2. Pour ajouter une condition, appuyez sur **Ajouter condition** > **Mode en déplacement** > **Mode en déplacement activé (A)**.



3. Lisez les informations et cliquez sur **OK**.
4. Pour régler l'heure, appuyez sur **Quand** > **Ajouter l'heure** > **Période** > **Heure du jour** > **Définir**.



5. Pour ajouter une action, appuyez sur **Puis > Ajouter une action > Contrôler un appareil > Prise intelligente > Définir.**

SUGGESTION: Vous pouvez activer/désactiver la prise.



6. Lisez les informations et cliquez sur **OK**.

7. Saisissez le nom de l'automatisme.

SUGGESTION: Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .

8. Appuyez sur **Sauvegarder**. Une fois l'automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l'onglet **Automatismes**.

NOTE: Vous pouvez activer ou désactiver les automatisations enregistrées sur le **Automation** à l'aide de  interrupteur à bascule.

Sujets connexes


- Création d'un automatisme(Rubrique parent)

Modification d'un automatisme

1. Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez modifier.

3. Sur la page **Modifier un automatisme**, vous pouvez effectuer les modifications suivantes :

- Changer l'icône .
- Renommer l'automatisme.
- Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres.
 - Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur  (A) pour la supprimer.
 - Appuyez sur  **Ajouter une condition** (B) pour ajouter une nouvelle condition.
- Pour ajouter une action, appuyez sur l'option **Alors** et maintenir une action et tirer et déposer sur la position désirée.



4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les modifications.

Sujets connexes

- Création d'un automatisme(Rubrique parent)

Suppression d'un automatisme

1. Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez supprimer.

3. Sur la page **Modifier un automatisme**, appuyez sur **Suppression d'un automatisme** (A) et lisez le message de confirmation, puis appuyez sur **OK** (B).



Sujets connexes

- Création d'un automatisme(Rubrique parent)

Suppression de l'équipement

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez supprimer la prise du système Wiser.

Pour supprimer la prise :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Équipements > Prise intelligente > Supprimer** (A).
Toutes les données relatives au réseau seront supprimées.



Sujets connexes

- Wiser Prise Intelligente(Rubrique parent)

Réinitialisation de l'appareil

Pour réinitialiser l'appareil, procédez comme suit en fonction de votre appareil :

1. Assurez-vous que la prise est installée dans une prise murale.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé.
3. En cinq secondes, la LED clignotera six fois en bleu puis s'éteindra. La prise est maintenant réinitialisée.

Sujets connexes

- Wiser Prise Intelligente(Rubrique parent)

Affichages LED

Utilisation normale

Action utilisateur	Indication DEL	Statut
Branchez dans la prise murale (non appairée à la passerelle Wiser)	1 clignotement rouge suivi de 3 clignotements violets/rouges puis de 2 clignotements bleus.	–
Branchez dans la prise murale (appairée à la passerelle Wiser)	Clignotement rouge suivi d'un violet fixe pendant 1 seconde puis d'un bleu fixe pendant 1 seconde.	–
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT	Bleu fixe	Prise ACTIVÉE
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT	arrêt	Prise DESACTIVÉE
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes	Clignotements bleus rapides. Si la prise arrive à la passerelle, la LED arrête de clignoter. Si la prise ne parvient pas à joindre la passerelle, au bout de 60 secondes, les clignotements bleus rapides sont suivis de 6 clignotements lents.	Appairage en cours de la prise avec la passerelle Wiser
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT	Clignotement bleu rapide suivi de 6 clignotements bleus lents.	Interruption du mode de couplage
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant 5 s.	6 clignotements bleus lents.	Reset de la prise et retour aux paramètres d'usine

Sujets connexes

- Wiser Prise Intelligente(Rubrique parent)

Caractéristiques techniques

Type de sortie	CCTFR6500	Type E
	CCTFR6501	Type F ou Schuko
	WB704H1A0902	Type G
Tension nominale	100-240 V CA, 50/60 Hz	
Puissance nominale	3000 W	
Courant nominal	13 A	
Veille	maximum 0,5 W	
Température de fonctionnement	de +0 °C à +40 °C	
Température de stockage	de -10 °C à +40 °C	
Indice de protection IP	IPX0	

Fréquence de fonctionnement	2400 MHz (bande ISM)
Puissance max. de radiofréquence transmise	+8 dBm
Classe de pollution	2
Classe de logiciel	A
Dimensions du produit (H x l x P)	79,6 x 67,9 x 72,5 mm

Sujets connexes

- Wiser Prise Intelligente(Rubrique parent)

Conformité

Sujets connexes

- Données environnementales du produit
- Déclaration UE de conformité
- Marques

Données environnementales du produit

Recherchez et téléchargez des données environnementales complètes sur vos produits, notamment les déclarations de conformité RoHS et REACH, ainsi que le profil environnemental du produit (PEP), les instructions de fin de vie (EOLI) et bien plus encore.

<https://www.se.com/myschneider>



Informations générales sur le programme de données environnementales Schneider

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur le programme de données environnementales de Schneider Electric.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Sujets connexes

- Conformité(Rubrique parent)

Déclaration UE de conformité

Par la présente, Schneider Electric Industries, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être téléchargée à l'adresse suivante : se.com/docs.

Sujets connexes

- Conformité(Rubrique parent)

Marques

Ce guide fait référence à des noms de systèmes et de marques qui sont des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

- Zigbee® est une marque déposée de la Connectivity Standards Alliance.
- Apple® et App Store® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric, de ses filiales et sociétés affiliées.
- Amazon Alexa™ est une marque de AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ est une marque de Google INC.
- Airzone est une marque de Equip Outdoor Technologies UK Limited.
- Aidoo est une marque de la société CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALTRA S.L.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Sujets connexes

- Conformité(Rubrique parent)

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.