

深度适配器 - 适用于 Galaxy PX 和三相模块 Easy UPS (SP3OPT002、SP3OPT003)

规格

深度适配器重量和尺寸

商业代码	重量 kg	高度 mm	宽度 mm	深度 mm
SP3OPT002	35	1991	600	250
SP3OPT003	40	1991	600	350

扭矩规格

螺栓规格	扭矩
M4	1.7 Nm
M6	5 Nm
M8	17.5 Nm
M10	30 Nm
M12	50 Nm


环境

	工作	存放
温度	0 °C ~ 40 °C	-25 °C ~ 55 °C
相对湿度	0-95%，无冷凝	10-80%，无冷凝
防护等级	IP20	
颜色	黑色	

在 Galaxy PX UPS 和三相模块 Easy UPS 上安装深度适配器


1. 拆下 UPS 的后面板。

背面视图



2. 可选：为了方便移动深度机柜，您可拆下深度适配器的前门。
3. 如有必要，请旋转深度适配器，确保其背面与 UPS 背面相对。将 UPS 和深度适配器对齐并推到一起（UPS 应位于深度适配器的前面）。
4. 重新装回深度适配器的前门（如已拆下）。
5. 使用八颗螺钉将 UPS 和深度适配器的左右两侧连接固定。

背面视图



6. 将装有深度适配器的 UPS 推入最终位置。

7. 用扳手调低 UPS 上和深度适配器上的前后调平脚，直到其接触到地面。脚轮不得接触地板。使用气泡水平仪检查 UPS 是否处于水平位置。
8. 遵照 UPS 安装手册完成安装。