

Dybdeadapter for Galaxy PX og Easy UPS 3-Phase Modular (SP3OPT002, SP3OPT003)

Spesifikasjoner

Dybdeadapter – vekt og mål

Kommersiell referanse	Vekt kg	Høyde mm	Bredde mm	Dybde mm
SP3OPT002	35	1991	600	250
SP3OPT003	40	1991	600	350

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse	Dreiemoment
M4	1,7 Nm
M6	5 Nm
M8	17,5 Nm
M10	30 Nm
M12	50 Nm


Miljø

	Drift	Oppbevaring
Temperatur	0 °C til 40 °C	-25 °C til 55 °C
Relativ fuktighet	0–95 % ikke-kondenserende	10–80 % ikke-kondenserende
Beskyttelsesklasse	IP20	
Farge	Svart	

Installer dybdeadapteren med Easy UPS 3-Phase Modular eller Galaxy PX UPS

1. Fjern det bakre panelet fra UPS-enheten.


Vist bakfra



2. Alternativ: Fjern frontdøren på dybdeadapteren for å gjøre det enklere å flytte på den.
3. Roter dybdeadapteren etter behov så baksiden står mot baksiden til UPSen. Still opp og skyv UPSen og dybdeadapteren sammen – UPSen foran dybdeadapteren.
4. Sett frontdøren på dybdeadapteren igjen dersom du fjernet den tidligere.

5. Koble sammen UPSen og dybdeadapteren med åtte skruer på venstre og høyre side.

Vist bakfra



6. Skyv UPSen med dybdeadapteren i endelig posisjon.
7. Bruk en skiftenøkkel til å senke de fremre og bakre justerbare føttene på UPSen og dybdeadapteren til de når gulvet. Hjulene må ikke ha kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at UPSen står vannrett (i vater).
8. Følg installasjonshåndboken for UPSen for å fullføre installasjonen.