

Galaxy PX ve Easy UPS 3 Fazlı Modüler için Derinlik Adaptörü (SP3OPT002, SP3OPT003)

Teknik Özellikler

Derinlik Adaptörü Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans	Ağırlık kg	Yükseklik mm	Genişlik mm	Derinlik mm
SP3OPT002	35	1991	600	250
SP3OPT003	40	1991	600	350

Tork Özellikleri

Civata boyutu	Tork
M4	1.7 Nm
M6	5 Nm
M8	17.5 Nm
M10	30 Nm
M12	50 Nm


Ortam

	Çalışma	Depolama
Sıcaklık	0 °C ila 40 °C	-25 °C ila 55 °C
Bağıl nem	% 0-95 yoğunlaşmayan	% 10-80 yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP20	
Renk	Siyah	

Derinlik Adaptörünün Easy UPS 3 Fazlı Modüler veya Galaxy PX UPS ile Kurulumu

1. Arka paneli UPS'den çıkarın.


Arkadan Görünüm



2. Opsiyon: Derinlik kabininin daha kolay hareket etmesi için derinlik adaptörünün ön kapağını çıkarabilirsiniz.
3. Derinlik adaptörünün arka tarafının UPS'in arka tarafına denk gelmesini sağlamak için gerektiğinde derinlik adaptörünü döndürün. UPS derinlik adaptörünün önünde olacak şekilde UPS'i ve derinlik adaptörünü hizalayarak itin.
4. Erken çıkarıldıysa derinlik adaptörünün ön kapağını yeniden takın.

5. Sol ve sađ taraftan sekiz vidayla UPS'i ve derinlik adaptörünü birbirine bağlayın.

Arkadan Görünüm



6. Derinlik adaptörlü UPS'i nihai pozisyonuna getirin.
7. UPS üzerindeki ön ve arka tesviye ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. Tekerlekler zeminle temas etmemelidir. UPS'in düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
8. Kurulumu tamamlamak için UPS kurulum kılavuzunu takip edin.