Easy UPS 3L

ASI 250-400 kVA avec batteries externes

Installation

10/2023





Mentions légales

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales, des caractéristiques techniques et/ou des recommandations concernant des produits/solutions.

Ce document n'est pas destiné à remplacer une étude détaillée ou un plan de développement ou de représentation opérationnel et propre au site. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité des produits/solutions pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur individuel d'effectuer, ou de faire effectuer par un professionnel de son choix (intégrateur, spécificateur ou équivalent), l'analyse de risques exhaustive appropriée ainsi que l'évaluation et les tests des produits/solutions par rapport à l'application ou l'utilisation particulière envisagée.

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce document sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce document et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce document ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Schneider Electric se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des mises à jour relatives au contenu de ce document ou à son format, sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.



Trouvez les manuels ici:



https://www.productinfo.schneider-electric.com/easyups3l/

Table des matières

| Consignes de sécurité importantes — À CONSERVER | 5 |
|--|----|
| Compatibilité électromagnétique | 6 |
| Précautions de sécurité | 6 |
| Sécurité électrique | 9 |
| Sécurité des batteries | 10 |
| Symboles utilisés dans le produit | 12 |
| Caractéristiques | 13 |
| Caractéristiques d'entrée | 13 |
| Caractéristiques du bypass | 13 |
| Caractéristiques de sortie | 14 |
| Caractéristiques des batteries | 15 |
| Protection amont préconisée | 15 |
| Sections de câbles recommandées | 16 |
| Recommandation des tailles de vis et cosses | 17 |
| Caractéristiques des couples de serrage | 17 |
| Exigences concernant une solution de batterie d'un fournisseur tiers | 18 |
| Spécifications du disjoncteur batterie tiers | 18 |
| Conseils pour l'organisation des câbles de batterie | |
| Poids et dimensions de l'ASI | 20 |
| Poids et dimensions de l'ASI, emballage inclus | 20 |
| Dégagement | 20 |
| Caractéristiques environnementales | 21 |
| Dissipation thermique | 21 |
| Conformité | 22 |
| Présentation | 23 |
| Présentation d'une ASI unitaire | 23 |
| Présentation d'un système parallèle redondant 1+1 avec batteries | |
| communes | 24 |
| Présentation d'un système parallèle | 24 |
| Raccordement des câbles d'alimentation | 27 |
| Interfaces de communication | 29 |
| Acheminement des câbles de signal | 30 |
| Raccordement des câbles de signal | 33 |
| Raccordement des câbles parallèles dans un système parallèle | 39 |
| Raccordement des câbles de synchronisation entre deux ASI | 40 |
| Protection backfeed | 41 |
| Installation finale | 44 |
| | |

Consignes de sécurité importantes — À CONSERVER

Lisez attentivement les consignes qui suivent et examinez l'équipement pour vous familiariser avec lui avant de l'installer, de l'utiliser, de le réparer ou de l'entretenir. Les messages de sécurité suivants peuvent apparaître tout au long du présent manuel ou sur l'équipement pour vous avertir de risques potentiels ou attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



Lorsque ce symbole est ajouté à un message de sécurité de type « Danger » ou « Avertissement », il indique un risque concernant l'électricité pouvant causer des blessures si les consignes ne sont pas suivies.



Ceci est le pictogramme de l'alerte de sécurité. Il indique des risques de blessure. Respectez tous les messages de sécurité portant ce symbole afin d'éviter les risques de blessure ou de décès.

ADANGER

DANGER indique une situation dangereuse. Si elle n'est pas évitée, **elle provoquera** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AAVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse. Si elle n'est pas évitée, **elle peut provoquer** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

AATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse. Si elle n'est pas évitée, **elle peut provoquer** des blessures légères ou modérées.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

AVIS

AVIS est utilisé pour les problèmes ne créant pas de risques corporels. Le pictogramme de l'alerte de sécurité n'est pas utilisé avec ce type de message de sécurité.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Remarque

Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de cet appareil.

Une personne est dite habilitée lorsqu'elle dispose des connaissances et du savoir-faire concernant la construction, l'installation et l'exploitation de l'équipement électrique, et qu'elle a reçu une formation de sécurité lui permettant de reconnaître et d'éviter les risques inhérents.

CEI 62040-1 : "Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 : Exigences de sécurité" : cet équipement, y compris l'accès à la batterie, doit être inspecté, installé et entretenu par une personne qualifiée.

La personne habilitée est une personne qui possède la formation et l'expérience nécessaires pour lui permettre de percevoir les risques et d'éviter les dangers que l'équipement peut créer (référence CEI 62040-1, section 3.102).

Compatibilité électromagnétique

AVIS

RISQUE DE PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Il s'agit d'un produit de catégorie C3 selon la norme CEI 62040-2. Ce produit est destiné à des applications commerciales et industrielles du secteur secondaire. Des restrictions d'installation ou des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pour éviter des perturbations. Le secteur secondaire inclut tous les environnements commerciaux, industriels et d'industrie légère autres que les locaux résidentiels, commerciaux et d'industrie légère raccordés à un réseau d'alimentation public basse tension sans transformateur intermédiaire. L'installation et le câblage doivent suivre les règles de compatibilité électromagnétique, ex :

- La répartition des câbles,
- · L'utilisation de câbles blindés ou spéciaux le cas échéant ;
- L'utilisation de supports ou de chemins de câbles métalliques mis à la terre.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Précautions de sécurité

ADANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Toutes les consignes de sécurité figurant dans ce document doivent être lues, comprises et respectées.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

ADANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Lisez toutes les instructions du manuel d'installation avant d'installer ce système d'ASI ou de travailler dessus.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

▲ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

N'installez pas le système d'ASI tant que tous les travaux de construction n'ont pas été terminés et que le local d'installation n'a pas été nettoyé.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

▲ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Le produit doit être installé conformément aux caractéristiques et critères définis par Schneider Electric. Cela concerne en particulier les protections externes et internes (disjoncteurs amont, disjoncteurs batteries, câblage, etc.) et les critères environnementaux. Schneider Electric décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces obligations.
- Ne démarrez pas le système d'ASI après l'avoir relié à l'alimentation. Le démarrage doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

ADANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Le système d'ASI doit être installé conformément aux réglementations locales et nationales. Pour l'installation de l'ASI, conformez-vous à :

- à la norme IEC 60364 (notamment 60364–4–41 Protection contre les chocs électriques, 60364–4–42 Protection contre les effets thermiques et 60364–4–43 Protection contre les surintensités), **ou**
- à la norme NEC NFPA 70, ou
- au Code canadien de l'électricité (Canadian Electrical Code, C22.1, Chap. 1) selon la norme applicable localement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

ADANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Installez le système d'ASI dans une pièce à température régulée dépourvue de produits contaminants conducteurs et d'humidité.
- Installez le système d'ASI sur une surface non inflammable, plane et solide (sur du béton, par exemple) capable de supporter le poids du système.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

A DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

L'ASI n'est pas conçue pour les environnements inhabituels suivants, et ne doit pas y être installée :

- fumée nocive ;
- mélanges explosifs de poussières ou de gaz, gaz corrosifs, conducteurs inflammables ou chaleur radiante provenant d'une autre source;
- humidité, poussière abrasive, vapeur ou environnement excessivement humide;
- · moisissures, insectes, vermine;
- air salin ou fluide frigorigène de refroidissement contaminé;
- degré de pollution supérieur à 2 selon la norme IEC 60664-1;
- exposition à des vibrations, chocs et basculements anormaux ;
- exposition directe à la lumière du soleil, à des sources de chaleur ou à des champs électromagnétiques élevés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

▲ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations pour les câbles et conduits sur les panneaux de l'ASI, ni ceux installés à proximité de l'ASI.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

ADANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

N'apportez pas de modifications mécaniques au produit (notamment, ne retirez pas de parties de l'armoire et ne percez pas d'orifices) non décrites dans le manuel d'installation.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVIS

RISQUE DE SURCHAUFFE

Respectez les consignes concernant l'espace libre autour du système d'ASI et ne couvrez pas les orifices d'aération lorsque le système d'ASI est en marche.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

AVIS

RISQUES DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT

Ne raccordez pas la sortie de l'ASI aux systèmes à charge régénératrice, notamment les systèmes photovoltaïques et les variateurs de vitesse.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Sécurité électrique

▲ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- L'équipement électrique ne doit être installé, exploité et entretenu que par du personnel qualifié.
- Utilisez les équipements de protection individuel appropriés et respectez les consignes concernant la sécurité électrique au travail.
- Coupez toute alimentation électrique du système d'ASI avant de travailler sur ou dans l'équipement.
- Avant de manipuler le système d'ASI, isolez-le et vérifiez l'absence de tension dangereuse entre chacune des bornes, y compris la terre.
- L'ASI contient une source d'énergie interne. Elle peut contenir une tension dangereuse, même une fois déconnectée du secteur. Avant de procéder à l'installation ou à l'entretien du système d'ASI, assurez-vous que les ASI sont hors tension et déconnectées du secteur et des batteries. Attendez cinq minutes avant d'ouvrir l'ASI pour laisser le temps aux condensateurs de se décharger.
- Un dispositif de déconnexion (par exemple un disjoncteur ou interrupteur) doit être installé pour permettre d'isoler le système des sources d'alimentation en amont conformément à la réglementation locale. Le dispositif en question doit être facile d'accès et visible.
- L'ASI doit être correctement mise à la terre et le conducteur de mise à la terre doit être connecté en premier en raison du courant de fuite élevé.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

▲ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Dans les systèmes où la protection backfeed n'est pas intégrée au design standard, un dispositif automatique d'isolement (option de protection backfeed ou tout autre système répondant aux exigences de la norme IEC/EN 62040–1 **ou** UL 1778, 5e édition, selon la norme applicable dans votre zone géographique) doit être installé pour éviter tout risque de tension ou d'énergie dangereuse aux bornes d'entrée du dispositif d'isolement. Le dispositif doit s'ouvrir dans un délai de 15 secondes après la défaillance de l'alimentation électrique en amont, et son dimensionnement doit répondre aux spécifications.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Lorsque l'entrée de l'ASI est raccordée à des organes de coupure externes qui, lorsqu'ils sont ouverts, isolent le neutre, ou lorsque l'isolement backfeed automatique est fourni à l'extérieur de l'équipement ou est raccordé à un système informatique de distribution de puissance, une étiquette doit être apposée par l'utilisateur aux bornes d'entrée de l'ASI, sur tous les organes de coupure primaires installés à distance de la zone de l'ASI et sur les points d'accès externes entre ces organes de coupure et l'ASI comportant le texte suivant (ou l'équivalent dans une langue acceptable dans le pays où le système d'ASI est installé) :

990-6399B-012

ADANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Risque de retour de tension. Avant de travailler sur ce circuit, isolez l'ASI et vérifiez l'absence de tension dangereuse entre les bornes, y compris la terre.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AATTENTION

RISQUE DE PERTURBATION ÉLECTRIQUE

Ce produit peut créer un courant de fuite continu « CC » dans le conducteur PE. Lorsqu'un dispositif de protection différentiel à courant résiduel (DDR) est utilisé pour la protection contre les risques électriques, seul une protection différentielle (DDR) de type B est autorisé sur le en amont de ce produit.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Sécurité des batteries

AADANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Les disjoncteurs batteries doivent être installés conformément aux spécifications et critères définis par Schneider Electric.
- L'entretien des batteries doit être réalisé ou supervisé par un spécialiste qualifié connaissant bien les batteries et les précautions requises. Ne laissez aucune personne non autorisée s'approcher des batteries.
- Débranchez la source de charge avant de raccorder ou de débrancher les bornes de batterie.
- Ne jetez pas les batteries au feu ; elles risquent d'exploser.
- Les batteries défaillantes peuvent atteindre des températures qui dépassent les seuils de brûlure pour les surfaces accessibles au toucher.
- N'ouvrez pas, ne modifiez pas et n'endommagez pas les batteries. La solution électrolytique qui serait libérée est nocive pour la peau et les yeux. Elle peut être toxique.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AADANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Les batteries présentent des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous les manipulez :

- Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.
- Utilisez des outils dotés d'un manche isolé.
- Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes en caoutchouc.
- · Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.
- Débranchez la source de charge avant de raccorder ou de débrancher les bornes de batterie.
- Déterminez si la batterie a été mise à la terre par inadvertance. Si c'est le cas, retirez la source de la terre. Tout contact avec la batterie mise à la terre peut entraîner une électrocution et des brûlures à cause du courant de court-circuit élevé. Les risques d'électrocution sont réduits si ces mises à la terre sont retirées lors de l'installation et de la maintenance par une personne qualifiée (applicable aux équipements et batteries à distance sans circuit d'alimentation mis à la terre).

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

A A DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Au moment de remplacer des batteries, veillez toujours à les remplacer par le même nombre de batteries, ainsi que par des batteries de type identique.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AATTENTION

RISQUES DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT

- Installez les batteries dans le système d'ASI mais ne les raccordez pas tant que le système d'ASI n'est pas prêt à être mis sous tension. Le laps de temps séparant le raccordement des batteries de la mise sous tension du système d'ASI ne doit pas dépasser 72 heures ou 3 jours.
- Les batteries ne doivent pas être stockées plus de six mois en raison du besoin de rechargement. Si le système d'ASI n'est pas alimenté pendant une période prolongée, il est recommandé de le mettre sous tension pendant 24 heures au moins une fois par mois, pour recharger la batterie et éviter des dommages irréversibles.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

990-6399B-012

Symboles utilisés dans le produit

| | Symbole de mise à la terre. |
|-------------------|--|
| | Symbole de protection de mise à la terre/conducteur de mise à la terre de l'équipement. |
| | Symbole de courant continu. Également appelé CC. |
| \sim | Symbole de courant alternatif. Également appelé CA. |
| + | Symbole de polarité positive. Il est utilisé pour identifier les bornes positives de l'équipement qui sont utilisées avec le courant continu ou qui en génèrent. |
| _ | Symbole de polarité négative. Il est utilisé pour identifier les bornes négatives de l'équipement qui sont utilisées avec le courant continu ou qui en génèrent. |
| | Symbole de batterie. |
| | Symbole de contacteur statique. Il est utilisé pour indiquer les contacteurs conçus pour connecter ou déconnecter la charge depuis et vers l'alimentation respectivement, sans pièces mobiles. |
| | Symbole de convertisseur (redresseur) CA/CC. Il est utilisé pour identifier les convertisseurs (redresseurs) CA/CC et, en cas de dispositifs « plug-in », pour identifier les réceptacles appropriés. |
| | Symbole de convertisseur (onduleur) CC/CA. Il est utilisé pour identifier les convertisseurs (onduleurs) CC/CA et, en cas de dispositifs « plug-in », pour identifier les réceptacles appropriés. |
| → | Symbole d'entrée. Il est utilisé pour identifier un terminal d'entrée lorsqu'il est nécessaire de faire la différence entre les entrées et sorties. |
| \longrightarrow | Symbole de sortie. Il est utilisé pour identifier un terminal de sortie lorsqu'il est nécessaire de faire la différence entre les entrées et sorties. |
| - ∕₀ | Symbole d'interrupteur. Il est utilisé pour identifier le dispositif de déconnexion sous forme d'interrupteur. |
| | Symbole de disjoncteur. Il est utilisé pour identifier le dispositif de déconnexion sous la forme d'un disjoncteur qui protège l'équipement d'un court-circuit ou d'une surcharge de courant. Il ouvre les circuits lorsque le flux de courant dépasse sa limite maximale. |

Caractéristiques

Caractéristiques d'entrée

| Puissance nominale de l'ASI | 250 kVA | | 300 kVA | | 400 kVA | | | | |
|--|-------------|--|---------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Raccordements | L1, L2, L3, | N, PE | | | | | | | |
| Plage de tension d'entrée (V) | 323-477 (pl | eine charge) | | | | | | | |
| Plage de fréquence (Hz) | 40-70 | | | | | | | | |
| Courant d'entrée nominal (A) | 404 | 384 | 370 | 485 | 461 | 444 | 647 | 614 | 592 |
| Courant d'entrée maximal (A) | 474 | 451 | 434 | 568 | 540 | 520 | 757 | 719 | 693 |
| Limitation du courant d'entrée (A) | 600 | | | 720 | | | 960 | | |
| Distorsion harmonique totale (THDI) | | < 3 % pour les charges linéaires < 5 % pour les charges non linéaires | | | | | | | |
| Facteur de puissance d'entrée | > 0,99 | > 0,99 | | | | | | | |
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | Icc = 35 kA | | | | | | | | |
| Montée en puissance | 7 secondes | ; | | | | | | | |

Caractéristiques du bypass

| Puissance nominale de l'ASI | 250 kVA | | | 300 kVA | | | 400 kVA | | |
|--|---------------|--|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Raccordements | L1, L2, L3, | N, PE | | | | | | | |
| Capacité de surcharge | 125 % pen | ≤ 115 % en continu 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute | | | | | | | |
| Tension de bypass minimale (V) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
| Tension de bypass maximale (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
| Fréquence (Hz) | 50 ou 60 | | | | | | | | |
| Plage de fréquence (%) | ± 1, ± 2, ± 4 | ± 1, ± 2, ± 4, ± 5, ± 10. La valeur par défaut est ±10 (sélectionnable par l'utilisateur). | | | | | | | |
| Courant nominal de bypass (A) | 384 | 364 | 351 | 460 | 437 | 422 | 614 | 583 | 562 |
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | Icc = 35 kA | | | | | | | | |

990-6399B-012

Caractéristiques de sortie

| Puissance nominale de l'ASI | 250 kVA | | 300 kVA | | 400 kVA | | | | |
|---|---|--|---------|-------------|---------|-----|-------------|------|-----|
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Raccordements | L1, L2, L3, | N, PE | | | | | | | |
| Capacité de surcharge ¹ | | ontinu dant 10 minut dant 1 minute | | | | | | | |
| Régulation de la tension de sortie | ± 1 % | | | | | | | | |
| Réponse de charge dynamique | 20 milliseco | ondes | | | | | | | |
| Facteur de puissance de sortie | 1 | 1 | | | | | | | |
| Courant de sortie nominal (A) | 380 | 361 | 348 | 456 | 433 | 417 | 608 | 577 | 556 |
| Distorsion harmonique totale (THDU) | | une charge li une charge n | | | | | | | |
| Fréquence de sortie (Hz) | 50 ou 60 | | | | | | | | |
| Vitesse de balayage (Hz/s) | | able : de 0,5 à ar défaut est (| | | | | | | |
| Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/ EN62040-3) | VFI-SS-111 | | | | | | | | |
| Facteur de puissance de la charge | De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement | | | | | | | | |
| Courant de court- circuit sortie (onduleur) | 630 A/200 r | ms | | 820 A/200 I | ns | | 1 000 A/200 |) ms | |

^{1.} À 30 °C et facteur de puissance de sortie de 0,9.

Caractéristiques des batteries

NOTE: L'ASI prend en charge 36 à 50 blocs de batterie.

| Puissance nominale de l'ASI | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | | |
|--|--|---------|----------|--|--|
| Puissance de charge maximale en % de puissance de sortie | 24 | | | | |
| Puissance de charge maximale (kW) | 60 | 72 | 96 | | |
| Tension nominale de la batterie(VDC) | ± 216 à ± 300 | | | | |
| Tension nominale flottante(VDC) | ± 243 à ± 337,5 | | | | |
| Tension en fin de décharge (pleine charge)(VDC) | ± 172,8 à ± 240 | | | | |
| Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) | 615-443 | 738-531 | 985-709 | | |
| Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) | 769-554 | 923-664 | 1231-886 | | |
| Compensation de température (par cellule) ² | Programmable entre 0 et 7 mV/°C. La valeur par défaut est 0 mV/°C. | | | | |
| Taux d'ondulation du courant | < 5 % C10 | | | | |

Protection amont préconisée

NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.

| Puissance nominale de l'ASI | 250 kVA | | 300 kVA | | 400 kVA | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass |
| Type de disjoncteur | NSX630F Mic 2.3 (LV432877) | NSX630F Mic 2.3 (LV432877) | NS630bN Mic 2.0 (33463/ NS33463) | NS630bN Mic 2.0 (33463/ NS33463) | NS800N Mic 2.0 (33469/ NS33469) | NS800N Mic 2.0 (33469/ NS33469) |
| Paramètre In | lo=500 | lo=500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paramètre Ir | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.9 |
| Paramètre Im | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |

990-6399B-012

^{2.} Si la température est supérieure à 25 °C. Pas de compensation si la température est inférieure à 25 °C.

Sections de câbles recommandées

ADANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 240 mm².

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux A.52-5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

- · Conducteurs à 90 °C
- Température ambiante de 30 °C
- Utilisation de conducteurs en cuivre
- Méthode d'installation C

La taille de PE est basée sur le tableau 54.3 de la norme CEI 60364-5-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: Les câbles de batterie sont dimensionnés en fonction de 36 blocs de batteries. Contactez Schneider Electric pour connaître les sections de câbles pour les systèmes comportant plus de 36 blocs de batteries.

ASI de 250 kVA

| | Section de câble par phase (mm²) | Section de câble neutre (mm²) | Section de câble PE (mm²)) |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Entrée | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
| Bypass | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
| Sortie | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
| Batterie | 2 x 185 | 2 x 185 | 185 |

ASI de 300 kVA

| | Section de câble par phase (mm²) | Section de câble neutre (mm²) | Section de câble PE (mm²)) |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Entrée | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
| Bypass | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
| Sortie | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
| Batterie | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |

ASI de 400 kVA

| | Section de câble par phase (mm²) | Section de câble neutre (mm²) | Section de câble PE (mm²)) |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Entrée | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
| Bypass | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
| Sortie | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
| Batterie | 4 x 150 | 4 x 150 | 2 x 150 |

Recommandation des tailles de vis et cosses

| Section de câble (mm²) | Taille de vis | Type de cosse |
|------------------------|---------------|---------------|
| 120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
| 150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
| 185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
| 240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |

Caractéristiques des couples de serrage

| Taille de vis | Couple |
|---------------|--------|
| M12 | 50 Nm |

990-6399B-012

Exigences concernant une solution de batterie d'un fournisseur tiers

Les coffrets disjoncteur batterie de Schneider Electric sont recommandés pour le raccordement de la batterie. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Schneider Electric.

Spécifications du disjoncteur batterie tiers

AADANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Tous les disjoncteurs batteries sélectionnés doivent être équipés d'une fonctionnalité de déclenchement instantané avec une bobine de déclenchement à manque ou une bobine de déclenchement à déclencheur à émission.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

NOTE: Lors de la sélection d'un disjoncteur batterie, le nombre de facteurs à prendre en compte est supérieur au nombre d'exigences définies ci-dessous. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Schneider Electric.

Caractéristiques minimales requises du disjoncteur batterie

| Tension CC nominale du disjoncteur batterie> Tension de batterie normale | La tension normale de la configuration de la batterie est définie comme la tension nominale la plus élevée de la batterie. Elle peut être équivalente à la tension flottante qui peut être définie comme le nombre de blocs de batterie multiplié par le nombre de cellules multiplié par la tension flottante de la cellule. |
|--|---|
| Courant CC nominal du disjoncteur batterie> Courant nominal de décharge de la batterie | Ce courant est contrôlé par l'ASI et doit inclure le courant de décharge maximal. Il s'agit généralement du courant à la fin de la décharge (tension CC minimale de fonctionnement ou en condition de surcharge ou une combinaison). |
| Zones de raccordement CC | Trois zones de raccordement CC (+, -, N) pour les câbles CC sont requises. |
| Contact de position AUX pour le contrôle | Un commutateur AUX doit être installé dans chaque disjoncteur batterie et raccordé à l'ASI. L'ASI peut contrôler un disjoncteur batterie. |
| Fonctionnalité de coupure de court-circuit | Le pouvoir de coupure en cas de court-circuit doit être supérieur au courant continu de court-circuit de la configuration de batterie (la plus grande). |
| Intensité minimale du courant de déclenchement | Le courant de court-circuit minimum pour déclencher le disjoncteur batterie doit correspondre à la configuration de batterie (la plus petite), pour que le disjoncteur se déclenche en cas de court-circuit, jusqu'à la fin de sa durée de vie. |

Conseils pour l'organisation des câbles de batterie

NOTE: Pour les batteries tierces, utilisez uniquement des batteries haute capacité pour des applications d'ASI.

NOTE: Lorsque la batterie est placée à distance, la bonne disposition des câbles est importante afin de réduire les chutes de tension et l'inductance. La distance entre le bloc de batteries et l'ASI ne doit pas excéder 200 m (656 pieds). Veuillez contacter Schneider Electric pour toute installation comprenant une distance plus longue.

NOTE: Pour réduire au maximum le risque de rayonnement électromagnétique, il est fortement conseillé de respecter les consignes cidessous et d'utiliser des supports métalliques mis à la terre.

| Longueur du câble | (+++) | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | (1) | |
|-------------------|--------------------|---|------------------|------------|
| < 30 m | Non recommandé | Acceptable | Recommandé | Recommandé |
| 31–75 m | Non recommandé | Non recommandé | Acceptable | Recommandé |
| 76–150 m | Non recommandé | Non recommandé | Acceptable | Recommandé |
| 151–200 m | Non recommandé | Non recommandé | Non recommandé | Recommandé |

990-6399B-012

Poids et dimensions de l'ASI


| Puissance nominale de l'ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 250 kVA | 425 | 1970 | 600 | 850 |
| 300 kVA | 449 | 1970 | 600 | 850 |
| 400 kVA | 538 | 1970 | 600 | 850 |

Poids et dimensions de l'ASI, emballage inclus

| Puissance nominale de l'ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 250 kVA | 470 | 2117 | 800 | 1000 |
| 300 kVA | 503 | 2117 | 800 | 1000 |
| 400 kVA | 584 | 2117 | 800 | 1000 |

Dégagement

NOTE: Veillez à respecter les espaces nécessaires à la ventilation et aux opérations de maintenance comme indiqué ci-dessous. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.



Caractéristiques environnementales

| | En fonctionnement | Entreposage | |
|--|--|---|--|
| Température | de 0 à 30 °C | de -15 à 40 °C pour les systèmes avec batteries de -25 à 55 °C pour les systèmes sans batteries | |
| Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | | |
| Déclassement en fonction de l'altitude selon la norme CEI 62040-3 | Facteur de déclassement de puissance : 0-1 500 m : 1 000 1 500–2 000 m : 0,975 | < 15 000 m au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente) | |
| Alarme sonore | < 70 dBA pour une charge de 100 % selon ISO3746 | | |
| Catégorie de protection | IP20 (filtre anti-poussière standard) | | |
| Couleur | RAL 9003 | | |

Dissipation thermique

| Puissance nominale de l'ASI | 250 kVA | | 300 kVA | | 400 kVA | |
|-----------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | w | BTU/h | w | BTU/h | w | BTU/h |
| Mode normal | 14 500 | 49 488 | 17 400 | 59 386 | 23 200 | 79 181 |
| Mode batterie | 14 000 | 47 782 | 16 800 | 57 338 | 22 400 | 76 451 |
| Mode ECO | 2 000 | 6 826 | 2 400 | 8 191 | 3 200 | 10 922 |


Conformité

| Sécurité | CEI 62040-1:2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Règles de sécurité CEI 62040-1: 2008-6, 1re édition, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI CEI 62040-1:2013-01, 1re édition, 1re modification |
|--|---|
| CEM CEI 62040-2:2016, édition 3.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences pour la cor électromagnétique (CEM). CEI 62040-2:2005-10, 2e édition, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences pour la électromagnétique (CEM) | |
| Performances CEI 62040-3 : 2011-03, 2ème édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de des performances et exigences d'essais | |
| Caractéristiques environnementales | CEI 62040-4 : 2013-04, 1ère édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 4 : Aspects environnementaux – Exigences et rapports |
| Indications | CE, RCM, EAC, DEEE |
| Transport | ISTA 2B |
| Degré de pollution | 2 |
| Catégorie de surtension | III |
| Système de mise à TN-S, TN-C, TT ou IT la terre | |


Présentation

Présentation d'une ASI unitaire

ASI avec simple réseau d'alimentation




ASI avec double réseau d'alimentation



| UIB | Disjoncteur d'entrée de l'unité |
|------|--|
| SSIB | Disjoncteur d'entrée du commutateur statique |
| UOB | Disjoncteur de sortie de l'unité |
| MBB | Disjoncteur du bypass de maintenance |
| ВВ | Disjoncteur batterie |

Présentation d'un système parallèle redondant 1+1 avec batteries communes




| UIB | Disjoncteur d'entrée de l'unité |
|------|--|
| SSIB | Disjoncteur d'entrée du commutateur statique |
| UOB | Disjoncteur de sortie de l'unité |
| MBB | Disjoncteur du bypass de maintenance |
| BB1 | Disjoncteur batterie 1 |
| BB2 | Disjoncteur batterie 2 |

Présentation d'un système parallèle

L'impédance des circuits de bypass doit être contrôlée dans un système d'ASI parallèle. Lors du fonctionnement en mode bypass, la répartition des courants parallèle est déterminée par l'impédance totale du circuit de bypass composé des câbles, du bypass, du commutateur statique et de la formation de câble.

24 990-6399B-012



| UIB | Interrupteur d'entrée de l'unité |
|------|---|
| SSIB | Interrupteur d'entrée du commutateur statique |
| UOB | Interrupteur de sortie de l'unité |
| MBB | Interrupteur du bypass de maintenance |
| SIB | Interrupteur d'isolation du système |
| ВВ | Disjoncteur batterie |

AVIS

RISQUES DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT

Pour assurer une répartition correcte de la charge en mode bypass dans un système parallèle, les recommandations suivantes s'appliquent :

- Les câbles de bypass doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
- Les câbles de sortie doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
- Les câbles d'entrée doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI dans un système à réseau d'alimentation secteur simple.
- Les recommandations concernant les formations de câble doivent être suivies.
- La réactance de la disposition du jeu de barres dans le dispositif de commutation de bypass/entrée et de sortie doit être identique pour toutes les ASI.

Si les recommandations ci-dessus ne sont pas suivies, cela peut entraîner une répartition inégale de la charge dans le bypass et une surcharge des ASI individuelles.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Raccordement des câbles d'alimentation

▲ DANGER


RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Ne percez pas de trous ni n'effectuez de perforations quand la plaque supérieure est installée, ni à proximité de l'ASI.


Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

- 1. Vérifiez que tous les disjoncteurs sont ouverts (position OFF).
- 2. Retirez les trois panneaux.

ASI de 250-300 kVA



ASI de 400 kVA



- 3. Retirez la plaque supérieure.
- 4. Percez des trous ou effectuez des perforations dans la plaque supérieure pour le passage des câbles d'alimentation.

▲ DANGER


RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Assurez-vous qu'aucune arête tranchante ne peut venir endommager les câbles


Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

5. Replacez la plaque supérieure.


6. **Uniquement pour les ASI avec double réseau d'alimentation** : Enlevez les trois jeux de barres d'alimentation secteur simple.



 TNC uniquement : Retirez le jeu de barres de la position (A) sur le côté droit de l'ASI et installez-le en position (B) entre le jeu de barres PE et le jeu de barres neutre.




- 8. Acheminez les câbles d'alimentation via la partie supérieure de l'ASI.
- 9. Raccordez le câble PE à la borne PE.




- 10. Raccordez les câbles d'entrée, de sortie et de bypass (pour les ASI à double réseau d'alimentation) et les câbles de batterie.
- 11. Fixez les câbles aux échelles dans la partie supérieure de l'ASI.

Interfaces de communication



- A. Emplacement du bouton de démarrage à froid « cold start » optionnel
- B. Carte de gestion réseau (NMC, Network Management Card)
- C. Contacts secs
- D. Contacts auxiliaires
- E. Ports parallèles
- F. Port de synchronisation du bus de charge
- G. EPO à distance
- H. RS485



- I. Borne du capteur de température de batterie³
- J. Borne du capteur de température ambiante (usage interne)
- K. CAN_R: Résistance de terminaison CAN
- L. Port USB (pour la maintenance)
- M. Port d'affichage (usage interne)


^{3.} NTC: R25 = 30 kOhm, B25/50 = 3 950 k

Acheminement des câbles de signal


La section de câble de signal recommandée est de 0,5-0,8 mm².

1. Retirez les caches des câbles de signal de l'ASI.

ASI de 250-300 kVA




ASI de 400 kVA




2. Acheminez les câbles de signal Class 2/SELV par la ou les ouvertures d'entrée supérieures jusqu'aux bornes Class 2/SELV, comme indiqué.

ASI de 250-300 kVA




ASI de 400 kVA




3. Acheminez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV via l'ouverture d'entrée supérieure droite jusqu'aux bornes non-Class 2/non-SELV, comme indiqué.

ASI de 250-300 kVA




ASI de 400 kVA



4. Fixez les câbles de signal à l'aide d'attaches.

Raccordement des câbles de signal

Signal du commutateur AUX




NOTE: Ces câbles de signal sont non-Class 2/non-SELV.

NOTE: Pour utiliser des câbles de signal Class 2/SELV, vous pouvez raccorder le disjoncteur du bypass de maintenance (MBB) à J2 à la place.

| Terminal | Fonction | |
|----------|--|--|
| J14-1 | Commutateur AUX du disjoncteur du bypass de maintenance (MBB) | 12 VDC/12 mA J14-2 GND |
| J14-2 | Masse du signal (GND) | non-Class 2/ J14-3 UOB |
| J14-3 | Commutateur AUX du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) | non-SELV <u>I J14-4</u> GND (■ |
| J14-4 | Masse du signal (GND) | |
| J15-1 | Commutateur AUX du disjoncteur d'entrée du commutateur statique (SSIB) | 12 VDC/12 mA J15-1 SSIB SIB GND |
| J15-2 | Masse du signal (GND) | non-Class 2/ J15-3 OIIB |
| J15-3 | Commutateur AUX du disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB) | non-SELV <u>† J15-4</u> GND |
| J15-4 | Masse du signal (GND) | |

Signal du backfeed



NOTE: Ces raccordements de câbles de signal sont non-Class 2/non-SELV.


Backfeed 1 : Backfeed par bypass.

Backfeed 2 : Backfeed en entrée.

| Terminal | Fonction | |
|----------|---|--|
| J16-1 | Relais backfeed 1 standard | 116.1 |
| J16-3 | Relais backfeed 1 normalement ouvert (NO) | 30 VDC/1 A 230 VAC/1A non-Class 2/ non-SELV 30 VDC/1 A J16-1 BACKFEED_1_C COM BACKFEED_1_NO DUT DUT DUT |
| J16-5 | Relais backfeed 1 normalement fermé (NF) | non-SELV STORED_I_NC |

| Terminal | Fonction | |
|----------|---|---|
| J17-1 | Relais backfeed 2 standard | 30 VDC/1 A |
| J17-3 | Relais backfeed 2 normalement ouvert (NO) | 230 VAC/1A non-Class 2/ J17-3 BACKFEED 2 NO OUT |
| J17-5 | Relais backfeed 2 normalement fermé (NF) | non-SELV ************************************ |


Signal EPO



NOTE: Ces câbles de signal sont Class 2/SELV.

| Terminal | Fonction | | |
|----------|---|-----------------------------|--|
| J1-1 | Contact en entrée EPO normalement ouvert (NO) | EPO normalement ouvert (NO) | |
| J1-2 | +12 V | J1-1 EPO NO (◀ | |
| J1-3 | Contact en entrée EPO normalement fermé (NF) | 12 VDC/12 mA | |
| J1-4 | +12 V | 12 V | |
| | | EPO normalement fermé (NF) | |
| | | 12 VDC/12 mA | |

Signal du disjoncteur du bypass de maintenance (MBB)



NOTE: Ces câbles de signal sont Class 2/SELV.

NOTE: Pour utiliser des câbles de signal non-Class 2/non-SELV, vous pouvez raccorder le disjoncteur du bypass de maintenance (MBB) à J15 à la place.

| Terminal | Fonction | |
|----------|--|---------------------------|
| J2-1 | Usage interne | J2-1 OSPD |
| J2-2 | Usage interne | 12 VDC/12 mA = J2-2 GND |
| J2-3 | Commutateur AUX du disjoncteur du bypass de maintenance (Ext. MBB) | Class 2/SELV J2-4 GND GND |
| J2-4 | Masse du signal (GND) | |


Signal de batterie

AVIS

RISQUES DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT

La commande de contact de disjoncteur batterie J3, J4-1 et J4-2 peut transmettre un maximum de + 24 V CC, 250 mA à la bobine de déclenchement à manque ou bobine de déclenchement à déclencheur à émission. Si cette valeur est dépassée, l'ASI peut être endommagée.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.




NOTE: Ces câbles de signal sont Class 2/SELV.

| Terminal | Fonction | |
|----------|---|---|
| J3-1 | Relais de batterie 1, normalement fermé (NF) ⁴ | 24 VDC/250 mA |
| J3-2 | Relais de batterie 1, masse du signal (GND) | 24 VDC/250 mA □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| J3-3 | Relais de batterie 2, normalement fermé (NF) ⁵ | |
| J3-4 | Relais de batterie 2, masse du signal (GND) | |
| J4-1 | Relais de batterie 3, normalement fermé (NF) ⁵ | 24 VDC/250 mA [J4-1 BAT3_DRV_NC OUT |
| J4-2 | Relais de batterie 3, masse du signal (GND) | Class 2/SELV |
| J4-3 | Commutateur AUX BB1 | 14.2 |
| J4-4 | Masse du signal (GND) | 12 VDC/12 mA J4-3 BAT_BCB_1 Class 2/SELV GND |
| J5-1 | Commutateur AUX BB2 | 15.1[0] |
| J5-2 | Masse du signal (GND) | 12 VDC/12 mA J J5-2 GND GND |
| J5-3 | Commutateur AUX BB3 | Class 2/SELV J5-3 BAT_BCB_3 J5-4 GND |
| J5-4 | Masse du signal (GND) | i Gamp 7 |

^{4.} Prend en charge la bobine de déclenchement à manque par défaut. Pour la prise en charge de la bobine de déclenchement à déclencheur à émission, veuillez contacter Schneider Electric.

Prend en charge la bobine de déclenchement à manque par défaut. Pour la prise en charge de la bobine de déclenchement à déclencheur à émission, veuillez contacter SchneiderElectric.


Signal de contact en entrée



NOTE: Ces câbles de signal sont Class 2/SELV.

| Terminal | Fonction | |
|----------|--|---|
| J6-1 | Contact en entrée 1, sélectionnez une fonction via l'écran | J6-1 Input_Contact_1 |
| J6-2 | Contact en entrée 1, masse du signal (GND) | 12 VDC/12 mA JG-2 GND Class 2/SELV J6-4 GND |
| J6-3 | Contact en entrée 2, sélectionnez une fonction via l'écran | |
| J6-4 | Contact en entrée 2, masse du signal (GND) | |
| J7-1 | Contact en entrée 3, sélectionnez une fonction via l'écran | J7-1 Input_Contact_3 |
| J7-2 | Contact en entrée 3, masse du signal (GND) | 12 VDC/12 mA J7-2 GND Class 2/SELV J7-4 GND |
| J7-3 | Contact en entrée 4, sélectionnez une fonction via l'écran | |
| J7-4 | Contact en entrée 4, masse du signal (GND) | |
| J8-1 | Contact en entrée 5, sélectionnez une fonction via l'écran | J8-1 Input_Contact_5 |
| J8-2 | Contact en entrée 5, masse du signal (GND) | 12 VDC/12 mA JB-3 Input_Contact_6 JB-4 GND |
| J8-3 | Contact en entrée 6, sélectionnez une fonction via l'écran | |
| J8-4 | Contact en entrée 6, masse du signal (GND) | |

Signal de relais de sortie




NOTE: Ces câbles de signal sont Class 2/SELV.

| Terminal | Fonction | |
|----------|---|---|
| J9-1 | Relais de sortie 1, normalement ouvert (NO) | 30 VDC/1 A |
| J9-2 | Relais de sortie 1, standard | Class 2/SELV J9-3 Output_1_KET_C OUT |
| J9-3 | Relais de sortie 2, normalement ouvert (NO) | Output_2_RLY_C (COM |
| J9-4 | Relais de sortie 2, standard | |
| J10-1 | Relais de sortie 3, normalement ouvert (NO) | 30 VDC/1 A UJ10-1 Output_3_RLY OUT 30 VDC/1 A OUTPUT_3_RLY_C OUTPUT_3_RLY_C |
| J10-2 | Relais de sortie 3, standard | Class 2/SELV J10-3 Output_4_RLY OUT |
| J10-3 | Relais de sortie 4, normalement ouvert (NO) | Output_4_RLY_C COM |
| J10-4 | Relais de sortie 4, standard | |
| J11-1 | Relais de sortie 5, normalement ouvert (NO) | 30 VDC/1 A J11-1 Output_5_RLY Output_5_RLY COM |
| J11-2 | Relais de sortie 5, standard | Class 2/SELV J11-3 Output_6_RLY OUT |
| J11-3 | Relais de sortie 6, normalement ouvert (NO) | Output_6_RLY_C COM |
| J11-4 | Relais de sortie 6, standard | |

Raccordement des câbles parallèles dans un système parallèle

 Raccordez les câbles parallèles facultatifs entre toutes les ASI du système parallèle.

NOTE: Consultez Interfaces de communication, page 29 pour connaître l'emplacement des ports parallèles.




- 2. Vérifiez le réglage de la CAN_R (pour connaître l'emplacement de la CAN_R, consultez Interfaces de communication, page 29).
 - Pour les systèmes parallèles avec 4 ASI parallèles ou moins, la CAN_R pour toutes les ASI doit être en position MARCHE.
 - Pour les systèmes parallèles avec 5 ASI parallèles ou plus, la CAN_R pour toutes les ASI doit être en position ARRÊT.

Raccordement des câbles de synchronisation entre deux ASI


Prise en charge de la synchronisation jusqu'à 2 + 2 systèmes parallèles.

1. Raccordez les câbles de synchronisation facultatifs entre les ASI.

Pour deux ASI unitaires



Pour deux ASI parallèles



Protection backfeed

AADANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Dans les systèmes où la conception par défaut n'inclut pas la protection backfeed, un dispositif automatique d'isolement (option de protection backfeed ou tout autre système répondant aux exigences de la norme IEC/EN 62040–1) doit être installé pour éviter tout risque de tension ou d'énergie dangereuse aux bornes d'entrée du dispositif d'isolement. Le dispositif doit s'ouvrir dans un délai de 15 secondes après la défaillance de l'alimentation électrique en amont, et son dimensionnement doit répondre aux spécifications.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Lorsque l'entrée de l'ASI est raccordée à des isolateurs externes qui, lorsqu'ils sont ouverts, isolent le neutre, ou lorsque l'isolement automatique de retour de tension est fourni à l'extérieur de l'équipement ou est raccordé à un système informatique de distribution de puissance, une étiquette doit être apposée par l'utilisateur aux bornes d'entrée de l'ASI, sur tous les isolateurs primaires installés à distance de la zone de l'ASI et sur les points d'accès externes entre ces isolateurs et l'ASI comportant le texte suivant (ou l'équivalent dans une langue acceptable dans le pays où le système d'ASI est installé) :

AADANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Risque de retour de tension. Avant de travailler sur ce circuit, isolez l'ASI et vérifiez l'absence de tension dangereuse entre les bornes, y compris la terre.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


Un dispositif d'isolation externe supplémentaire doit être installé dans le système d'ASI. Un contacteur peut être utilisé à cette fin. Dans les exemples présentés, le dispositif d'isolation est un contacteur (marqué **MC1** pour les systèmes à alimentation secteur simple, et **MC1** et **MC2** pour les systèmes à alimentation secteur double).

Le dispositif d'isolement doit être en mesure de supporter les caractéristiques électriques décrites dans les caractéristiques d'entrée.


NOTE: La source 24 V CC/230 V CA doit être générée à partir de la source d'entrée du dispositif de commutation dans les configurations à alimentation secteur simple et de la source du bypass et de la source d'entrée du dispositif de commutation dans les configurations à alimentation secteur double.

NOTE: Le boîtier backfeed figurant sur les schémas est un dispositif personnalisé. Veuillez contacter Schneider Electric pour plus de détails.


ASI avec simple réseau d'alimentation et dispositif d'isolation externe




ASI avec simple réseau d'alimentation et boîtier backfeed



ASI avec double réseaux d'alimentation et dispositif d'isolation externe




ASI avec double réseaux d'alimentation et boîtier backfeed



Installation finale

 Remontez le cache de protection à l'avant des bornes non-Class 2/non-SELV.



- 2. Réinstallez les caches des câbles de signal.
- 3. Réinstallez les panneaux.
- 4. Installez les bandeaux.
- 5. Fermez la porte.

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France

+ 33 (0)1 41 29 70 00



Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2020 – 2023 Schneider Electric. Tous droits réservés.

990-6399B-012