## Contatori di energia

## Serie iEM3100/iEM3200/iEM3300

## Manuale utente

DOCA0005IT-14 08/2023





## Informazioni di carattere legale

Le informazioni contenute nel presente documento contengono descrizioni generali, caratteristiche tecniche e/o raccomandazioni relative ai prodotti/soluzioni.

Il presente documento non è inteso come sostituto di uno studio dettagliato o piano schematico o sviluppo specifico del sito e operativo. Non deve essere utilizzato per determinare idoneità o affidabilità dei prodotti/soluzioni per applicazioni specifiche dell'utente. Spetta a ciascun utente eseguire o nominare un esperto professionista di sua scelta (integratore, specialista o simile) per eseguire un'analisi del rischio completa e appropriata, valutazione e test dei prodotti/soluzioni in relazione all'uso o all'applicazione specifica.

Il marchio Schneider Electric e qualsiasi altro marchio registrato di Schneider Electric SE e delle sue consociate citati nel presente documento sono di proprietà di Schneider Electric SE o delle sue consociate. Tutti gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il presente documento e il relativo contenuto sono protetti dalle leggi vigenti sul copyright e vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Si fa divieto di riprodurre o trasmettere il presente documento o parte di esso, in qualsiasi formato e con qualsiasi metodo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro modo), per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di Schneider Electric.

Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per uso commerciale del documento e del relativo contenuto, a eccezione di una licenza personale e non esclusiva per consultarli "così come sono".

Schneider Electric si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti relativi al presente documento o ai suoi contenuti o al formato in qualsiasi momento senza preavviso.

Nella misura in cui sia consentito dalla legge vigente, Schneider Electric e le sue consociate non si assumono alcuna responsabilità od obbligo per eventuali errori od omissioni nel contenuto informativo del presente materiale, o per qualsiasi utilizzo non previsto o improprio delle informazioni ivi contenute.

#### Informazioni sulla sicurezza

#### Informazioni importanti

Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l'apparecchiatura per acquisire familiarità con il dispositivo prima di procedere all'installazione, all'uso, all'assistenza o alla manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono essere visualizzati all'interno del manuale o sull'apparecchiatura, per segnalare rischi o per richiamare l'attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una procedura.



L'aggiunta di uno dei due simboli a un'etichetta di sicurezza di "Pericolo" o di "Avvertenza" indica la presenza di un pericolo elettrico che potrebbe causare lesioni personali in caso di mancato rispetto delle istruzioni.



Questo è il simbolo dell'avviso di sicurezza. Viene utilizzato per avvisare l'utente di potenziali rischi di lesioni personali. Attenersi a tutti i messaggi di sicurezza che accompagnano questo simbolo per evitare possibili lesioni o morte.

#### **AAPERICOLO**

**PERICOLO** indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **provocherà** lesioni gravi o letali.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

#### **AAVVERTIMENTO**

**AVVERTENZA** indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **potrebbe avere come conseguenza** lesioni gravi o letali.

#### **AATTENZIONE**

**ATTENZIONE** indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **potrebbe avere come conseguenza** lesioni di lieve o moderata entità.

#### **AVVISO**

AVVISO serve a segnalare procedure non correlate a lesioni fisiche.

#### Nota

Solo il personale qualificato può installare, utilizzare, amministrare e riparare le apparecchiature elettriche poste nelle località ad accesso limitato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità circa eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo apparecchio. Il personale qualificato è in possesso di capacità e conoscenze specifiche sulla costruzione, l'installazione e il funzionamento di apparecchiature elettriche e ha ricevuto una formazione circa i criteri di sicurezza da rispettare per poter riconoscere ed evitare le condizioni a rischio.

#### **Avvisi**

#### **FCC**

Il presente apparecchio è stato testato e ritenuto conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione adeguata contro interferenze dannose in un ambiente residenziale. L'apparecchio genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato conformemente alle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non si garantisce l'assenza di interferenze in un impianto particolare. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, determinabile accendendo e spegnendo l'apparecchio, si consiglia di provare a eliminare le interferenze adottando una o più delle misure seguenti:

- · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a un'uscita su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Chiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Si avvisa l'utente che eventuali modifiche non espressamente approvate da Schneider Electric potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

Questo dispositivo digitale è conforme alla norma CAN ICES-3 (B) /NMB-3(B).

## Informazioni sul presente manuale

Il presente manuale descrive le funzioni dei contatori di energia serie iEM3100/ iEM3200/iEM3300 ed è rivolto a progettisti, costruttori di sistemi e tecnici addetti alla manutenzione che si occupano di sistemi di distribuzione elettrica e dispositivi di monitoraggio.

#### Ambito del documento

In tutto il manuale, il termine "contatore/dispositivo" si riferisce a tutti i modelli delle serie iEM3100/iEM3200/iEM3300. Tutte le differenze tra i modelli, quali una funzione specifica di un singolo modello, vengono indicate con il numero specifico di modello o la descrizione.

Il manuale non fornisce informazioni sulla configurazione per funzioni nelle quali un utente esperto dovrebbe eseguire una configurazione avanzata. Inoltre, non comprende istruzioni su come integrare i dati del contatore o configurare lo stesso utilizzando sistemi di gestione dell'energia o software diversi da ION Setup. ION Setup è uno strumento di configurazione gratuito disponibile per il download all'indirizzo www.se.com.

#### Documenti correlati

Documentazione	Numero
Scheda di istruzioni iEM3100/iEM3150	NHA15785/ NHA20207
Scheda di istruzioni iEM3110/iEM3115/iEM3135/iEM3155/iEM3165/iEM3175	NHA15789/ NHA20208
Scheda di istruzioni iEM3200/iEM3250	NHA15795/ NHA20211
Scheda di istruzioni iEM3210/iEM3215/iEM3235/iEM3255/iEM3265/iEM3275	NHA15801/ NHA20213
Scheda di istruzioni iEM3300/iEM3350	HRB91204/ HRB91205
Scheda di istruzioni iEM3310/iEM3335/iEM3355/iEM3365/iEM3375	HRB91202/ HRB91203

È possibile scaricare questi documenti e altre informazioni tecniche dal sito www.se.com.

## **Sommario**

Precauzioni di sicurezza	11
Panoramica contatore	13
Informazioni generali sulle funzioni del contatore	13
Caratteristiche principali	13
Serie iEM3100: Contatori 63 A	13
Serie iEM3300: Contatori 125 A	14
Serie iEM3200: Contatori 1 A/5 A	14
Funzioni	15
Serie iEM3100 e iEM3300	15
Serie iEM3200	15
Applicazioni tipiche	15
Hardware e installazione	18
Precauzioni di sicurezza	
Dimensioni	18
Descrizione del contatore	20
Panoramica contatore: Serie iEM3100	20
Panoramica contatore: serie iEM3200	22
Panoramica contatore: Serie iEM3300	24
Cablaggio	26
Cablaggio del sistema di alimentazione: serie iEM3100/	
iEM3300	26
Cablaggio del sistema di alimentazione: serie iEM3200	27
Considerazioni sul cablaggio di ingressi, uscite e comunicazioni	28
Ingresso digitale	29
Uscita digitale	29
Cablaggio RS-485 Modbus/BACnet: iEM3150/iEM3155/iEM3165/	
iEM3250/iEM3255/iEM3265/iEM3350/iEM3355/iEM3365	30
Cablaggio LonWorks/M-Bus: iEM3135/iEM3175/iEM3235/iEM3275/	
iEM3335/iEM3375	30
Punti di chiusura ermetica del contatore	30
Smontaggio del contatore da una guida DIN	31
Considerazioni per dispositivi iEM3100 e iEM3300 associati a un	
contattore	31
Configurazione del display del pannello anteriore e del	
contatore	32
Panoramica	
Visualizzazione dati	
Informazioni generali della schermata di visualizzazione dei dati	
Esempio: spostamento nelle schermate di visualizzazione	
Informazioni stato contatore	
Retroilluminazione e icona di errore/allarme	
Schermate di visualizzazione dei dati	
Ripristini	35
Ripristino dell'energia accumulata mediante il display	
Funzione multi-tariffa	
Informazioni contatore	
Orologio del dispositivo	36

Formato data/ora	37
Impostazione iniziale dell'orologio	37
Configurazione dispositivi	37
Configurazione del dispositivo	38
Display del pannello anteriore in modalità di configurazione	38
Impostazione Com. Protection	39
Modifica dei parametri	39
Selezione di un valore da un elenco	39
Modifica di un valore numerico	40
Eliminazione di una voce	40
Menu modalità di configurazione	40
Menu di configurazione per iEM3100/iEM3110/iEM3115/iEM3300/iEM3310	41
Menu di configurazione per iEM3150/iEM3350	42
Menu di configurazione per iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175	
/ iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375	44
Menu di configurazione per iEM3200/iEM3210/iEM3215	46
Menu di configurazione per iEM3250	
Menu di configurazione per iEM3235/iEM3255/iEM3265/	
iEM3275	50
Comunicazione tramite Modbus	
Informazioni generali della comunicazione Modbus	
Impostazioni delle comunicazioni Modbus	
Indicatore LED di comunicazione per dispositivi Modbus	
Funzioni Modbus	
Elenco delle funzioni	
Formato tabelle	
Interfaccia comandi	
Informazioni generali dell'interfaccia comandi	
Richiesta di comando	
Elenco dei comandi	
Elenchi registri Modbus	
Sistema	
Configurazione e stato contatore	01
Configurazione uscita a impulsi di energia (iEM3155/iEM3255/iEM3355)	61
Interfaccia comandi	
Comunicazione	
Configurazione misurazione ingressi (iEM3155 / iEM3255 /	02
, ,	62
iEM3355) Ingresso digitale (iEM3155 / iEM3255 / iEM3355)	
Uscita digitale (iEM3155 / iEM3255 / iEM3355)	
Aggiornamenti firmware FP (iEM3155/iEM3255/iEM3355)	
Aggiornamenti 1PH4W Multi LN (iEM3155/iEM3255/iEM3355)  Dati contatore	
Allarme sovraccarico (iEM3155 / iEM3255 / iEM3355)	
Lettura identificazione dispositivo	
Comunicazione tramite LonWorks	
Informazioni generali comunicazioni LonWorks	
Implementazione delle comunicazioni LonWorks	
File di interfaccia esterna (XIF)	69

Plug-in LonMaker	69
Indicatori LED per contatori LonWorks	69
Posizione del pin di servizio e Neuron ID	70
Tipi di variabili standard di rete e proprietà di configurazione per	
lettura dati	70
Proprietà di configurazione contatore	74
Plug-in Echelon LonMaker per visualizzazione dati e configurazione	
contatore	78
Comunicazione tramite M-Bus	80
Informazioni generali comunicazioni M-Bus	
Configurazione delle impostazioni di comunicazione di base	
Termini chiave	
Supporto del protocollo M-Bus	
Implementazione del protocollo M-Bus	
Strumento M-Bus per la visualizzazione di dati e la configurazione del	01
contatore	Ω1
Indicatore LED di comunicazione per contatori M-Bus	
•	
Informazioni telegramma con struttura dati variabile	
Decodifica dell'indirizzo secondario e del numero di serie M-Bus	
Informazioni intestazione record di dati	
Informazioni telegramma per record di dati	
Informazioni contatore	85
Misure di energia ed energia in base alla tariffa (INT64 e	
FLOAT32)	
Misure istantanee	
Informazioni stato contatore	
Telegram decode information (all values are in hexadecimal)	
Informazioni telegramma per configurazione contatore	
Codici VIFE supportati per configurazione contatore	
Configurazione di data/ora	
Configurazione sistema di alimentazione:	
Configurazione multi-tariffa	
Configurazione comunicazioni	
Configurazione ingresso digitale	
Configurazione uscita digitale	104
Configurazione e acquisizione allarme sovraccarico	104
Ripristini	104
Strumento M-Bus per visualizzazione dati e configurazione	
contatore	105
Installazione dello strumento M-Bus	105
Accesso al contatore con lo strumento	105
Visualizzazione dati contatore con lo strumento M-Bus	106
Configurazione del contatore con lo strumento M-Bus	107
Comunicazione tramite BACnet	109
Informazioni generali comunicazioni BACnet	109
Supporto del protocollo BACnet	
Implementazione della comunicazione BACnet	
Configurazione dei parametri di comunicazione di base	
Indicatore LED di comunicazione per contatori BACnet	
Abbonamenti Change of Value (COV)	

Informazioni su oggetti e proprietà BACnet	111
Oggetto dispositivo	111
Oggetti ingresso analogico	113
Oggetto valore analogico	116
Oggetti ingresso binario	116
Potenza, energia e fattore di potenza	118
Potenza (PQS)	118
Potenza e sistema di coordinate per PQ	118
Flusso di potenza	118
Energia erogata (importata)/energia ricevuta (esportata)	118
Fattore di potenza (FP)	119
Convenzione FP in anticipo/ritardo	119
Convenzione dei simboli FP	121
Formato registro fattore di potenza	121
Risoluzione dei problemi	124
Panoramica	124
Schermata di diagnostica	124
Codici diagnostici	124
Specifiche	126
Caratteristiche elettriche	126
Ingressi del sistema di alimentazione: serie iEM3100	126
Ingressi del sistema di alimentazione: serie iEM3300	126
Ingressi del sistema di alimentazione: serie iEM3200	127
Ingressi e uscite	127
Caratteristiche meccaniche	128
Caratteristiche ambientali	129
Sicurezza, EMI/EMC e standard di prodotto	129
Precisione delle misurazioni	129
MID/MIR	130
Orologio interno	130
Comunicazioni Modbus	131
Comunicazioni LonWorks	131
Comunicazioni M-Bus	131
Comunicazioni BACnet	131
Conformità alle norme cinesi	133

## Precauzioni di sicurezza

Le operazioni di installazione, cablaggio, verifica e assistenza devono essere eseguite conformemente a tutti i codici elettrici locali e nazionali.

#### **AAPERICOLO**

#### RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
   Consultare la norma NFPA 70E. CSA Z462 o le norme locali.
- Scollegare tutti i circuiti di alimentazione dal dispositivo e dall'apparecchio in cui è installato prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio.
- Per verificare che l'alimentazione sia isolata, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
- Si suppone che le comunicazioni e il cablaggio I/O siano parti attive pericolose, salvo diversamente specificato.
- Non superare il valore nominale massimo di questo dispositivo.
- Non cortocircuitare i terminali secondari del trasformatore di tensione (TT).
- · Non aprire i terminali secondari del trasformatore di corrente (TC).
- · Mettere a terra il circuito secondario dei TC.
- Non utilizzare i dati del contatore per confermare che l'alimentazione è stata isolata.
- Riposizionare tutti i dispositivi, gli sportelli e le coperture prima di accendere l'apparecchio.
- Non installare TC o LPCT in apparecchiature che superino il 75% dello spazio del cablaggio di una sezione trasversale all'interno dell'apparecchiatura.
- Non installare i TC in aree in cui le aperture di ventilazione potrebbero essere bloccate o nelle aree dello sfiato dell'arco-interruttore.
- Proteggere i conduttori secondari di TC o LPCT per assicurare che non entrino in contatto con i circuiti sotto tensione.
- Non usare acqua o altri materiali liquidi per pulire il prodotto. Utilizzare un panno di pulizia per eliminare lo sporco. Se non è possibile rimuovere la sporcizia, contattare il rappresentante dell'assistenza tecnica locale.
- È responsabilità dell'installatore armonizzare classificazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti sul lato alimentazione con la classificazione di corrente massima.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

**NOTA:** Vedere lo standard IEC 60950-1, allegato W, per maggiori informazioni sulle comunicazioni e sul cablaggio I/O collegato a dispositivi multipli.

#### **AAVVERTIMENTO**

#### **FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE**

Non utilizzare il dispositivo per il controllo critico o la protezione di persone, animali proprietà o apparecchiature.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

## **AAVVERTIMENTO**

#### **RISULTATI DI DATI NON PRECISI**

- Non fare affidamento esclusivamente sui dati visualizzati sul display o nel software per stabilire se il dispositivo funziona correttamente o è conforme a tutte le norme applicabili.
- Non utilizzare i dati visualizzati sul display in sostituzione di pratiche sul luogo di lavoro adeguate o di una manutenzione appropriata dell'apparecchio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

## Panoramica contatore

## Informazioni generali sulle funzioni del contatore

I contatori di energia forniscono le funzionalità di misura essenziali (ad esempio corrente, tensione ed energia) necessarie per monitorare un impianto elettrico monofase o trifase.

Le funzioni principali dei contatori sono le seguenti:

- Misurazione dell'energia attiva e reattiva
- Multi-tariffa (fino a 4) con controllo tramite orologio interno, ingressi digitali o comunicazione
- Conformità MID per la maggior parte dei contatori
- Uscite impulsi
- Display (misurazione di corrente, tensione ed energia)
- · Comunicazioni tramite protocolli Modbus, LonWorks, M-Bus o BACnet

## Caratteristiche principali

#### Serie iEM3100: Contatori 63 A

Funzione		iEM3100	IEM3110	IEM3115	IEM3135	IEM3150	IEM3155	iEM3165	iEM3175
Misura diretta (fino a	a 63 A)	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Classe di precisione parziali)	della misura energia attiva (kWh totali e	1	1	1	1	1	1	1	1
Misura di energia a	1 quadranti	_	_	_	<b>V</b>	_	<b>√</b>	√	<b>V</b>
Misure elettriche (I,	V, P,)	_	_	_	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	√	<b>V</b>
	Controllo tramite orologio interno	_	_	4	4	_	4	4	4
Multi tariffa	Controllo tramite ingressi digitali	_	_	4	2	_	2	2	2
	Controllo tramite comunicazione	_	_	_	4	_	4	4	4
Visualizzazione misura (numero di righe)		3	3	3	3	3	3	3	3
Ingressi digitali	Programmabile (stato, controllo tariffa o monitoraggio ingresso)	_	_	_	1	_	1	1	1
	Solo controllo tariffa	_	_	2	_	_	_	_	
Uscite digitali	Programmabile (impulsi energia o allarme sovraccarico)	_	_	_	1	_	1	1	
	Solo uscita a impulsi	_	1	_	_	_	_	_	_
Allarme sovraccaric	o	_	_	_	√	_	√	√	<b>√</b>
	Modbus	_	_	_	_	√	√	_	_
Comunication!	LonWorks	_	_	_	_	_	_	_	<b>√</b>
Comunicazioni	M-Bus	_	_	_	<b>V</b>	_	_	_	_
	BACnet	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>	_
Conformità MID/MIR		_	√	<b>√</b>	√	_	√	<b>√</b>	√
Larghezza (modulo	da 18 mm su guida DIN)	5	5	5	5	5	5	5	5

#### Serie iEM3300: Contatori 125 A

Funzione		IEM3300	iEM3310	iEM3335	IEM3350	iEM3355	IEM3365	IEM3375
Misura diretta (fino a	125 A)	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
Classe di precisione	della misura energia attiva (kWh totali e parziali)	1	1	1	1	1	1	1
Misura di energia a 4	quadranti	_	_	√	_	√	<b>V</b>	<b>V</b>
Misure elettriche (I, V,	P,)	_	_	√	<b>√</b>	<b>√</b>	√	<b>√</b>
	Controllo tramite orologio interno	_	_	4	_	4	4	4
Multi tariffa	Controllo tramite ingressi digitali	_	_	2	_	2	2	2
	Controllo tramite comunicazione	_	_	4	_	4	4	4
Visualizzazione misu	Visualizzazione misura (numero di righe)		3	3	3	3	3	3
Ingressi digitali (prog monitoraggio ingress	rammabili per stato, controllo tariffa o o)	_	_	1	_	1	1	1
Uscite digitali	Programmabile (impulsi energia o allarme sovraccarico)	_	_	1	_	1	1	_
_	Solo uscita a impulsi	_	1	_	_	_	_	_
Allarme sovraccarico		_	_	√	_	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
	Modbus	_	_	_	<b>√</b>	<b>√</b>	_	_
	LonWorks	_	_	_	_	_	_	<b>√</b>
Comunicazioni	M-Bus	_	_	<b>√</b>	_	_		_
	BACnet	_	_	_	_	_	√	_
Conformità MID/MIR	Conformità MID/MIR		<b>V</b>	<b>√</b>	_	<b>√</b>	√	<b>√</b>
Larghezza (modulo da	a 18 mm su guida DIN)	7	7	7	7	7	7	7

## Serie iEM3200: Contatori 1 A/5 A

Funzione		IEM3200	IEM3210	iEM3215	iEM3235	IEM3250	iEM3255	iEM3265	iEM3275
Ingressi di misura tra	amite TC (1 A, 5 A)	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Ingressi di misura tra	amite TT	_	_	_	√	<b>V</b>	√	<b>V</b>	<b>V</b>
1 A: Classe di precisi parziali)	1 A: Classe di precisione della misura energia attiva (kWh totali e parziali)		1	1	1	1	1	1	1
5 A: Classe di precisi parziali)	ione della misura energia attiva (kWh totali e	0.5S	0.58						
Misura di energia a 4 quadranti		_	_	_	√	_	√	<b>V</b>	<b>V</b>
Misure elettriche (I, V	<sup>7</sup> , P,)	_	_	_	<b>√</b>	√	√	√	√
	Controllo tramite orologio interno	_	_	4	4	_	4	4	4
Multi tariffa	Controllo tramite ingressi digitali	_	_	4	2	_	2	2	2
	Controllo tramite comunicazione	_	_	_	4	_	4	4	4
Visualizzazione misura (numero di righe)		3	3	3	3	3	3	3	3
Ingressi digitali	Programmabile (stato, controllo tariffa o monitoraggio ingresso)	_	_	_	1	_	1	1	1
	Solo controllo tariffa	_	_	2	_	_	_	_	_

Funzione		IEM3200	IEM3210	IEM3215	iEM3235	IEM3250	IEM3255	IEM3265	IEM3275
Uscite digitali	Programmabile (impulsi energia o allarme sovraccarico)	_	_	_	1	_	1	1	_
	Solo uscita a impulsi	_	1	_	_	_	_	_	_
Allarme sovraccarico			_	_	√	_	√	√	√
	Modbus		_	_	_	<b>√</b>	√	_	_
Comunicazioni	LonWorks	_	_	_	_	_	_	_	√
Comunicazioni	M-Bus	_	_	_	√	_	_	_	_
	BACnet	_	_	_	_	_	_	√	_
Conformità MID/MIR			<b>√</b>	<b>√</b>	√	_	<b>√</b>	<b>√</b>	$\checkmark$
Larghezza (modulo d	da 18 mm su guida DIN)	5	5	5	5	5	5	5	5

#### **Funzioni**

Questi contatori sono in grado di monitorare il consumo di energia in base a uso, zona o linea di alimentazione nello chassis. Possono essere utilizzati per monitorare le linee di alimentazione nel quadro elettrico o per monitorare l'alimentazione principale in uno chassis di distribuzione.

#### Serie iEM3100 e iEM3300

Funzioni	Vantaggi
Misura diretta linee di alimentazione fino a: Serie iEM3100: 63 A Serie iEM3300: 125 A Trasformatori di corrente (TC) integrati	Risparmio di tempo e spazio per l'installazione nell'armadio  Cablaggio assente  Rete di distribuzione trasparente
Adatti per essere installati con i gli interruttori Acti9 iC60 (serie iEM3100) o Acti9 C120, NG125 (serie iEM3300)	Utilizzabili in sistemi trifase con o senza neutro
Utilizzabili per monitoraggio multi-circuito monofase	3 linee di alimentazione singole monitorabili con un solo contatore

#### Serie iEM3200

Funzioni	Vantaggi
Collegamento TC e TT	Utilizzabili in applicazioni a media o bassa tensione
Configurazione flessibile	Adattabili a qualsiasi rete di distribuzione con o senza neutro

## **Applicazioni tipiche**

La tabella seguente presenta alcune funzioni dei vari contatori, con i vantaggi e le applicazioni principali.

Funzioni	Vantaggi	Applicazioni	Contatore
Contatori energia totale e parziale	Monitoraggio dell'uso di energia	Gestione della subfatturazione Applicazioni di misurazione	Serie iEM3100/iEM3200/ iEM3300
Orologio interno	Salvataggio data e ora dell'ultimo ripristino	Timestamp dell'ultima reimpostazione dell'accumulo di energia parziale	Tutti (tranne iEM3100/iEM3200/ iEM3300)
Uscita a impulsi con peso impulso configurabile fino a 1 impulso per 1 Wh	acquisire impulsi dal contatore tramite sistema Smartlink, PLC o qualsiasi sistema di acquisizione di base	Monitoraggio da remoto dei consumi di energia Integrazione del contatore in un sistema di monitoraggio con numerosi dispositivi	iEM3110 / iEM3210 / iEM3310
Fino a quattro tariffe, con controllo tramite ingressi digitali, orologio interno o comunicazioni (a seconda del modello di contatore)	Differenziazione tra consumi nelle ore di punta e a tariffazione ridotta, giorni feriali e fine settimana o da fonti di elettricità diverse (ad esempio, utenza e un generatore elettrico)	Gestione energetica Gestione della subfatturazione Identificazione dell'andamento dei consumi locali per uso, zona o linea di alimentazione	iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375
Misura di parametri elettrici di base come corrente, tensione media e potenza totale	Le misure istantanee aiutano a monitorare lo squilibrio tra fasi La potenza totale consente di monitorare il livello di carico dell'alimentazione	Monitoraggio linee di alimentazione o armadio interno	Serie iEM3100/iEM3200/ iEM3300
Comunicazioni M-Bus	Comunicazione di parametri avanzati tramite protocollo M-bus	Integrazione rete M-Bus	iEM3135 / iEM3235 / iEM3335
Comunicazioni Modbus	Comunicazione di parametri avanzati tramite protocollo Modbus	Integrazione rete Modbus	iEM3150 / iEM3155 / iEM3250 / iEM3255 / iEM3350 / iEM3355
Comunicazioni BACnet	Comunicazione di parametri avanzati tramite protocollo BACnet MS/TP	Integrazione rete BACnet	iEM3165 / iEM3265 / iEM3365
Comunicazioni LonWorks	Comunicazione di parametri avanzati tramite comunicazioni LonWorks	Integrazione rete LonWorks	iEM3175 / iEM3275 / iEM3375
Calcolo su quattro quadranti	L'identificazione dell'energia attiva e reattiva importata ed esportata consente di monitorare il flusso di energia in entrambe le direzioni: erogata dall'utenza e prodotta presso il sito	Ideali per impianti con generatori di backup o energia pulita (ad esempio, pannelli solari o turbine eoliche)	iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375
Misurazione dell'energia attiva	Monitoraggio del consumo e della produzione di energia	Gestione del consumo energetico e possibilità di prendere decisioni d'investimento consapevoli al fine di ridurre la bolletta o eventuali sanzioni (ad esempio, installando banchi condensatori)	Serie iEM3100/iEM3200/ iEM3300
Misurazione dell'energia reattiva	Monitoraggio del consumo e della produzione di energia	Gestione del consumo energetico e possibilità di prendere decisioni d'investimento consapevoli al fine di ridurre la bolletta o eventuali sanzioni (ad esempio, installando banchi condensatori)	iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375

Funzioni	Vantaggi	Applicazioni	Contatore
Ingresso digitale programmabile	Programmabile per:  conteggio impulsi da altri contatori (gas, acqua, ecc.)  Monitoraggio stato esterno  Ripristino dell'accumulo parziale di energia e avvio di un nuovo periodo di accumulo	Monitoraggio di:  WAGES  Intrusioni (ad esempio, apertura porte) o stato apparecchiature  Utilizzo di energia	iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375
Uscita digitale programmabile	Programmabile per:  essere un'uscita a impulsi di energia attiva (kWh), con peso impulso configurabile  emettere un allarme in caso di sovraccarico al raggiungimento di un setpoint di attivazione configurabile	Consente di:  acquisire impulsi dal contatore tramite sistema Smartlink, PLC o qualsiasi sistema di acquisizione di base  monitorare la potenza a livelli precisi e rilevare i sovraccarichi prima che scatti l'interruttore	iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365

#### Hardware e installazione

#### Precauzioni di sicurezza

Le operazioni di installazione, cablaggio, verifica e assistenza devono essere eseguite conformemente a tutti i codici elettrici locali e nazionali.

#### **AAPERICOLO**


#### RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro.
   Consultare la norma NFPA 70E, CSA Z462 o le norme locali.
- Scollegare tutti i circuiti di alimentazione dal dispositivo e dall'apparecchio in cui è installato prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio.
- Per verificare che l'alimentazione sia isolata, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
- Riposizionare tutti i dispositivi, gli sportelli e le coperture prima di accendere l'apparecchio.
- · Non superare il valore nominale massimo di questo dispositivo.
- Non toccare il terminale di corrente quando il contatore è alimentato.


Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

#### **Dimensioni**


#### Serie iEM3100



#### Serie iEM3200





#### Serie iEM3300




#### Descrizione del contatore


#### Panoramica contatore: Serie iEM3100







## Panoramica contatore: serie iEM3200





#### Panoramica contatore: Serie iEM3300





## Cablaggio


#### Cablaggio del sistema di alimentazione: serie iEM3100/iEM3300

#### **AAPERICOLO**

#### RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI

Non collegare N' al carico quando si configura il tipo di cablaggio sul contatore a 1PH4W Multi L-N.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.



#### A Fusibili e sezionatore


Etichettare in modo chiaro il meccanismo del circuito di disconnessione del dispositivo e installarlo in un punto facilmente raggiungibile dall'operatore.


I fusibili/gli interruttori devono:


- Essere installati in conformità a tutte le normative e i codici elettrici locali e nazionali.
- · Presentare valori nominali per la tensione di installazione e la corrente di guasto disponibile e dimensioni per i carichi collegati.


È necessario un fusibile sul conduttore neutro se il neutro della sorgente non è collegato a terra.


## Cablaggio del sistema di alimentazione: serie iEM3200











- A Fusibili 250 mA e sezionatore
- B Blocco cortocircuito
- **G** Fusibili primari e sezionatore TT
- ♦ indica il cablaggio per un sistema bilanciato

Etichettare in modo chiaro il meccanismo del circuito di disconnessione del dispositivo e installarlo in un punto facilmente raggiungibile dall'operatore.

I fusibili/gli interruttori devono:

- Essere installati in conformità a tutte le normative e i codici elettrici locali e nazionali.
- · Presentare valori nominali per la tensione di installazione e la corrente di guasto disponibile e dimensioni per i carichi collegati.

È necessario un fusibile sul conduttore neutro se il neutro della sorgente non è collegato a terra.

# Considerazioni sul cablaggio di ingressi, uscite e comunicazioni


L'uscita a impulsi è compatibile con il formato S0, e l'uscita digitale programmabile è compatibile con il formato S0 se è configurata come uscita a impulsi.

L'ingresso e l'uscita digitali sono elettricamente indipendenti.


L'uscita digitale è indipendente dalla polarità.

#### Ingresso digitale

Programmabile (stato, controllo tariffa o monitoraggio ingresso): iEM3135/iEM3155/iEM3165/iEM3175/iEM3235/iEM3255/iEM3265/iEM3275/iEM3335/iEM3375




#### Solo controllo tariffa: iEM3115/iEM3215



## **Uscita digitale**

Programmabile (impulsi di energia o allarme sovraccarico): iEM3135/iEM3155/iEM3165/iEM3235/iEM3255/iEM3265/iEM3335/iEM3355/iEM3365




## Uscita a impulsi: iEM3110/iEM3210/iEM3310


L'uscita a impulsi indica il consumo primario tenendo conto dei rapporti del trasformatore.

Può essere collegata direttamente a un ingresso a 24 V CC (< 30 V CC) del PLC Zelio o Twido.

Per gli altri concentratori, se V CC/Rin > 15 mA, aggiungere un resistore Radd = (V CC/0,01) - Rin  $\mu$ 




# Cablaggio RS-485 Modbus/BACnet: iEM3150/iEM3155/iEM3165/iEM3250/iEM3255/iEM3265/iEM3350/iEM3355/iEM3365



# Cablaggio LonWorks/M-Bus: iEM3135/iEM3175/iEM3235/iEM3275/iEM3335/iEM3375

Le porte Lon e M-Bus sono indipendenti dalla polarità.




#### Punti di chiusura ermetica del contatore

Tutti i contatori di energia dispongono di coperture a tenuta stagna e di punti di chiusura ermetica per prevenire l'accesso a ingressi e uscite e ai collegamenti di corrente e tensione.

## Smontaggio del contatore da una guida DIN

1. Con un cacciavite a testa piatta (≤ 6,5 mm) abbassare il meccanismo di bloccaggio per sganciare il contatore.




2. Sollevare il dispositivo verso l'alto per estrarlo dalla guida DIN.



# Considerazioni per dispositivi iEM3100 e iEM3300 associati a un contattore

Requisiti di collegamento per iEM3100/iEM3110/iEM3115/iEM3135/iEM3150/iEM3155/iEM3165/iEM3175/iEM3300/iEM3310/iEM3335/iEM3350/iEM3355/iEM3365/iEM3375:

- Se il contatore è associato a un contattore, collegarlo a monte di quest'ultimo.
- Il contatore deve essere protetto da un interruttore magnetotermico.



# Configurazione del display del pannello anteriore e del contatore

#### **Panoramica**


Il contatore presenta un pannello anteriore con LED di segnalazione, un display grafico e tasti menu per accedere alle informazioni necessarie per l'utilizzo del contatore e la modifica delle impostazioni dei parametri.

Il pannello anteriore consente di visualizzare, configurare e reimpostare i parametri.


Alcuni contatori dispongono della funzione multi-tariffa, che consente di configurare diverse tariffe.

#### Visualizzazione dati

#### Informazioni generali della schermata di visualizzazione dei dati



#### Esempio: spostamento nelle schermate di visualizzazione



1. Premere per scorrere le schermate di visualizzazione principali, quindi premere per passare da **Partial Reactive E** a **Tariffs** a **V & I**.

- 2. Premere or per accedere alle schermate di visualizzazione aggiuntive relative alla schermata principale (se disponibili), quindi premere or per accedere alle schermate per ciascuna tariffa disponibile.
- 3. Premere per scorrere queste schermate aggiuntive.

#### Informazioni stato contatore

Lo stato del dispositivo è indicato da due LED sul pannello anteriore: LED di stato (verde) e LED a impulsi di energia (giallo).

Le icone nella tabella seguente indicano lo stato del LED:

- ⊗ = LED spento
- ⊗ = LED acceso
- 😥 = LED lampeggiante

LED di stato	LED a impulsi di energia	Descrizione
$\otimes$	8	Spento
$\otimes$	⊗1 sec. > <b>⊗</b>	Acceso, senza conteggio impulsi
$\otimes$	⊗	Acceso, con conteggio impulsi
$\otimes$	$\otimes$	Errore, conteggio impulsi interrotto
$\otimes$	⊗	Funzionamento anomalo, con conteggio impulsi

#### Retroilluminazione e icona di errore/allarme


La retroilluminazione (schermo del display) e l'icona di errore/allarme posta nell'angolo in alto a destra dello schermo del display indicano lo stato dello strumento.

Luminosità	⚠ / ! Icona di errore/avviso	Descrizione
OFF	-	Dispositivo non acceso o spento
ON/ridotta	<b>△</b> /□ OFF	LCD in modalità risparmio energetico
ON/normale	<b>△</b> /□ OFF	Stato di funzionamento normale.
Lampeggiante	A Lampeggiante	Allarme/diagnostica attivi.
ON/ridotta	Lampeggiante	Allarme/diagnostica attivi da 3 ore, LCD in modalità risparmio energetico.
ON/normale ON/ridotta	<b>⚠</b> ON	Allarme non attivo. Gli allarmi registrati non vengono riconosciuti dall'utente.


#### Schermate di visualizzazione dei dati

Di seguito sono illustrate le schermate di visualizzazione dei dati disponibili sui diversi modelli di contatori.


## Schermate di visualizzazione dei dati: iEM3100/iEM3110/iEM3115/iEM3200/iEM3210/iEM3215/iEM3300/iEM3310



#### Schermate di visualizzazione dei dati: iEM3150/iEM3250/iEM3350



## Schermate di visualizzazione dei dati: iEM3135/iEM3155/iEM3165/iEM3175/iEM3235/iEM3255/iEM3265/iEM3275/iEM3335/iEM3355/iEM3365/iEM3375




## **Ripristini**

Sono disponibili i seguenti tipi di ripristino:

Ripristino	Descrizione
Energia parziale	Cancella tutta l'energia reattiva e attiva accumulata dall'ultimo ripristino.
	Questa operazione non ripristina l'accumulo totale di energia reattiva e attiva.
Misurazione ingressi	Cancella tutti i dati di energia della misurazione degli ingressi.
	È possibile ripristinare l'accumulo della misurazione degli ingressi solo usando il software.

## Ripristino dell'energia accumulata mediante il display

 Selezionare la schermata Partial Active E o Partial Reactive E. La schermata mostra la data dell'ultimo ripristino. Ad esempio:



2. Premere e tenere premuto . Viene visualizzata la schermata **Reset**.


3. Premere or per confermare il ripristino e immettere la password del contatore, se richiesta.

**NOTA**: indipendentemente dalla schermata che si usa per eseguire questo ripristino, gli accumuli di Energia attiva parziale e di energia reattiva parziale (se disponibili) sono azzerati.

#### **Funzione multi-tariffa**

La funzione multi-tariffa è disponibile sui modelli di dispositivi seguenti iEM3115/iEM3135/iEM3155/iEM3165/iEM3175/iEM3215/iEM3235/iEM3255/iEM3265/iEM3275 /iEM3335/iEM3355/iEM3365/iEM3375.

La tabella seguente illustra come funzionano le tariffe in base alla selezione del numero di tariffe (2, 3 o 4). Queste tariffe sono salvate in 4 registri diversi: T1, T2, T3 e T4.



**NOTA:** Se la tariffa Control Mode è regolata dall'orologio interno, l'ora di inizio della tariffa successiva corrisponde all'ora di fine della tariffa corrente. Ad esempio, T2 inizia quando finisce T1.

#### Informazioni contatore

Le informazioni sul contatore (ad esempio, il modello e la versione del firmware) sono disponibili nella schermata delle informazioni. In modalità di visualizzazione, premere la freccia verso il basso fino a raggiungere la schermata delle informazioni:

Model: iEM3255 Version:1.1.000 (c) 2012 Schneider Electric All Rights Reserved

## Orologio del dispositivo

Questa sezione non si applica ai modelli iEM3100/iEM3200/iEM3300.

È necessario reimpostare l'ora ogni volta che si deve effettuare una modifica (ad esempio in occasione del passaggio dall'ora solare all'ora legale).

## Funzionamento dell'orologio: iEM3110/iEM3210/iEM3150/iEM3250/iEM3310/iEM3350:

Non viene richiesto di impostare la data e l'ora quando il contatore è acceso. È possibile accedere alla modalità di configurazione per impostare la data e l'ora. Se l'orologio non è stato impostato, viene visualizzata la seguente icona sul display:



Quando l'alimentazione viene interrotta, la data e l'ora vengono reimpostate ed è necessario accedere alla modalità di configurazione per configurare l'orologio, se si ha bisogno di informazioni sull'ora.

#### Funzionamento dell'orologio: iEM3115/iEM3135/iEM3155/ iEM3165/iEM3175/iEM3215/iEM3235/iEM3255/iEM3265/iEM3275/ iEM3335/iEM3355/iEM3365/iEM3375:

Viene richiesto di impostare la data e l'ora quando il contatore è acceso. Premere per evitare questo passaggio se non si desidera impostare l'orologio (si può accedere alla modalità di configurazione e impostare la data e l'ora in seguito, se necessario).

In caso di interruzione dell'alimentazione il dispositivo conserva le informazioni relative a data e ora per 3 giorni. Se l'interruzione dura più di 3 giorni, al ripristino dell'alimentazione il dispositivo visualizza automaticamente la schermata di configurazione **Date & Time**.


#### Formato data/ora

La data viene visualizzata con il seguente formato: GG-MMM-AAAA.

L'ora viene visualizzata con l'orologio 24 ore nel formato: hh:mm:ss.

## Impostazione iniziale dell'orologio

La figura seguente illustra come configurare l'orologio alla prima messa in funzione del dispositivo o dopo un'interruzione dell'alimentazione. Per impostare l'orologio durante il funzionamento normale, vedere Configurazione dispositivi, pagina 37.



**NOTA:** La password è richiesta solo per contatori che la supportano.


## Configurazione dispositivi

Le impostazioni predefinite (applicabili in base al modello) sono elencate nella seguente tabella:

Menu	Impostazione predefinita
Wiring	Serie iEM3100: 3PH4W
	Serie iEM3200: 3PH4W; 3 CTs on I1, I2, and I3; Direct-No VT
	Serie iEM3300: 3PH4W
CT Ratio	Varia in funzione del modello del contatore
CT & VT Ratio	Varia in funzione del modello del contatore
Frequency	50 Hz
Date	1-Jan-2000
Time	00:00:00
Multi Tariffs	Disable
Overload Alarm	Disable
Digital Output	Disable
Digital Input	Input Status
Pulse Output	100 imp/kWh
Communication	Varia a seconda del protocollo
Com.Protection	Enable
Contrast	5
Password	0010


## Configurazione del dispositivo

- Premere e tenere premuto e contemporaneamente per circa 2 secondi.
- 2. Immettere la password del contatore, se richiesta. Viene visualizzata la schermata **Access Counter**, che indica il numero di volte in cui è stata utilizzata la modalità di configurazione



## Display del pannello anteriore in modalità di configurazione

La figura seguente illustra i vari elementi del display in modalità di configurazione:



С	Indica che l'impostazione interferisce con la funzione multi-tariffa
D	Icona modalità configurazione

#### Impostazione Com. Protection

Per i contatori con funzionalità di comunicazione è possibile abilitare o disabilitare l'impostazione Com. Protection. Se questa impostazione è supportata, occorre usare il display per configurare determinate impostazioni (ad esempio, dispositivo o frequenza, ecc.) ed eseguire il ripristino; non si possono usare le comunicazioni.

Le impostazioni e i ripristini protetti sono:

- Impostazioni dell'impianto (ad esempio, cablaggio, frequenza, rapporti TC)
- Impostazioni di data e ora
- Impostazioni multi-tariffa
- Impostazioni di comunicazione
- Ripristino energia parziale

## Modifica dei parametri

Per modificare un parametro è possibile utilizzare due metodi, a seconda del tipo di parametro:

- selezionando un valore di un elenco (ad esempio 1PH2W L-N da un elenco di sistemi di alimentazione) o
- modificando un valore numerico, una cifra per volta (ad esempio inserendo un valore per la data, l'ora o il TT primario).


**NOTA:** prima di modificare un parametro, accertarsi di conoscere le funzionalità e la struttura di navigazione dell'HMI del proprio dispositivo in modalità di configurazione.

#### Selezione di un valore da un elenco

- Usare il pulsante per scorrere i valori dei parametri fino a trovare quello desiderato.
- 2. Premere on per confermare il nuovo valore del parametro.

#### Esempio: configurazione di un valore elenco

Per impostare la frequenza nominale del contatore:



- Accedere alla modalità di configurazione e premere il pulsante fino a Frequency quindi premere per accedere alla configurazione della frequenza.
- 2. Premere il pulsante per selezionare la frequenza desiderata, quindi premere . Premere di nuovo per salvare le modifiche.

#### Modifica di un valore numerico

Quando si modifica un valore numerico, per impostazione predefinita è selezionata l'ultima cifra a destra (tranne che per data/ora).

I parametri elencati di seguito sono gli unici per i quali è possibile impostare un valore numerico (se il parametro è disponibile sul dispositivo):

- Data
- Ora
- · Valore di attivazione per l'allarme sovraccarico
- Trasformatore di tensione (TT) primario
- Trasformatore di corrente (TC) primario
- Password
- Indirizzo del contatore di energia


Per modificare un valore numerico:

- 1. Usare il pulsante per modificare la cifra selezionata.
- 2. Premere or per passare alla cifra successiva. Se necessario modificare la cifra oppure premere OK per passare alla cifra successiva. Continuare fino al raggiungimento dell'ultima cifra, quindi premere nuovamente or per confermare il nuovo valore del parametro.

Se si inserisce un valore non valido per il parametro, quando si preme dopo aver impostato la cifra all'estrema sinistra, il cursore torna alla cifra all'estrema destra in modo che venga inserito un valore valido.

#### Esempio: configurazione di un valore numerico

Per impostare la password:



- Accedere alla modalità di configurazione e premere il pulsante fino a Password quindi premere per accedere alla configurazione della password.
- Premere il pulsante per aumentare la cifra selezionata oppure premere per passare alla cifra successiva a sinistra. Quando si raggiunge la cifra all'estrema sinistra, premere per passare alla schermata successiva. Premere di nuovo per per salvare le modifiche.


#### Eliminazione di una voce

Per eliminare la voce corrente, premere il pulsante . La modifica viene annullata e la schermata torna alla visualizzazione precedente.

## Menu modalità di configurazione

Le immagini seguenti mostrano la struttura di configurazione di ogni dispositivo.


# Menu di configurazione per iEM3100/iEM3110/iEM3115/iEM3300/iEM3310



Sezione	Parametro	Opzioni	Descrizione
Wiring	Туре	3PH3W 3PH4W 1PH2W L-N 1PH2W L-L 1PH3W L-L-N	Selezionare il tipo di sistema di alimentazione a cui è collegato il contatore.
Frequency	Frequency	50 60	Selezionare la frequenza del sistema di alimentazione elettrica in Hz.
Date (iEM3110 / iEM3115 / iEM3310)	Date	DD-MMM-YYYY	Impostare la data attuale usando il formato indicato.
Time (iEM3110 / iEM3115 / iEM3310)	Time	hh:mm	Usare il formato 24 ore per impostare l'ora.
Pulse Output (iEM3110 / iEM3310)	Pulse Constant (imp/kWh)	100 200 1000 1 10 20	Impostare gli impulsi per KWh per l'uscita a impulsi.
	Pulse Width (ms)	50 100 200 300	Impostare l'ampiezza degli impulsi (ora di accensione).

Sezione	Parametro	Opzioni	Descrizione
Multi Tariffs (iEM3115)	Control Mode	Disable by Digital Input by Internal Clock	Selezionare la modalità di controllo della tariffa:  Disable: la funzione multi-tariffa è disabilitata.  by Digital Input: l'ingresso digitale è associato alla funzione multi-tariffa. Un segnale verso l'ingresso digitale cambia la tariffa attiva.  by Internal Clock: l'orologio del dispositivo controlla la tariffa attiva. Se si imposta la funzione Control Mode come regolato dall'orologio Interno, è necessario configurare anche l'orario. Impostare l'ora all'inizio di ciascuna tariffa usando il formato 24 ore (00:00 alle 23:59). L'ora di inizio della tariffa successiva corrisponde all'ora di fine della tariffa corrente. Ad esempio, T2 inizia quando finisce T1.
Contrast	Contrast	1-9	Aumentare o diminuire il valore per aumentare o diminuire il contrasto sul display.
Password (iEM3110 / iEM3115 / iEM3310)	Password	0-9999	Impostare la password per accedere alle schermate di configurazione del contatore e alle reimpostazioni.
Reset Config	Reset Config	_	Le impostazioni, a eccezione della password, vengono riportate ai valori predefiniti. Il contatore si riavvia.


## Menu di configurazione per iEM3150/iEM3350



Sezione	Parametro	Opzioni	Descrizione
Wiring	Туре	3PH4W 1PH2W L-N 1PH2W L-L 1PH3W L-L-N 3PH3W 1PH4W Multi L-N	Selezionare il tipo di sistema di alimentazione a cui è collegato il contatore.
Frequency	Frequency	50 60	Selezionare la frequenza del sistema di alimentazione elettrica in Hz.
Date	Date	DD-MMM-YYYY	Impostare la data attuale usando il formato indicato.
Time	Time	hh:mm	Usare il formato 24 ore per impostare l'ora.

Sezione	Parametro	Opzioni	Descrizione
Communication	Slave Address	1–247	Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione.
	Baud Rate	19200 38400 9600	Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.
	Parity	Even Odd None	Selezionare None se il bit di parità non è usato. L'impostazione di parità deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.  NOTA: numero di bit di stop = 1.
Contrast	Contrast	1–9	Aumentare o diminuire il valore per aumentare o diminuire il contrasto sul display.
Reset Config	Reset Config	-	Le impostazioni, a eccezione della password, vengono riportate ai valori predefiniti. Il contatore si riavvia.

# Menu di configurazione per iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375




Sezione	Parametro	Opzioni	Descrizione
Wiring	Туре	3PH4W 1PH2W L-N 1PH2W L-L 1PH3W L-L-N 3PH3W 1PH4W Multi L-N	Selezionare il tipo di sistema di alimentazione a cui è collegato il contatore.
Frequency	Frequency	50 60	Selezionare la frequenza del sistema di alimentazione elettrica in Hz.
Date	Date	DD-MMM-YYYY	Impostare la data attuale usando il formato indicato.
Time	Time	hh:mm	Usare il formato 24 ore per impostare l'ora.

Sezione	Parametro	Opzioni	Descrizione
Multi Tariffs	Control Mode	Disable by Communication by Digital Input by Internal Clock	<ul> <li>Selezionare la modalità di controllo della tariffa:</li> <li>Disable: la funzione multi-tariffa è disabilitata.</li> <li>by Communication: la tariffa attiva è controllata tramite comunicazioni. Per maggiori informazioni sul protocollo applicabile, consultare il paragrafo relativo al suddetto protocollo.</li> <li>by Digital Input: l'ingresso digitale è associato alla funzione multitariffa. Un segnale verso l'ingresso digitale cambia la tariffa attiva.</li> <li>by Internal Clock: l'orologio controlla la tariffa attiva. Se si imposta la funzione Control Mode come regolato dall'orologio Interno, è necessario configurare anche l'orario. Impostare l'ora all'inizio di ciascuna tariffa usando il formato 24 ore (00:00 alle 23:59). L'ora di inizio della tariffa successiva corrisponde all'ora di fine della tariffa corrente. Ad esempio, T2 inizia quando finisce T1.</li> </ul>
Overload Alarm	Alarm	Disable Enable	Selezionare se Overload Alarm è abilitato o meno  Disable: l'allarme è disabilitato.  Enable: l'allarme è abilitato. Se si abilita Overload Alarm, occorre configurare anche Pick Up Value in KW compreso tra 1 - 99999999.
Digital Output (non disponibile su iEM3175 / iEM3375)	DO Function	Disable Alarm Pulse (kWh) Pulse (kVARh)	<ul> <li>Selezionare la modalità di funzionamento dell'uscita digitale:</li> <li>Disable: l'uscita digitale è disabilitata.</li> <li>Alarm: l'uscita digitale è associata all'allarme sovraccarico. In caso di attivazione di un evento, l'uscita digitale rimane accesa finché non viene raggiunto il punto di rilascio.</li> <li>Pulse (kWh): l'uscita digitale è associata agli impulsi di energia (energia attiva). Quando si seleziona questa modalità, è possibile selezionare il parametro dell'energia e impostare la costante impulso (imp/kWh) e l'ampiezza impulso (ms).</li> <li>Pulse (kVARh): l'uscita digitale è associata agli impulsi di energia (energia reattiva). Quando si seleziona questa modalità, è possibile selezionare il parametro dell'energia e impostare la costante impulso (imp/kVARh) e l'ampiezza impulso (ms).</li> </ul>
Digital Input	DI Function	Input Status Tariff Control Input Metering Partial Reset	Selezionare la modalità di funzionamento dell'ingresso digitale:  Input status: l'ingresso digitale registra lo stato dell'ingresso, ad esempio, OF, SD di un interruttore magnetotermico.  Tariff Control: l'ingresso digitale è associato alla funzione multitariffa. Un segnale verso l'ingresso digitale cambia la tariffa attiva.  Input Metering: l'ingresso digitale è associato alla misurazione degli ingressi. Il contatore conta e registra il numero di impulsi in entrata. Se si imposta DI Function su Input Metering, è necessario anche configurare Pulse Constant.  Partial Reset: un segnale all'ingresso digitale avvia un ripristino parziale.
LED Energy Pulse	Energy	kWh kVARh	Impostare l'energia attiva e l'energia reattiva.
	Slave Address	1 – 247	Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione.
Communication (iEM3155 / iEM3355)	Baud Rate	19200 38400 9600	Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.
	Parity	Even Odd None	Selezionare None se il bit di parità non è usato. L'impostazione di parità deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.  NOTA: numero di bit di stop = 1.


Sezione	Parametro	Opzioni	Descrizione
	Primary Addr.	0 – 255	Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione.
Communication (iEM3135 / iEM3335)	Baud Rate	2400 4800 9600 300 600 1200	Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.
	MAC Addr.	1 – 127	Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione.
Communication (iEM3165 / iEM3365)	Baud Rate	9600 19200 38400 57600 76800	Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.
	Device ID	0 – 4194303	Impostare l'ID di questo dispositivo. Assicurarsi che l'ID dispositivo sia univoco nella rete BACnet.
Com.Protection	Com.Protection	Enable Disable	Protegge le impostazioni selezionate e reimposta la configurazione via comunicazioni.
Contrast	Contrast	1 – 9	Aumentare o diminuire il valore per aumentare o diminuire il contrasto sul display.
Password	Password	0 – 9999	Impostare la password per accedere alle schermate di configurazione del contatore e alle reimpostazioni.
Reset Config	Reset Config	_	Le impostazioni, a eccezione della password, vengono riportate ai valori predefiniti. Il contatore si riavvia.

## Menu di configurazione per iEM3200/iEM3210/iEM3215



Sezione	Parametro	Opzioni	Descrizione
Wiring	Туре	3PH3W 3PH4W 1PH2W L-N 1PH2W L-L 1PH3W L-L-N	Selezionare il tipo di sistema di alimentazione a cui è collegato il contatore.
	СТ	3CTs on I1, I2, I3 1 CT on I1 2 CTs on I1, I3	Indica il numero di trasformatori di corrente (TC) collegati al contatore e a quali terminali questi sono collegati.
CT Ratio	CT Secondary	1 5	Selezionare le dimensioni del TC secondario in Amp.
	CT Primary	Da 1 a 32767	Selezionare le dimensioni del TC primario in Amp.
Frequency	Frequency	50 60	Selezionare la frequenza del sistema di alimentazione elettrica in Hz.
Date (iEM3210 / iEM3215)	Date	DD-MMM-YYYY	Impostare la data attuale usando il formato indicato.
Time (iEM3210 / iEM3215)	Time	hh:mm	Usare il formato 24 ore per impostare l'ora.
Pulse Output (iEM3210)	Pulse Constant (imp/kWh)	0,01 0,1 1 10 100 500	Impostare gli impulsi per KWh per l'uscita a impulsi.
	Pulse Width (ms)	50 100 200 300	Impostare l'ampiezza degli impulsi (ora di accensione).
			Selezionare la modalità di controllo della tariffa:
		2	<ul> <li>Disable: la funzione multi-tariffa è disabilitata.</li> <li>by Communication: la tariffa attiva è controllata tramite comunicazioni. Per maggiori informazioni sul protocollo applicabile, consultare il paragrafo relativo al suddetto protocollo.</li> </ul>
Multi Tariffs (iEM3215)	Control Mode	Disable by Digital Input by Internal Clock by Communication	<ul> <li>by Digital Input: l'ingresso digitale è associato alla funzione multitariffa. Un segnale verso l'ingresso digitale cambia la tariffa attiva.</li> <li>by Internal Clock: l'orologio del dispositivo controlla la tariffa attiva. Se si imposta la funzione Control Mode come regolato dall'orologio Interno, è necessario configurare anche l'orario. Impostare l'ora all'inizio di ciascuna tariffa usando il formato 24 ore (00:00 alle 23:59). L'ora di inizio della tariffa successiva corrisponde all'ora di fine della tariffa corrente. Ad esempio, T2 inizia quando finisce T1.</li> </ul>
Contrast	Contrast	1-9	Aumentare o diminuire il valore per aumentare o diminuire il contrasto sul display.
Password (iEM3210 / iEM3215)	Password	0-9999	Impostare la password per accedere alle schermate di configurazione del contatore e alle reimpostazioni.
Reset Config	Reset Config	_	Le impostazioni, a eccezione della password, vengono riportate ai valori predefiniti. Il contatore si riavvia.


## Menu di configurazione per iEM3250



Sezione	Parametro	Opzioni	Descrizione
	Туре	3PH4W 1PH2W L-N 1PH2W L-L 1PH3W L-L-N 3PH3W 1PH4W Multi L-N	Selezionare il tipo di sistema di alimentazione a cui è collegato il contatore.
Wiring	VT	Direct-NoVT Wye (3VTs) Delta (2VTs)	Selezionare il numero di trasformatori di tensione (TT) collegati al sistema di alimentazione elettrica.
	СТ	3CTs on I1, I2, I3 1 CT on I1 2 CTs on I1, I3	Indica il numero di trasformatori di corrente (TC) collegati al contatore e a quali terminali questi sono collegati.
	CT Secondary	1 5	Selezionare le dimensioni del TC secondario in Amp.
	CT Primary	Da 1 a 32767	Selezionare le dimensioni del TC primario in Amp.
CT & VT Ratio	VT Secondary	100 110 115 120	Selezionare le dimensioni del TT secondario in Volt.
	VT Primary	Da 1 a 1000000	Selezionare le dimensioni del TT primario in Volt.
Frequency	Frequency	50 60	Selezionare la frequenza del sistema di alimentazione elettrica in Hz.
Date	Date	DD-MMM-YYYY	Impostare la data attuale usando il formato indicato.
Time	Time	hh:mm	Usare il formato 24 ore per impostare l'ora.

Sezione	Parametro	Opzioni	Descrizione
Communication	Slave Address	1-247	Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione.
	Baud Rate	19200 38400 9600	Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.
	Parity	Even Odd None	Selezionare None se il bit di parità non è usato. L'impostazione di parità deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.  NOTA: Numero di bit di stop = 1.
Contrast	Contrast	1-9	Aumentare o diminuire il valore per aumentare o diminuire il contrasto sul display.
Reset Config	Reset Config	_	Le impostazioni, a eccezione della password, vengono riportate ai valori predefiniti. Il contatore si riavvia.

## Menu di configurazione per iEM3235/iEM3255/iEM3265/iEM3275



Sezione	Parametro	Opzioni	Descrizione			
	Туре	3PH3W 3PH4W 1PH2W L-N 1PH2W L-L 1PH3W L-L-N 1PH4W Multi L-N	Selezionare il tipo di sistema di alimentazione a cui è collegato il contatore.			
Wiring	VT	Direct-NoVT Wye (3VTs) Delta (2VTs)	Selezionare il numero di trasformatori di tensione (TT) collegati al sistema di alimentazione elettrica.			
	СТ	3CTs on I1, I2, I3 1 CT on I1 2 CTs on I1, I3	Indica il numero di trasformatori di corrente (TC) collegati al contatore e a quali terminali questi sono collegati.			
	CT Secondary	1 5	Selezionare le dimensioni del TC secondario in Amp.			
	CT Primary	Da 1 a 32767	Selezionare le dimensioni del TC primario in Amp.			
CT & VT Ratio	VT Secondary	100 110 115 120	Selezionare le dimensioni del TT secondario in Volt.			
	VT Primary	Da 1 a 1000000	Selezionare le dimensioni del TT primario in Volt.			
Frequency	Frequency	50 60	Selezionare la frequenza del sistema di alimentazione elettrica in Hz.			
Date	Date	DD-MMM-YYYY	Impostare la data attuale usando il formato indicato.			
Time	Time	hh:mm	Usare il formato 24 ore per impostare l'ora.			
Multi Tariffs	Control Mode	Disable by Communication by Digital Input by Internal Clock	<ul> <li>Selezionare la modalità di controllo della tariffa:</li> <li>Disable: la funzione multi-tariffa è disabilitata.</li> <li>by Communication: la tariffa attiva è controllata tramite comunicazioni. Per maggiori informazioni sul protocollo applicabile, consultare il paragrafo relativo al suddetto protocollo.</li> <li>by Digital Input: l'ingresso digitale è associato alla funzione multitariffa. Un segnale verso l'ingresso digitale cambia la tariffa attiva.</li> <li>by Internal Clock: l'orologio del dispositivo controlla la tariffa attiva. Se si imposta la funzione Control Mode come regolato dall'orologio Interno, è necessario configurare anche l'orario. Impostare l'ora all'inizio di ciascuna tariffa usando il formato 24 ore (00:00 alle 23:59). L'ora di inizio della tariffa successiva corrisponde all'ora di fine della tariffa corrente. Ad esempio, T2 inizia quando finisce T1.</li> </ul>			
Overload Alarm	Alarm	Disable Enable	Selezionare se Overload Alarm è abilitato o meno Disable: l'allarme è disattivato.  Enable: l'allarme è attivato. Se si abilita Overload Alarm, occorre configurare anche Pick Up Value in KW compreso tra 1 - 99999999.			
Digital Output (iEM3235 / iEM3255 / iEM3265)	DO Function	Disable Alarm Pulse (kWh) Pulse (kVARh)	<ul> <li>Selezionare la modalità di funzionamento dell'uscita digitale:</li> <li>Disable: l'uscita digitale è disattivata.</li> <li>Alarm: l'uscita digitale è associata all'allarme sovraccarico. In caso di attivazione di un evento, l'uscita digitale rimane accesa finché non viene raggiunto il punto di rilascio.</li> <li>Pulse (kWh): l'uscita digitale è associata agli impulsi di energia (energia attiva). Quando si seleziona questa modalità, è possibile selezionare il parametro dell'energia e impostare la costante impulso (imp/kWh) e l'ampiezza impulso (ms).</li> <li>Pulse (kVARh): l'uscita digitale è associata agli impulsi di energia (energia reattiva). Quando si seleziona questa modalità, è possibile selezionare il parametro dell'energia e impostare la costante impulso (imp/kVARh) e l'ampiezza impulso (ms).</li> <li>NOTA: iEM3275 non dispone di uscita digitale.</li> </ul>			

Sezione	Parametro	Opzioni	Descrizione	
Digital Input	DI Function	Input Status Tariff Control Input Metering Partial Reset	Selezionare la modalità di funzionamento dell'ingresso digitale:  Input status: l'ingresso digitale registra lo stato dell'ingresso, ad esempio, OF, SD di un interruttore magnetotermico.  Tariff Control: l'ingresso digitale è associato alla funzione multitariffa. Un segnale verso l'ingresso digitale cambia la tariffa attiva.  Input Metering: l'ingresso digitale è associato alla misurazione degli ingressi. Il contatore conta e registra il numero di impulsi in entrata. Se si imposta DI Function su Input Metering, è necessario anche configurare In. Pulse Constant.  Partial Reset: un segnale all'ingresso digitale avvia un ripristino parziale.	
LED Energy Pulse	Energy	kWh kVARh	Impostare l'energia attiva e l'energia reattiva.	
	Slave Address	1-247	Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione.	
Communication (iEM3255)	Baud Rate	19200 38400 9600	Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.	
	Parity	Even Odd None	Selezionare None se il bit di parità non è usato. L'impostazione di parità deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.  NOTA: Numero di bit di stop = 1.	
	Primary Addr.	0-255	Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione.	
Communication (iEM3235)	Baud Rate	2400 4800 9600 300 600 1200	Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.	
	MAC Addr.	1-127	Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione.	
Communication (iEM3265)	Baud Rate	9600 19200 38400 57600 76800	Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.	
	Device ID	0-4194303	Impostare l'ID di questo dispositivo. Assicurarsi che l'ID dispositivo sia univoco nella rete BACnet.	
Com.Protection	Com.Protection	Enable Disable	Protegge le impostazioni selezionate e reimposta la configurazione via comunicazioni.	
Contrast	Contrast	1-9	Aumentare o diminuire il valore per aumentare o diminuire il contrasto sul display.	
Password	Password	0-9999	Impostare la password per accedere alle schermate di configurazione del contatore e alle reimpostazioni.	
Reset Config	Reset Config	_	Le impostazioni, a eccezione della password, vengono riportate ai valori predefiniti. Il contatore si riavvia.	

#### Comunicazione tramite Modbus

## Informazioni generali della comunicazione Modbus

Il protocollo Modbus RTU è disponibile sui modelli iEM3150/iEM3155/iEM3250/iEM3255/iEM3350/iEM3355.

Le informazioni contenute in questa sezione presuppongono conoscenze approfondite delle comunicazioni Modbus, della rete di comunicazione disponibile e del sistema di alimentazione al quale è collegato il dispositivo.

La comunicazione Modbus può essere utilizzata in tre diversi modi:

- · Tramite l'invio di comandi con l'interfaccia dei comandi
- Tramite la lettura dei registri Modbus
- · Tramite la lettura dell'identificazione del dispositivo

## Impostazioni delle comunicazioni Modbus

Prima di comunicare con il dispositivo tramite il protocollo Modbus, utilizzare il display per configurare le impostazioni seguenti:

Impostazioni	Valori possibili
Baud rate	9600 Baud
	19200 Baud
	38400 Baud
Parity	Odd
	Even
	None
	NOTA: numero di bit di stop = 1
Address	1–247

## Indicatore LED di comunicazione per dispositivi Modbus

Il LED di comunicazione giallo indica lo stato della comunicazione tra il contatore e il master nelle modalità seguenti:

Se	Significa che				
II LED lampeggia	È stata stabilita la comunicazione con il dispositivo.				
	NOTA: il LED lampeggia anche in caso di errore online.				
II LED è spento	Non è presente alcuna comunicazione attiva tra master e slave.				

## **Funzioni Modbus**

#### Elenco delle funzioni

La tabella seguente elenca le funzioni Modbus supportate:

Codice	Nome funzione		
Decimale	Esadecimale	Nome fullzione	
3	0x03	Lettura registri archivio	
16	0x10	Scrittura registri multipli	
43/14	0x2B/0x0E	Lettura identificazione dispositivo	

#### Ad esempio:

- Per leggere parametri diversi dal contatore di energia usare la funzione 3 (lettura).
- Per modificare la tariffa, utilizzare la funzione 16 (scrittura) inviando un comando al contatore.

#### Formato tabelle

Le tabelle dei registri presentano le colonne seguenti.

- **Indirizzo**: un indirizzo di registro a 16 bit in esadecimale. L'indirizzo rappresenta i dati utilizzati nel frame Modbus
- Registro: un numero di registro a 16 bit in decimali (registro = indirizzo + 1)
- Azione: proprietà di lettura/scrittura/scrittura su comando del registro
- Dimensioni: dimensioni dei dati in Int16
- Tipo: tipo di dati di codifica
- Unità: unità del valore di registro
- Intervallo: valori consentiti per questa variabile, generalmente un sottoinsieme di quanto consentito dal formato
- Descrizione: informazioni sul registro e sui valori applicati

#### Tabella unità

L'elenco dei registri Modbus contiene i seguenti tipi di dati:

Tipo	Descrizione	Gamma
UInt16	Intero senza segno a 16 bit	Da 0 a 65535
Int16	Intero con segno a 16 bit	-32768 - +32767
UInt32	Intero senza segno a 32 bit	Da 0 a 4 294 967 295
Int64	Intero senza segno a 64 bit	Da 0 a 18 446 744 073 709 551 615
UTF8	Campo a 8 bit	Codifica caratteri Multibyte per Unicode
Float32	Valore a 32 bit	Rappresentazione standard IEEE per numero in virgola mobile (con precisione singola)
Bitmap	_	_
DATETIME	Vedere tabella seguente	_

#### **Formato DATA/ORA:**

Paro-																
la	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1		•		Riser	vato				R4 (0)	Anno	(0-127)					
2	0				Mese	(1-12)			WD (0) Giorno (1-31)							
3	SU (0)	0		Ora (0	-23)				iV	0	Minute	(0-59)				
4	Milliseco	ondo (0-	59999)	•						•	•					
R4:		Bit riservato														
Anno:						7 bit (a	nno dal	2000)	000)							
Mese:			4 bit													
Giorno:						5 bit										
Ora:		5 bit														
Minuto:	uto: 6 bit															
Milliseco	illisecondo: 2 ottetti						ando: 2 ottetti									
WD (gio	rno della s	settiman	a):	1-7: domenica-sabato					nica-sabato							
SU (ora	SU (ora legale): Bit a 0 se questo para						to paran	netro non è	è utilizza	ato.						
iV (valid	ità dei dat	ricevuti	):			Bit a 0	se ques	to paran	netro non è	è valido	o non u	tilizzato.				

## Interfaccia comandi

## Informazioni generali dell'interfaccia comandi

L'interfaccia dei comandi consente di configurare il contatore di energia inviando richieste di comando specifiche con la funzione Modbus 16.

#### Richiesta di comando

La tabella seguente descrive una richiesta di comando Modbus:

Numero Codice			000	
slave	funzione	Indirizzo registro	CRC	
1–247	16	5250 (fino a 5374)	Il comando è costituito da un numero di comando e da una serie di parametri. Vedere la descrizione dettagliata di ciascun comando nell'elenco dei comandi.  NOTA: Tutti i parametri riservati possono assumere qualsiasi valore, ad esempio 0.	Controllo

Il risultato del comando può essere ottenuto leggendo i registri 5375 e 5376.

La tabella seguente descrive il risultato del comando:

Indirizzo registro	Contenuto	Dimensioni (Int16)	Dati (esempio)
5375	Numero di comando richiesto	1	2008 (imposta tariffa)
5376	Risultato Codici risultato comando:  • 0 = operazione valida  • 3000 = comando non valido  • 3001 = parametro non valido  • 3002 = numero di parametri non valido  • 3007 = operazione non eseguita	1	0 (operazione valida)

## Elenco dei comandi

## Impostazione data/ora

Numero comando	Azione (L/S)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Intervallo	Descrizione
	s	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	2000–2099	Anno
	S	1	UInt16	-	1–12	Mese
1003	S	1	UInt16	-	1–31	Giorno
1003	S	1	UInt16	-	0–23	Ora
	S	1	UInt16	-	0–59	Minuto
	S	1	UInt16	-	0–59	Secondo
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)

## Impostazione cablaggio

Numero comando	Azione (L/S)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Gamma	Descrizione
	W	1	UInt16	_	_	(Riservato)
	W	1	UInt16	_	1, 3	Numero di fasi
	W	1	UInt16	_	2, 3, 4	Numero di cavi
2000	w	1	UInt16	_	0, 1, 2, 3, 11,13	Configurazione sistema di alimentazione:  0 = 1PH2W L-N  1 = 1PH2W L-L  2 = 1PH3W L-L-N  3 = 3PH3W  11 = 3PH4W  13 = 1PH4W L-N
2000	W	1	UInt16	Hz	50, 60	Frequenza nominale
	W	2	Float32	_	_	(Riservato)
	W	2	Float32	_	_	(Riservato)
	W	2	Float32	_	_	(Riservato)
	W	1	UInt16	_	_	(Riservato)
	W	1	UInt16	_	_	(Riservato)
	W	2	Float32	V	1000000,0	TT primario  NOTA: Per iEM3250/iEM3255. Riservato da iEM3150/iEM3155/iEM3350/iEM3355

Numero comando	Azione (L/S)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Gamma	Descrizione
	W	1	UInt16	V	100, 110, 115, 120	TT secondario  NOTA: Per iEM3250/iEM3255. Riservato da iEM3150/iEM3155/iEM3350/iEM3355
	W	1	UInt16	_	1, 2, 3	Numero di TC <b>NOTA:</b> Per iEM3250/iEM3255. Riservato da iEM3150/iEM3155/iEM3350/iEM3355
	W	1	UInt16	А	Da 1 a 32767	TC primario  NOTA: Per iEM3250/iEM3255. Riservato da iEM3150/iEM3155/iEM3350/iEM3355
	W	1	UInt16	_	_	(Riservato)
	W	1	UInt16	_	_	(Riservato)
	W	1	UInt16	_	_	(Riservato)
	W	1	UInt16	_	_	(Riservato)
	w	1	UInt16	_	0, 1, 2	Tipo di collegamento TT:  0 = collegamento diretto  1 = 3PH3W (2 TT)  2 = 3PH4W (3 TT)  NOTA: Per iEM3250/iEM3255. Riservato da iEM3150/iEM3155/iEM3350/iEM3355

## Impostazione uscita a impulsi (iEM3155/iEM3255/iEM3355)

Numero comando	Azione (L/S)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Intervallo	Descrizione
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	kWh kVARh	3, 6	Stato modalità di controllo uscita digitale: 3 = kWh 6 = kVARh
	S 1 UInt16 -	-	0, 1	Abilitazione/disabilitazione uscita a impulsi: 0 = disabilita 1 = abilita		
2003	S	2	Float32	impulso/kWh	iEM3155/iEM3355: 1, 10, 20, 100, 200, 1000 iEM3255: 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500	Costante impulso
	s	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	2	Float32	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	2	Float32	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
2038	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	ms	50, 100, 200, 300	Ampiezza impulso
2039	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)

Numero comando	Azione (L/S)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Intervallo	Descrizione
	S	1	UInt16	imp/kWh imp/KVARh	0, 1	Impulso di energia LED: 0 = kWh 1 = kVARh

## Impostazione tariffa (iEM3155/iEM3255/iEM3355)

Numero comando	Azione (L/S)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Intervallo	Descrizione
	s	1	UInt16	-	-	(Riservato)
2060	S	1	UInt16	-	0, 1, 2, 4	Modalità multi-tariffa:  0 = Disabilita multi-tariffa  1 = Usa COM come controllo tariffa (max 4 tariffe)  2 = Usa ingresso digitale come controllo tariffa (2 tariffe)  4 = Usa orologio interno come controllo tariffa (max 4 tariffe)
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
2008	S	1	UInt16	-	1–4	Tariffa:  1 = T1  2 = T2  3 = T3  4 = T4  NOTA: È possibile configurare la tariffa con questo metodo solo se la modalità tariffa è impostata su "by Communication".

# Impostazione ingresso digitale come ripristino dell'energia parziale (iEM3155/iEM3255/iEM3355)

Numero comando	Azione (L/S)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Intervallo	Descrizione
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
6017	S	1	UInt16	-	0, 1	Uscita digitale da associare  0 = disabilita  1 = abilita

## Configurazione misurazione ingressi (iEM3155/iEM3255/iEM3355)

Numero comando	Azione (L/S)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Intervallo	Descrizione
	s	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	1	Canale misurazione ingressi
	S	20	UTF8	-	Dimensioni stringa ≤ 40	Etichetta
6014	S	2	Float32	-	1–10000	Peso impulso
	s	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	s	1	UInt16	-	0, 1	Associazione ingresso digitale: 0 = disabilita 1 = abilita

## Configurazione allarme sovraccarico (iEM3155/iEM3255/iEM3355)

Numero comando	Azione (L/S)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Intervallo	Descrizione
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	9	ID allarme
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	s	1	UInt16	-	0, 1	0 = disabilita 1 = abilita
7000	S	2	Float32	-	0,0-1e10	Valore di attivazione
	S	2	UInt32	-	-	(Riservato)
	S	2	Float32	-	-	(Riservato)
	S	2	UInt32	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	4	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	2	Float32	-	-	(Riservato)
20000	S	2	UInt32	-	-	(Riservato)
	S	1	Bitmap	-	0, 1	Uscita digitale da associare:  0 = non associata  1 = associata
20001	s	1	UInt16	-	-	Acquisizione allarme sovraccarico

## Configurazione comunicazioni

Numero comando	Azione (L/S)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Intervallo	Descrizione
	s	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	1	UInt16	-	1–247	Indirizzo
5000	S	1	UInt16	-	0, 1, 2	Velocità in baud: 0 = 9600 1 = 19200 2 = 38400
	S	1	UInt16	nt16 -	0, 1, 2	Parità: 0 = pari 1 = dispari 2 = nessuno
	s	1	UInt16	-	-	(Riservato)

## Ripristino contatori energia parziale

Numero comando	Azione (L/S)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Intervallo	Descrizione
2020	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)  iEM3150/iEM3250/iEM3350: I registri Energia attiva parziale ed Energia di fase vengono ripristinati.  iEM3155/iEM3255/iEM3355: I registri Energia attiva/ reattiva parziale, Energia in base alla tariffa ed Energia di fase vengono ripristinati.

## Ripristino contatore per misurazione ingressi (iEM3155/iEM3255/iEM3355)

Numero comando	Azione (L/S)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Intervallo	Descrizione
2023	S	1	UInt16	-	•	(Riservato)

## Elenchi registri Modbus

## **Sistema**

Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione
0x001D	30	R	20	UTF8	_	Nome contatore
0x0031	50	R	20	UTF8	_	Modello contatore
0x0045	70	R	20	UTF8	_	Produttore
0x0081	130	R	2	UInt32	_	Numero di serie
0x0083	132	R	4	DATETIME	_	Data produzione
0x0087	136	R	5	UTF8	_	Revisione hardware
0x0664	1637	R	1	UInt16	_	Versione firmware attuale (formato DLF): X.Y. ZTT
0x0734- 0x0737	1845- 1848	R/WC	1 X 4	UInt16	_	Data/Ora:  Reg. 1845: anno (b6:b0) 0-99 (anno da 2000 a 2099)  Reg. 1846: mese (b11:b8), giorno della settimana (b7:b5), giorno (b4:b0)  Reg. 1847: ora (b12:b8), minuto (b5:b0)  Reg. 1848: Millisecondo
0xAFC7	45000	R	1	Bitmap		Stato errore diagnostica  0 = Inattivo  1 = Attivo  Bit0 = codice 101  Bit1 = codice 102  Bit2 = codice 201  Bit3 = codice 202  Bit4 = codice 203  Bit5 = codice 204  Bit6 = codice 205  Bit7 = codice 206  Bit8 = codice 207

## Configurazione e stato contatore

Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Descrizione
0x07D3	2004	R	2	UInt32	Secondo	Timer funzionamento contatore  NOTA: non applicabile a iEM3150/ iEM3250/iEM3350
0x07DD	2014	R	1	UInt16	-	Numero di fasi
0x07DE	2015	R	1	UInt16	-	Numero di cavi
0x07DF	2016	R/WC	1	UInt16	-	Sistema di alimentazione:  0 = 1PH2W L-N  1 = 1PH2W L-L  2 = 1PH3W L-L con N  3 = 3PH3W  11 = 3PH4W  13 = 1PH4W multi L con N
0x07E0	2017	R/WC	1	UInt16	Hz	Frequenza nominale
0x07E8	2025	R	1	UInt16	-	Numero di TT  NOTA: non applicabile a iEM3150/ iEM3155/iEM3350/iEM3355
0x07E9	2026	R/WC	2	Float32	V	TT primario  NOTA: non applicabile a iEM3150/ iEM3155/iEM3350/iEM3355
0x07EB	2028	R/WC	1	UInt16	V	TT secondario  NOTA: non applicabile a iEM3150/ iEM3155/iEM3350/iEM3355
0x07EC	2029	R/WC	1	UInt16	-	Numero di TC  NOTA: non applicabile a iEM3150/ iEM3155/iEM3350/iEM3355
0x07ED	2030	R/WC	1	UInt16	A	CT primario  NOTA: non applicabile a iEM3150/ iEM3155/iEM3350/iEM3355
0x07EE	2031	R/WC	1	UInt16	А	TC secondario  NOTA: non applicabile a iEM3150/ iEM3155/iEM3350/iEM3355
0x07F3	2036	R/WC	1	UInt16	-	Tipo di collegamento TT:  0 = collegamento diretto  1 = 3PH3W (2 TT)  2 = 3PH4W (3 TT)  NOTA: non applicabile a iEM3150/ iEM3155/iEM3350/iEM3355

# Configurazione uscita a impulsi di energia (iEM3155/iEM3255/iEM3355)

Indirizzo	registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione
0x0850	2129	R/WC	1	UInt16	Millisecon- do	Durata impulsi di energia
0x0852	2131	R/WC	1	UInt16	-	Associazione uscita digitale 0 = disabilita 1 = abilita DO1 per uscita a impulsi energia attiva
0x0853	2132	R/WC	2	Float32	impulso/ kWh	Peso impulso

#### Interfaccia comandi

Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione
0x1481	5250	R/W	1	UInt16	-	Comando richiesto
0x1483	5252	R/W	1	UInt16	-	Parametro comando 001
0x14FD	5374	R/W	1	UInt16	-	Parametro comando 123
0x14FE	5375	R	1	UInt16	-	Stato comando
0x14FF	5376	R	1	UInt16	-	Codici risultato comando:  0 = operazione valida  3000 = comando non valido  3001 = parametro non valido  3002 = numero di parametri non valido  3007 = operazione non eseguita
0x1500	5377	R/W	1	UInt16	-	Dati comando 001
0x157A	5499	R	1	UInt16	-	Dati comando 123

## Comunicazione

Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione
0x1963	6500	R	1	UInt16	-	Protocollo 0 = Modbus
0x1964	6501	R/WC	1	UInt16	-	Address
0x1965	6502	R/WC	1	UInt16	-	Velocità in baud: 0 = 9600 1 = 19200 2 = 38400
0x1966	6503	R/WC	1	UInt16	-	Parità: 0 = pari 1 = dispari 2 = nessuno NOTA: numero di bit di stop = 1

# Configurazione misurazione ingressi (iEM3155 / iEM3255 / iEM3355)

Indirizzo	registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione
0x1B77	7032	R/WC	20	UTF8	-	Etichetta
0x1B8B	7052	R/WC	2	Float32	impulso/ unità	Costante impulso
0x1B8E	7055	R/WC	1	UInt16	-	Associazione ingresso digitale:  0 = disabilita per misurazione ingressi  1 = abilita per misurazione ingressi

## Ingresso digitale (iEM3155 / iEM3255 / iEM3355)

Indirizzo	registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione
0x1C69	7274	R	1	UInt16	-	Modalità di controllo ingressi digitali: 0 = normale (stato ingresso) 2 = controllo multi-tariffa 3 = misurazione ingressi 5 = ripristino energia totale
0x22C8	8905	R	2	Bitmap	-	Stato ingresso digitale (viene usato solo il bit 1):  Bit 1 = 0, relè aperto  Bit 1 = 1, relè chiuso

## Uscita digitale (iEM3155 / iEM3255 / iEM3355)

Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione
0x25C8	9673	R	1	UInt16	-	Stato modalità di controllo uscita digitale: 2 = allarme 3 = impulso (kWh) 6 = impulso (kVARh) 0xFFFF = disabilita

## Aggiornamenti firmware FP (iEM3155/iEM3255/iEM3355)

#### Aggiunta ai registri FP: valori che variano da +1 a -1

Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione
0x0C77	3192	R	2	Float32	-	Fattore di potenza totale IEC
0x0C79	3194	R	2	Float32	-	Fattore di potenza totale in anticipo-ritardo
0x0C7B	3196	R	1	UInt16	-	Fattore di potenza totale IEC
0x0C7C	3197	R	1	UInt16	-	Fattore di potenza totale in anticipo-ritardo

## Aggiornamenti 1PH4W Multi LN (iEM3155/iEM3255/iEM3355)

## Aggiunta di energia reattiva di ciascuna fase al registro di importazione

Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione
0xB047	45128	R	2	Float32	kVARh	Energia reattiva erogata fase A
0xB049	45130	R	2	Float32	kVARh	Energia reattiva erogata fase B
0xB04B	45132	R	2	Float32	kVARh	Energia reattiva erogata fase C

È possibile accedere ai valori di importazione dell'energia reattiva di ciascuna fase utilizzando INT64 o il formato di registro Float 32.

#### Aggiunta al registro del nome di ciascuna fase

Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Di- men- sioni	Tipo	Unità	Descrizione	Valore predefinito
0xDEA7	57000	R	5	UTF8	-	Nome fase 1	PH1 Eng Impt
0xDEAC	57005	R	5	UTF8	-	Nome fase 2	PH2 Eng Impt
0xDEB1	57010	R	5	UTF8	-	Nome fase 3	PH3 Eng Impt

#### Aggiunta di un comando per impostare il nome di ciascuna fase

Numero comando	Azione (L/S/ SC)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Intervallo	Descrizione
	S	1	UInt16	-	-	(Riservato)
	S	5	UTF8	-	Dimensioni stringa ≤ 10	Etichetta nome fase 1
6018	S	5	UTF8	-	Dimensioni stringa ≤ 10	Etichetta nome fase 2
	S	5	UTF8	-	Dimensioni stringa ≤ 10	Etichetta nome fase 3

## Aggiunta allo schermo: i valori di attivi/reattivi di ciascuna fase sono aggiunti a HMI

**NOTA:** Quando la configurazione del cablaggio è 1PH4W Multi LN, il ripristino di energia parziale attraverso l'ingresso digitale o il comando non è possibile.

#### **Dati contatore**

## Corrente, tensione, potenza, fattore di potenza e frequenza

Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Descrizione			
Corrente									
0x0BB7	3000	R	2	Float32	А	I1: corrente fase 1			
0x0BB9	3002	R	2	Float32	А	I2: corrente fase 2			
0x0BBB	3004	R	2	Float32	Α	I3: corrente fase 3			
0x0BC1	3010	R	2	Float32	Α	Media corrente			
Tensione	Tensione								
0x0BCB	3020	R	2	Float32	V	Tensione L1-L2			
0x0BCD	3022	R	2	Float32	V	Tensione L2- L3			
0x0BCF	3024	R	2	Float32	V	Tensione L3- L1			
0x0BD1	3026	R	2	Float32	V	Media tensione L-L			
0x0BD3	3028	R	2	Float32	V	Tensione L1-N			
0x0BD5	3030	R	2	Float32	V	Tensione L2-N			
0x0BD7	3032	R	2	Float32	V	Tensione L3-N			
0x0BDB	3036	R	2	Float32	V	Media tensione L-N			
Potenza									
0x0BED	3054	R	2	Float32	kW	Potenza attiva fase 1			

Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Descrizione
0x0BEF	3056	R	2	Float32	kW	Potenza attiva fase 2
0x0BF1	3058	R	2	Float32	kW	Potenza attiva fase 3
0x0BF3	3060	R	2	Float32	kW	Potenza attiva totale
0x0BFB	3068	R	2	Float32	kVAR	Potenza reattiva totale  NOTA: Non applicabile a iEM3150/iEM3250/ iEM3350
0x0C03	3076	R	2	Float32	kVA	Potenza apparente totale  NOTA: Non applicabile a iEM3150/iEM3250/ iEM3350
Fattore di pote	nza					
						Fattore di potenza totale:
						-1 < FP < 0 = Quad 2, potenza attiva negativa, capacitiva
0x0C0B	3084	R	2	Float32	_	-2 < FP < -1 = Quad 3, potenza attiva negativa, induttiva
						0 < FP < 1 = Quad 1, potenza attiva positiva, induttiva
						1 < FP < 2 = Quad 4, potenza attiva positiva, capacitiva
Frequenza					•	
0x0C25	3110	R	2	Float32	Hz	Frequenza

## Energia, energia in base alla tariffa e misurazione ingressi

La maggior parte dei valori energetici sono disponibili sia in formato 64 bit con valori interi e segno sia in formato 32 bit con valori a virgola mobile.

Le misure di energia ed energia in base alla tariffa riportate di seguito vengono mantenute anche in caso di interruzioni dell'alimentazione.

	Informazioni sul ripristino di energia e sulla tariffa attiva						
Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione	
0x0CB3	3252	R	4	DATETIME	_	Data e ora ripristino di energia	
0x0DE1	3554	R	4	DATETIME	_	Ripristino data e ora accumulo misurazione ingressi  NOTA: Non applicabile a iEM3150/ iEM3250/iEM3350	
0x105E	4191	R/WC	1	UInt16	_	Tariffa energia attiva multi-tariffa:  0: multi-tariffa disabilitata  Da 1 a 4: da tariffa A a tariffa D  NOTA: È possibile configurare la tariffa con questo metodo solo se la modalità tariffa è impostata su "by Communication".  NOTA: Non applicabile a iEM3150/ iEM3250/iEM3350	

	Valori energia: interi a 64-bit					
Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione
Energia totale (	Energia totale (non può essere ripristinata)					
0x0C83	3204	R	4	Int64	Wh	Importazione energia attiva totale
0x0C87	3208	R	4	Int64	Wh	Esportazione energia attiva totale  NOTA: Non applicabile a iEM3150/ iEM3250/iEM3350

Valori energia: interi a 64-bit						
Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione
0x0C93	3220	R	4	Int64	VARh	Importazione energia reattiva totale  NOTA: Non applicabile a iEM3150/ iEM3250/iEM3350
0x0C97	3224	R	4	Int64	VARh	Esportazione energia reattiva totale  NOTA: Non applicabile a iEM3150/ iEM3250/iEM3350
Energia parzia	le	•		•	•	
0x0CB7	3256	R	4	Int64	Wh	Importazione energia attiva parziale
0x0CC7	3272	R	4	Int64	VARh	Importazione energia reattiva parziale  NOTA: Non applicabile a iEM3150/ iEM3250/iEM3350
Energia di fase	)	l .			-	
0x0DBD	3518	R	4	Int64	Wh	Importazione energia attiva fase 1
0x0DC1	3522	R	4	Int64	Wh	Importazione energia attiva fase 2
0x0DC5	3526	R	4	Int64	Wh	Importazione energia attiva fase 3
Contatore mis	urazione ing	ressi	l		1	
0x0DE5	3558	R	4	Int64	Unità	Accumulo misurazione ingressi  NOTA: Non applicabile a iEM3150/ iEM3250/iEM3350
Energia in bas	Energia in base alla tariffa (solo iEM3155/iEM3255/iEM3355)					
0x1063	4196	R	4	Int64	Wh	Importazione energia attiva tariffa A
0x1067	4200	R	4	Int64	Wh	Importazione energia attiva tariffa B
0x106B	4204	R	4	Int64	Wh	Importazione energia attiva tariffa C
0x106F	4208	R	4	Int64	Wh	Importazione energia attiva tariffa D

Valori energia: a virgola mobile 32 bit						
Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione
Energia totale (non può essere ripristinata)						
0xB02B	45100	R	2	Float32	kWh	Importazione energia attiva totale
0xB02D	45102	R	2	Float32	kWh	Esportazione energia attiva totale  NOTA: Non applicabile a iEM3150/ iEM3250/iEM3350
0xB02F	45104	R	2	Float32	kVARh	Importazione energia reattiva totale  NOTA: Non applicabile a iEM3150/ iEM3250/iEM3350
0xB031	45106	R	2	Float32	kVARh	Esportazione energia reattiva totale  NOTA: Non applicabile a iEM3150/ iEM3250/iEM3350
Energia parzia	ale					
0xB033	45108	R	2	Float32	kWh	Importazione energia attiva parziale
0xB035	45110	R	2	Float32	kVARh	Importazione energia reattiva parziale  NOTA: Non applicabile a iEM3150/ iEM3250/iEM3350
Energia di fas	е					
0xB037	45112	R	2	Float32	kWh	Importazione energia attiva fase 1
0xB039	45114	R	2	Float32	kWh	Importazione energia attiva fase 2
0xB03B	45116	R	2	Float32	kWh	Importazione energia attiva fase 3

	Valori energia: a virgola mobile 32 bit					
Indirizzo	Registro	Azione (L/S/SC)	Dimensio- ni	Tipo	Unità	Descrizione
Contatore misu	ırazione ing	ressi				
0xB03D	45118	R	2	Float32	Unità	Accumulo misurazione ingressi  NOTA: Non applicabile a iEM3150/ iEM3250/iEM3350
Energia in base	alla tariffa	(solo iEM31	55/iEM3255/iE	M3355)		
0xB03F	45120	R	2	Float32	kWh	Importazione energia attiva tariffa A
0xB041	45122	R	2	Float32	kWh	Importazione energia attiva tariffa B
0xB043	45124	R	2	Float32	kWh	Importazione energia attiva tariffa C
0xB045	45126	R	2	Float32	kWh	Importazione energia attiva tariffa D

## Allarme sovraccarico (iEM3155 / iEM3255 / iEM3355)

Indirizzo	registro	Azione (L/S/SC)	Dimen- sioni	Tipo	Unità	Descrizione
0xAFC8	45001	R/WC	1	Bitmap	-	Configurazione allarme sovraccarico: 0x0000 = disabilitato 0x0100 = abilitato
0xAFC9	45002	R/WC	2	Float32	kW	Setpoint di attivazione
0xAFCB	45004	R/WC	1	Bitmap	-	Uscita digitale da associare:  0x0000 = uscita digitale non associata ad allarme sovraccarico  0x0000 = uscita digitale associata ad allarme sovraccarico
0xAFCC	45005	R	1	Bitmap	-	Stato attivato: 0x0000 = allarme non attivo 0x0100 = allarme attivo
0xAFCD	45006	R	1	Bitmap	-	Stato non acquisito:  0x0000 = cronologia allarmi acquisita dall'utente  0x0000 = cronologia allarmi non acquisita dall'utente
0xAFCE	45007	R	4	DATETIME	-	Ultimo allarme, timestamp
0xAFD2	45011	R	2	Float32	kW	Ultimo allarme, valore

## Lettura identificazione dispositivo

I contatori supportano la funzione di identificazione di lettura del dispositivo con gli oggetti obbligatori Nome fornitore, Codice prodotto, Revisione firmware, URL fornitore, Gamma prodotti, Modello prodotto e Nome applicazione utente.

ID oggetto	Nome/descrizione	Lunghez- za	Valore	Nota
0x00	Nome fornitore	20	Schneider Electric	-
0x01	Codice prodotto	20	Riferimento commerciale	Il valore Codice prodotto è identico al numero di catalogo di ciascun dispositivo. Es.: A9MEM3x55
0x02	Revisione firmware	06	XXX.YYY.ZZZ	-
0x03	URL produttore	20	www.se.com	-
0x04	Gamma prodotti	20	iEM3000	-

ID oggetto	Nome/descrizione	Lunghez- za	Valore	Nota
0x05	Modello prodotto	20	Modello prodotto	Es.: A9MEM3x55
0x06	Nome applicazione utente	20	Configurabile dall'utente	Predefinito = modello prodotto

I codici di lettura del dispositivo 01, 02 e 04 sono supportati:

- 01 = richiesta identificazione dispositivo di base (accesso al flusso)
- 02 = richiesta identificazione dispositivo regolare (accesso al flusso)
- 04 = richiesta di un obiettivo di identificazione specifico (accesso individuale)

La richiesta e la risposta Modbus sono conformi alla specifica del protocollo di applicazione Modbus.

#### Comunicazione tramite LonWorks

## Informazioni generali comunicazioni LonWorks

La comunicazione LonWorks è disponibile nei modelli di contatore iEM3175/iEM3275/iEM3375.

Le informazioni contenute in questa sezione presuppongono conoscenze approfondite delle comunicazioni LonWorks, della rete di comunicazione disponibile e del sistema di alimentazione al quale è collegato.

## Implementazione delle comunicazioni LonWorks

#### File di interfaccia esterna (XIF)

Le variabili e le proprietà di configurazione del contatore sono contenute nel file di interfaccia esterna (XIF). Il file XIF viene caricato nel contatore dove è possibile scaricarlo con il software LNS (LonWorks Network Services). Il file XIF può anche essere scaricato da www.se.com se occorre aggiungere manualmente il file XIF al software.

## Plug-in LonMaker

Il plug-in consente di configurare il contatore e visualizzarne i dati in Echelon LonMaker.

## Indicatori LED per contatori LonWorks

I contatori LonWorks dispongono di due LED di stato LonWorks: il LED di servizio rosso e il LED di comunicazione verde.

#### LED di servizio rosso

Questo LED indica lo stato delle attività LonWorks.

Stato del LED	Descrizione
II LED è spento	Il contatore è configurato. Potrebbe essere online oppure offline.
II LED lampeggia	Il contatore non è configurato ma ha un'applicazione.
II LED è acceso	Il contatore non è configurato ma non ha un'applicazione oppure     È presente un problema di memoria interna difettosa.

#### LED di comunicazione verde


Questo LED indica lo stato delle comunicazioni del contatore con la rete.

Stato del LED	Descrizione		
II LED è spento	La comunicazione non è attiva.		
II LED lampeggia	La comunicazione è attiva.		

## Posizione del pin di servizio e Neuron ID

Il pin di servizio si trova sul pannello anteriore. Premere questo pulsante quando richiesto dal software LNS per individuare il contatore nella rete LonWorks.

È anche possibile reperire il Neuron ID sull'etichetta del contatore se occorre inserirlo manualmente nel software LNS.



# Tipi di variabili standard di rete e proprietà di configurazione per lettura dati

Le sezioni seguenti illustrano i tipi di variabili standard di rete (SNVT), i tipi di proprietà standard di configurazione (SCPT) e i tipi di proprietà di configurazione definiti dall'utente (UCPT) cui è possibile accedere per leggere i dati del contatore.

#### Variabili generali

Etichetta variabile di rete	Tipo	Descrizione
nviRequest	SCPTpartNumber	Per la comunicazione interna LonWorks
nvoStatus	SCPToemType	Per la comunicazione interna LonWorks

#### Variabili di sistema

Etichetta variabile di rete	Tipo	Descrizione
nvoFileDirectory	SNVT_address	Indirizzo cartella file parametri di configurazione (LonMark)
nvoResponse	SNVT_count	Risultato comando (LonMark)
nvoErrors	SNVT_state	Stato errore dispositivo
		Bitmap errori: ogni bit della bitmap fornisce informazioni sugli errori del dispositivo. Se il valore del bit = 1, l'errore è attivo.
		Bit0 = Codice 101: errore EEPROM
		Bit1 = codice 102: nessuna tabella di calibrazione
		Bit2 = codice 201: mancata corrispondenza tra impostazioni di frequenza e misure di frequenza
		Bit3 = codice 202: mancata corrispondenza tra impostazioni di cablaggio e ingressi di cablaggio
		Bit4 = codice 203: inversione sequenza fasi
		Bit5 = non usato
		Bit6 = codice 205: data e ora azzerate per interruzione alimentazione
		Bit7 = non usato
		Bit8 = codice 207: orologio interno difettoso
		Bit9 = errore comunicazioni bus di dati interno
		Bit10 – 15: non usato
nciMeterModel	SNVT_str_asc (SCPTpartNumber)	Modello dispositivo, salvato come stringa ASCII (ad esempio, iEM3275)
nciMeterManf	SNVT_str_asc	Nome produttore (Schneider Electric)

Etichetta variabile di rete	Tipo	Descrizione
	(SCPToemType)	
nciSerialNumber	SNVT_str_asc (SCPTserialNumber)	Numero di serie dispositivo
nciManfDateTime	SNVT_time_stamp (SCPTmanfDate)	Data produzione
nciDevMajVer	SCPTdevMajVer	Versione principale firmware LonWorks (ad es. 2.xx)
		Questa variabile opera con nciDevMinVer per indicare la versione firmware LonWorks del dispositivo.
nciDevMinVer	SCPTdevMinVer	Versione minore firmware LonWorks (ad es. x.34)
		Questa variabile opera con nciDevMajVer per indicare la versione firmware LonWorks del dispositivo.
nciMeterVersion	SNVT_str_asc (UCPTMeterVersion)	Versione firmware dispositivo, salvata come stringa di testo ASCII

## Misure di energia ed energia in base alla tariffa

La maggior parte dei valori dell'energia sono disponibili sia nel formato con numero intero e segno a 32 bit che in quello a virgola mobile. Alla variabile SNVT viene associato \_I per i numeri interi a 32-bit e \_f per i valori a virgola mobile.

Ad esempio, le variabili SNVT per l'importazione energia attiva totale sono le seguenti:

Intero a 32 bit: SNVT\_elec\_kwh\_lVirgola mobile: SNVT\_elec\_whr\_f

Le misure di energia ed energia in base alla tariffa riportate di seguito vengono mantenute anche in caso di interruzioni dell'alimentazione.

Etichetta variabile di rete	Tipo	Descrizione
nvoTotkWhlmp	SNVT_elec_kwh_l	Importazione energia attiva totale
nvoTotkWhExp	SNVT_elec_kwh_l	Esportazione energia attiva totale
nvoTotkVARhImp	SNVT_elec_kwh_l	Importazione energia reattiva totale
nvoTotkVARhExp	SNVT_elec_kwh_l	Esportazione energia reattiva totale
nvoTotWhImp	SNVT_elec_whr_f	Importazione energia attiva totale
nvoTotWhExp	SNVT_elec_whr_f	Esportazione energia attiva totale
nvoTotVARhImp	SNVT_elec_whr_f	Importazione energia reattiva totale
nvoTotVARhExp	SNVT_elec_whr_f	Esportazione energia reattiva totale
nvoPartialkWh	SNVT_elec_kwh_l	Importazione energia attiva parziale
nvoPartialkVARh	SNVT_elec_kwh_l	Importazione energia reattiva parziale
nvoPartialWh	SNVT_elec_whr_f	Importazione energia attiva parziale
nvoPartialVARh	SNVT_elec_whr_f	Importazione energia reattiva parziale
nvoPh1kWh	SNVT_elec_kwh_l	Importazione energia attiva fase 1
nvoPh2kWh	SNVT_elec_kwh_l	Importazione energia attiva fase 2
nvoPh3kWh	SNVT_elec_kwh_l	Importazione energia attiva fase 3
nvoPh1Wh	SNVT_elec_whr_f	Importazione energia attiva fase 1
nvoPh2Wh	SNVT_elec_whr_f	Importazione energia attiva fase 2
nvoPh3Wh	SNVT_elec_whr_f	Importazione energia attiva fase 3
nvoTariffActRate	SNVT_count	Tariffa attiva: 0 = funzione multi-tariffa disabilitata

Etichetta variabile di rete	Tipo	Descrizione
		1 = tariffa A (tariffa 1) attiva
		2 = tariffa B (tariffa 2) attiva
		3 = tariffa C (tariffa 3) attiva
		4 = tariffa D (tariffa 4) attiva
nvoTariffAkWh	SNVT_elec_kwh_l	Tariffa A (1) importazione energia attiva
nvoTariffBkWh	SNVT_elec_kwh_l	Tariffa B (2) importazione energia attiva
nvoTariffCkWh	SNVT_elec_kwh_l	Tariffa C (3) importazione energia attiva
nvoTariffDkWh	SNVT_elec_kwh_l	Tariffa D (4) importazione energia attiva
nvoTariffAWh	SNVT_elec_whr_f	Tariffa A (1) importazione energia attiva
nvoTariffBWh	SNVT_elec_whr_f	Tariffa B (2) importazione energia attiva
nvoTariffCWh	SNVT_elec_whr_f	Tariffa C (3) importazione energia attiva
nvoTariffDWh	SNVT_elec_whr_f	Tariffa D (4) importazione energia attiva
nvoInMeterAcc	SNVT_count_f	Accumulo misurazione ingressi
nvoRstEnergyDT	SNVT_time_stamp	Data e ora ultimo ripristino energia

## Misure istantanee (RMS)

Etichetta variabile di rete	Tipo	Descrizione
nvoActPowerPh1	SNVT_power_f	Potenza attiva fase 1
nvoActPowerPh2	SNVT_power_f	Potenza attiva fase 2
nvoActPowerPh3	SNVT_power_f	Potenza attiva fase 3
nvoActPowerSum	SNVT_power_f	Potenza attiva totale
nvoRctPowerSum	SNVT_power_f	Potenza reattiva totale
nvoAppPowerSum	SNVT_power_f	Potenza apparente totale
nvoVoltsL1N	SNVT_volt_f	Tensione L1-N
nvoVoltsL2N	SNVT_volt_f	Tensione L2-N
nvoVoltsL3N	SNVT_volt_f	Tensione L3-N
nvoVoltsLNAvg	SNVT_volt_f	Tensione media da linea a neutro
nvoVoltsL1L2	SNVT_volt_f	Tensione L1-L2
nvoVoltsL2L3	SNVT_volt_f	Tensione L2- L3
nvoVoltsL3L1	SNVT_volt_f	Tensione L3- L1
nvoVoltsLLAvg	SNVT_volt_f	Tensione media da linea a linea
nvoCurrentPh1	SNVT_amp_f	Corrente fase 1
nvoCurrentPh2	SNVT_amp_f	Corrente fase 2
nvoCurrentPh3	SNVT_amp_f	Corrente fase 3
nvoCurrentAvg	SNVT_amp_f	Corrente media
nvoAvgPwrFactor	SNVT_count_inc_f	Fattore di potenza totale
nvoFrequency	SNVT_freq_f	Frequenza

## Informazioni stato contatore

Utilizzare le variabili di rete seguenti per informazioni di configurazione e stato sul contatore. Per maggiori informazioni sulla configurazione del contatore vedere le sezioni sulle proprietà di configurazione del contatore e il plug-in LonWorks.

Etichetta variabile di rete	Tipo SNVT/UCPT	Descrizione	
Informazioni di base e confi	gurazione contatore	•	
nvoDateTime	SNVT_time_stamp	Data e ora contatore (DD/MM/AAAA hh:mm:ss)	
nvoOpTimer	SNVT_count_32	Timer funzionamento contatore: il tempo in secondi dall'ultima accensione del contatore	
Informazioni di configurazio	ne del sistema		
nciSystemType	SNVT_count	Configurazione sistema di alimentazione:  0 = 1PH2W L-N  1 = 1PH2W L-L  2 = 1PH3W L-L con N  3 = 3PH3W  11 = 3PH4W  13 = 1PH4 cavi multi L-N	
nciWireNum	SNVT_count	Numero di cavi 2, 3, 4	
nciPhaseNum	SNVT_count	Numero di fasi 1, 3	
nciCtNum	SNVT_count	Numero di TC 1, 2, 3 NOTA: Applicabile solo a iEM3275	
nciVtNum	SNVT_count	Numero di TT 0–10 NOTA: Applicabile solo a iEM3275	
nciVtPrimary	SNVT_count_32	VT Primary  NOTA: Applicabile solo a iEM3275	
nciVTSecondary	SNVT_count	VT Secondary  NOTA: Applicabile solo a iEM3275	
nciCtPrimary	SNVT_count	CT Primary  NOTA: Applicabile solo a iEM3275	
nciCtSecondary	SNVT_count	CT Secondary  NOTA: Applicabile solo a iEM3275	
nciVtConnType	SNVT_count	Tipo di collegamento TT:  0 = collegamento diretto, nessun TT  1 = 3PH3W (2 TT)  2 = 3PH4W (3 TT)	
nciNominalFreq	SNVT_freq_hz	Frequenza di sistema 50, 60	
Informazioni su configurazio	one e stato dell'ingresso d	igitale	
nciDICtrMode	SNVT_count	Modalità di controllo ingressi digitali:  0 = normale (stato ingresso)  2 = controllo multi-tariffa  3 = misurazione ingressi  5 = ripristino totale registri energia parziale (configurare per ripristinare tutti i registri dell'energia parziale)	
nciDIPulseConst	SNVT_count_32	Costante impulso (impulsi/unità)	
nvoDIStatus	SNVT_count	Stato ingresso digitale (viene usato solo il bit 1):  0 = relè aperto  1 = relè chiuso  NOTA: Le informazioni fornite da questa variabile sono valide unicamente se la modalità di controllo dell'ingresso digitale è impostata su Input Status.	
Stato allarme	1		
nvoAlmStatus	SNVT_count	Stato Allarme (viene usato solo il bit 1):	
		<u> </u>	

Etichetta variabile di rete	Tipo SNVT/UCPT	Descrizione
		0 = allarme non attivo 1 = allarme attivo
nvoAlmUnAckState	SNVT_count	Stato acquisizione (viene usato solo il bit 1):  0 = cronologia allarmi acquisita dall'utente  1 = cronologia allarmi non acquisita dall'utente
nvoAlmLastTime	SNVT_time_stamp	Timestamp ultimo allarme (DD/MM/AAAA hh:mm:ss)
nvoAlmLastValue	SNVT_power_f	Valore ultimo allarme
nciAlmEnable	SNVT_count	Configurazione allarme sovraccarico: 0 = disabilitato 1 = abilitato
nciAlmPkUpSetPt	SNVT_power_f	Setpoint di attivazione allarme potenza attiva in kW

#### **Ripristini**

Etichetta variabile di rete	Tipo	Descrizione	Azione
nciRstPartEnergy	SNVT_switch	Azzera tutti gli accumulatori di energia parziale:	Per il ripristino, impostare il campo
		Importazione energia attiva parziale (nvoPartialkWh, nvoPartialWh)	di stato su 1.
		Importazione energia reattiva parziale (nvoPartialkVARh, nvoPartialVARh)	
		Tariffa A importazione energia attiva (nvoTariffAkWh, nvoTariffAWh)	
		Tariffa B importazione energia attiva (nvoTariffBkWh, nvoTariffBWh)	
		Tariffa C importazione energia attiva (nvoTariffCkWh, nvoTariffCWh)	
		Tariffa D importazione energia attiva (nvoTariffDkWh, nvoTariffDWh)	
		Importazione energia attiva fase 1 (nvoPh1kWh, nvoPh1Wh)	
		Importazione energia attiva fase 2 (nvoPh2kWh, nvoPh2Wh)	
		Importazione energia attiva fase 3 (nvoPh3kWh, nvoPh3Wh)	
nciRstInMeterAcc	SNVT_switch	Azzera l'accumulo misurazione ingressi (nvolnMeterAcc)	Per il ripristino, impostare il campo di stato su 1.

# Proprietà di configurazione contatore

È possibile configurare il contatore utilizzando le proprietà di configurazione indicate in questa sezione. Si raccomanda tuttavia di usare il plug-in Echelon LonMaker se la configurazione del contatore avviene tramite comunicazioni LonWorks.

**NOTA:** se Com. Protection è abilitato, si potrebbe ricevere una risposta di errore quando si tenta di configurare il contatore tramite comunicazioni.

### Configurazione di data/ora

Profilo funzione	UCPT	Membri struttura	Intervallo/Opzioni
nciCfgDateTime	UCPTDateTime	anno	2000–2099
		mese	1–12
		giorno	1–31

Profilo funzione	UCPT	Membri struttura	Intervallo/Opzioni
		ora	0–23
		minuto	0–59
		secondo	0–59

# Configurazione di base

Profilo funzione	UCPT	Membri struttura	Intervallo/opzioni	Descrizione
		SystemType	0, 1, 2, 3, 11, 13	Configurazione sistema di alimentazione:  0 = 1PH2W L-N  1 = 1PH2W L-L  2 = 1PH3W L-L con N  3 = 3PH3W  11 = 3PH4W  13 = 1PH4 cavi multi L con N
		NominFreq	50, 60	Frequenza nominale in Hz
		VtPrimary	Da 0 a 1000000,0	TT primario  Il valore minimo per VtPrimary deve essere uguale o superiore al valore impostato per VtSecondary.  NOTA: Applicabile solo a iEM3275
nciCfgWiring	UCPTWiring	VtSecondary	100, 110, 115, 120	TT secondario  NOTA: Applicabile solo a iEM3275
		CtNum	1, 2, 3	Numero di TC  NOTA: Applicabile solo a iEM3275
		CtPrimary	Da 1 a 32767	TC primario NOTA: Applicabile solo a iEM3275
		CtSecondary	1, 5	TC secondario NOTA: Applicabile solo a iEM3275
		VtConnType	0, 1, 2	Tipo di collegamento TT:  0 = collegamento diretto  1 = 3PH3W (2 TT)  2 = 3PH4W (3 TT)  NOTA: Applicabile solo a iEM3275

# Configurazione ingresso digitale

Profilo funzione	UCPT	Membri struttura	Intervallo/Opzioni	Descrizione
nciCfgDigitInpt UCPTDigitalInput		0, 1	Associa l'ingresso digitale per ripristinare i dati di energia parziale:	
			0 = l'ingresso digitale non è associato al ripristino dell'energia parziale.	
			<ul><li>1 = l'ingresso digitale è associato al ripristino dell'energia parziale.</li></ul>	
			La configurazione di questa proprietà a 1 aggiorna nciDICtrlMode (UCPTDiCtrlMode) sul ripristino totale dell'energia	

#### Configurazione misurazione ingressi

Profilo funzione	UCPT	Membri struttura	Intervallo/ Opzioni	Descrizione
		PulseWeight	1–10000	Imposta il peso impulso (1–10000 ms)  La configurazione di questa proprietà imposta anche nciDIPulseConst (UCPTDiPulseConst) allo stesso valore.
nciCfgInptMetAcc	UCPTInputMetering	DigitalAssociation	0, 1	Associa l'ingresso digitale alla misurazione degli ingressi:  0 = l'ingresso digitale non è associato alla misurazione degli ingressi  1= l'ingresso digitale è associato alla misurazione degli ingressi  La configurazione di questa proprietà a 1 aggiorna anche nciDICtrlMode (UCPTDiCtrlMode) alla misurazione degli ingressi.

## Configurazione allarme sovraccarico

Profilo funzione	UCPT	Membri struttura	Intervallo/ Opzioni	Descrizione
nciCfgOvLoadAlm	UCPTOverLoadAlarm	AlmEnable	0, 1	Abilita o disabilita l'allarme sovraccarico: 0 = disabilitato 1 = abilitato
		PkUpSetpoint	1–9999999	Il valore di attivazione per l'allarme sovraccarico
nciCfgOvLoadAck	UCPTOverLoadAlmAck	-	0, 1	Stato acquisizione (viene usato solo il bit 1): 0 = cronologia allarmi acquisita dall'utente 1 = cronologia allarmi non acquisita dall'utente

## Configurazione multi-tariffa

Profilo funzione	UCPT	Membri struttura	Intervallo/ Opzioni	Descrizione
				Imposta la modalità di controllo multi-tariffa su Disabilitato o Tramite comunicazione
				0 = disabilitato
nciCfgCommTariff	UCPTTariffMode	-	0, 1	1 = tramite comunicazione
				NOTA: Per configurare la funzione multi-tariffa da controllare tramite l'ingresso digitale o l'orologio del dispositivo, utilizzare l'HMI.
	UCPTTariffSelect	-	1, 2, 3, 4	Impostare la tariffa attiva
				1 = tariffa A (tariffa 1)
				2 = tariffa B (tariffa 2)
nciCfgTariffSel				3 = tariffa C (tariffa 3)
				4 = tariffa D (tariffa 4)
				NOTA: È possibile configurare la tariffa con questo metodo solo se la modalità tariffa è impostata su "by Communication".

## Configurazione velocità di propagazione nella rete

Le proprietà di configurazione seguenti contribuiscono al controllo del traffico di rete agendo sulla velocità a cui i valori delle variabili vengono inviati all'LNS.

variabile nci	UCPT/SCPT	Si applica a	Descrizione
nciMaxNvSntPerSec	UCPTNVUpdtLimit	<ul> <li>nciErrors</li> <li>nciAllEnergy</li> <li>nciAllPower</li> <li>nciAllVoltage</li> <li>nciAllCurrent</li> <li>nciAllPowerFactor</li> <li>nciFrequency.</li> </ul>	Limita il numero totale di aggiornamenti inviati al secondo per le variabili nci elencate.  Se un numero di aggiornamenti superiore a quello specificato è in coda di invio in un qualsiasi periodo di 1 secondo, gli aggiornamenti in eccesso vengono posticipati fino al secondo successivo per ridurre il traffico di rete. Il numero di aggiornamenti inviati al secondo varia in base agli aggiornamenti del tipo di connessione rispetto a variabili di rete non controllate da questa proprietà di configurazione.
nciErrors	SCPTmaxSendTime	nvoErrors	Intervallo massimo, in secondi, tra trasmissioni di valori di errore alla rete.  Il valore della variabile applicabile viene inviato al termine dell'intervallo, indipendentemente dal fatto che tale valore sia o meno variato. Il contatore viene azzerato.
nciAllEnergy	SCPTminSendTime	Valori di energia a virgola mobile:  nvoTotWhImp nvoTotWhExp nvoTotVARhImp nvoTotVARhExp nvoPartialWh nvoPartialVARh nvoPh1Wh nvoPh3Wh nvoTariffAWh nvoTariffBWh nvoTariffCWh nvoTariffDWh	
nciAllPower	SCPTminSendTime	<ul> <li>nvoActPowerPh1</li> <li>nvoActPowerPh2</li> <li>nvoActPowerPh3</li> <li>nvoActPower-Sum</li> <li>nvoRctPower-Sum</li> <li>nvoAppPower-Sum</li> </ul>	L'intervallo minimo, in secondi, tra trasmissioni consecutive dei valori delle variabili elencate alla rete.  Non vengono inviati tramite la rete aggiornamenti del valore delle variabili applicabili fino al termine dell'intervallo minimo, indipendentemente dal fatto che tale valore sia o meno variato.  Dopo l'invio di un aggiornamento il contatore
nciAllVoltage	SCPTminSendTime	<ul> <li>nvoVoltsL1N</li> <li>nvoVoltsL2N</li> <li>nvoVoltsL3N</li> <li>nvoVoltsLNAvg</li> <li>nvoVoltsL1L2</li> <li>nvoVoltsL2L3</li> <li>nvoVoltsL3L1</li> <li>nvoVoltsLLAvg</li> </ul>	viene azzerato.
nciAllCurrent	SCPTminSendTime	<ul><li>nvoCurrentPh1</li><li>nvoCurrentPh2</li><li>nvoCurrentPh3</li><li>nvoCurrentAvg</li></ul>	
nciAllPowerFactor	SCPTminSendTime	nvoAvgPwrFactor	
nciFrequency	SCPTminSendTime	nvoFrequency	

# Plug-in Echelon LonMaker per visualizzazione dati e configurazione contatore

Le informazioni contenute in questa sezione presuppongono conoscenze approfondite dell'amministrazione di sistemi tramite Echelon LonMaker.

Il plug-in LonMaker fornisce un'interfaccia utente grafica in cui è possibile visualizzare i valori del contatore e configurarne le impostazioni. Dopo l'installazione e la registrazione del plug-in con LonMaker, il plug-in si apre al posto del browser LonMaker predefinito quando si accede al contatore in LonMaker.

Per aggiungere dispositivi a LonMaker occorre accedere al pin di servizio durante la messa in funzione del dispositivo oppure registrare il Neuron ID del dispositivo in una posizione accessibile.

#### Installazione e registrazione del plug-in LonMaker

Prima di installare il plug-in:

- Scaricare il plug-in e il file XIF per il dispositivo da www.se.com o rivolgersi al distributore locale per richiedere questi file.
- · Accertarsi che Echelon LonMaker sia chiuso.
- 1. Accedere alla posizione in cui si è salvato il plug-in. Estrarre i file se si trovano in un file .zip.
- Fare doppio clic su setup.exe. Viene visualizzata una schermata iniziale. Fare clic su Next.
- Selezionare la cartella dove si desidera installare il plug-in. Fare clic su Browse se si desidera selezionare una posizione diversa. Fare clic su Next. Viene visualizzata una schermata di conferma.
- 4. Fare clic su **Next** per iniziare l'installazione.

**NOTA:** Se LonMaker è aperto, viene visualizzato un messaggio che richiede la chiusura di LonMaker e il riavvio dell'installazione del plug-in.

Al termine dell'installazione viene visualizzata una schermata. Fare clic su **Close**.

 Accedere a Start > Programs > Schneider Electric e selezionare la voce per la registrazione del plug-in installato (ad es. Schneider Electric iEM3275 Plugin Registration). Viene visualizzata la finestra di dialogo LNS Plugin Registration che indica il completamento della registrazione.

Accertarsi che il plug-in sia incluso nell'elenco dei plug-in registrati in LonMaker prima di connettersi a un contatore utilizzando il plug-in installato. Se non è presente nell'elenco, potrebbe essere necessario ripetere la registrazione.

Una volta installato e registrato il plug-in, aggiungere il contatore a LonMaker. È possibile leggere il modello (.XIF) dal dispositivo durante la messa in funzione oppure selezionare il modello EnergyMeter5A o EnergyMeter63A quando si aggiunge il dispositivo a LonMaker.

#### Accesso al contatore con il plug-in LonMaker


Per utilizzare il plug-in per visualizzare dati e configurare il contatore:

- Il plug-in deve essere installato e registrato.
- Il contatore deve essere aggiunto a LonMaker e messo in funzione.
- Aprire LonMaker.

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del contatore e selezionare **Browse**. Viene visualizzato il plug-in del contatore.

**NOTA:** Se il plug-in specifico del contatore non si apre, il plug-in potrebbe non essere correttamente registrato o il contatore potrebbe non essere correttamente messo in funzione in LonMaker. Controllare la registrazione e la messa in funzione del contatore. Consultare la documentazione Echelon LonMaker per maggiori informazioni.

#### Interfaccia plug-in LonMaker



Il plug-in presenta le schede seguenti:

Nome scheda	Descrizione
Meter Info	Questa scheda fornisce informazioni di base sul contatore (ad esempio modello e numero di serie) ed eventuali codici di errore attivi.
Energy Measure	Questa scheda indica i valori dell'energia totale e parziale e le informazioni relative ad energia per fase ed energia in base alla tariffa. Da questa scheda è possibile anche ripristinare gli accumuli di energia e di misurazione ingressi.
RMS Measure	Questa scheda fornisce i valori di potenza, corrente e tensione e le informazioni su frequenza e fattore di potenza.
Meter Status	Questa scheda fornisce informazioni sulle impostazioni e sullo stato dell'ingresso digitale e degli allarmi e sulle impostazioni correnti del sistema di alimentazione.
Meter Config	Questa scheda consente di accedere alle proprietà di configurazione del contatore e permette di configurare le impostazioni relative a sistema di alimentazione, ingresso digitale, allarme, multi-tariffa e ora.
	<b>NOTA:</b> Se viene visualizzato un messaggio di configurazione non riuscita, accertarsi che: 1) il contatore sia correttamente messo in funzione in LonMaker e il plug-in sia in comunicazione con il contatore, e 2) la funzione Com. Protection sia disabilitata sul contatore.
Diagnostics	Questa scheda fornisce informazioni di diagnostica LonMaker relative al contatore.

#### Comunicazione tramite M-Bus

# Informazioni generali comunicazioni M-Bus

Le comunicazioni tramite protocollo M-Bus sono disponibili sui modelli di contatore iEM3135/iEM3235/iEM3335.

M-Bus è un protocollo di comunicazione master/slave in cui il master avvia le transazioni e gli slave rispondono con le informazioni o azioni richieste. I dati vengono trasferiti con telegrammi in formato esadecimale.

Le informazioni contenute in questa sezione sono destinate a utenti con conoscenze approfondite del protocollo M-Bus, della rete di comunicazione e del sistema di alimentazione.

#### Configurazione delle impostazioni di comunicazione di base

Prima di comunicare con il contatore tramite il protocollo M-Bus, utilizzare il pannello anteriore per configurare le impostazioni seguenti:

Impostazione	Valori possibili
Baud rate	300
	600
	1200
	2400
	4800
	9600
Primary address	1–250

**NOTA:** Per la comunicazioni M-Bus, il dispositivo consuma 2 carichi standard (2 carichi unitari o 2UL).

#### **Termini** chiave

Termine	Definizione
Campo C	Il campo di controllo o funzione del telegramma. Fornisce informazioni sul telegramma, quali la direzione del flusso di dati (da master a slave o da slave a master), lo stato del flusso di dati e la funzione del messaggio.
Campo CI	Il campo di informazioni di controllo del telegramma. Definisce il tipo e la sequenza di dati da trasmettere.
Intestazione dati fissa	Contiene informazioni identificative del dispositivo e del produttore.
DIF	Campo informazioni dati. Il campo DIF contiene informazioni sulla funzione dei dati (ad esempio valori istantanei o massimi) e sul formato dei dati (ad esempio numero intero a 16 bit).
DIFE	Estensione campo informazioni dati. Un DIFE contiene informazioni supplementari sui dati, ad esempio tariffa e sottounità.
Master	Un dispositivo che invia comandi e riceve risposte da dispositivi slave. Una rete seriale può contenere un solo master.
Slave	Un dispositivo che fornisce informazioni o esegue azioni in risposta a richieste del master.
VIF/VIFE	Campo informazioni valori ed estensione campo informazioni valori. I campi VIF e VIFE contengono informazioni sul valore (ad esempio se si tratta di un valore di energia o di potenza).
	Il contatore utilizza sia VIFE primari (come indicato nella documentazione del protocollo M-Bus) che VIFE specifici per il produttore.

## Supporto del protocollo M-Bus

Il contatore supporta il protocollo M-Bus come illustrato di seguito:

- Comunicazioni modalità 1 (prima il bit meno significativo).
- Formati telegrammi:
  - Single character
  - Short frame
  - Long frame
- Codici funzione (C-field bit 3-0):
  - SND NKE: avvia le comunicazioni tra master e slave.
  - SND\_UD: il master invia dati utente allo slave.
  - REQ UD2: il master richiede dati utente di classe 2 dallo slave.
  - RSP\_UD: lo slave invia i dati richiesti al master.
- Indirizzamento secondario conformemente allo standard M-Bus.
- Telegrammi Broadcast.

## Implementazione del protocollo M-Bus

# Strumento M-Bus per la visualizzazione di dati e la configurazione del contatore

Lo strumento M-Bus fornisce un'interfaccia utente grafica in cui è possibile visualizzare i dati del contatore e configurarne le impostazioni. Per accedere allo strumento visitare il sito www.se.com e fare una ricerca inserendo il modello del contatore, quindi selezionare Download oppure contattare il rappresentante Schneider Electric locale.

#### Indicatore LED di comunicazione per contatori M-Bus

Il LED di comunicazione indica lo stato della comunicazione tra il contatore e la rete come descritto di seguito:

Stato del LED	Descrizione	
II LED lampeggia	È stata stabilita la comunicazione con il contatore.	
	NOTA: Il LED lampeggia anche in presenza di un errore di comunicazione.	
II LED è spento	Non sono presenti comunicazioni attive.	

## Informazioni telegramma con struttura dati variabile

#### Intestazione dati fissa

Byte 1–4	Byte 5–6	Byte 7	Byte 8	Byte 9	Byte 8	Byte 11-12
N. di identificazione	Produttore	Versione	Supporto	N. di accesso	Stato	Firma
Numero di serie del contatore in formato a 8 cifre con codifica BCD.  Il numero di serie si trova anche sul pannello anteriore del contatore.	4CA3 esa = Schneider Electric	Versione firmware della scheda di comunicazione 10 = versione 1.0	02 esa (elettricità)	Contatore di tentativi di accesso riusciti	Indica errori dell'applicazione M-Bus	Non usato

#### Decodifica dell'indirizzo secondario e del numero di serie M-Bus

Ciascun contatore M-Bus presenta un indirizzo secondario univoco. L'indirizzo secondario di un contatore è composto da 4 parti: il numero di serie, la versione del firmware M-Bus, il supporto e il produttore.

Il formato dell'indirizzo secondario è **SSSSSSMAVVME**. Qui sotto viene illustrato come leggere l'indirizzo secondario:

SSSSSSS: numero di serie

MA: produttore

VV: versione firmware M-Bus

ME: supporto

Elenco dei supporti comuni:

01 = petrolio

02 = elettricità

03 = gas

04 = calore

Il formato del numero di serie della scheda madre è **YYWWDNNN**. L'illustrazione del del numero di serie di M-Bus è riportata di seguito, seguita da un esempio:

YY: anno

WW: settimana

D: giorno

NNN: numero

L'esempio che segue contraddistingue il numero di serie di M-Bus per i contatori iEM3135/iEM3235/iEM3335.

Numero di serie	Numero di serie M-Bus			
scheda madre	iEM3135	iEM3235	iEM3335	
14053100 	01053100 	31053100 	61053100 	

#### Informazioni intestazione record di dati

#### Formati di dati usati dal contatore (DIF bit 3–0)

NOTA: x nel valore esadecimale è determinato dai bit 7-4 del DIF.

Formato	bin	esa
Nessun dato	0000	х0
Intero 8 bit	0001	x1
Intero 16 bit	0010	x2
Intero 24 bit	0011	х3
Intero 32 bit	0100	x4
Reale 32 bit	0101	x5
Intero 48 bit	0110	х6
Intero 64 bit	0111	х7
Lunghezza variabile	1101	xD

#### Tipi di funzione di dati usati dal contatore (DIF bit 5-4)

Tipo di funzione	bin
Istantaneo	00
Massimo	01

### VIF primario usato dal contatore

**NOTA:** E indica il bit di estensione, mentre x nel valore esadecimale è determinato dai bit 7–4 del VIF.

VIF primario	bin	esa	Descrizione
Energia	E000 0011	x3	Wh con una risoluzione di 10º in int64
			kWh con una risoluzione di 10³ in float32
Potenza	E000 1110	хE	kW con una risoluzione di 10 <sup>3</sup>
Punto di tempo	E110 1101	xD	Data e ora in tipo dati F, come indicato nella documentazione del protocollo M-Bus
Indirizzo bus	E111 1010	xA	Tipo dati C (numero intero senza segno), come indicato nella documentazione del protocollo M-Bus
VIFE primario	1111 1101	FD	Indica che il primo VIFE è un'estensione del VIF primario
VIFE specifico del produttore	1111 1111	FF	Indica che il VIFE successivo è specifico per il costruttore

## Codici VIFE primari usati dal contatore

I codici VIFE primari riportati nella tabella seguente vengono utilizzati dal contatore quando VIF è pari a FD esadecimale (1111 1101 bin).

**NOTA:** E indica il bit di estensione, mentre x nel valore esadecimale è determinato dai bit 7-4 del VIFE.

Codici VIFE primari	bin	esa	Informazioni aggiuntive
produttore	E000 1010	xA	-
Modello	E000 1100	xC	-
Tensione	E100 1001	x9	Volt con una risoluzione di 10º
Corrente	E101 1100	xC	Ampere con una risoluzione di 10º
Uscita digitale	E001 1010	xA	-
Ingresso digitale	E001 1011	хВ	-
Contatore di accumulo	E110 0001	x1	Accumulo misurazione ingressi
Flag di errore	E001 0111	x7	-

### Codici VIFE specifici del produttore

I codici VIFE specifici del produttore riportati nella tabella seguente vengono utilizzati dal contatore quando VIF è pari a FD esadecimale (1111 1111 bin).

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

Descrizione	bin	esa
Valore L1	E000 0001	01
Valore L2	E000 0010	02
Valore L3	E000 0011	03
Valore esportazione energia	E000 1001	09
Valore energia parziale	E000 1101	0D
Corrente media	E000 0000	00
Media L-N	E000 0100	04
L1-L2	E000 0101	05
L2-L3	E000 0110	06
L3-L1	E000 0111	07
Media L-L	E000 1000	08
Fattore di potenza	E000 1010	0A
Frequenza	E000 1011	0B
Data e ora ripristino di energia	E000 1100	0C
Data e ora ripristino misurazione ingressi	E000 1110	0E
Accumulo misurazione ingressi	E000 1111	0F
Tariffa attiva (tariffa attiva energia)	E001 0000	10
Modo di controllo tariffa	E001 0001 11	
Timer funzionamento contatore	E010 0000	20
Numero di fasi	E010 0001	21
Numero di cavi	E010 0010	22
Configurazione sistema di alimentazione	E010 0011	23
Frequenza nominale	E010 0100 24	
Numero di TT	E010 0101 25	
TT primario	E010 0110	26
TT secondario	E010 0111	27
Numero di TC	E010 1000	28
TC primario	E010 1001	29

Descrizione	bin	esa
TC secondario	E010 1010	2A
Tipo di collegamento TT	E010 1011	2B
Durata impulsi di energia	E010 1100	2C
Associazione uscita digitale a impulso energia attiva	E010 1101	2D
Peso impulso	E010 1110	2E
Costante impulso	E010 1111	2F
Associazione ingresso digitale	E011 0000	30
Stato ingresso digitale	E011 0010	32
Configurazione allarme sovraccarico	E011 0100	34
Setpoint di attivazione	E011 0101	35
Associazione uscita digitale ad allarme sovraccarico	E011 0110	36
Stato attivato	E011 0111	37
Acquisizione	E011 1000	38
Data e ora ultimo allarme	E011 1001	39
Valore ultimo allarme	E011 1010	3A

# Informazioni telegramma per record di dati

Le sezioni seguenti illustrano le informazioni del telegramma utilizzate nei record di dati. Le tabelle contengono le seguenti informazioni (se pertinenti):

- Formato dati esadecimale (ad esempio numero intero 16 bit)
- · VIF primario esadecimale
- · Codici VIFE primari bin ed esadecimali
- · Codici VIFE specifici del produttore bin ed esadecimali

#### Informazioni contatore

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

Formato dati			Descrizione
uati	bin	esa	
0D	E000 1010	0A	produttore ASCII 18 bit = Schneider Electric
0D	E000 1100	0C	Modello

Formato dati	Estensione VI	F primaria	Descrizione
uati	bin	esa	
0D	E000 1110	0E	Versione firmware
03	E0001 0111	17	Codice di errore contatore:
			0 = codice 101: errore EEPROM
			1 = codice 102: nessuna tabella di calibrazione
			2 = codice 201: mancata corrispondenza tra le impostazioni di frequenza e le misure di frequenza
			3 = codice 202: mancata corrispondenza tra le impostazioni di cablaggio e gli ingressi di cablaggio
			4 = codice 203: inversione sequenza fasi
			5 = codice 204: energia attiva totale negativa a causa di errori di collegamento di tensione o corrente
			6 = codice 205: data e ora reimpostate per interruzione alimentazione
			7 = codice 206: impulso mancante a causa dell'eccessiva velocità dell'impulso di energia in uscita
			8 = codice 207: orologio interno difettoso
			9 = errore comunicazioni bus di dati interno

## Misure di energia ed energia in base alla tariffa (INT64 e FLOAT32)

Le misure di energia ed energia in base alla tariffa riportate di seguito vengono mantenute anche in caso di interruzioni dell'alimentazione. Valori aggiuntivi di energia in formato FLOAT32 sono stati forniti con i registri a 64 bit esistenti.

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

Forma- to dati	DIFE	VIF primario	VIFE primario		VIFE spec		Descrizione
to dati		primario	bin	esa	bin	esa	
INT64							
07	-	03	-	-	-	-	Importazione energia attiva totale
07	-	83	-	-	E000 1001	09	Esportazione energia attiva totale
87	40	03	-	-		-	Importazione energia reattiva totale
87	40	83	-	-	E000 1001	09	Esportazione energia reattiva totale
07	-	83	-	-	E000 1101	0D	Importazione energia attiva parziale
87	40	83	-	-	E000 1101	0D	Importazione energia reattiva parziale
07	-	83	-	-	E000 0001	01	Importazione energia attiva fase 1
07	-	83	-	-	E000 0010	02	Importazione energia attiva fase 2
07	-	83	-	-	E000 0011	03	Importazione energia attiva fase 3
03	-	-	-	-	E001 0000	10	Tariffa attiva 0 = funzione multi-tariffa disabilitata 1 = tariffa A (tariffa 1) attiva 2 = tariffa B (tariffa 2) attiva 3 = tariffa C (tariffa 3) attiva 4 = tariffa D (tariffa 4) attiva
87	10	03	-	-	-	-	Tariffa A (1) importazione energia attiva
87	20	03	-	-	-	-	Tariffa B (2) importazione energia attiva
87	30	03	-	-	-	-	Tariffa C (3) importazione energia attiva
87	80 10	03	-	-	-	-	Tariffa D (4) importazione energia attiva
07	-	-	E110 0001	61	-	-	Accumulo misurazione ingressi
04	-	ED	-	-	E000 1100	0C	Data e ora ultimo ripristino energia parziale

Forma-	DIEE		VIFE primario		VIFE specifico del produttore		Descrizione			
to dati	primario	bin	esa	bin	esa					
04	-	ED	-	-	E000 1110	0E	Data e ora ultimo ripristino della misurazione ingressi			
FLOAT32	FLOAT32									
05	-	03	-	-	-	-	Importazione energia attiva totale			
05	-	83	-	-	E000 1001	09	Esportazione energia attiva totale			
85	40	83	-	-	-	-	Importazione energia reattiva totale			
85	40	83	-	-	E000 1001	09	Esportazione energia reattiva totale			
05	-	83	-	-	E000 1101	0D	Importazione energia attiva parziale			
85	40	83	-	-	E000 1101	0D	Importazione energia reattiva parziale			
05	-	83	-	-	E000 0001	01	Importazione energia attiva fase 1			
05	-	83	-	-	E000 0010	02	Importazione energia attiva fase 2			
05	-	83	-	-	E000 0011	03	Importazione energia attiva fase 3			
85	10	03	-	-	-	-	Tariffa A (1) importazione energia attiva			
85	20	03	-	-	-	-	Tariffa B (2) importazione energia attiva			
85	30	03	-	-	-	-	Tariffa C (3) importazione energia attiva			
85	80 10	03	-		-	-	Tariffa D (4) importazione energia attiva			
05	-	-	E110 0001	61	-	-	Accumulo misurazione ingressi			

**NOTA:** L'unità del valore di energia FLOAT32 è kWh/kVARh.

### Misure istantanee

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

Forma- to dati	DIEE	VIF primario	VIFE primario		VIFE specifico del produttore		Descrizione
to dati		primario	bin	esa	bin	esa	
05	-	AE	-	-	E000 0001	01	Potenza attiva fase 1
05	-	AE	-	-	E000 0010	02	Potenza attiva fase 2
05	-	AE	-	-	E000 0011	03	Potenza attiva fase 3
05	-	2E	-	-	-	-	Potenza attiva totale
85	40	2E	-	-	-	-	Potenza reattiva totale
85	80 40	2E	-	-	-	-	Potenza apparente totale
05	-	-	E100 1001	C9	E000 0001	01	Tensione L1-N
05	-	-	E100 1001	C9	E000 0010	02	Tensione L2-N
05	-	-	E100 1001	C9	E000 0011	03	Tensione L3-N
05	-	-	E100 1001	C9	E000 0100	04	Tensione media da linea a neutro
05	-	-	E100 1001	C9	E000 0101	05	Tensione L1-L2
05	-	-	E100 1001	C9	E000 0110	06	Tensione L2- L3
05	-	-	E100 1001	C9	E000 0111	07	Tensione L3- L1
05	-	-	E100 1001	C9	E000 1000	08	Tensione media da linea a linea
05	-	-	E101 1100	СС	E000 0001	01	Corrente fase 1
05	-	-	E101 1100	СС	E000 0010	02	Corrente fase 2
05	-	-	E101 1100	СС	E000 0011	03	Corrente fase 3

Forma- to dati		VIF primario	VIFE primario		VIFE specifico del produttore		Descrizione	
to dati	iati primani	primario	bin	esa	bin	esa		
05	-	-	E101 1100	СС	E000 0000	00	Corrente media	
05	-	-	-	-	E000 1010	0A	Fattore di potenza totale	
05	-	-	-	-	E000 1011	0B	Frequenza	

#### Informazioni stato contatore

Utilizzare le informazioni seguenti per leggere informazioni di stato e di sistema dal contatore. Vedere la sezione Informazioni telegramma per configurazione contatore per maggiori informazioni su come scrivere nel contatore.

#### Informazioni di data e ora

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

Formato	VIF primario	VIFE specifico o	lel produttore	Descrizione
dati dati	VII PIIIIAIIO	bin	esa	Descrizione
04	6D	-	-	Data e ora contatore (DD/MM/AAAA hh:mm:ss)
06	-	E010 0000	20	Timer funzionamento contatore: il tempo in secondi dall'ultima accensione del dispositivo

#### Informazioni di configurazione sistema di potenza

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

Formato	VIFE specif	ico del produttore	Descrizione		
dati	bin	esa	Descrizione		
03	E010 0011	23	Configurazione sistema di alimentazione:		
			0 = 1PH2W L-N		
			1 = 1PH2W L-L		
			2 = 1PH3W L-L con N		
			3 = 3PH3W		
			11 = 3PH4W		
			13 = 1PH4 cavi multi L con N		
03	E010 0010	22	Numero di cavi		
			2, 3, 4		
03	E010 0001	21	Numero di fasi		
			1, 3		
03	E010 1000	29	Numero di TC		
			1, 2, 3		
			NOTA: Applicabile solo a iEM3235		
03	E010 0101	25	Numero di TT		
			Da 0 a 10		
			NOTA: Applicabile solo a iEM3235		
03	E010 0110	26	TT primario		
			NOTA: Applicabile solo a iEM3235		
03	E010 0111	27	TT secondario		
			NOTA: Applicabile solo a iEM3235		
03	E010 1001	29	TC primario		

Formato	VIFE specifico del produttore		Descrizione
dati	bin	esa	Descrizione
			NOTA: Applicabile solo a iEM3235
03	E010 1010	2A	TC secondario  NOTA: Applicabile solo a iEM3235
03	E010 1011	2B	Tipo di collegamento TT:  0 = collegamento diretto, nessun TT  1 = 3PH3W (2 TT)  2 = 3PH4W (3 TT)
03	E010 0100	24	Frequenza nominale 50, 60

# Informazioni di stato ingresso e uscita digitale

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

Formato dati				cifico del uttore	Descrizione
	bin	esa	bin	esa	
03	E001 1011	1B	-	-	Modalità di controllo ingressi digitali:
					0 = normale (stato ingresso)
					2 = controllo multi-tariffa
					3 = misurazione ingressi
					5 = ripristino totale registri energia parziale
05	-	-	E010 1111	2F	Costante impulso (impulsi/unità)
02	-	-	E011 0010	32	Stato ingresso digitale:
					0 = relè aperto
					1 = relè chiuso
					NOTA: Le informazioni fornite sono valide solo se la modalità di controllo dell'ingresso digitale è impostata su Input Status.
03	-	-	E011 0000	30	Associazione ingresso digitale a ripristino dati energia parziale
					0 = l'ingresso digitale non è associato al ripristino dell'energia parziale
					1 = l'ingresso digitale è associato al ripristino dell'energia parziale
03	-	-	E010 1100	2C	Durata impulsi energia in millisecondi
					NOTA: Le informazioni fornite sono valide solo se la modalità dell'uscita digitale è impostata su impulsi di energia.
05	-	-	E010 1110	2E	Peso impulso dell'uscita digitale
					NOTA: Le informazioni fornite sono valide solo se la modalità dell'uscita digitale è impostata su impulsi di energia.
03	E001 1010	1A	-	-	Modalità di controllo uscita digitale
					2 = per allarme
					3 = per impulso (kWh)
					0xFFFF = disabilita

Formato dati	VIFE primario		VIFE specifico del produttore		Descrizione
	bin	esa	bin	esa	
03	-	-	E010 1101	2D	Associazione uscita digitale a impulso energia:  0 = uscita digitale disabilitata  1 = per impulso (uscita digitale associata a uscita impulsi di energia attivi)
02	-	-	E011 0110	36	Associazione uscita digitale ad allarme sovraccarico:  0 = uscita digitale disabilitata  0x0100 = per allarme (uscita digitale associata ad allarme sovraccarico)

#### Informazioni stato allarme

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

Formato	VIF primario	VIFE specifico de	l produttore	Descrizione		
dati	VII PIIIIAIIO	bin	esa	Descrizione		
02	-	E011 0111	37	Stato allarme:  0x0000 = allarme non attivo  0x0100 = allarme attivo		
02	-	E011 1000	38	Stato acquisizione:  0x0000 = cronologia allarmi acquisita dall'utente  0x0000 = cronologia allarmi non acquisita dall'utente		
04	ED	E011 1001	39	Timestamp ultimo allarme (DD/MM/AAAA hh:mm:ss)		
05	-	E011 1010	3A	Valore ultimo allarme		
02	-	E011 0100	34	Configurazione allarme sovraccarico:  0x0000 = disabilitato  0x0100 = abilitato		
05	-	E011 0101	35	Il setpoint di attivazione in kW per l'allarme sovraccarico		

# Telegram decode information (all values are in hexadecimal)

## Informazioni del 1° telegramma

Byte n.	Dimensioni	Valore	Descrizione
1	1	68	Carattere di partenza
2	1	F4	Campo L, calcolato dal campo C agli ultimi dati dell'utente
3	1	F4	Campo L, ripetuto
4	1	68	Carattere di partenza
5	1	08	Campo C, RSP_UD
6	1	XX	Campo A, indirizzo
7	1	72	Campo CI, i dati variabili rispondono, prima il bit meno significativo (LSB)
8–11	4	XXXX	Numero di identificazione in formato BCD a 8 cifre
12–13	2	4CA3	Produttore: SCH
14	1	00	Versione
15	1	02	Supporto, 02 = energia elettrica
16	1	Х	Numero di accessi
17	1	X	Stato

Byte n.	Dimensioni	Valore	Descrizione
18–19	2	0000	Firma (0000 = nessuna cifratura)
20	1	0D	Dimensione DIF, funzione speciale
21	1	FD	Estensione VIF dei codici VIF
22	1	0A	Nome produttore
23	1	12	Lunghezza stringa
24–41	18	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Schneider Electric
42	1	0D	Dimensione DIF, funzione speciale
43	1	0D	Estensione VIF dei codici VIF
44	1	FD	Modello
45–53	9	0C	Modello contatore
54	1	xxxxxxxx	Dimensione DIF, funzione speciale
55	1	0D	Estensione VIF dei codici VIF
56	1	FD	Versione firmware
57–64	8	0E	Versione firmware contatore
65	1	XXXXXXXX	Dimensione DIF, intero a 24 bit
66	1	03	Estensione VIF dei codici VIF
67	1	FD	Flag di errore
68–70	3	17	Flag di errore (bitmap attivi della diagnostica (1))
71	1	XXX	Dimensione DIF, reale a 32 bit
72	1	05	Estensione VIF dei codici VIF
73	1	FD	Corrente
74	1	СС	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
75	1	FF	L1
76–79	4	01	Corrente per fase,I1
80	1	xxxx	Dimensione DIF, reale a 32 bit
81	1	05	Estensione VIF dei codici VIF
82	1	FD	Corrente
83	1	СС	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
84	1	FF	L2
85–88	4	02	Corrente per fase,I2
89	1	xxxx	Dimensione DIF, reale a 32 bit
90	1	05	Estensione VIF dei codici VIF
91	1	FD	Corrente
92	1	СС	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
93	1	FF	L3
94–97	4	03	Corrente per fase,I3
98	1	xxxx	Dimensione DIF, reale a 32 bit
99	1	05	Estensione VIF dei codici VIF
100	1	FD	Corrente
101	1	СС	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
102	1	FF	Media
103–106	4	00	Corrente media
107	1	XXXX	Dimensione DIF, reale a 32 bit
108	1	05	Estensione VIF dei codici VIF

Byte n.	Dimensioni	Valore	Descrizione
109	1	FD	Tensione
110	1	C9	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
111	1	FF	L1-L2
112–115	4	05	Tensione, L1-L2
116	1	XXXX	Dimensione DIF, reale a 32 bit
117	1	05	Estensione VIF dei codici VIF
118	1	C9	Tensione
119	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
120	1	06	L2-L3
121–124	4	XXXX	Tensione, L2-L3
125	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
126	1	FD	Estensione VIF dei codici VIF
127	1	C9	Tensione
128	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
129	1	07	L3-L1
130–133	4	XXXX	Tensione, L3-L1
134	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
135	1	FD	Estensione VIF dei codici VIF
136	1	C9	Tensione
137	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
138	1	08	Media L-L
139–142	4	XXXX	Tensione media, L-L
143	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
144	1	FD	Estensione VIF dei codici VIF
145	1	C9	Tensione
146	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
147	1	01	L1
148–151	4	XXXX	Tensione, L1
152	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
153	1	FD	Estensione VIF dei codici VIF
154	1	C9	Tensione
155	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
156	1	02	L2
157–160	4	XXXX	Tensione, L2
161	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
162	1	FD	Estensione VIF dei codici VIF
163	1	C9	Tensione
164	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
165	1	03	L3
166–169	4	XXXX	Tensione, L3
170	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
171	1	FD	Estensione VIF dei codici VIF
172	1	C9	Tensione
173	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

Byte n.	Dimensioni	Valore	Descrizione
174	1	04	L-N, media
175–178	4	XXXX	Media, L-N
179	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
180	1	AE	Potenza
181	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
182	1	01	L1
183–186	4	xxxx	Potenza, L1
187	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
188	1	AE	Potenza
189	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
190	1	02	L2
191–194	4	XXXX	Potenza, L2
195	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
196	1	AE	Potenza
197	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
198	1	03	L3
199–202	4	XXXX	Potenza, L3
203	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
204	1	2E	Potenza
205–208	4	XXXX	Potenza totale
209	1	85	Dimensione DIF, reale a 32 bit
210	1	40	DIFE: unità 1
211	1	2E	Potenza
212–215	4	XXXX	Potenza reattiva
216	1	85	Dimensione DIF, reale a 32 bit
217	1	80	DIFE
218	1	40	DIFE: unità 2
219	1	2E	Potenza
220–223	4	XXXX	Potenza apparente
224	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
225	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
226	1	0A	Fattore di potenza
227–230	4	xxxx	Valore fattore di potenza
231	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
232	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
233	1	0B	Frequenza
234–237	4	XXXX	Valore frequenza
238	1	07	Dimensione DIF, intero a 64 bit
239	1	03	Energia
240–247	8	xxxxxxx	Importazione energia attiva totale
248	1	1F	DIF, più record seguiranno nel prossimo telegramma
249	1	х	Checksum CS, calcolato dal campo C agli ultimi dati
250	1	16	Carattere finale

NOTA: i flag di errore mostrano:

0 = inattivo

1 = attivo

Bit0 = codice 101

Bit1 = codice 102

Bit2 = codice 201

Bit3 = codice 202

Bit4 = codice 203

Bit5 = codice 204

Bit6 = codice 205

Bit7 = codice 206

Bit8 = codice 207

# Informazioni del 2° telegramma

Byte n.	Dimensioni	Valore	Descrizione
1	1	68	Carattere di partenza
2	1	F6	Campo L, calcolato dal campo C agli ultimi dati dell'utente
3	1	F6	Campo L, ripetuto
4	1	68	Carattere di partenza
5	1	08	Campo C, RSP_UD
6	1	Х	Campo A, indirizzo
7	1	72	Campo CI, i dati variabili rispondono, prima il bit meno significativo (LSB)
8–11	4	XXXX	Numero di identificazione in formato BCD a 8 cifre
12–13	2	4CA3	Produttore: SCH
14	1	00	Versione
15	1	02	Supporto, 02 = energia elettrica
16	1	х	Numero di accessi
17	1	00	Stato
18–19	2	0000	Firma (0000 = nessuna cifratura)
20	1	07	Dimensione DIF, intero a 64 bit
21	1	83	Energia
22	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
23	1	09	Esportazione energia
24–31	8	XXXXXXX	Esportazione energia attiva totale
32	1	87	Dimensione DIF, intero a 64 bit
33	1	87	DIFE: unità 1
34	1	40	Energia
35–42	8	03	Importazione energia reattiva totale
43	1	XXXXXXXX	Dimensione DIF, intero a 64 bit
44	1	87	DIFE: unità 1
45	1	40	Energia
46	1	83	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
47	1	FF	Esportazione energia
48–55	8	09	Esportazione energia reattiva totale

Byte n.	Dimensioni	Valore	Descrizione
56	1	xxxxxxxx	Dimensione DIF, intero a 32 bit
57	1	04	Data/Ora
58	1	ED	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
59	1	FF	Ripristino energia
60–63	4	0C	Data/ora ripristino di energia
64	1	xxxx	Dimensione DIF, intero a 64 bit
65	1	07	Energia
66	1	83	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
67	1	FF	Energia parziale
68–75	8	0D	Importazione energia attiva parziale
76	1	xxxxxxxx	Dimensione DIF, intero a 64 bit
77	1	87	DIFE: unità 1
78	1	40	Energia
79	1	83	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
80	1	FF	Energia parziale
81–88	8	0D	Importazione energia reattiva parziale
89	1	xxxxxxx	Dimensione DIF, intero a 64 bit
90	1	07	Energia
91	1	83	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
92	1	FF	L1
93–100	8	01	Energia attiva erogata, L1
101	1	xxxxxxxx	Dimensione DIF, intero a 64 bit
102	1	07	Energia
103	1	83	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
104	1	FF	L2
105–112	8	02	Energia attiva erogata, L2
113	1	xxxxxxx	Dimensione DIF, intero a 64 bit
114	1	07	Energia
115	1	83	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
116	1	FF	L3
117–124	8	03	Energia attiva erogata, L3
125	1	xxxxxxxx	Dimensione DIF, intero a 32 bit
126	1	04	Data/Ora
127	1	ED	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
128	1	0E	Ripristino misurazione ingressi
129–132	4	xxxx	D/T reimpostazione accumulo misurazione ingressi
133	1	07	Dimensione DIF, intero a 64 bit
134	1	FD	Estensione VIF
135	1	61	Canale 1 di accumulo misurazione ingressi
136–143	8	xxxxxxxx	Valore del canale 1 misurazione ingressi
144	1	03	Dimensione DIF, intero a 24 bit
145	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
146	1	10	Tariffa attiva energia

Byte n.	Dimensioni	Valore	Descrizione
147–149	3	XXX	Tariffa attiva energia, numero
150	1	87	Dimensione DIF, intero a 64 bit
151	1	10	DIFE: tariffa 1
152	1	03	Energia
153–160	8	XXXXXXXX	Energia attiva erogata a tariffa 1
161	1	87	Dimensione DIF, intero a 64 bit
162	1	20	DIFE: tariffa 2
163	1	03	Energia
164–171	8	XXXXXXXX	Energia attiva erogata a tariffa 2
172	1	87	Dimensione DIF, intero a 64 bit
173	1	30	DIFE: tariffa 3
174	1	03	Energia
175–182	8	XXXXXXXX	Energia attiva erogata a tariffa 3
183	1	87	Dimensione DIF, intero a 64 bit
184	1	80	DIFE: tariffa 4
185	1	10	DIFE: tariffa 4
186	1	03	Energia
187–194	8	XXXXXXXX	Energia attiva erogata a tariffa 4
195	1	04	Dimensione DIF, intero a 32 bit
196	1	6D	Data/Ora
197–200	4	XXXX	Data/ora sistema
201	1	03	Dimensione DIF, intero a 24 bit
202	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
203	1	2C	Durata impulsi di energia
204–206	3	XXX	Valore, durata impulsi di energia
207	1	03	Dimensione DIF, intero a 24 bit
208	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
209	1	2D	Associazione uscita digitale
210–212	3	XXX	Valore, associazione uscita digitale
213	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
214	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
215	1	2E	Peso impulso
216–219	4	XXXX	Valore, peso impulso
220	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
221	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
222	1	2F	Costante impulso
223–226	4	xxxx	Valore, costante impulso
227	1	03	Dimensione DIF, intero a 24 bit
228	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
229	1	30	Associazione ingresso digitale
230–232	3	xxx	Valore, associazione ingresso digitale
233	1	03	Dimensione DIF, intero a 24 bit
234	1	FD	Estensione VIF

Byte n.	Dimensioni	Valore	Descrizione
235	1	1B	Modalità di controllo ingresso digitale
236–238	3	XXX	Valore, modalità di controllo ingresso digitale
239	1	02	Dimensione DIF, intero a 16 bit
240	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
241	1	32	Stato ingresso digitale
242–243	2	XX	Valore, stato associazione ingresso digitale
244	1	03	Dimensione DIF, intero a 24 bit
245	1	FD	Estensione VIF
246	1	1A	Stato modalità di controllo uscita digitale
247–249	3	XXX	Valore, stato modalità di controllo uscita digitale
250	1	1F	DIF, più record seguiranno nel prossimo telegramma
251	1	Х	Checksum CS, calcolato dal campo C agli ultimi dati
252	1	16	Carattere finale

# Informazioni del 3° telegramma

Byte n.	Dimensioni	Valore	Descrizione
1	1	68	Carattere di partenza
2	1	F1	Campo L, calcolato dal campo C agli ultimi dati dell'utente
3	1	F1	Campo L, ripetuto
4	1	68	Carattere di partenza
5	1	08	Campo C, RSP_UD
6	1	х	Campo A, indirizzo
7	1	72	Campo CI, i dati variabili rispondono, prima il bit meno significativo (LSB)
8–11	4	XXXX	Numero di identificazione in formato BCD a 8 cifre
12–13	2	4CA3	Produttore: SCH
14	1	00	Versione
15	1	02	Supporto, 02 = energia elettrica
16	1	Х	Numero di accessi
17	1	00	Stato
18–19	2	0000	Firma (0000 = nessuna cifratura)
20	1	02	Dimensione DIF, intero a 16 bit
21	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
22	1	34	Configurazione allarme sovraccarico
23–24	2	XX	Valore, configurazione allarme sovraccarico
25	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
26	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
27	1	FF	Setpoint di attivazione
28–31	4	35	Valore, setpoint di attivazione
32	1	xxxx	Dimensione DIF, intero a 16 bit
33	1	02	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
34	1	FF	Associazione uscita digitale
35–36	2	36	Valore, associazione uscita digitale

37			1
	1	XX	Dimensione DIF, intero a 16 bit
38	1	02	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
39	1	FF	Stato attivato
40–41	2	37	Valore, stato attivato
42	1	XX	Dimensione DIF, intero a 16 bit
43	1	02	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
44	1	FF	Stato non acquisito
45–46	2	38	Valore, stato non acquisito
47	1	XX	Dimensione DIF, intero a 32 bit
48	1	04	Data/Ora
49	1	ED	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
50	1	FF	Data ora ultimo allarme
51–54	4	39	Valore, data ora ultimo allarme
55	1	XXXX	Dimensione DIF, reale a 32 bit
56	1	05	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
57	1	FF	Valore ultimo allarme
58–61	4	3A	Valore ultimo allarme
62	1	XXXX	Dimensione DIF, intero a 48 bit
63	1	06	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
64	1	FF	Tempo di funzionamento contatore
65–70	6	20	Valore, tempo di funzionamento contatore
71	1	XXXXXX	Dimensione DIF, intero a 24 bit
72	1	03	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
73	1	FF	Numero di fasi
74–76	3	21	Valore, numero di fasi
77	1	XXX	Dimensione DIF, intero a 24 bit
78	1	03	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
79	1	FF	Numero di cavi
80–82	3	22	Valore, numero di cavi
83	1	XXX	Dimensione DIF, intero a 24 bit
84	1	03	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
85	1	FF	Configurazione sistema di alimentazione
86–88	3	23	Valore, configurazione sistema di alimentazione
89	1	XXX	Dimensione DIF, intero a 24 bit
90	1	03	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
91	1	FF	Frequenza nominale
92–94	3	24	Valore, frequenza nominale
95	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
96	1	03	Energia
97–100	4	XXXX	Importazione energia attiva totale
101	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
102	1	83	Energia
103	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

Byte n.	Dimensioni	Valore	Descrizione
104	1	09	Esportazione energia
105–108	4	XXXX	Esportazione energia attiva totale
109	1	85	Dimensione DIF, reale a 32 bit
110	1	40	DIFE: unità 1
111	1	03	Energia
112–115	4	XXXX	Importazione energia reattiva totale
116	1	85	Dimensione DIF, reale a 32 bit
117	1	40	DIFE: unità 1
118	1	83	Energia
119	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
120	1	09	Esportazione energia
121–124	4	XXXX	Esportazione energia reattiva totale
125	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
126	1	83	Energia
127	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
128	1	0D	Energia parziale
129–132	4	XXXX	Importazione energia attiva parziale
133	1	85	Dimensione DIF, reale a 32 bit
134	1	40	DIFE: unità 1
135	1	83	Energia
136	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
137	1	0D	Energia parziale
138–141	4	XXXX	Importazione energia reattiva parziale
142	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
143	1	83	Energia
144	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
145	1	01	L1
146–149	4	XXXX	Energia attiva erogata, L1
150	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
151	1	83	Energia
152	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
153	1	02	L2
154–157	4	XXXX	Energia attiva erogata, L2
158	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
159	1	83	Energia
160	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
161	1	03	L3
162–165	4	XXXX	Energia attiva erogata, L3
166	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
167	1	FD	Estensione VIF
168	1	61	Canale 1 di accumulo misurazione ingressi
169–172	4	XXXX	Valore del canale 1 misurazione ingressi
173	1	85	Dimensione DIF, reale a 32 bit

Byte n.	Dimensioni	Valore	Descrizione
174	1	10	DIFE: tariffa 1
175	1	03	Energia
176–179	4	XXXX	Energia attiva erogata a tariffa 1
180	1	85	Dimensione DIF, reale a 32 bit
181	1	20	DIFE: tariffa 2
182	1	03	Energia
183–186	4	XXXX	Energia attiva erogata a tariffa 2
187	1	85	Dimensione DIF, reale a 32 bit
188	1	30	DIFE: tariffa 3
189	1	03	Energia
190–193	4	XXXX	Energia attiva erogata a tariffa 3
194	1	85	Dimensione DIF, reale a 32 bit
195	1	80	DIFE: tariffa 4
196	1	10	DIFE: tariffa 4
197	1	03	Energia
198–201	4	XXXX	Energia attiva erogata a tariffa 4
202	1	03	Dimensione DIF, intero a 24 bit
203	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
204	1	25	Numero di TT
205–207	3	XXX	Valore, numero di TT
208	1	05	Dimensione DIF, reale a 32 bit
209	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
210	1	26	TT primario
211–214	4	XXXX	Valore, TT primario
215	1	03	Dimensione DIF, intero a 24 bit
216	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
217	1	27	TT secondario
218–220	3	XXX	Valore, TT secondario
221	1	03	Dimensione DIF, intero a 24 bit
222	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
223	1	28	Numero di TC
224–226	3	xxx	Valore, numero di TC
227	1	03	Dimensione DIF, intero a 24 bit
228	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
229	1	29	TC primario
230–232	3	XXX	Valore, TC primario
233	1	03	Dimensione DIF, intero a 24 bit
234	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
235	1	2A	TC secondario
236–238	3	XXX	Valore, TC secondario
239	1	03	Dimensione DIF, intero a 24 bit
240	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore
241	1	2B	Tipo di collegamento TT

Byte n.	Dimensioni	Valore	Descrizione
242–244	3	XXX	Valore, Tipo di collegamento TT
245	1	0F	DIF indica che questo è l'ultimo telegramma
246	1	Х	Checksum CS, calcolato dal campo C agli ultimi dati
247	1	16	Carattere finale

### Informazioni del 4° telegramma

Byte n.	Dimensioni	Valore	Descrizione	
1	1	68	Carattere di partenza	
2	1	Х	Campo L, calcolato dal campo C agli ultimi dati dell'utente	
3	1	Х	Campo L, ripetuto	
4	1	68	Carattere di partenza	
5	1	08	Campo C, RSP_UD	
6	1	Х	Campo A, indirizzo	
7	1	72	Campo CI, i dati variabili rispondono, prima il bit meno significativo (LSB)	
8–11	4	xxxx	Numero di identificazione in formato BCD a 8 cifre	
12–13	2	4CA3	Produttore: SCH	
14	1	00	Versione	
15	1	02	Supporto, 02 = energia elettrica	
16	1	Х	Numero di accessi	
17	1	Х	Stato	
18–19	2	0000	Firma (0000 = nessuna cifratura)	
20	1	07	Dimensione DIF, intero a 64 bit	
21	1	03	Energia	
22–29	8	XXXXXXXX	Importazione energia attiva totale	
30	1	07	Dimensione DIF, intero a 64 bit	
31	1	83	Energia	
32	1	FF	Il byte successivo di VIF è specifico del produttore	
33	1	FF	Esportazione energia	
34–41	8	09	Esportazione energia attiva totale	
42	1	xxxxxxxx	Dimensione DIF, reale a 32 bit	
43	1	05	Potenza	
44–47	4	2E	Potenza totale	
48	1	XXXX	DIF indica che questo è l'ultimo telegramma	
49	1	0F	Checksum CS, calcolato dal campo C agli ultimi dati	
50	1	Х	Carattere finale	

# Informazioni telegramma per configurazione contatore

Le informazioni contenute in questa sezione possono essere utilizzate per scrivere nel contatore con una funzione SND\_UD.

**NOTA:** Se Com. Protection è abilitato, si potrebbe ricevere una risposta di errore quando si tenta di configurare il contatore tramite comunicazioni.

È anche possibile configurare il contatore con lo strumento M-Bus disponibile su www.se.com.

## Codici VIFE supportati per configurazione contatore

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

Codice	/IFE	Ariana	Descrizione	
bin	esa	Azione		
E000 0000	00	Scrivere e sostituire	Sostituisce il valore vecchio con quello nuovo	
E000 0111	07	Cancella	Reimposta un valore accumulato su 0 (zero)	

# Configurazione di data/ora

Formato dati	VIF primario	Descrizione		
04	6D	Tipo di dati F, come descritto nella documentazione del protocollo M-Bus		
		Supporta data e ora nel seguente formato AAAAA:MM:GG hh:mm:ss		

# Configurazione sistema di alimentazione:

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

SND_UD code	Formato dati	VIFE specifico del produttore		Intervallo/opzioni	Descrizione
Code	uati	bin	esa		
00	02	E010 0011	23	0, 1, 2, 3, 11, 13	Configurazione sistema di alimentazione:
					0 = 1PH2W L-N
					1 = 1PH2W L-L
					2 = 1PH3W L-L con N
					3 = 3PH3W
					11 = 3PH4W
					13 = 1PH4 cavi multi L con N
00	02	E010 0100	24	50, 60	Frequenza nominale
00	05	E010 0110	26	TT secondario a	TT primario
				1000000,0	NOTA: Applicabile solo a iEM3235
00	02	E010 0111	27	100, 110, 115, 120	TT secondario
					NOTA: Applicabile solo a iEM3235
00	02	E010 1000	28	1, 2, 3	Numero di TC
					NOTA: Applicabile solo a iEM3235
00	02	E010 1001	29	Da 1 a 32767	TC primario
					NOTA: Applicabile solo a iEM3235
00	02	E010 1010	2A	1, 5	TC secondario
					NOTA: Applicabile solo a iEM3235
00	02	E010 1011	2B	0, 1, 2	Tipo di collegamento TT:
					0 = collegamento diretto
					1= 3PH3W (2 TT)
					2 = 3PH4W (3 TT)
					NOTA: Applicabile solo a iEM3235

# Configurazione multi-tariffa

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

SND_UD Formato		VIFE specifico del produttore		Intervallo/opzioni	Descrizione
Coue	dati	bin	esa		
00	02	E001 0001	11	0,1	Imposta la modalità di controllo multi-tariffa su Disabilitato o Tramite comunicazione
					0 = disabilitato
					1 = tramite comunicazione
					NOTA: Per configurare la funzione multi-tariffa da controllare tramite l'ingresso digitale o l'orologio del dispositivo, utilizzare l'HMI.
00	02	E001 0000	10	1, 2, 3, 4	Impostare la tariffa attiva
					1 = tariffa A (tariffa 1)
					2 = tariffa B (tariffa 2)
					3 = tariffa C (tariffa 3)
					4 = tariffa D (tariffa 4)
					NOTA: È possibile configurare la tariffa con questo metodo solo se la modalità tariffa è impostata su "by Communication".

# Configurazione comunicazioni

SND_UD code	Formato dati	VIF primario	Intervallo/opzioni	Descrizione
00	01	7 A	0–250	Indirizzo primario

Per modificare la velocità di trasmissione tramite comunicazioni, inviare un telegramma al contatore con il valore adatto nel campo CI:

Velocità in baud	Valore esadecimale per campo CI
300	B8
600	В9
1200	ВА
2400	ВВ
4800	BC
9600	BD

# Configurazione ingresso digitale

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

SND_UD code	Formato dati	VIFE specifico del produttore		Intervallo/opzioni	Descrizione
Code	uau	bin	esa		
00	02	E001 1011	1B	0, 3, 5	Modalità di controllo ingressi digitali: 0 = normale (stato ingresso) 3 = misurazione ingressi 5 = ripristino energia parziale
00	05	E010 1111	2F	1–10000	Impulso costante (impulsi/unità; applicabile quando l'ingresso digitale viene usato per la misurazione ingressi)

## Configurazione uscita digitale

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

SND_UD code	Formato dati	VIFE specifico del produttore		Intervallo/opzioni	Descrizione
code	dati	bin	esa		
00	02	E001 1010	1A	2, 3, 0xFFFF	Modalità di controllo uscita digitale:
					2 = allarme
					3 = energia (impulso di energia)
					0xFFFF = disabilita
00	05	E010 1110	2E	iEM3135/iEM3335: 1, 10, 20, 100, 200, 1000 iEM3235: 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500	Costante impulso  NOTA: Le informazioni fornite sono valide solo se la modalità di controllo dell'uscita digitale è impostata su impulso.
00	02	E010 1100	2C	50, 100, 200, 300	Ampiezza impulso in ms  NOTA: Le informazioni fornite sono valide solo se la modalità di controllo dell'uscita digitale è impostata su impulso.

# Configurazione e acquisizione allarme sovraccarico

Utilizzare le informazioni riportate nella tabella seguente per configurare l'allarme sovraccarico.

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 0.

SND_UD Formato		VIFE specifico del produttore		Intervallo/opzioni	Descrizione	
Code	uati	bin esa				
00	05	E011 0101	35	0-9999999	Il setpoint di attivazione in kW per l'allarme sovraccarico	
00	02	E011 0100	34	0, 1	Configurazione allarme sovraccarico: 0 = disabilita 1 = abilita	

Utilizzare le informazioni riportate nella tabella seguente per acquisire l'allarme sovraccarico.

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 1.

SND_UD code	Formato dati			Intervallo/opzioni	Descrizione	
code dati		bin	esa			
07	00	E011 1000	B8	-	Acquisizione allarme	

## **Ripristini**

**NOTA:** E indica il bit di estensione. Il valore esadecimale presuppone E = 1.

SND_UD code	Forma- to dati	VIF prim	nario	VIFE specifico del produttore		Descrizione
Code	to dati	bin	esa	bin	esa	
07	00	-	-	E000 1101	8D	Azzera l'accumulo di energia parziale
07	00	E110 0001	E1	-	-	Azzera l'accumulo in ingresso

# Strumento M-Bus per visualizzazione dati e configurazione contatore

Lo strumento M-Bus fornisce un'interfaccia utente grafica in cui è possibile visualizzare i dati del contatore e configurarne le impostazioni. Per accedere allo strumento visitare il sito www.se.com e fare una ricerca inserendo il modello del contatore, quindi selezionare Download oppure contattare il rappresentante Schneider Electric locale.

Se si accede a un contatore diverso senza chiudere e riaprire lo strumento M-Bus, i campi visualizzati nello strumento potrebbero non corrispondere al dispositivo a cui si sta accedendo. Lo strumento M-Bus potrebbe indicare la modifica di un'impostazione senza l'effettivo cambiamento della stessa sul contatore.

#### **AVVISO**

#### IMPRECISIONE DELLE IMPOSTAZIONI DEL DISPOSITIVO

Non fare affidamento sulle informazioni di configurazione visualizzate nello strumento M-Bus per verificare la corretta configurazione del dispositivo associato.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe determinare imprecisioni delle impostazioni e dei risultati.

#### Installazione dello strumento M-Bus

Prima di installare lo strumento occorre scaricarlo da www.se.com o richiederlo al distributore locale.

- 1. Accedere alla posizione in cui sono stati salvati i file di installazione.
- Fare doppio clic su setup.exe. Viene visualizzata una schermata iniziale. Fare clic su Next.
- Confermare il percorso di installazione dello strumento. Fare clic su Browse per selezionare un percorso diverso. Fare clic su Next. Viene visualizzata una schermata di conferma.
- 4. Fare clic su **Next** per iniziare l'installazione. Al termine dell'installazione viene visualizzata una schermata.
- 5. Fare clic su Close.

#### Accesso al contatore con lo strumento

Prima di accedere al contatore con lo strumento M-Bus accertarsi di:


- Collegare il contatore a un convertitore di livello (per un collegamento seriale diretto) o a un convertitore di livello e gateway (per il collegamento tramite una rete seriale o Ethernet).
- Impostare l'indirizzo del dispositivo a un valore diverso da 0 (zero) con l'HMI.
- Installare lo strumento M-Bus sul computer.
- Selezionare Start > Programs > Schneider Electric > Mbus config tool (o accedere alla posizione in cui si è installato il programma) e fare clic su SE\_ iEM3135\_3235\_3335 Mbus Tool per aprire lo strumento. Viene visualizzata la schermata di accesso.
- 2. Selezionare la porta sul computer che si sta utilizzando per collegarsi al contatore e selezionare la velocità di trasmissione che corrisponde alla configurazione dell'unità.

- 3. Fare clic su **Test Com** per aprire la porta di comunicazione.
- 4. Immettere l'indirizzo del dispositivo nel campo Address.
- 5. Selezionare la modalità di comunicazione di avviamento dello strumento:
  - Monitor(Automatic): lo strumento invia automaticamente richieste di lettura e riceve dati dal contatore. È possibile impostare l'intervallo con cui vengono inviate queste richieste di lettura.
  - Monitor(Manual): è possibile inviare manualmente una richiesta di lettura per ottenere i dati dal contatore.
  - Config: lo strumento si apre in modalità di configurazione.

È possibile modificare la modalità dall'interno dello strumento, se necessario.

6. Fare clic su **OK** per avviare lo strumento M-Bus e accedere al contatore.

#### Visualizzazione dati contatore con lo strumento M-Bus



**NOTA:** La versione del software dello strumento di configurazione del contatore M-Bus è V3.0.

È possibile utilizzare due modalità per visualizzare i dati dal dispositivo:

106


- Modalità automatica: selezionare l'intervallo di aggiornamento dall'elenco a discesa Interval.
- Modalità manuale: premere **Req\_UD2** per richiedere i dati dal contatore.

Per cambiare modalità selezionare **Setup > Monitor** e quindi la modalità che si desidera usare.

Lo strumento dispone delle schede seguenti per visualizzare le informazioni sul contatore:

Nome scheda	Descrizione
Meter Info	Questa scheda fornisce informazioni di base sul contatore (ad esempio modello e numero di serie) ed eventuali codici di errore attivi. Fare clic su <b>Clear</b> per eliminare i codici di errore dalla visualizzazione.
	Questa operazione non risolve gli errori.
Energy Measure	Questa scheda indica le informazioni relative a energia totale e parziale, energia in base alla fase ed energia in base alla tariffa, nonché gli accumuli in ingresso e data e ora degli ultimi ripristini di misurazione ingressi ed energia parziale.
RMS Measure	Questa scheda fornisce i valori di potenza, corrente e tensione e le informazioni su frequenza e fattore di potenza.
Meter Status	Questa scheda fornisce informazioni sulle impostazioni e sullo stato dell'ingresso digitale, delle uscite digitali e degli allarmi e sulle impostazioni correnti del sistema di alimentazione.

## Configurazione del contatore con lo strumento M-Bus



- 1. Selezionare **Setup > Config** per passare alla modalità di configurazione.
- 2. Impostare i valori da modificare, quindi fare clic su **Send** per il valore o la sezione. Ad esempio, per modificare la frequenza nominale selezionare un valore diverso dall'elenco, quindi fare clic su **Send** in **Set Wiring**.

Alcuni valori potrebbero non essere disponibili sulla base delle impostazioni esistenti.

**NOTA:** Se Com. Protection è abilitato, potrebbe arrivare un messaggio di configurazione non riuscita. Utilizzare l'HMI per: 1) configurare il contatore, oppure 2) disabilitare Com. Protection, quindi configurare il contatore con lo strumento.

La schermata di configurazione è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Sezione	Descrizione
Set Wiring	Configura le impostazioni del sistema di alimentazione (ad esempio configurazione del sistema di alimentazione e frequenza nominale).
Set Digital Input	Imposta la modalità di ingresso digitale e impulso costante.
Set Digital Output	Abilita/disabilita l'uscita digitale e imposta la modalità di controllo, peso impulso e durata.
Set Multi Tariff	Disabilita la funzione multi-tariffa o imposta la modalità di controllo su by Communication e imposta la tariffa attiva se la modalità di controllo è impostata su by Communication.
Set Power Alarm	Abilita/disabilita l'allarme sovraccarico, inserisce il setpoint e acquisisce gli allarmi.
Reset	Ripristina gli accumuli di energia parziale e di misurazione ingressi.
Set Date Time	Imposta data e ora o invia un segnale di sincronizzazione temporale per configurare il contatore all'ora del computer.
Set Baudrate	Imposta la velocità di trasmissione.
Set Address	Imposta l'indirizzo del contatore.

### **Comunicazione tramite BACnet**

# Informazioni generali comunicazioni BACnet

Le comunicazioni tramite il protocollo BACnet MS/TP sono disponibili nei modelli di contatori iEM3165/iEM3265/iEM3365.

Le informazioni contenute in questa sezione sono destinate a utenti con conoscenze approfondite del protocollo BACnet, della rete di comunicazione e del sistema di alimentazione.

#### Termini chiave

Termine	Definizione
APDU	Application protocol data unit (unità dati protocollo applicazione), la porzione di dati di un messaggio BACnet.
Messaggio confermato	Un messaggio per cui il dispositivo prevede una risposta.
cov	Change of value (modifica valore), imposta l'entità del cambiamento di un valore tale da determinare l'invio da parte del contatore di una notifica di abbonamento.
Dispositivo	Un dispositivo BACnet è un'unità concepita per comprendere e utilizzare il protocollo BACnet (ad esempio un contatore o programma software abilitato BACnet). Contiene informazioni sul dispositivo e sui dati relativi al dispositivo in oggetti e proprietà oggetto. Il contatore descritto è un dispositivo BACnet.
MS/TP	Master-slave/token-passing (master-slave/trasmissione token) su RS-485.
Oggetto	Rappresenta il dispositivo e i relativi dati. Ciascun oggetto ha un tipo (ad esempio ingresso analogico o ingresso binario) e un certo numero di proprietà.
Valore attuale	Il valore corrente di un oggetto.
Proprietà	La più piccola parte di informazioni nelle comunicazioni BACnet è costituita da un nome, un tipo di dati e un valore.
Servizio	Messaggi da un dispositivo BACnet a un altro.
Sottoscrizione	Crea una relazione tra il server e il contatore, cosicché quando la proprietà valore attuale di un oggetto cambia più della soglia COV (COV_Increment) configurata, viene inviata una notifica.
Notifica abbonamento	Il messaggio inviato dal contatore per indicare che si è verificato un evento COV.
Messaggio non confermato	Un messaggio per cui il dispositivo non prevede una risposta.

# Supporto del protocollo BACnet

Visitare il sito www.se.com e ricercare il modello del contatore per accedere al PICS (Protocol Implementation Conformance Statement, dichiarazione di conformità dell'implementazione del protocollo) del contatore.

Il contatore supporta il protocollo BACnet come illustrato di seguito:

BACnet component	Descrizione
Versione protocollo	1
Revisione protocollo	6
Profilo dispositivo standardizzato (Allegato L)	BACnet Application Specific Controller (B-ASC)
	DS-RP-B (Data Sharing - Read Property - B)
PACNet Intersperability Building Blocks (Allogate K)	DS-RPM-B (Data Sharing - Read Property Multiple - B)
BACNet Interoperability Building Blocks (Allegato K)	DS-WP-B (Data Sharing - Write Property - B)
	DS-COV-B (Data Sharing - COV - B)

BACnet component	Descrizione
	DM-DDB-B (Device Management - Dynamic Device Binding - B)
	DM-DOB-B (Device Management - Dynamic Object Binding - B)
	DM-DCC-B (Device Management - Device Communication Control - B)
Onzioni lavar data link	MS/TP master (clausola 9)
Opzioni layer data link	Velocità di trasmissione 9600, 19200, 38400, 57600, 76800
Set di caratteri	ANSI X3.4
Servizi supportati	subscribeCOV
	readProperty
	readPropertyMultiple
	writeProperty
	deviceCommunicationControl
	who-HAS
	who-ls
	I-Am
	I-Have
	Confirmed COV notification
	Unconfirmed COV notification
Segmentazione	Il contatore non supporta la segmentazione
Associazione indirizzo dispositivo statico	Il contatore non supporta l'associazione indirizzo dispositivo statico
Opzioni di collegamento in rete	None

#### Sono supportati i seguenti tipi di oggetto standard:

Tipo di oggetto	Proprietà opzionali supportate	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Oggetto dispositivo	Max_Master	Object_Name	D_800
	Max_Info_Frames	Max_Master	ID_801
	Descrizione	Max_Info_Frames	ID 802
	Posizione	Descrizione	
	Local_Date	Posizione	
	Local_Time	APDU_Timeout	
	Active_COV_Subscriptions	Number_Of_APDU_Retries	
	Nome profilo		
Oggetto ingresso analogico	COV_Increment		-
Oggetto valore analogico	-		-
Oggetto ingresso binario	-	-	-

# Implementazione della comunicazione BACnet

### Configurazione dei parametri di comunicazione di base

Prima di comunicare con il contatore tramite il protocollo BACnet, utilizzare il pannello anteriore per configurare le impostazioni seguenti:

Impostazione	Valori possibili
Baud rate	9600
	19200
	38400
	57600
	76800
Mac Address	1–127
Device ID	0-4194303

Accertarsi che l'indirizzo Mac sia univoco sul loop seriale e che l'ID dispositivo sia univoco nella rete BACnet.

# Indicatore LED di comunicazione per contatori BACnet

Questo LED indica lo stato delle comunicazioni del contatore con la rete.

Stato del LED	Descrizione
II LED è spento	La comunicazione non è attiva.
II LED lampeggia	La comunicazione è attiva.  NOTA: il LED lampeggia anche in presenza di un errore di comunicazione.

#### **Abbonamenti Change of Value (COV)**

Il contatore supporta fino a 14 abbonamenti COV. È possibile aggiungere abbonamenti COV a oggetti Ingresso analogico e Ingresso binario con il software compatibile con BACnet.

# Informazioni su oggetti e proprietà BACnet

Le sezioni che seguono illustrano le proprietà e gli oggetti supportati e disponibili nel contatore.

### **Oggetto dispositivo**

La tabella seguente illustra le proprietà dell'oggetto dispositivo, se una proprietà è di sola lettura o di lettura-scrittura e se il valore della proprietà è salvato nella memoria interna non volatile del contatore.

Proprietà oggetto dispositivo	R/W	Memoriz- zato	Valori possibili	Descrizione
Object_Identifier	R	-	configurabile	Numero ID dispositivo univoco del contatore, nel formato <dispositivo, n.="">.  NOTA: Per configurare il numero ID dispositivo, usare il pannello anteriore.</dispositivo,>
Object_Name	R/W	<b>V</b>	configurabile	Un nome configurabile per il contatore.  Il contatore viene spedito dalla fabbrica con un nome in formato <nome modello="">_<numero di="" serie=""> (ad esempio, _0000000000).</numero></nome>
Object_Type	R	-	Dispositivo	Tipo di oggetto per il contatore.
System_Status	R	-	Operational	Il valore di questa proprietà è sempre Operational.

Proprietà oggetto dispositivo	R/W	Memoriz- zato	Valori possibili	Descrizione
Vendor_Name	R	-	Schneider Electric	Costruttore del contatore
Vendor_Identifier	R	-	10	Identificativo del rivenditore BACnet per Schneider Electric.
Model_Name	R	-	iEM3165/iEM3265/iEM3365	Modello dispositivo (ad esempio, iEM3265) e numero di serie nel formato <nome modello="">_ <numero di="" serie=""> (ad esempio, iEM3265_ 0000000000).</numero></nome>
Firmware_Revision	R	-	variabile	Versione firmware BACnet, salvata in formato x. x.x (ad esempio, 1.7.2).
Application_Software_ Version	R	-	variabile	Versione firmware contatore, salvata in formato x.x.xxx (ad esempio, 1.0.305).
Description	R/W	√	configurabile	Descrizione opzionale del contatore, max. 64 caratteri.
Location	R/W	$\sqrt{}$	configurabile	Descrizione opzionale della posizione del contatore, max. 64 caratteri.
Protocol_Version	R	-	variabile	Versione protocollo BACnet (ad esempio versione 1)
Protocol_Revision	R	-	variabile	Revisione protocollo BACnet (ad esempio revisione 6)
Protocol_Services_ Supported	R	-	0000 0100 0000 1011 0100 0000 0000 0000 0110 0000	Servizi BACnet supportati dal contatore: subscribeCOV: subscribeCOV, readProperty, readPropertyMultiple, writeProperty, deviceCommunicationControl, who-HAS, who-Is
Protocol_Object_Types_ Supported	R	-	1011 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000	Tipi di oggetto BACnet supportati dal contatore: ingresso analogico, ingresso binario, ingresso multistato, dispositivo.
Object_list	R	-	variabile	Elenco di oggetti nel contatore:  iEM3165/iEM3365: DE1, Al0 – Al48, AV0, Bl0 – Bl6  iEM3265: DE1, Al0 – Al55, AV0, Bl0 – Bl6
Max_APDU_Length_ Accepted	R	-	480	Dimensioni massime dei pacchetti (o application protocol data unit, unità dati protocollo applicazione) accettabili dal contatore, in byte.
Segmentation_Supported	R	-	0x03	Il contatore non supporta la segmentazione.
Local_Date	R	-	configurabile	Date  NOTA: Per impostare la data del contatore, usare il pannello anteriore.
Local_Time	R	-	configurabile	Time  NOTA: Per impostare la data del contatore, usare il pannello anteriore.
APDU_Timeout	R/W	V	1000–30000	Quantità di tempo (in millisecondi) prima del tentativo del contatore di inviare nuovamente un messaggio confermato a cui non è stata data risposta.
Number_Of_APDU_ Retries	R/W	√	1–10	Numero di tentativi del contatore per inviare nuovamente una richiesta confermata senza risposta.
Max_Master	R/W	√	1–127	Indirizzo master più alto che il contatore tenterà di rilevare quando il nodo successivo è sconosciuto.
Max_Info_Frames	R/W	<b>√</b>	1–14	Numero massimo di messaggi che il contatore è in grado di inviare prima di trasmettere il token.
Device_Address_Binding	R	-	-	La tabella di associazione dell'indirizzo dispositivo è sempre vuota poiché il contatore non avvia il servizio who-ls.

Proprietà oggetto dispositivo	R/W	Memoriz- zato	Valori possibili	Descrizione
Database_Revision	R	V	variabile	Un numero che aumenta quando cambia il database oggetti nel contatore (ad esempio quando viene creato o eliminato un oggetto o l'ID di un oggetto subisce una modifica).
Active_COV_ Subscriptions	R	-	variabile	Elenco di abbonamenti COV attualmente attivi nel contatore.
Profile_Name	R	-	variabile	Identificativo dispositivo, utilizzato in queste unità per registrare il produttore del contatore, la famiglia e il modello specifico (ad esempio 10_ iEM3000_iEM3265).
ID 800	R	-	variabile	Data e ora ultimo ripristino energia
ID 801	R	-	variabile	Data e ora ultimo ripristino accumulo misurazione ingressi
ID 802	R	-	variabile	Data e ora ultimo allarme (GG/MM/AAAA hh: mm:ss)

# Oggetti ingresso analogico

Le tabelle seguenti riportano gli oggetti ingresso analogico (AI) insieme alle unità e al valore COV predefinito per ciascun oggetto AI (se applicabile).

NOTA: il tipo di valore per tutti gli oggetti Al è Reale

#### Misure di energia ed energia in base alla tariffa

Le misure di energia ed energia in base alla tariffa riportate di seguito vengono mantenute anche in caso di interruzioni dell'alimentazione.

ID oggetto	Unità	COV predefinito	Nome/descrizione oggetto
27	Wh	100	Al27 - Total active energy import
28	Wh	100	Al28 - Total active energy export
29	Wh	100	Al29 - Total reactive energy import
30	Wh	100	Al30 - Total reactive energy export
31	Wh	100	Al31 - Partial active energy import
32	Wh	100	Al32 - Partial reactive energy import
33	Wh	100	Al33 - Active energy import phase 1
34	Wh	100	Al34 - Active energy import phase 2
35	Wh	100	Al35 - Active energy import phase 3
36	_	10	Al36 - Accumulation
			Accumulo misurazione ingressi
37	_	1	Al37 - Tariff Energy Active Rate
			Indica la tariffa attiva:
			0 = funzione multi-tariffa disabilitata
			1 = tariffa A (tariffa 1) attiva
			2 = tariffa B (tariffa 2) attiva
			3 = tariffa C (tariffa 3) attiva
			4 = tariffa D (tariffa 4) attiva
38	Wh	100	Al38 - Rate A (Tariff 1) active energy import
39	Wh	100	Al39 - Rate B (Tariff 2) active energy import

ID oggetto	Unità	COV predefinito	Nome/descrizione oggetto
40	Wh	100	Al40 - Rate C (Tariff 3) active energy import
41	Wh	100	Al41 - Rate D (Tariff 4) active energy import

#### Misure istantanee (RMS)

ID oggetto	Unità	COV predefinito	Nome/descrizione oggetto
7	Α	50	Al07 - Current Phase 1
8	Α	50	Al08 - Current Phase 2
9	Α	50	Al09 - Current Phase 3
10	Α	50	Al10 - Current Average
11	V	10	Al11 - Voltage L1-L2
12	V	10	Al12 - Voltage L2-L3
13	V	10	Al13 - Voltage L3-L1
14	V	10	Al14 - Voltage Average L-L
15	V	10	Al15 - Voltage L1-N
16	V	10	Al16 - Voltage L2-N
17	V	10	Al17 - Voltage L3-N
18	V	10	Al18 - Voltage Average L-N
19	kW	10	Al19 - Active Power Phase 1
20	kW	10	Al20 - Active Power Phase 2
21	kW	10	Al21 - Active Power Phase 3
22	kW	10	Al22 - Active Power Total
23	kVAR		Al23 - Reactive Power Total
24	kVA	10	Al24 - Apparent Power Total
25	_	0,2	Al25 - Power Factor Total
26	Hz	10	Al26 - Frequency

#### Informazioni contatore

Gli oggetti Al seguenti visualizzano informazioni relative al contatore e alla relativa configurazione.

**NOTA:** È possibile accedere alle informazioni di configurazione del contatore tramite comunicazioni BACnet. Tuttavia, per configurare le impostazioni del contatore occorre usare il pannello anteriore.

ID oggetto	Unità	COV predefinito	Nome/descrizione oggetto
44	Secondi	10	Al44 - Meter operation time
			Il tempo in secondi dall'ultima accensione del contatore
45	_	1	Al45 - Number of phases
			1, 3
46	_	1	Al46 - Number of wires
			2, 3, 4
47	_	1	Al47 - Power system type 0 = 1PH2W L-N

ID oggetto	Unità	COV predefinito	Nome/descrizione oggetto	
			1 = 1PH2W L-L	
			2 = 1PH3W L-L con N	
			3 = 3PH3W	
			11 = 3PH4W	
			13 = 1PH4 cavi multi L-N	
48	Hz	1	Al48 - Nominal frequency	
			50, 60	
49	_	1	Al49 - Number of VTs	
			0–10	
			NOTA: applicabile solo a iEM3265	
50	V	1	Al50 - VT Primary	
			NOTA: applicabile solo a iEM3265	
51	V	1	Al51 - VT Secondary	
			NOTA: applicabile solo a iEM3265	
52	_	1	Al52 - Number of CTs	
			1, 2, 3	
			NOTA: applicabile solo a iEM3265	
53	Α	1	Al53 - CT Primary	
			NOTA: applicabile solo a iEM3265	
54	Α	1	Al54 - CT Secondary	
			NOTA: applicabile solo a iEM3265	
55	_	1	Al55 - VT connection type	
			0 = collegamento diretto, nessun TT	
			1 = 3PH3W (2 TT)	
			2 = 3PH4W (3 TT)	

#### Informazioni sulle impostazioni di comunicazione

Gli oggetti Al seguenti visualizzano informazioni relative alle impostazioni di comunicazione del contatore.

**NOTA:** È possibile accedere alle informazioni di configurazione del contatore tramite comunicazioni BACnet. Tuttavia, per configurare le impostazioni del contatore occorre usare il pannello anteriore.

ID oggetto	Unità	COV predefinito	Nome/descrizione oggetto	
00	1	1	AI00 - BACnet MAC Address	
01		1	Al01 - BACnet Baud Rate	

### Informazioni di impostazione ingresso e uscita digitale

Gli oggetti Al seguenti visualizzano informazioni relative alle impostazioni I/O del contatore.

**NOTA:** È possibile accedere alle informazioni di configurazione I/O del contatore tramite comunicazioni BACnet. Tuttavia, per configurare le impostazioni del contatore occorre usare il pannello anteriore.

ID oggetto	Unità	COV predefinito	Nome/descrizione oggetto	
02	ms	1	Al02 - Pulse Duration	
			La durata dell'impulso di energia (o ampiezza impulso), in millisecondi, dell'uscita digitale.	
			NOTA: Le informazioni fornite sono valide solo se la modalità dell'uscita digitale è impostata su impulsi di energia.	
03	_	1	Al03 - Pulse Weight	
			L'impostazione impulsi/unità dell'ingresso digitale quando è configurato per la misurazione degli ingressi.	
			NOTA: Le informazioni fornite sono valide solo se la modalità dell'ingresso digitale è impostata su Input Metering.	
04	_	1	Al04 - Pulse Constant	
			L'impostazione impulsi/kWh dell'uscita digitale.	
			NOTA: Le informazioni fornite sono valide solo se la modalità dell'uscita digitale è impostata su impulsi di energia.	
05	_	1	Al05 - Digital Input Mode	
			0 = normale (stato ingresso)	
			2 = controllo multi-tariffa	
			3 = misurazione ingressi	
			5 = ripristino totale registri energia parziale	
06	_	1	Al06 - Digital Output Mode	
			2 = allarme	
			3 = energia	
			0xFFFF (65535 dec) = disabilitato	
42	kW	10	Al42 - Pickup Setpoint	
			Setpoint di attivazione allarme potenza attiva in kW	
43	kW	10	Al43 - Last Alarm Value	

# Oggetto valore analogico

Nel contatore è presente un unico oggetto Valore analogico (AV) denominato AV00 - Command. I comandi disponibili sono elencati nella tabella che segue. Digitare il numero nella colonna Present\_Value nella proprietà Present\_Value dell'oggetto AV per scrivere il comando associato nel contatore.

Comando	Voce Present_ Value	Nome/descrizione oggetto
Acquisizione allarme sovraccarico	20001,00	Acquisisce un allarme sovraccarico.  L'indicatore di allarme non viene più visualizzato nel display del pannello anteriore dopo aver acquisito l'allarme, senza che ciò influisca tuttavia sullo stato all'origine dell'allarme.
Ripristino contatore energia parziale	2020,00	Azzera l'accumulo di energia parziale.  I registri Energia attiva/reattiva parziale, Energia in base alla tariffa ed Energia di fase vengono ripristinati.
Reimpostazione contatore misurazione ingressi 2023,00 Azzera l'accumulo misurazione ingressi.		Azzera l'accumulo misurazione ingressi.

# Oggetti ingresso binario

La tabella seguente riporta gli oggetti ingresso binario (BI) presenti nel contatore.

NOTA: Il tipo di valore per tutti gli oggetti BI è booleano.

ID oggetto	Nome/descrizione oggetto
0	Bl00 - Digital Output Enable
	Indica se l'uscita digitale funge o meno da impulso di energia in uscita: 0 = uscita digitale disabilitata
	1 = l'uscita digitale è associata all'impulso energia attiva in uscita
1	Bl01 - Digital Input Association Enable
	Indica se l'ingresso digitale è associato o meno alla misurazione degli ingressi:  0 = l'ingresso digitale non è associato alla misurazione degli ingressi  1 = l'ingresso digitale è associato alla misurazione degli ingressi
2	BI02 - Digital Input Status  0 = relè aperto  1 = relè chiuso
	<b>NOTA:</b> le informazioni fornite sono valide solo se l'ingresso digitale è impostato su Input Status.
3	BI03 - Alarm Enable
	Indica se l'allarme sovraccarico è abilitato o disabilitato:
	0 = disabilitato 1 = abilitato
4	Bl04 - Digital Output Association Enable
	Indica se l'uscita digitale è configurata per l'allarme:  0 = uscita digitale disabilitata  1 = per allarme (uscita digitale associata ad allarme sovraccarico)
5	BI05 - Alarm Status
5	0 = allarme non attivo 1 = allarme attivo
6	Bl06 - Unacknowledged status
	0 = cronologia allarmi acquisita 1 = cronologia allarmi non acquisita

# Potenza, energia e fattore di potenza

#### Potenza (PQS)

Un normale carico di impianto elettrico a CA dispone di componenti resistivi e reagenti (induttivi o capacitivi). I carichi resistivi consumano potenza attiva (P) e i carichi reattivi consumano potenza reattiva (Q).


La potenza apparente (S) è la somma vettoriale della potenza attiva (P) e della potenza reattiva (Q):

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

La potenza attiva viene misurata in watt (W o kW), la potenza reattiva in var (VAR o kVAR) e la potenza apparente in volt-amp (VA o kVA).

#### Potenza e sistema di coordinate per PQ

Il contatore usa i valori di potenza attiva (P) e potenza reattiva (Q) sul sistema di coordinate PQ per calcolare la potenza apparente.



#### Flusso di potenza

Il flusso di potenza positivo P(+) e Q(+) significa che la potenza sta scorrendo dall'alimentatore verso il carico. Il flusso di potenza negativo P(-) e Q(-) significa che la potenza sta scorrendo dal carico verso l'alimentatore.

# Energia erogata (importata)/energia ricevuta (esportata)

Il contatore interpreta l'energia erogata (importata) o ricevuta (esportata) a seconda della direzione del flusso di potenza attiva (P).

L'energia erogata (importata) significa flusso di potenza attiva positiva (+P) e l'energia ricevuta (esportata) significa flusso di potenza attiva negativa (-P).

Quadrante	Flusso di potenza (P) attiva	Energia erogata (importata) o ricevuta (esportata)
Quadrante 1	Positiva (+)	Energia erogata (importa)
Quadrante 2	Negativa (-)	Energia ricevuta (esportata)
Quadrante 3	Negativa (-)	Energia ricevuta (esportata)
Quadrante 4	Positiva (+)	Energia erogata (importa)

#### Fattore di potenza (FP)

Il fattore di potenza (FP) è il rapporto tra potenza attiva (P) e potenza apparente (S).

È un valore compreso tra -1 e 1 o una percentuale compresa tra -100% e 100%, dove il segno è determinato dalla convenzione.

$$PF = \frac{P}{S}$$

Un carico puramente resistivo non possiede componenti reattive, quindi il suo fattore di potenza è uguale a 1 (FP = 1, o fattore di potenza unitario). Un carico induttivo o capacitivo presenta un componente di potenza reattiva (Q) per il circuito per il quale il fattore di potenza è vicino a zero.

#### **FP** vero

Il fattore di potenza vero include contenuto armonico.


#### Convenzione FP in anticipo/ritardo

Il contatore mette in relazione il fattore di potenza in anticipo (anticipo FP) o il fattore di potenza in ritardo (ritardo FP) con l'opzione secondo cui la forma d'onda di corrente anticipa o ritarda la forma d'onda della tensione.


#### Sfasamento di corrente dalla tensione

Per carichi puramente resistivi, la forma d'onda di corrente è in fase con la forma d'onda della tensione. Per i carichi capacitivi, la corrente anticipa la tensione. Per i carichi induttivi, la corrente ritarda la tensione.

#### Anticipo/ritardo corrente e tipo di carico



#### Potenza e FP anticipo/in ritardo



#### Riepilogo FP in anticipo/ritardo

**NOTA:** La distinzione tra ritardo o anticipo **NON** equivale a un valore positivo o negativo. Al contrario, il ritardo corrisponde a un carico induttivo, mentre l'anticipo corrisponde a un carico capacitivo.

Quadrante	Sfasamento corrente	Tipo di carico	
Quadrante 1	La corrente ritarda la tensione	Induttivo	Ritardo FP
Quadrante 2	La corrente anticipa la tensione	Capacitivo	Anticipo FP
Quadrante 3	La corrente ritarda la tensione	Induttivo	Ritardo FP
Quadrante 4	La corrente anticipa la tensione	Capacitivo	Anticipo FP


#### Convenzione dei simboli FP

Il contatore mostra fattore di potenza positivo o negativo in conformità agli standard IEC.

#### Simbolo di FP nello IEC

Il contatore mette in relazione il simbolo del fattore di potenza (simbolo FP) con la direzione del flusso di potenza attiva (P).


- Per la potenza attiva positiva (+P), il simbolo di FP è positivo (+).
- Per la potenza attiva negativa (-P), il simbolo di FP è negativo (-).



# Formato registro fattore di potenza

Il contatore esegue un semplice algoritmo al valore FP quindi lo memorizza nel registro FP.

Ciascun valore del fattore di potenza (valore FP) occupa un registro a virgola mobile per il fattore di potenza (registro FP). Il contatore e il software interpretano il registro FP per tutti i campi di creazione di report o immissione di dati in base al diagramma seguente:



Il valore FP viene calcolato a partire dal valore del registro FP con le formule seguenti:

Quadrante	Intervallo FP	Intervallo registro FP	Formula FP
Quadrante 1	0 - +1	0 - +1	Valore FP = valore registro FP
Quadrante 2	-1 - 0	-21	Valore FP = (-2) - (valore registro FP)

Quadrante	Intervallo FP	Intervallo registro FP	Formula FP
Quadrante 3	01	-1 - 0	Valore FP = valore registro FP
Quadrante 4	+1 - 0	+1 - +2	Valore FP = (+2) - (valore registro FP)

# Risoluzione dei problemi

#### **Panoramica**

Il contatore non contiene parti riparabili dall'utente. Se è necessaria una riparazione del contatore, contattare il rappresentate Schneider Electric di zona.

#### **AVVISO**

#### RISCHIO DI DANNI AL CONTATORE DI ENERGIA

- Non aprire la scatola del contatore.
- · Non tentare di riparare i componenti del contatore.


Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni all'apparecchio.

Non aprire il contatore. L'apertura del contatore invalida la garanzia.

### Schermata di diagnostica

La schermata Diagnosis elenca tutti i codici diagnostici correnti.

**NOTA:** La schermata Diagnosis viene visualizzata solo in occasione di eventi specifici.



- 1. Premere il pulsante verso il basso per scorrere le schermate di visualizzazione principali fino alla schermata **Diagnosis**.
- 2. Premere il pulsante per scorrere ogni evento esistente.

#### Codici diagnostici

Se la combinazione della retroilluminazione e dell'icona di errore/allarme indica un errore o una situazione anomala, accedere alla schermata di diagnostica e individuare il codice di diagnostica. Se il problema persiste dopo aver seguito le istruzioni della tabella, contattare il supporto tecnico.

Codice diagnostico	Descrizione	Possibile soluzione
_	Il display LCD sembra spento.	Controllare e regolare il contrasto dell'LCD.
_	I pulsanti non funzionano.	Spegnere e riaccendere il contatore.
101	Il contatore si ferma a causa di un errore della EEPROM.	Accedere alla modalità di configurazione e selezionare Reset Config.
	Premere <b>OK</b> per visualizzare il consumo di energia totale.	
102	Il contatore si ferma a causa della mancanza di una tabella di calibrazione.	Accedere alla modalità di configurazione e selezionare Reset Config.

<sup>1.</sup> Non tutti i codici diagnostici sono applicabili a tutti i dispositivi.

Codice diagnostico	Descrizione	Possibile soluzione
	Premere <b>OK</b> per visualizzare il consumo di energia totale.	
201	Il contatore funziona.  Mancata corrispondenza tra le impostazioni di frequenza e le misurazioni di frequenza.	Correggere i parametri di frequenza in base alla frequenza nominale del sistema di alimentazione.
202	Il contatore funziona.  Mancata corrispondenza tra le impostazioni di cablaggio e gli ingressi di cablaggio.	Correggere le impostazioni di cablaggio in base agli ingressi di cablaggio.
203	Il contatore funziona. Inversione sequenza fasi.	Controllare le connessioni dei cavi o correggere le impostazioni di cablaggio, se necessario.
204	Il contatore funziona.  L'energia attiva totale è negativa a causa di errori di collegamento di tensione e corrente.	Controllare le connessioni dei cavi o correggere le impostazioni di cablaggio, se necessario.
205	Il contatore funziona.  Data e ora reimpostate a causa di un'interruzione dell'alimentazione.	Impostare data e ora.
206	Il contatore funziona.  Impulso mancante a causa del sovraccarico sull'uscita a impulsi di energia.	Controllare le impostazioni dell'uscita a impulsi di energia e correggerle se necessario.
207	Il contatore funziona.  Orologio interno difettoso.	Spegnere e riaccendere il contatore, quindi reimpostare data e ora.

<sup>2.</sup> Non tutti i codici diagnostici sono applicabili a tutti i dispositivi.

# **Specifiche**

### Caratteristiche elettriche

# Ingressi del sistema di alimentazione: serie iEM3100

Caratteristica	Valore	
Tensione misurata	A Y: 100-277 V L-N, 173-480 V L-L ±20%	
	Triangolo: 173-480 V L-L ±20%	
Corrente massima	63 A	
Corrente misurata	0,5 A-63 A	
Sovraccarico	332 V L-N o 575 V L-L	
Impedenza tensione	3 ΜΩ	
Impedenza corrente	< 0,3 mΩ	
Frequenza	50/60 Hz ±10%	
Categoria di misura	III	
Gamma della temperatura del cavo minima richiesta	90 °C	
Carico	< 10 VA a 63 A	
Cavo	16 mm <sup>2</sup> /6 AWG	
	(Consigliato: filo di rame con capocorda in rame compatibile)	
Lunghezza spelatura cavo	11 mm	
Coppia	1,8 Nm	
Resistenza	Continua a 63 A, 160 A a 10 sec/ora	
Tensione impulsi (Uimp)	6 kV per 1,2 μs	
Categoria di utilizzo	UC1	

# Ingressi del sistema di alimentazione: serie iEM3300

Caratteristica	Valore
Tensione misurata	A Y: 100-277 V L-N, 173-480 V L-L ±20%
	Triangolo: 173-480 V L-L ±20%
Corrente massima	125 A
Corrente misurata	1 A-125 A
Sovraccarico	332 V L-N o 575 V L-L
Impedenza tensione	6 ΜΩ
Impedenza corrente	< 0,2 mΩ
Frequenza	50/60 Hz ±10%
Categoria di misura	III
Gamma della temperatura del cavo minima richiesta	105 °C
Carico	< 10 VA a 125 A
Cavo	50 mm <sup>2</sup> /1 AWG
	(Consigliato: filo di rame con capocorda in rame compatibile)

Caratteristica	Valore
Lunghezza spelatura cavo	13 mm
Coppia	3,5 Nm
Resistenza	Continua a 125 A, 320 A a 10 sec/ora
Tensione impulsi	6 kV per 1,2 μs
Categoria di utilizzo	UC3

# Ingressi del sistema di alimentazione: serie iEM3200

Caratteristica		Valore	
	Tensione misurata	A Y: 100-277 V L-N, 173-480 V L-L ±20%	
		Triangolo: 173-480 V L-L ±20%	
	Sovraccarico	332 V L-N o 575 V L-L	
	Impedenza	3 ΜΩ	
	Tensione impulsi (Uimp)	6 kV per 1,2 μs	
	Frequenza	50/60 Hz ±10%	
Ingressi di tensione	Categoria di misura	III	
tensione	Gamma della temperatura del cavo minima richiesta	90 °C	
	Carico	< 10 VA	
	Cavo	2,5 mm <sup>2</sup> /14 AWG	
		(Consigliato: filo di rame)	
	Lunghezza spelatura cavo	8 mm	
	Coppia	0,5 Nm	
	Corrente nominale	1Ao5A	
	Corrente misurata	20 mA-6 A	
	Resistenza	Continua a 10 A, 20 A a 10 sec/ora	
	Gamma della temperatura del cavo minima richiesta	90 °C	
	Impedenza	< 1 mΩ	
Ingressi di corrente	Frequenza	50/60 Hz ±10%	
	Carico	< 0,036 VA a 6 A	
	Cavo	6 mm <sup>2</sup> /10 AWG	
		(Consigliato: filo di rame)	
	Lunghezza spelatura cavo	8 mm	
	Сорріа	0,8 Nm	

# Ingressi e uscite

Caratteristica		Valore	Contatori
	Numero	1	
Uscita digitale programmabile	Tipo	Forma ad A	iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365
	Tensione di carico	5-40 V CC	
	Corrente di carico massima	50 mA	

Caratteristica		Valore	Contatori		
	Resistenza di uscita		0,1-50 Ω		
	Isolamento		3,75 kV (rms)		
	Cavo		1,5 mm <sup>2</sup> /16 AWG		
	Lunghezza spe	latura cavo	6 mm		
	Coppia		0,5 Nm		
	Numero		1		
	Impulsi/kWh		Configurabile		
	Tensione		5-30 V CC		
	Corrente		1-15 mA		
	Ampiezza impu	lso	Configurabile		
Uscita a impulsi			Ampiezza minima: 50 ms	iEM3110 / iEM3210 / iEM3310	
	Isolamento		3,75 kV (rms)		
	Cavo		2,5 mm <sup>2</sup> /14 AWG		
	Lunghezza spelatura cavo		7 mm		
	Coppia		0,5 Nm	1	
			2	iEM3115 / iEM3215	
	Numero		1	iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375	
	Tipo		Tipo 1 (BS/EN/IEC 61131-2)		
	Ingresso	Tensione	40 V CC		
Ingresso digitale	massimo	Corrente	4 mA		
programmabile	Tensione OFF		0-5 V CC	:FM2445 /:FM2425 /:FM2455 /	
	Tensione ON		11-40 V CC	iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 /iEM3215 /	
	Tensione nominale		24 V CC	iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375	
	Isolamento		3,75 kV (rms)		
	Cavo		1,5 mm <sup>2</sup> /16 AWG		
	Lunghezza spelatura cavo		6 mm		
	Coppia		0,5 Nm		

# **Caratteristiche meccaniche**

Caratteristica	Valore		Contatori
	Pannello anteriore IP40		Serie iEM3100/iEM3200/iEM3300
Grado di protezione IP	Corpo contatore	IP20	Serie iEM3100/iEM3200
·	Corpo del contatore tranne la superficie del cablaggio inferiore	IP20	Serie iEM3300
Classificazione in caso d'impatto	IK08		Serie iEM3100/iEM3200/iEM3300
Intervallo di	In kWh o MWh fino a 99999999 MWh		Serie iEM3200
visualizzazione energia attiva	In kWh: 8 + 1 cifre fino a 99999999,9		Serie iEM3100/iEM3300
LED a impulsi di energia	500 imp/k(W/VAR)h		Serie iEM3100
(Giallo <sup>2</sup> ).			

<sup>2.</sup> Gli impulsi/kWh del LED a impulsi di energia non possono essere modificati

Caratteristica	Valore	Contatori
5000 imp/k(W/VAR)h senza tenere conto de rapporti del trasformatore		Serie iEM3200
	200 imp/k(W/VAR)h	Serie iEM3300

# Caratteristiche ambientali

Caratteristica	Valore
Temperatura di funzionamento	Da -25 a 70 °C
Temperatura di immagazzinamento	Da -40 a 85 °C
Livello di inquinamento	2
Umidità relativa	Umidità relativa: 5%-95% senza condensa
Offiliata relativa	Punto di rugiada massimo 36°C
Altitudine	< 3000 m sul livello del mare
Posizione	Per l'utilizzo in un pannello stazionario situato al chiuso
FUSIZIONE	Deve essere sempre collegato e fissato
Durata del prodotto	> 15 anni, 45°C, 60% umidità relativa

# Sicurezza, EMI/EMC e standard di prodotto

Sicurezza	BS/EN/IEC/UL 61010-1: 2010 + A1: 2019		
Classe di protezione	II		
	Doppio isolamento per le parti accessibili all'utente		
Conformità alle norme	IEC 62052-31: 2015 BS/ EN 62052-31		
	IEC 62052-11: 2020 BS/ EN 62052-11		
	IEC 62053-21: 2020 BS/ EN 62053-21		
	IEC 62053-22: 2020 BS/ EN 62053-22		
	IEC 62053-23: 2020 BS/ EN 62053-23		
	IEC 61557-12: 2021 BS/ EN 61557-12		
		BS/ EN 50470-1	
		BS/ EN 50470-3	

### Precisione delle misurazioni

Caratteristica		Valore	Contatori
	Energia	Classe 1 conforme a BS/EN/IEC 62053-21 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): I <sub>max</sub> =63 A, I <sub>b</sub> =10 A e I <sub>st</sub> =0,04 A	Serie iEM3100
63 A	attiva	Classe B conforme a BS/EN 50470-3: I <sub>max</sub> =63 A, I <sub>ref</sub> =10 A, I <sub>min</sub> =0,5 A e I <sub>st</sub> =0,04 A	iEM3110 / iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175
	Energia reattiva	Conformità MID, Classe 2 conforme a BS/EN/IEC 62053-23 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): I <sub>max</sub> =63 A, I <sub>b</sub> =10 A e I <sub>st</sub> = 0,05 A	iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175
125 A	Energia attiva	Classe 1 conforme a BS/EN/IEC 62053-21 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): I <sub>max</sub> =125 A, I <sub>b</sub> =20 A e I <sub>st</sub> =0,08 A	Serie iEM3300

Caratteristica		Valore	Contatori
		Classe B conforme a BS/EN 50470-3: I <sub>max</sub> =125 A, I <sub>ref</sub> =20 A, I <sub>min</sub> =1 A e I <sub>st</sub> =0,08 A	iEM3310 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375
	Energia reattiva	Conformità MID, Classe 2 conforme a BS/EN/IEC 62053-23 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): $I_{max}$ =125 A, $I_{b}$ =20 A e $I_{st}$ =0,1 A	iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375
	Energia attiva	Classe 1 conforme a BS/EN/IEC 62053-21 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD SD/PMD Sx): I <sub>max</sub> =1,2 A, I <sub>n</sub> =1 A e I <sub>st</sub> =0,002 A	Serie iEM3200
per ingresso di corrente da x/ 1A		Classe B conforme a BS/EN 50470-3: I <sub>max</sub> =1,2 A, I <sub>n</sub> =1 A, I <sub>min</sub> =0,01 A e I <sub>st</sub> =0,002 A	iEM3210 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275
	Energia reattiva	Conformità MID, Classe 2 conforme a BS/EN/IEC 62053-23 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD Sx): I <sub>max</sub> =1,2 A, I <sub>n</sub> =1 A e I <sub>st</sub> = 0,003 A	iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275
	Energia	Classe 0.5S conforme a BS/EN/IEC 62053-22 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD SD/PMD Sx): I <sub>max</sub> =6 A, I <sub>n</sub> =5 A e I <sub>st</sub> =0,005 A	Serie iEM3200
per ingresso di corrente da x/ 5A	attiva	Classe C conforme a BS/EN 50470-3: I <sub>max</sub> =6 A, I <sub>n</sub> =5 A, I <sub>min</sub> = 0,05 A e I <sub>st</sub> =0,005 A	iEM3210 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275
	Energia reattiva	Conformità MID, Classe 2 conforme a BS/EN/IEC 62053-23 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD Sx): I <sub>max</sub> =6 A, I <sub>n</sub> =5 A e I <sub>st</sub> = 0,015 A	iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275

Tipo di misurazione	Valore	Contatori
NMI	NMI 14/2/88	iEM3255
	Da -25 a 55 gradi	
	NMI 14/2/89	iEM3350
	Da -25 a 60 gradi	

#### MID/MIR

Caratteristica	Valore	Contatori
Classe ambientale elettromagnetica	E2	iEM3110 / iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3210 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3375 / iEM3375
Classe ambientale meccanica	M1	ILINI3373

Per la conformità MID/MIR, l'impostazione **Wiring > Type** deve essere configurata su **3PH4W** o **1PH4W** (energia totale).

Il contatore è conforme alla direttiva MID 2014/32/UE o MIR SI 2016 n. 1153 se installato in armadi con grado di protezione IP51 o superiore in conformità alle istruzioni presente nel documento DOCA0038EN, disponibile sul nostro sito Web. I documenti della dichiarazione CE e UKCA sono disponibili sul sito Web. Per il documento della dichiarazione CE, cercare "ECDiEM3000". Per il documento della dichiarazione UKCA, cercare "UKMIRIEM3000".

# **Orologio interno**

Caratteristica	Valore	Contatori
Time	Al quarzo	
Tipo	Backup tramite supercondensatore	iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 /
Scarto	< 2,5 s/giorno (30 ppm) a 25 °C	iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375
Tempo di backup	3 giorni a 25 °C	

### **Comunicazioni Modbus**

Caratteristica	Valore	Contatori
Numero porte	1	
Etichette	0V, D0/-, D1/+, ⊖ (schermatura)	iEM3150/iEM3155/iEM3250/iEM3255/ iEM3350/iEM3355
Parità	Pari, dispari, nessuna	
Velocità in baud	9600, 19200, 38400	
Isolamento	4,0 kV (rms)	
Cavo	2,5 mm <sup>2</sup> /14 AWG (schermato a doppino intrecciato)	
Lunghezza spelatura cavo	7 mm	
Coppia	0,5 Nm	

# Comunicazioni LonWorks

Caratteristica	Valore	Contatori
Numero porte	1	
Isolamento	3,75 kV (rms)	
Cavo	2,5 mm <sup>2</sup> /14 AWG (schermato a doppino intrecciato)	iEM3175/iEM3275/iEM3375
Lunghezza spelatura cavo	7 mm	
Coppia	0,5 Nm	

# Comunicazioni M-Bus

Caratteristica	Valore	Contatori
Numero porte	1	iEM3135/iEM3235/iEM3335
Parità	Pari, dispari, nessuna	
Velocità in baud	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600	
Isolamento	3,75 kV (rms)	
Cavo	2,5 mm <sup>2</sup> /14 AWG (schermato a doppino intrecciato)	
Lunghezza spelatura cavo	7 mm	
Coppia	0,5 Nm	

### **Comunicazioni BACnet**

Caratteristica	Valore	Contatori
Numero porte	1	
Etichette	0 V, D0/-, D1/+, ⊖ (schermatura)	iEM3165/iEM3265/iEM3365
Velocità in baud	9600, 19200, 38400, 57600, 76800	
Isolamento	4,0 kV (rms)	

Caratteristica	Valore	Contatori
Cavo	2,5 mm <sup>2</sup> /14 AWG (schermato a doppino intrecciato)	
Lunghezza spelatura cavo	7 mm	
Coppia	0,5 Nm	

#### Conformità alle norme cinesi

Questo prodotto è conforme alle norme cinesi seguenti:

#### Serie iEM3100

BS/ EN/ IEC 62053-21 Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)

BS/ EN/ IEC 61557-12 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Performance measuring and monitoring devices

GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备-通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备

GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)

#### Serie iEM3200

BS/ EN/ IEC 62053-22 Electricity metering equipment (a.c.) - Particular Requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)

BS/ EN/ IEC 61557-12 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Performance measuring and monitoring devices

GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备-通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备

GB/T 17215.322-2008 交流电测量设备 特殊要求 第22部分:静止式有功电能表 (0.2S级和0.5S级)

#### Serie iEM3300

BS/ EN/ IEC 62053-21 Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)

BS/ EN/ IEC 61557-12 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Performance measuring and monitoring devices

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison Francia

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Poiché gli standard, le specifiche tecniche e la progettazione possono cambiare di tanto in tanto, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente pubblicazione.

© 2023 Schneider Electric. Tutti i diritti sono riservati.