Vigilohm IFL12H

Localisateur de défaut d'isolement

Manuel de l'utilisateur

7FR02-0407-04 06/2021





Mentions légales

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce guide sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Ce guide et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce guide ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Les produits et équipements Schneider Electric doivent être installés, utilisés et entretenus uniquement par le personnel qualifié.

Les normes, spécifications et conceptions sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Les informations contenues dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Informations de sécurité

Informations importantes

Lisez attentivement l'ensemble de ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec lui avant toute installation, utilisation, réparation ou intervention de maintenance. Les messages spéciaux qui suivent peuvent apparaître dans ce manuel ou sur l'appareillage. Ils vous avertissent de dangers potentiels ou attirent votre attention sur des renseignements pouvant éclaircir ou simplifier une procédure.



L'ajout d'un de ces symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique qui entraînera des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il sert à vous avertir d'un danger potentiel de blessures corporelles. Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter toute situation potentielle de blessure ou de mort.

AADANGER

DANGER indique un danger immédiat qui, s'il n'est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

▲ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

AATTENTION

ATTENTION indique un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures légères ou de gravité moyenne.

AVIS

NOTE concerne des questions non liées à des blessures corporelles.

Remarque

Seul du personnel qualifié doit se charger de l'installation, de l'utilisation, de l'entretien et de la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric décline toute responsabilité concernant les conséquences éventuelles de l'utilisation de cette documentation. Par personne qualifiée, on entend un technicien compétent en matière de construction, d'installation et d'utilisation des équipements électriques et formé aux procédures de sécurité, donc capable de détecter et d'éviter les risques associés.

Avis

FCC

Cet appareil a subi des essais et a été reconnu conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe A, selon la section 15 de la réglementation FCC (Commission fédérale des communications des États-Unis). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsqu'un appareil est employé dans un environnement commercial. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet appareil dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.

L'utilisateur est avisé que toute modification non expressément approuvée par Schneider Electric peut entraîner l'annulation du droit à utiliser l'équipement.

Cet appareil numérique est conforme à la norme CAN SEIC-3 (A) / NMB-3(A).

À propos de ce manuel

Le présent manuel décrit les fonctions du localisateur de défaut d'isolement Vigilohm IFL12H et fournit des consignes d'installation, de mise en service et de configuration.

Ce manuel est destiné aux concepteurs, tableautiers, installateurs, intégrateurs et techniciens de maintenance amené à travailler sur des réseaux de distribution électrique non mis à la terre, équipés d'appareils de surveillance de l'isolement des appareils (IMD) avec appareils de localisation de défaut pour applications médicales.

Dans ce manuel, le terme « appareil » désigne les IFL12H. Dans ce manuel, le terme IMD désigne les IM20-H.

Ce manuel suppose une connaissance minimale de la surveillance et de la localisation des défauts d'isolement, ainsi que de l'équipement et du réseau électrique dans lequel votre appareil est installé.

Ce manuel ne fournit pas d'instructions pour incorporer les données de mesure ou effectuer la configuration de l'appareil à l'aide de systèmes ou de logiciels de gestion de l'énergie.

Contactez votre représentant Schneider Electric local pour connaître les autres formations disponibles sur vos appareils.

Afin de bénéficier des dernières fonctionnalités, veillez à utiliser la version la plus à jour du logiciel embarqué de votre appareil.

La documentation la plus récente concernant votre appareil est disponible en téléchargement sur www.se.com.

Documents associés

Documenter	Nombre
Instruction de service : Localisateur de défaut d'isolement Vigilohm IFL12H	QGH34270
Guide de mise en service : Localisateur de défaut d'isolement Vigilohm IFL12H	7EN02-0420
Catalogue Vigilohm	PLSED310020FR
Système de liaison à la terre IT : Une solution pour améliorer la disponibilité des réseaux électriques dans l'industrie – Guide d'application	PLSED110006FR
Les schémas de liaisons à la terre en BT (régimes de neutre) – Cahier technique n° 172	CT172
Le schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT – Cahier technique n° 178	CT178
Solution de distribution électrique sécurisée et de surveillance pour blocs opératoires – Guide de la solution	DESWED109024FR

Table des matières

Mesures de sécurité	9
Introduction	10
Vue d'ensemble pour réseau électrique non mis à la terre	10
Surveillance de la résistance d'isolement (R)	10
Vue d'ensemble de l'appareil	10
Informations supplémentaires	11
Vue d'ensemble du matériel	11
Accessoires	12
Outils de configuration de l'appareil et d'analyse	13
Application	15
Exemple d'application : Localisation de l'alarme d'isolement avec un	
IMD	15
Exemple d'application : Localisation de l'alarme d'isolement avec un l	MD,
l'appareil et l'IMD étant connectés à un réseau externe	15
Exemple d'application : Localisation de l'alarme d'isolement avec un l	MD,
l'appareil et l'IMD étant connectés à un réseau de communication	16
Interface homme-machine (IHM)	18
Menu appareil	18
Interface d'affichage	18
Boutons et icônes de navigation	
Icônes d'information	
Écrans d'état	20
Modification de paramètres à l'aide de l'afficheur	22
Fonction	24
Mise en service	
Mise en service automatique	
Mise en service manuelle	
Vérifiez le câblage	
Configuration générale	
Date et heure	
Mot de passe	
Langue	
Identification	
Afficheur	
Configuration réseau	
Nom de canal	
Configuration des alarmes	
Seuils d'alarme d'isolement (Al. isol.)	
Configuration des E/S	
Relais d'alarme d'isolement (Relais Al. Isol.)	
Mesure R	
Mesures d'isolement	
Surveillance de l'isolement du réseau électrique	
Journal	
Reset	
Autotest	
Communications	

Paramètres de communication	37
Fonctions Modbus	37
Format des tableaux de registres Modbus	38
Tableau des registres Modbus	38
Enregistrements d'événements d'alarme	45
Date et heure en format TI081	47
Maintenance	49
Mesures de sécurité	49
Témoin lumineux d'état du produit	49
Dépannage	49
Spécifications	51
Conformité aux normes chinoises	53

Mesures de sécurité

L'installation, le raccordement, les tests et l'entretien doivent être effectués conformément aux normes électriques nationales et européennes.

Mesures de sécurité

AADANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respecter les consignes de sécurité électrique courantes. Consulter la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462 au Canada ou les autres normes locales.
- Couper toute alimentation de cet appareil et de l'équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur ou dans l'équipement.
- Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Considérer le câblage des communications et des E/S comme sous tension et dangereux jusqu'à preuve du contraire.
- Ne pas dépasser les valeurs nominales maximales de cet appareil.
- Débranchez tous les fils d'entrée et de sortie de l'appareil avant d'effectuer l'essai de rigidité diélectrique ou le test d'isolement.
- Ne shuntez jamais un fusible ou disjoncteur externe.
- Votre réseau non mis à la terre doit être équipé d'un dispositif de surveillance de l'isolation compatible.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

NOTE: Voir la norme CEI 60950-1:2005, Annexe W, pour d'autres informations sur les communications et le câblage des E/S raccordées à des dispositifs multiples. Voir CEI 60364-4-41 pour plus d'informations sur la protection contre les chocs électriques.

AAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU

Ne pas utiliser cet appareil pour le contrôle ou la protection critiques des personnes, des animaux, des biens ou des équipements.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

AVIS

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT

- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer les composants de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Introduction

Vue d'ensemble pour réseau électrique non mis à la terre

Un réseau électrique non mis à la terre est un système de terre permettant d'augmenter la continuité de service des réseaux électriques et la protection des personnes et des biens.

Ces réseaux varient d'un pays à l'autre, et sont obligatoires dans certaines applications, comme les hôpitaux et à bord des navires. Ces réseaux sont généralement utilisés dans les cas où une indisponibilité de l'alimentation pourrait entraîner des arrêts de production particulièrement coûteux. Ils sont également utilisés lorsqu'il est nécessaire de réduire au minimum le risque d'incendie et d'explosion. Enfin, on peut choisir ce type de réseau afin de faciliter les opérations de maintenance préventive et corrective.

Soit le neutre du transformateur du réseau est isolé de la terre, soit il y a une impédance élevée entre le neutre et la terre, tandis que les éléments de charge électrique sont mis à la terre. Le transformateur et la charge se trouvent alors isolés de sorte que, lorsque survient le premier défaut, aucune boucle ne permet au courant de court-circuit de circuler ; le réseau peut ainsi continuer à fonctionner normalement, sans danger pour les personnes ni pour l'équipement. Ce réseau doit présenter une très faible capacitance pour que le courant de premier défaut ne puisse générer de tension importante. Le circuit défectueux doit cependant être détecté et réparé avant qu'un second défaut ne se produise. Le réseau pouvant tolérer un défaut initial, les interventions de maintenance peuvent réalisées dans de meilleures conditions, plus sûres et plus pratiques.

Surveillance de la résistance d'isolement (R)

Avec un réseau électrique non mis à la terre, il est nécessaire de surveiller l'isolement pour identifier l'occurrence du premier défaut d'isolement.

Dans un réseau électrique non mis à la terre, l'installation doit être soit non mise à la terre, soit mise à la terre avec un niveau suffisamment élevé d'impédance.

Dans le cas d'un défaut de terre unique, le courant de défaut est très faible et l'interruption est donc inutile. Toutefois, étant donné qu'un second défaut pourrait déclencher le disjoncteur, un IMD doit être installé pour indiquer tout défaut initial. L'appareil installé avec IMD détecte le défaut initial sur le canal particulier où le défaut s'est produit. Cet appareil déclenche un signal sonore et/ou un signal visuel.

En surveillant constamment la résistance d'isolement, vous pouvez suivre la qualité du réseau, ce qui est une forme de maintenance préventive. En outre, la surveillance de la résistance d'isolement de canaux individuels permet de suivre la qualité de chaque canal.

Vue d'ensemble de l'appareil

L'appareil est un localisateur de défaut d'isolement numérique (IFL, Insulation Fault Locator) pour réseaux électriques basse tension non mis à la terre. Un appareil de surveillance d'isolement (IMD, Insulation Monitoring Device) doit être raccordé au réseau non mis à la terre lorsque l'appareil est connecté. L'appareil avec IMD localise le premier défaut et déclenche une alarme.

L'IMD surveille la résistance d'isolement du système en injectant un signal. Cette technique peut être utilisée avec tous les types de réseau électrique : CA, CC, combinés, rectifiés, avec un entraînement à vitesse variable, etc. L'appareil est connecté aux canaux du réseau par l'intermédiaire de tores. L'appareil utilise le signal injecté par l'IMD pour surveiller la résistance d'isolement de chaque circuit de canal. L'appareil signale lorsque la résistance d'un ou de plusieurs des canaux surveillés tombe en deçà d'un seuil défini, et identifie alors les canaux

problématiques. L'appareil offre également les valeurs de résistance de canal local, qui permettent une surveillance plus précise des canaux individuels du réseau à des fins de maintenance préventive.

Cet appareil fournit les fonctions suivantes :

- Localisation des défauts jusqu'à 12 canaux
- Localisation des défauts dans les 5 secondes
- Mode de mise en service dédié permettant de vérifier rapidement l'installation
- Détection et configuration automatiques des tores compatibles en mode de mise en service
- · Détection des défauts d'isolement selon le seuil configuré
- Relais pour l'indication des défauts
- Communication par protocole Modbus RS-485
- · Nom de canal configurable
- · Seuil d'isolement configurable par canal
- Affichage de la résistance d'isolement (R)
- Journal des défauts d'isolement

Informations supplémentaires

Ce document est destiné à être utilisé en conjonction avec la fiche d'installation qui accompagne l'appareil et les accessoires.


Reportez-vous à votre fiche d'installation de l'appareil pour plus d'informations sur l'installation.

Pour plus d'informations sur votre appareil, ses options et ses accessoires, reportez-vous aux pages de catalogue sur www.se.com.

Vous pouvez télécharger la version la plus récente de la documentation depuis le site www.se.com ou prendre contact avec votre représentant Schneider Electric local pour obtenir les dernières mises à jour.

Vue d'ensemble du matériel

Le Vigilohm IFL12H comporte 5 borniers.



Référence commerciale de l'appareil

Modèle	Référence commerciale
IFL12H	IMDIFL12H

Accessoires

Certains accessoires seront nécessaires en fonction du type d'installation dans lequel l'appareil prend place.

Liste des accessoires

Ac	cessoire	Référence catalogue
Toi	re	Voir Vigilohm catalogue

Tores

Les tores sont utilisés pour raccorder l'appareil aux canaux du système, qui peuvent ainsi être surveillés. Tores compatibles :

TA30

NOTE: Ce tore est recommandé pour IFL12H.

- PA50
- IA80

- MA120
- SA200
- GA300
- TOA80
- TOA120

Reportez-vous au catalogue Vigilohm pour la liste la plus récente des appareils compatibles. Reportez-vous au manuel d'utilisation du tore pour les spécifications.

Outils de configuration de l'appareil et d'analyse

ION Setup

ION Setup est un outil de configuration et de vérification de l'appareil.

ION Setup communique avec l'appareil sur le réseau et fournit la configuration de base, qui peut être effectuée par le biais de l'IHM, ainsi que la configuration avancée comme la mise à niveau du logiciel embarqué et autres fonctionnalités.

Voir ION Setup pour la dernière version et pour installer l'outil et ajouter votre appareil.

Ecoreach

Ecoreach est une solution logicielle de configuration et de mise en service pour appareils intelligents.

Ecoreach communique avec l'appareil sur le réseau et fournit les fonctionnalités suivantes :

- Découverte automatique des appareils
- Vérification et contrôle de l'appareil
- Mise à niveau du logiciel embarqué

Voir les instructions Ecoreach pour installer la solution et ajouter votre appareil.

Power Monitoring Expert

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert est un logiciel complet de supervision pour les applications de gestion de l'énergie.

Le logiciel recueille et organise les données provenant de vos installations électriques et les présente sous forme d'informations décisionnelles claires par le biais d'une interface Web intuitive.

Power Monitoring Expert communique avec les appareils du réseau pour fournir les fonctions suivantes :

- Surveillance en temps réel via un portail Web multiutilisateur
- Tracé et agrégation de tendances
- · Analyse de la qualité de l'énergie et contrôle de conformité
- Génération de rapports préconfigurés ou personnalisés

Le fichier d'aide de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert explique comment ajouter votre appareil au système pour la collecte et l'analyse des données.

Power SCADA Operation

Power SCADA Operation de EcoStruxure™ est une solution complète pour la commande et la surveillance en temps réel des installations de grande envergure et des infrastructures critiques.

Le logiciel communique avec votre appareil pour l'acquisition des données et la commande en temps réel. Power SCADA Operation offre les fonctions suivantes :

- Supervision de système
- Tendances et événements en temps réel et historiques
- Alarmes personnalisées sur PC

Le fichier d'aide de EcoStruxure™ Power SCADA Operation explique comment ajouter votre appareil au système pour la collecte et l'analyse des données.

Passerelles et supervision

L'appareil est compatible avec les passerelles et les produits de surveillance.

Les produits de passerelle compatibles :

• Com'X510

Voir Informations produit Com'X510 pour plus d'informations.

Link150

Voir Informations produit Link150 pour plus d'informations.

Le produit de supervision compatible est spaceLYnk. Voir Informations produit spaceLYnk pour plus d'informations.

Application

Cette section explique les exemples ci-dessous d'application de localisation des défauts d'isolement pour un réseau électrique non mis à la terre :


- · Localisation de l'alarme d'isolement avec un IMD
- Localisation de l'alarme d'isolement avec un IMD, l'appareil et l'IMD étant connectés à un réseau externe
- Localisation de l'alarme d'isolement avec un IMD, l'appareil et l'IMD étant connectés à un réseau de communication

Exemple d'application : Localisation de l'alarme d'isolement avec un IMD

Vous pouvez utiliser l'appareil pour localiser l'alarme d'isolement d'un réseau électrique non mis à la terre avec un IMD.

L'IMD est alimenté par le réseau électrique non mis à la terre qu'il surveille. L'IMD est connecté au neutre (ou à une phase) et à la terre. L'appareil est connecté aux tores. Les tores sont connectés aux canaux du réseau.

L'IMD surveille l'isolement du système. L'appareil localise le canal où le défaut d'isolement s'est produit. L'appareil a une seule sortie relais pour contrôler un avertisseur sonore ou lumineux.




Exemple d'application : Localisation de l'alarme d'isolement avec un IMD, l'appareil et l'IMD étant connectés à un réseau externe

Vous pouvez utiliser l'appareil pour localiser l'alarme d'isolement d'un réseau électrique non mis à la terre avec IMD connecté à un réseau externe.

L'IMD est alimenté par le réseau électrique non mis à la terre qu'il surveille. L'IMD est connecté au neutre (ou à une phase) et à la terre. L'appareil est connecté aux tores. Les tores sont connectés aux canaux du réseau.

L'IMD surveille l'isolement du système. L'appareil localise le canal où le défaut d'isolement s'est produit. La sortie d'alarme d'isolement de l'IMD et la sortie d'alarme de l'appareil sont connectés à une entrée disponible sur un appareil en réseau (centrale de mesures ou automate programmable par exemple). L'appareil en réseau est connecté à un superviseur par le biais d'un réseau de communication.

NOTE: Dans cet exemple, seule l'information de défaut est disponible pour le superviseur.




Exemple d'application : Localisation de l'alarme d'isolement avec un IMD, l'appareil et l'IMD étant connectés à un réseau de communication

Vous pouvez utiliser l'appareil pour localiser l'alarme d'isolement d'un réseau électrique non mis à la terre avec IMD connecté à un réseau de communication.

L'IMD est alimenté par le réseau électrique non mis à la terre qu'il surveille. L'IMD est connecté au neutre (ou à une phase) et à la terre. L'appareil est connecté aux tores. Les tores sont connectés aux canaux du réseau.

L'IMD surveille l'isolement du système. L'appareil localise le canal où le défaut d'isolement s'est produit. L'IMD et l'appareil sont connectés à un superviseur par le biais de la communication Modbus. Cette application permet les actions suivantes depuis le niveau superviseur :


- Afficheur :
 - État du produit
 - Alarmes d'isolement pour tous les canaux (actives et acquittées)
- Configurer le produit à distance : tous les réglages sont accessibles à distance



Interface homme-machine (IHM)


Menu appareil

L'afficheur permet de parcourir les différents menus pour effectuer des configurations de base.



Interface d'affichage


L'afficheur de l'appareil permet d'effectuer diverses tâches telles que configurer l'appareil, afficher les écrans d'état, acquitter les alarmes ou consulter des événements.



1	Zone d'identification de l'écran contenant une icône de menu et le nom du menu ou paramètre
2	Zone d'information affichant des informations propres à l'écran (mesure, alarme d'isolement, réglages)
3	Boutons de navigation

Boutons et icônes de navigation

Utilisez les boutons d'affichage pour naviguer dans les menus et exécuter des actions.



Légende	Bouton	Icône	Description
1	Menu	-	Afficher le menu de niveau 1 (Menu).
2	Esc	_	Revenir au niveau précédent.
3	Bouton de menu contextuel 3	Δ	Faire défiler l'affichage vers le haut ou passer à l'élément précédent dans la liste.
		(<u>C</u>)	Accéder au paramètre de date et d'heure. Si l'icône d'horloge clignote, cela signifie que le paramètre Date/Heure doit être réglé.
		\$	Incrémenter une valeur numérique.
			Modifier le caractère sélectionné
			Sélectionnez tous les canaux pour régler la même valeur du seuil d'alarme d'isolement.
			Sélectionnez tous les canaux pour réaliser la mise en service manuelle.
			Sélectionnez chaque canal pour régler la valeur du seuil d'alarme d'isolement.
			Sélectionnez chaque canal pour réaliser la mise en service manuelle.
4	Bouton de menu contextuel 2	V	Faire défiler l'affichage vers le bas ou passer à l'élément suivant dans la liste.
		\triangleleft	Avancer d'un chiffre vers la gauche dans une valeur numérique. Si le chiffre complètement à gauche est sélectionné, ce bouton permet de revenir au chiffre de droite.
		\triangle	Passez au caractère à la droite de celui qui est actuellement sélectionné, ou revenez au caractère de gauche. Passez d'un canal à un autre pour régler la valeur de seuil de l'alarme d'isolement et sélectionner le canal pour la mise en service manuelle.
5	Bouton de menu contextuel 1	Ø	Valider l'élément sélectionné.
		T	Exécuter l'autotest manuellement.
		9	Accéder à un menu ou sous-menu, ou modifier un paramètre.
		X	Acquitter l'alarme d'isolement.
		S	Quitter le mode de mise en service automatique.

Icônes d'information

Les icônes de la zone d'informations de l'afficheur à cristaux liquides indiquent le menu sélectionné et l'état de l'alarme d'isolement.


Icône	Description
<u></u>	Menu principal
\$	 Résistance du réseau (en l'absence de défaut d'isolement) Menu des paramètres de mesure Menu de surveillance Résistance du réseau consignée dans un registre primaire à la page Événements
	Menu du journal d'erreurs
幫	Menu et sous-menu de réglage des paramètres
<u> </u>	Menu de sélection de la langue d'affichage
0	Identification du produit
A	 Indication d'une alarme d'isolement Indication de l'état du produit Indication de l'état du canal
00	Récapitulatif
~	Pas d'alarme
季	Alarme
**	Tore déconnecté
0	Menu des paramètres de date et heure
-Ţ-	Menu des paramètres d'alarme d'isolement
<u> 1</u> 6	Menu des paramètres de configuration des E/S
কে	Menu des paramètres Modbus
æ	Menu des paramètres de mise en service
<u>&</u>	Menu des paramètres de mot de passe
•	Menu des paramètres d'affichage
R	Menu des paramètres de remise à zéro

Écrans d'état


Récapitulatif

L'écran par défaut présente l'écran récapitulatif. Cet écran affiche les canaux non mis en service, les canaux mis en service et l'état d'isolement des canaux mis en service


Exemple avec la totalité des 12 canaux mis en service :



Exemple avec 12 canaux mis en service et 3 canaux (canaux numéro 2, 6 et 10) affichant une alarme d'isolement :




Exemple avec 12 canaux mis en service et 3 canaux (canaux numéro 2, 6 et 10) affichant une alarme d'isolement acquittée :




Mesure de la résistance d'isolement (R)

L'appareil affiche la mesure de la résistance d'isolement individuellement pour chaque canal. Exemple de mesure du canal 4 :



Alarme d'isolement détectée : défaut d'isolement


L'appareil affiche l'écran de défaut d'isolement lorsque la valeur d'isolement tombe en dessous du seuil d'alarme d'isolement. Exemple d'alarme d'isolement sur le canal 4 :



Acquitter l'alarme d'isolement en appuyant sur le bouton X.

Alarme d'isolement acquittée

Cet écran s'affiche lorsque vous avez acquitté l'alarme d'isolement. Exemple d'alarme d'isolement acquittée sur le canal 4 :



Modification de paramètres à l'aide de l'afficheur

Avant de modifier les valeurs, vous devez vous familiariser avec la structure de menus de l'interface et les principes généraux de la navigation.

Pour plus d'informations sur la structure des menus, voir Menu appareil, page 18.

Pour modifier la valeur d'un paramètre, suivez l'une ou l'autre de ces deux méthodes :

- Sélectionner un élément (valeur et unité) dans une liste.
- Modifier une valeur numérique, chiffre par chiffre et caractère.

Pour les paramètres suivants, la valeur numérique peut être modifiée :

- Date
- · Horloge interne et synchronisation
- Mot de passe
- Adresse Modbus
- Rotations de tore

Pour le paramètre **Nom de canal**, le caractère peut être modifié.

Sélectionner une valeur dans une liste

Pour sélectionner une valeur dans une liste, utilisez les boutons de menu Haut et Bas pour faire défiler les valeurs de paramètre jusqu'à atteindre la valeur souhaitée, puis appuyez sur pour confirmer la nouvelle valeur du paramètre.

Modifier une valeur numérique

La valeur numérique d'un paramètre est composée de chiffres. Le chiffre situé complètement à droite est sélectionné par défaut. Pour modifier une valeur numérique, utilisez les boutons de menu comme suit :

- pour modifier le chiffre sélectionné.
- pour sélectionner le chiffre à gauche du chiffre actuellement sélectionné, ou revenir au chiffre complètement à droite.
- pour confirmer la nouvelle valeur du paramètre.

Modifier un caractère

Le caractère d'un paramètre est composé de caractères. Le caractère situé complètement à gauche est sélectionné par défaut. Pour modifier un caractère, utilisez les boutons de menu comme suit :

- Pour modifier le caractère sélectionné.
- pour sélectionner le caractère à droite du caractère actuellement sélectionné, ou revenir au caractère complètement à gauche.
- pour confirmer la nouvelle valeur du paramètre.

Enregistrer un paramètre

Lorsque vous confirmez le paramètre modifié, l'une des deux actions suivantes se produit :

- Si le paramètre a été enregistré correctement, l'écran affiche **Sauvegardé**, puis retourne à l'affichage précédent.
- Si le paramètre n'a pas été enregistré correctement, l'écran affiche et l'écran d'édition reste actif. Une valeur est considérée comme hors plage si elle n'est pas autorisée ou s'il existe plusieurs paramètres interdépendants.

Annuler une saisie

Pour annuler la saisie actuelle pour le paramètre, appuyez sur le bouton **Esc**. L'écran précédent apparaît.

Fonction

Mise en service

L'appareil doit être mis en service pour pouvoir détecter et identifier le défaut d'isolement dans les tores concernés.

Vous devez impérativement passer par la mise en service dans les cas suivants :

- · Installation d'un nouvel appareil
- · Installation d'un ou plusieurs tores dans un appareil installé
- Retrait d'un ou plusieurs tores d'un appareil installé
- Remplacement du tore par un tore de type différent (exemple : remplacement du type TA30 par le type PA50)
- · Remplacement de l'appareil

Il n'est pas nécessaire d'effectuer la mise en service après avoir reconnecté un tore ou remplacé un tore par un autre du même type.

L'appareil offre les modes de mise en service suivants :

- Automatique
- Manuel

Mise en service automatique

 À la première mise sous tension ou après la réinitialisation d'usine, l'appareil affiche le message **Détection tores** avec une barre de progression en pourcentage.

NOTE: À la première mise sous tension ou après une réinitialisation d'usine, l'appareil effectue une mise en service automatique.

 Si le tore est détecté, l'écran Mise en service s'affiche. Cet écran affiche l'état de mise en service. Le tableau suivant fournit des informations sur les différents écrans de mise en service.

Affichage IHM	Informations
4	Canal mis en service 4
	Canal non mis en service 4
4	Canal 4 mis en service avec défaut d'isolement

NOTE: Le canal 4 n'est fourni qu'à titre d'exemple. Les affichages valent pour les 12 canaux.

NOTE: Si vous avez raccordé un tore non-recommandé, l'appareil doit être mis en service manuellement. Voir Mise en service manuelle, page 25. Reportez-vous au catalogue Vigilohm pour la liste la plus récente des tores compatibles.

- Si le tore n'est pas détecté, le message **Aucun tores** s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Vérifiez si le tore est correctement connecté puis sélectionnez Menu
 Réglages > Mise en serv. > Auto. L'appareil effectue la mise en service automatique.
 - Le tore raccordé n'est pas un tore recommandé L'appareil doit être mis en service manuellement. Voir Mise en service manuelle, page 25.

NOTE: Reportez-vous au catalogue Vigilohm pour la liste la plus récente des tores compatibles.

- 2. Vous pouvez vérifier le câblage du système. Pour vérifier, voir Vérifiez le câblage., page 26. Si vous ne souhaitez pas vérifier, ignorez cette étape et continuez à l'étape suivante.
- 3. Appuyez sur le bouton opour quitter le mode mise en service.

NOTE: Faute de sortie manuelle, l'appareil quitte automatiquement le mode mise en service au bout d'une heure.

L'appareil affiche l'écran **Récapitulatif** et l'icône de l'horloge clignote pour indiquer que la date et l'heure doivent être réglées.

NOTE: Si vous avez connecté un nouveau tore ou remplacé un tore, sélectionnez **Menu > Réglages > Mise en serv. > Auto**. L'appareil effectue la mise en service automatique.

Mise en service manuelle

Si le tore connecté n'est pas un tore recommandé, la mise en service de l'appareil oit être manuelle.

NOTE: Reportez-vous au catalogue Vigilohm pour la liste la plus récente des tores compatibles.

1. Sélectionnez Menu > Réglages > Mise en serv. > Manuel.

L'écran **Manuel** qui apparaît affiche la grille de canal et un point clignotant sur la grille du canal 1. Cela indique que le canal 1 est sélectionné.

- 2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour mettre en service le canal 1, appuyez sur le bouton
 - Pour mettre en service les autres canaux, appuyez sur le bouton pour naviguer vers le canal désiré, puis appuyez sur le bouton.
 - Pour mettre en service tous les canaux, appuyez sur le bouton 🎚 puis sur 🗐

L'écran Tours tore s'affiche.

- Réglez la valeur de tours de tore (valeurs autorisées : 300 à 3000) et appuyez sur le bouton . Pour régler la valeur des tours de tore, voir Modification de paramètres à l'aide de l'afficheur, page 22.
 - Si le rapport de tours est valide, le message Sauvegardé.
 - Si le rapport de tours n'est pas valide, le message **Erreur** s'affiche. Sélectionnez le rapport de tours correct.
- 4. Appuyez sur le bouton Échap..

L'écran **Manuel** qui apparaît affiche la grille de canal et un point clignotant sur la grille du canal 1. Cela indique que le canal 1 est sélectionné.

 Effectuez les étapesÉtape 2etÉtape 4 pour les autres canaux non mis en service.

Vérifiez le câblage.

Vous pouvez vérifier le câblage du réseau après avoir mis le tore en service. Si le résultat de cette vérification est positif, le câblage est correct et l'appareil est prêt à être utilisé.

Vous pouvez effectuer les vérifications suivantes :

- Vous pouvez induire un défaut fictif sur un canal. Vous pouvez effectuer cette vérification pour tous les canaux de manière séquentielle.
 - Induire un défaut fictif sur un canal.
 - L'appareil affiche l'alarme d'isolement pour le canal détecté, le voyant**alarme** s'allume, et le voyant **pas d'alarme** s'éteint.
 - 2. Spécifiez le défaut fictif sur le canal.
 - L'appareil revient à l'état détecté de tore, le voyant **alarme** s'éteint, et le voyant **pas d'alarme** s'allume .
- Vous pouvez induire deux défauts fictifs sur deux canaux.
 - 1. Induire un défaut fictif sur un canal.
 - L'appareil affiche l'alarme d'isolement pour le canal détecté, le voyant**alarme** s'allume, et le voyant **pas d'alarme** s'éteint.
 - 2. Induisez un défaut fictif sur l'autre canal.

L'appareil affiche l'alarme d'isolement pour les deux canaux détectés, le voyant**alarme** reste allumé, et le voyant **pas d'alarme** reste éteint.

NOTE: Si les deux défauts fictifs sont des défauts zéro impédance, l'appareil affiche l'alarme d'isolement sur un canal.

3. Spécifiez le défaut fictif sur un canal.

L'alarme d'isolement de ce canal est spécifié. Comme le défaut fictif existe toujours sur l'autre canal, l'appareil affiche l'alarme d'isolement sur l'autre canal, le voyant**alarme** reste allumé , et le voyant **pas d'alarme** reste éteint .

4. Spécifiez le défaut fictif sur l'autre canal.

L'appareil revient à l'état détecté de tore, le voyant **alarme** s'éteint, et le voyant **pas d'alarme** s'allume .

NOTE: Il est vivement conseillé ne n'induire qu'un défaut fictif zéro impédance.

Configuration générale

Date et heure

La date et l'heure doivent être réglées :

- · Au premier démarrage.
- · À chaque réinitialisation d'usine.
- · Chaque fois que l'alimentation est interrompue.
- Lors du passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver et vice versa.

Si l'alimentation auxiliaire est interrompue, l'appareil conserve le réglage de date et d'heure en vigueur juste avant l'interruption. L'appareil utilise le paramètre de date et d'heure pour horodater les défauts d'isolement enregistrés sur le réseau. La date est affichée dans le format suivant : jj/mm/aaaa. L'heure est affichée sur 24 heures dans le format : hh/mm

Après la mise en service, l'icône de l'horloge clignote sur l'écran **Récap.** pour indiquer que l'horloge doit être réglée. Pour régler la date et l'heure, voir Modification de paramètres à l'aide de l'afficheur, page 22.

Mot de passe

Vous pouvez définir un mot de passe pour réserver au personnel autorisé l'accès aux paramètres de configuration de l'appareil.

Lorsqu'un mot de passe est défini, les informations affichées sur l'appareil peuvent être visualisées, mais les valeurs de paramètre ne peuvent pas être modifiées. Par défaut, la protection par mot de passe n'est pas activée. Le mot de passe par défaut est **0000**. Vous pouvez définir un mot de passe à 4 chiffres de **0000** à **9999**.

Pour activer le mot de passe, sélectionnez Menu > Réglages > Mot de passe > Activation, puis OUI.

Pour changer le mot de passe, sélectionnez **Menu > Réglages > Mot de passe > Modif Mot Passe** et modifiez le nouveau mot de passe. Pour modifier la valeur du paramètre, reportez-vous à la section Modification de paramètres à l'aide de l'afficheur, page 22.

Langue

L'appareil prend en charge 8 langues d'affichage sur l'IHM.

Voici les langues offertes par l'IHM de l'appareil :

- · Anglais (par défaut)
- Français
- Espagnol
- Russe
- · Chinois
- Italien
- Allemand
- Portugais

Pour sélectionner la langue, sélectionnez **Menu > Langue**. Pour modifier la valeur du paramètre, reportez-vous à la section Modification de paramètres à l'aide de l'afficheur, page 22.

Identification

Vous pouvez afficher les informations relatives à l'appareil dans l'écran **Identification**.

L'écran **Identification** affiche les informations suivantes :

- · Référence commerciale
- · Firmware version
- Date de version du logiciel embarqué
- CRC app
- · Numéro de série
- · Code QR

NOTE: Scannez le code QR pour afficher la page Web Vigilohm.

Pour afficher l'écran **Identification**, sélectionnez **Menu > Identification**.

Afficheur

Vous pouvez régler le contraste et le rétroéclairage de l'afficheur.

Pour accéder aux paramètres d'affichage de l'appareil, sélectionnez **Menu > Réglages > Affichage**.

Les paramètres d'affichage et leurs valeurs autorisées et valeurs par défaut sont les suivantes :

Paramètre	Valeur par défaut	Valeurs autorisées
Contraste	50 %	10 % à 100 %
Luminosité	100 %	10 % à 100 %

Pour modifier la valeur du paramètre, reportez-vous à la section Modification de paramètres à l'aide de l'afficheur, page 22.

Configuration réseau

Vous pouvez configurer les paramètres de réseau électrique en fonction des applications électriques que vous voulez surveiller.

Pour accéder aux paramètres réseau de l'appareil, sélectionnez **Menu > Réglages > Réseau**.

Le paramètre du réseau est Nom du canal.

Pour modifier la valeur du paramètre, reportez-vous à la section Modification de paramètres à l'aide de l'afficheur, page 22.

Nom de canal

Vous pouvez définir le nom du canal de votre choix pour les 12 canaux.

Le nom du canal peut uniquement être inscrit en anglais. Les caractères permis sont :

- AàZ
- aàz
- 0à9

 Caractères spéciaux (trait d'union-moins(-), barre oblique (/), pourcent (%), point (.), (blanc))

La longueur du nom de canal est ajusté automatiquement en fonction de la sélection du caractère. Par exemple, si le nom du canal contient uniquement le caractère W, la longueur maximum est de 8 caractères et si le nom du canal contient uniquement le caractère I, la longueur maximum est de 18 caractères.

Utilisez les boutons contextuels suivants pour modifier :

- pour modifier le caractère sélectionné.
- pour sélectionner le caractère à droite du caractère actuellement sélectionné, ou revenir au caractère complètement à gauche.
- pour confirmer le nom de canal.

Changer le nom du canal

Sélectionnez Menu > Réglages > Réseau > Nom de canal.
 L'écran NOM CANAL qui apparaît affiche la grille de canaux et un point clignotant sur la grille du canal 1. Cela indique que le canal 1 est sélectionné.

- 2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour changer le nom du canal 1, appuyez sur le bouton 🗐.
 - Pour changer le nom des autres canaux, appuyez sur le bouton pour sélectionner le canal désiré, puis appuyez sur le bouton.
 - Pour changer le nom de tous les canaux, appuyez sur le bouton , puis sur le bouton.

L'écran **NOM CANAL** affiche le nom par défaut **CANAL – 1** et le caractère C est en surbrillance.

3. Appuyez sur le bouton

L'écran **NOM CANAL** s'affiche. Le nom par défaut est supprimé et l'écran est vide.

- Pour supprimer le nom du canal, voir Supprimer le nom du canal, page 30.
- Pour changer le nom du canal, appuyez sur le bouton .

 L'écran **NOM CANAL** s'affiche et le caractère en surbrillance est vide.

 Appuyez sur le bouton pour sélectionner le caractère désiré.

NOTE: À chaque fois que vous appuyez sur le bouton les caractères passent dans l'ordre suivant :

- 1. A à Z
- 2. aàz
- 3. Oà9
- 4. Caractères spéciaux : moins (–), barre oblique (/), pour-cent (%), point (.), espace
- 4. Appuyez sur le bouton pour passer au caractère suivant.
- 5. Effectuez la procédure Étape 3 pour actualiser le caractère sélectionné.
- 6. Répétez les étapes Étape 4 et Étape 5 pour les autres caractères.
- 7. Appuyez sur le bouton pour confirmer le nom de canal. Le message **Sauvegardé** s'affiche.

- 8. Appuyez sur le bouton Échap.
 - L'écran **NOM CANAL** qui apparaît affiche la grille de canaux et un point clignotant sur la grille du canal 1. Cela indique que le canal 1 est sélectionné.
- Répétez les étapes Étape 2 à Étape 7 pour changer le nom des autres canaux.

Supprimer le nom du canal

- 1. Sélectionnez Menu > Réglages > Réseau > Nom de canal.
 - L'écran **NOM CANAL** qui apparaît affiche la grille de canaux et un point clignotant sur la grille du canal 1. Cela indique que le canal 1 est sélectionné.
- 2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer le nom du canal 1, appuyez sur le bouton 9.
 - Pour supprimer le nom des autres canaux, appuyez sur le bouton pour sélectionner le canal désiré, puis appuyez sur le bouton.
 - Pour supprimer le nom de tous les canaux, appuyez sur le bouton , puis sur le bouton .

L'écran **NOM CANAL** affiche le nom par défaut **CANAL – 1** et le caractère C est en surbrillance.

- 3. Appuyez sur le bouton
 - L'écran **NOM CANAL** s'affiche. Le nom par défaut est supprimé et l'écran est vide.
- Appuyez sur le bouton pour confirmer la suppression du nom du canal.
 Le message Sauvegardé s'affiche.
- 5. Appuyez sur le bouton Échap.
 - L'écran **NOM CANAL** qui apparaît affiche la grille de canaux et un point clignotant sur la grille du canal 1. Cela indique que le canal 1 est sélectionné.
- 6. Répétez les étapes Étape 3 à Étape 5 pour changer le nom des autres canaux.

Configuration des alarmes

Vous pouvez configurer le seuil d'alarme d'isolement en fonction des applications électriques surveillées.

Pour accéder aux paramètres d'alarme de l'appareil, sélectionnez **Menu > Réglages > Alarme Isol.**

Le paramètre d'alarme est Alarme isol..

Vous pouvez définir les valeurs de paramètre pour tous les canaux mis en service et non mis en service

Pour modifier la valeur du paramètre, reportez-vous à la section Modification de paramètres à l'aide de l'afficheur, page 22.

Seuils d'alarme d'isolement (Al. isol.)

Vous pouvez régler la valeur de seuil selon le niveau d'isolement de l'application surveillée.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre vont de $50~k\Omega$ à $200~k\Omega$. La valeur par défaut est de $50~k\Omega$. Cette valeur peut être réglée pour 12 canaux individuellement ou ensemble.

Lorsque l'appareil est mis sous tension, il récupère les dernières valeurs de seuil d'alarme d'isolement enregistrées.

Une alarme d'isolement est effacée lorsque le niveau d'isolement atteint 20 % audessus du seuil.

Hystérésis de seuil d'alarme d'isolement


Une hystérésis est appliquée pour limiter les erreurs d'alarme d'isolement dues aux fluctuations des mesures à l'approche de la valeur de seuil.

Un principe d'hystérésis est appliqué :


- Lorsque la valeur d'isolement mesurée diminue et tombe au-dessous du seuil de réglage, l'alarme d'isolement est déclenchée ou le compte à rebours est commencé si une temporisation d'alarme d'isolement a été réglée.
- Lorsque la valeur d'isolement mesurée augmente et dépasse 1,2 fois le seuil défini (c'est-à-dire seuil de réglage + 20 %), l'alarme d'isolement est désactivée.

Les diagrammes suivants montrent les comportements :

· Sans hystérésis :



· Avec hystérésis :



Configuration des E/S

Vous pouvez configurer les paramètres de relais en fonction du type d'informations de la sortie de relais.

Pour accéder aux paramètres d'E/S de l'appareil, sélectionnez **Menu > Réglages > Config E/S**.

Le paramètre d'E/S est Relais Al. Isol.

Pour modifier la valeur du paramètre, reportez-vous à la section Modification de paramètres à l'aide de l'afficheur, page 22.

Relais d'alarme d'isolement (Relais Al. Isol.)

Vous pouvez définir le mode du relais d'alarme d'isolement selon l'état de l'isolement.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont **FS** et **Std**. La valeur par défaut est **FS**

Lorsque le relais d'alarme d'isolement est configuré en mode de sécurité intrinsèque (failsafe) **FS** :

- Le relais d'alarme d'isolement est activé (mis sous tension) dans les cas suivants :
 - Aucun défaut d'isolement n'est détecté.
- Le relais d'alarme d'isolement est désactivé (mis hors tension) dans les cas suivants :
 - Un défaut d'isolement est détecté.
 - À la première mesure après le cycle éteindre/rallumer et à la déconnexion d'un tore.
 - Le produit est défectueux (tel que détecté par l'autotest).
 - L'alimentation auxiliaire a été perdue.
 - Lorsque le signal de tension est indisponible.
 - Défaut de canal

Lorsque le relais d'alarme d'isolement est configuré en mode standard Std. :

- Le relais d'alarme d'isolement est activé (mis sous tension) dans les cas suivants :
 - Un défaut d'isolement est détecté.
 - Le produit est défectueux (tel que détecté par l'autotest).
 - Tore déconnecté
 - Lorsque le signal de tension est indisponible.
 - Défaut de canal
- Le relais d'alarme d'isolement est désactivé (mis hors tension) dans les cas suivants :
 - Aucun défaut d'isolement n'est détecté.
 - À la première mesure après le cycle éteindre/rallumer
 - L'alimentation auxiliaire a été perdue.

Mesure R

Mesures d'isolement


L'appareil commande l'isolement par canal connecté du système d'alimentation non mis à la terre.

L'appareil mesure et affiche la résistance d'isolement R (Ω) en continue pour 12 canaux.

Pour afficher ces valeurs, sélectionnez **Menu > Surveillance**. Pour afficher les mesures de chaque canal, utilisez les boutons de menu contextuel.

Surveillance de l'isolement du réseau électrique

L'appareil contrôle l'isolement du réseau électrique non mis à la terre de la résistance conformément au chronogramme suivant, qui représente les réglages par défaut :



- 1 L'isolement du réseau est normal et il n'y a aucune alarme sur aucun canal.
- 2 Un défaut d'isolement est survenu sur le canal 4. L'alarme active est indiquée sur le canal 4. Appuyez sur le bouton pour acquitter l'alarme. Voir Mode relais, page 32 pour plus d'informations sur les modes du relais.
- 3 Un défaut d'isolement est survenu sur le canal 4. Alarme active acquittée.
- Le défaut d'isolement est corrigé. Le témoin d'alarme s'éteint. L'appareil revient à l'état normal.

Journal

L'appareil enregistre les détails des 240 événements de défaut les plus récents. Vous pouvez accéder à ces 240 journaux par le biais de l'IHM et des communications. Les événements de défaut sont déclenchés par les états de défaut d'isolement.


L'événement 1 est l'événement qui a été enregistré le plus récemment, tandis que l'événement 240 est l'événement le plus ancien.

L'événement le plus ancien est supprimé lorsqu'un nouvel événement se produit (la table n'est pas réinitialisée).

Ces informations permettront d'améliorer les performances du réseau de distribution et de faciliter le travail de maintenance.

Écran d'affichage du journal de défauts d'isolement

Pour consulter les détails d'un défaut d'isolement, sélectionnez **Menu >** Événements.



1	Valeur de défaut d'isolement enregistrée
2	Type de défaut enregistré : Défaut d'isolement NOTE: Défaut d'isolement consigné dans enregistrement primaire uniquement.
3	Date et heure auxquelles le défaut est apparu NOTE: Cette information est consignée dans un enregistrement primaire.
4	 Date et heure auxquelles le défaut a disparu en raison de l'un des événement suivants : Acquittement des défauts d'isolement ① Panne de courant pendant que l'alarme est active. I'V Signal de tension indisponible pendant que l'alarme est active. Erreur de produit ou de canal pendant que l'alarme est active. ★ Mise en service automatique lancée pendant que l'alarme est active. NOTE: Cette information est consignée dans un enregistrement secondaire.
5	Numéro de l'événement affiché
6	Nombre total d'événements enregistrés
7	Nom du canal sur lequel le journal est enregistré
8	Numéro du canal sur lequel le journal est enregistré
9	Flèches Haut et Bas : Permettent d'afficher les événements enregistrés

Reset

Vous pouvez réinitialiser les journaux. Vous pouvez également effectuer une réinitialisation d'usine.

Pour accéder aux paramètres de réinitialisation de l'appareil, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > **Ràz**.

Les paramètres de réinitialisation sont Ràz Evt et Ràz Usine.

Lorsque vous réinitialisez les journaux, les informations existantes de tendance sont effacées, mais la valeur de paramètre reste inchangée. Lorsque vous effectuez la réinitialisation d'usine, l'appareil redémarre et une mise en service automatique est lancée. Les valeurs des paramètres sont remises aux valeurs par défaut.

Voici la liste complète des paramètres avec leur valeur par défaut et leurs valeurs autorisées :

Paramètre	Valeur par défaut	Valeurs autorisées
Alarme isol.	50 kΩ	50200 kΩ
Nom de canal	CANAL – 1 àCANAL – 12 pour 12 canaux	A à Z a à z O à 9 Caractères spéciaux (trait d'union-moins(-), barre oblique (/), pourcent (%), point (.), (blanc)) La longueur du nom de canal est ajusté automatiquement en fonction de la sélection du caractère. Par exemple, si le nom du canal contient uniquement le caractère W, la longueur maximum est de 8 caractères et si le nom du canal contient uniquement le caractère I, la longueur maximum est de 18 caractères.
Relais al. Relais	FS	FSStd.
Adresse	1	1247
Vitesse de transmission	19200	480096001920038400
Parité	Paire	AucunePaireImpaire
Modif Mot Passe	0000	00009999
Activation (mot de passe)	OFF	· ON · OFF
Contraste	50 %	10100 %
Rétroéclairage	100 %	10100 %

Autotest

Vue d'ensemble de l'autotest

L'appareil effectue l'autotest en arrière-plan pour détecter d'éventuels défauts dans ses circuits internes et externes.

La fonction d'autotest de l'appareil teste :

- Le produit (témoins lumineux, électronique interne)
- La chaîne de mesure et le relais d'alarme d'isolement

Vous pouvez déclencher l'autotest en appuyant sur le bouton contextuel **T** dans l'écran **Récap.** L'autotest est désactivé pendant le défaut d'isolement, l'erreur produit ou l'erreur système.

Séquence d'autotest

Pendant l'autotest, les témoins lumineux de l'appareil s'allument et des informations sont affichées à l'écran.


Les voyants suivants s'allument l'un après l'autre et s'éteignent après le délai prédéfini :

- 1. Alarme orange
- 2. Pas d'alarme vert
- 3. État du produit rouge
- 4. État du produit vert

5. Communication orange

Le relais bascule.

 Si l'autotest réussit, l'écran suivant s'affiche pendant 3 secondes et un écran d'état s'affiche :



• Si l'autotest échoue, le voyant **produit alarme** s'allume et un message s'affiche pour indiquer que le produit est défectueux. Débranchez, puis rebranchez l'alimentation auxiliaire de l'appareil. Si le problème persiste, contactez le support technique.

Communications

Paramètres de communication

Avant d'établir toute communication avec l'appareil, vous devez configurer le port de communication Modbus. Vous pouvez configurer les paramètres de communication en sélectionnant (**Menu > Réglages > Modbus**).

Les paramètres de communication, leurs valeurs autorisées et leurs valeurs par défaut sont les suivants :

Paramètre	Valeur par défaut	Valeurs autorisées						
Adresse	1	1247						
Vitesse	19200	480096001920038400						
Parité	Paire	SansPaireImpaire						

Pour modifier la valeur du paramètre, reportez-vous à la section Modification de paramètres à l'aide de l'afficheur, page 22.

En mode point-à-point, lorsque l'appareil est connecté directement à un ordinateur, l'adresse réservée 248 peut être utilisée pour communiquer avec l'appareil peu importe l'adresse interne de l'appareil.

Fonctions Modbus

L'appareil prend en charge les codes de fonction Modbus.

Code de la fon	ction	Nom de la fonction
Décimale	Hexadécimale	
3	0x03	Registres Read Holding ¹
4	0x04	Registres Read Input ¹
6	0x06	Registre Write Single
8	0x08	Diagnostic Modbus
16	0x10	Registres Write Multiple
43 / 14	0x2B / 0E	Lire l'identification d'appareil
43 / 15	0x2B / 0F	Obtenir la date et l'heure
43 / 16	0x2B / 10	Régler la date et l'heure

Demande de lecture de l'identification d'appareil

Nombre	Туре	Valeur
0	VendorName	Schneider Electric
1	ProductCode	IMDIFL12H
2	MajorMinorRevision	XXX.YYY.ZZZ
3	VendorURL	www.se.com

^{1.} les registres Read Holding et Read Input sont identiques.

Demande de lecture de l'identification d'appareil (Suite)

Nombre	Туре	Valeur
4	ProductName	Localisateur de défaut d'isolement
5	ModelName	IFL12H

L'appareil accepte tous les types de requête (basique, régulière, étendue)

Format des tableaux de registres Modbus

Les tableaux de registres contiennent les colonnes suivantes.

En-tête de colonne	Description
Adresse	Adresse Modbus sous formes décimale (déc) et hexadécimale (hex).
Registre	Registre Modbus sous formes décimale (déc) et hexadécimale (hex).
LE	Registre en lecture seule (L) ou en lecture/écriture (LE).
Unité	Unité dans laquelle l'information est exprimée.
Туре	Type de données de codage. NOTE: Pour le type de données Float32, l'ordre des octets suit le format Big-Endian.
Plage	Valeurs autorisées pour cette variable, généralement un sous-ensemble des valeurs autorisées pour le format.
Description	Fournit des informations sur le registre et sur les valeurs appliquées.

Tableau des registres Modbus

Le tableau suivant répertorie les registres Modbus qui s'appliquent à votre appareil.

Registres d'état du système

Adresse		Registre		LE	Unité	Туре	Plage	Description
déc	hex	déc	hex					
100	64	101	65	R	_	Uint16	-	Identifiant produit
								17032 - IFL12H
114 115	7273	115116	7374	R	-	Uint32		État du produit Bit1 – Réservé Bit2 – Autotest Bit3 – Mise en service Bit4 – État sécurisé Bit5 – Surveillance Bit6 – Erreur canal Bit7 – Erreur produit Bit8 – Erreur système Bit9 – Réservé Bit10 – Réservé
116	74	11722	75	R	_	Uint16	_	Codes d'erreur produit OXFFFF – Aucune erreur Ox0000 – Erreur inconnue Ox0DEF – Modèle indéfini OxAF00 – Échec de l'autotest OxBE00 – Mesures

Registres d'état du système (Suite)

Adresse		Registre		LE	Unité	Туре	Plage	Description
déc	hex	déc	hex					
								 0xC0F1 - Erreur configuration 0x5EFA - Problème d'appel de capteur
								 0xD1A1 – E/S collées 0xD1A2 – RAM 0xD1A3 – EEPROM
								0xD1A4 – Relais0xD1A5 – Entrée d'état
								 0xD1A6 – Flash 0xD1A7 – SIL
								0xE000 – Interruption NMI
								 0xE001 – Exception défaillance matérielle
								 0xE002 – Exception défaillance mémoire
								 0xE003 – Exception défaillance bus
								0xE004 – Exception défaillance utilisation
								 0xE005 – Interruption inattendue
								0xFAF5 - Interruption inattendue
120 139	788B	121140	798C	R	-	UTF8	_	Famille de produit
140 159	8C9F	141160	8DA0	LE	-	UTF8	-	Nom de produit (nom appli. utilisateur)
160 179	A0B3	161180	A1B4	R	-	UTF8	_	Code du produit IMDIFL12H
180 199	B4C7	181200	B5C8	R	-	UF8	-	Fabricant : Schneider Electric
208 219	D0 DB	209220	D1DC	R	-	UF8	_	Numéro de série ASCII
220	DC	221	DD	R	-	Uint16	_	Identifiant d'unité de fabrication
227 246	E3F6	228247	E4F7	R	_	UTF8	-	Capacité produit
247 266	F710- A	248267	F810B	R	-	UTF8	-	Modèle du produit IFL12H
300 306	12C 132	301307	12D133	R	-	Uint16	_	Date et heure en format 7 registres Les paramètres suivants correspondent à chaque registre : • 300 – Année • 301 – Mois • 302 – Jour
								 303 – Heure 304 – Minute 305 – Seconde 306 – Milliseconde
307 310	133 136	308311	134137	LE	_	Uint16	-	Date et heure en format TI081. Voir Date et heure en format TI081, page 47.
320 324	140 149	321325	141145	R	-	Uint16	-	Version actuelle du logiciel embarqué X représente le numéro de révision primaire, encodé dans le registre 321

Registres d'état du système (Suite)

Adresse	9	Registre		LE	Unité	Туре	Plage	Description
déc	hex	déc	hex					
								Y représente le numéro de révision secondaire, encodé dans le registre 322 Z représente le numéro de révision de qualité, encodé dans le registre 323
325 329	145 149	326330	14614A	R	_	Uint16	_	Version précédente du logiciel embarqué X représente le numéro de révision primaire, encodé dans le registre 326 Y représente le numéro de révision secondaire, encodé dans le registre 327 Z représente le numéro de révision de qualité, encodé dans le registre 328
340 344	154 158	341345	155159	R	_	Uint16	_	Version du logiciel embarqué de démarrage X représente le numéro de révision primaire, encodé dans le registre 341 Y représente le numéro de révision secondaire, encodé dans le registre 342 Z représente le numéro de révision de qualité, encodé dans le registre 343
500 505	1F41- F9	501506	1F51FA	R	-	UTF8	-	Version matériel
550 555	2262- 2B	551556	22722C	R	-	UTF8	_	Version existante du logiciel embarqué
556 561	22C 231	557562	22D232	R	-	UTF8	-	Version précédente du logiciel embarqué
562 567	232 237	563572	23323C	R	-	UTF8	-	Version existante RS/amorçage
586 591	24A 24F	587592	24B250	R	-	UTF8	-	Version existante SIL du logiciel embarqué

Modbus

Adresse		Registre		LE	Unité	Туре	Plage	Description
déc	hex	déc	hex					
750	2EE	751	2EF	LE	-	Uint16	1247	Adresse de l'appareil Valeur par défaut : 1
751	2EF	752	2F0	LE	-	Uint16	 0 = 4800 1 = 9600 2 = 19200 3 = 38400 	Vitesse de transmission Valeur par défaut : 2 (19200)
752	2F0	753	2F1	LE	_	Uint16	0 = Paire1 = Impaire2 = Aucune	Parité Valeur par défaut : 0 (paire)

Alarme d'isolement

Adresse	Adresse Registre			LE	Unité	Туре	Plage	Description
déc	hex	déc	hex	1				
1102	44E	1103	44F	R	-	Uint16	-	Statut de l'alarme produit Bit 112 - État du canal pour le canal 1 à 12 respectivement Cet octet est fixé pour le
								canal correspondant de tous les états suivants :
								 Alarme active
								 Alarme acquittée
								 Tore déconnecté
								 Première mesure
								 Erreur canal
								Bit 13 – Erreur système
								Cet octet est fixé pour les états suivants :
								 Signal de tension indisponible
								 Tore déconnecté
								 Tore manquant
								Bit 14 – Erreur produit
								Cet octet est fixé pour les états de défaut produit.
1103	44F	1104	450	R	-	Uint16	-	Compléter pour le statut de l'alarme produit
1104 1105	450 451	1105 1106	451452	R	-	Uint32	00XFFFFFFF	Compteur statut

Alarme d'isolement (Suite)

Adresse		Registre		LE	Unité	Туре	Plage	Description
déc	hex	déc	hex					
1110	456 457	1111	457458	R		Uint32		État du produit 0 – Alarme Bit 1 – Alarme active Bit 2 – Réservé Bit 3 – Réservé Bit 4 – Alarme acquittée Bit 5 – Réservé Bit 6 – Réservé Bit 7 – Réservé Bit 9 – Première mesure Bit 10 – Réservé Bit 11 – Réservé Bit 12 – Réservé Bit 12 – Réservé Bit 13 – Autotest Bit 14 – Mise en service Bit 15 – Réservé Bit 15 – Réservé Bit 16 – Non mis en service Bit 17 – Signal de localisation indisponible Bit 18 - Réservé Bit 20 – Réservé Bit 20 – Réservé Bit 21 – Réservé Bit 22 – Tore déconnecté Bit 23 – Réservé Bit 24 – Réservé Bit 25 – Erreur produit Bit 26 – Erreur canal Bit 27 – Réservé Bit 28 – Réservé Bit 29 – Réservé Bit 30 – Réservé Bit 30 – Réservé Bit 31 – Réservé Bit 31 – Réservé Bit 31 – Réservé Bit 31 – Réservé
1112 1134	45846- E	1113 1135	45946F	R		Uint32		État des canaux (1 à 12) Chaque canal représente 2 registres. O – Alarme Bit 1 – Alarme active Bit 2 – Réservé Bit 3 – Réservé Bit 4 – Alarme acquittée Bit 5 – Réservé Bit 6 – Réservé Bit 7 – Réservé Bit 9 – Première mesure Bit 10 – Réservé Bit 11 – Réservé Bit 12 – Réservé Bit 12 – Réservé Bit 13 – Autotest Bit 14 – Mise en service Bit 15 – Réservé Bit 15 – Réservé

Alarme d'isolement (Suite)

Adresse		Registre		LE	Unité	Туре	Plage	Description
déc	hex	déc	hex					
								Bit 17 – Signal de localisation indisponible
								Bit 18 - Réservé
								Bit 19 – Réservé
								Bit 20 – Réservé
								Bit 21 – Réservé
								Bit 22 – Tore déconnecté
								Bit 23 – Réservé
								Bit 24 – Réservé
								Bit 25 – Erreur produit
								Bit 26 – Erreur canal
								Bit 27 – Réservé
								Bit 28 – Réservé
								Bit 29 – Réservé
								Bit 30 – Réservé
								Bit 31 – Réservé
								Bit 32 – Hors tension

Diagnostics

Adresse		Registre		LE	Unité	Туре	Plage	Description
déc	hex	déc	hex					
2001 2004	7D17- D4	2002 2005	7D27D5	R	-	Date et heure	-	Temps de disponibilité total depuis la première mise sous tension du produit. Les registres correspondent à (résultat – 01/01/2000) = temps total de disponibilité. Format de date TI081 (VoirDate et heure en format TI081, page 47)
2005 2006	7D57- D6	2006 2007	7D67D7	R	-	Uint32	-	Nombre total de cycles éteindre/ rallumer depuis la première mise sous tension du produit
2050	802	2051	803	W	_	Uint16	-	Écrire 0x1919 pour réinitialiser les paramètres d'usine (réglages d'usine par défaut)
2051	803	2052	804	W	-	Uint16	-	Écrire 0xF0A1 pour réinitialiser tous les journaux

CRC

Adresse	Adresse		Registre		Registre		LE		LE Unité Type		Plage	Description	
déc	hex	déc	hex										
2500 2501	9C49- C5	2501 2502	9C59C6	R	-	Uint32	-	Valeur CRC application					
2502 2503	9C69- C7	2503 2504	9C79C8	R	-	Uint32	-	Valeur CRC démarrage					

Réglages

Adresse)	Registre		LE Unité T		Туре	Plage	Description
déc	hex	déc	hex					
2997 2998	BB5 BB6	2998 2999	BB6BB7	R	-	Uint16	-	Nombre total de paramètres changés depuis la première mise sous tension. Incrémenté de 1 pour chaque changement d'un ou plusieurs paramètres.
3001	BB9	3002	вва	LE	-	Uint16	1= Standard 2 = Sécurité intrinsèque (FS)	Commande logique du relais d'alarme d'isolement Valeur par défaut : 2 (sécurité intrinsèque FS)
3014	BC6	3015	BC7	LE	-	Uint16	00009999	Mot de passe
								Valeur par défaut : 0000
3015	BC7	3016	BC8	LE	-	Uint16	• 0 = OFF	Protection par mot de passe
							• 1 = ON	Valeur par défaut : 0 (protection par mot de passe désactivée)
3016	BC8	3017	BC9	LE	-	Uint16	 0 = Anglais 1 = Français 2 = Espagnol 3 = Russe 4 = Chinois 5 = Italien 6 = Allemand 7 = Portugais 	Langue de l'interface Valeur par défaut : 0 (Anglais)
3017	BC9	3018	BCA	LE	%	Uint16	10100 %	Contraste de l'écran Valeur par défaut : 50 %
3018	BCA	3019	ВСВ	LE	%	Uint16	10100 %	Luminosité de l'écran
								Valeur par défaut : 100 %
3042	BE2	3043	BE3	W	_	Uint16	-	Mode de mise en service
								Écrire 0xAABB pour passer en mise en service
								Écrire 0xBBAA pour quitter la mise en service

Surveill.

Adresse		Registre	Registre		Unité	Туре	Plage	Description
déc	hex	déc	hex					
1000- 0 10023	2710 2727	10001 10024	2711 2728	R	Ohm	Virgule flottante 32	-	Résistance pour les 12 canaux. Chaque canal représente 2 registres.
1007- 2 10083	2758 2763	10073 10084	2759 2764	R	_	Uint16	 0 = Identique 1 = En dessous 2 = Au-dessus 3 = UnderStrict 4 = OverStrict 	Égalité R pour les 12 canaux. Chaque canal représente 1 registre.

NOTE: Les registres suivants valent pour le canal 1. Pour le registre du canal 2, ajoutez la valeur « 30 » au registre du canal 1. Pour le registre du canal 3, ajoutez la valeur « 30 » au registre du canal 2, et ainsi de suite.

Réglages - Pour les canaux individuels

Adresse		Registre		LE	Unité	Туре	Plage	Description
déc	hex	déc	hex					
1100- 0 11008	2A- F82- B00	11001 11009	2AF92- B01	LE	_	UTF8	Longueur autorisée : 18 caractères	Nom du canal. L'octet de poids fort du premier registre contient le premier caractère. L'octet de poids faible du dernier registre contient le dernier caractère. Valeur par défaut : CANAL – 1
1100- 9 11010	2B01 2B02	11010 11011	2B022- B03	LE	Ohm	Uint32	50200 kΩ	Seuil d'alarme d'isolement Valeur par défaut : 50 kΩ
11016	2B08	11017	2B09	LE	rota- tions	Uint16	 0 = Non mis en service 470, 1000 = Auto 3003000 = Manuel 	Nombre de tours du tore Valeur par défaut : 0

Événements

Adresse		Registre		LE	Unité	Туре	Plage	Description
déc	hex	déc	hex					
1999- 6 19997	4E1- C4E1- D	19997 19998	4E1D4- E1E	R	_	Uint32	_	Remise à zéro du compteur
1999- 8 19999	4E1- E4E1F	19999 20000	4E1F4- E20	R	_	Uint32	1240	Nombre d'enregistrements d'événements
20001	4E21	20002	4E22	R	-	Uint16	-	Numéro de l'enregistrement le plus récent
2000- 2 20013	4E22 4E2D	20003 20014	4E234- E2E	R	_	Enregis- trement	_	Enregistrement 1
2001- 4 20025	4E2- E4E39	20015 20026	4E2F4- E3A	R	_	Enregis- trement	_	Enregistrement 2
2071- 0 20721	50E6 50F1	20711 20722	50E750- F2	R	_	Enregis- trement	_	Enregistrement 60
2287- 0 22881	5956 5961	22871 22882	5957 5962	R	-	Enregis- trement	_	Enregistrement 240

Enregistrements d'événements d'alarme

Chaque événement est stocké dans deux enregistrements :

- Un enregistrement « primaire », créé lorsque l'alarme d'isolement se déclenche. Il contient la valeur d'isolement.
- Un enregistrement « secondaire », créé pour les types d'événements suivants :
 - Alarme d'isolement acquittée
 - Panne d'alimentation ou cycle éteindre/rallumer
 - Tore déconnecté
 - Signal de localisation indisponible
 - Erreur produit ou canal
 - Lancement automatique de la mise en service

Description d'un enregistrement du journal des événements

Registre	Unité	Туре	Plage	Description
Mot 1	-	Uint16	165535	Numéro d'enregistrement d'événement
Mot 2	-	Uint64	_	Horodatage de l'événement (même code que l'horodatage produit)
Mot 3				
Mot 4				
Mot 5				
Mot 6	-	Uint32	• 01	Identifiant d'enregistrement :
Mot 7			• 0x40, 0x20 • 1000010023, 11101134	 Mot 6, octet de poids fort : information pour enregistrement primaire/secondaire. Ce champ prend la valeur 1 pour l'enregistrement primaire et la valeur 0 pour l'enregistrement secondaire.
				Mot 6, octet de poids faible : type de données stockées dans le champ de valeur.
				Mot 7 : adresse de registre Modbus dont provient les données du champ Valeur.
Mot 8	-	Uint64	-	En fonction du type d'enregistrement (primaire ou secondaire) :
Mot 9 Mot 10				Enregistrement primaire (lorsque l'événement se produit): Valeur de résistance d'isolement (en ohms) lorsque l'événement s'est produit (encodé en Float32 dans les deux
Mot 11				derniers registres).
Wot 11				Enregistrement secondaire (pour liste d'événements antérieure) (encodé en Uint32 dans les deux derniers registres)
Mot 12	-	Uint16	165534	Identifiant d'enregistrement primaire/secondaire pour l'événement :
				 Dans le cas d'un enregistrement primaire pour un événement, cet identifiant est un entier impair; la numérotation commence à 1 et le numéro est incrémenté de 2 à chaque nouvel événement.
				Dans le cas d'un enregistrement secondaire pour un événement, cet identifiant est égal à l'identifiant d'enregistrement primaire plus 1.

Exemple d'un événement

Les deux enregistrements suivants concernent, à titre d'exemple, une alarme d'isolement qui s'est déclenchée le 01/10/2010 à 12:00 et qui a été acquittée à 12:29.

Numéro de registre : 1

Adresse		Registre		Unité	Туре	Valeur	Description
déc	hex	déc	hex				
20002	4E22	20003	4E23	-	Uint16	1	Numéro de registre
20003	4E23	20004	4E24	-	Uint64	• 10 • 0 • 10 • 1 • 12 • 0 • 0	Date à laquelle l'alarme d'isolement s'est produite (01/10/2010 à 12:00)
20007	4E27	20008	4E28	-	Uint32	• 1 • 0x40 • 100- 00	Identifiant d'enregistrement : Enregistrement primaire plus enregistrement secondaire Valeur Float32 (résistance d'isolement) Valeur du registre 10000 (registre de surveillance de résistance d'isolement)

Numéro de registre : 1 (Suite)

Adresse		Registre		Unité	Туре	Valeur	Description
déc	hex	déc	hex				
20009	4E29	20010	4E2A	Ohm	Uint64	10000	Valeur de résistance d'isolement au moment de l'alarme d'isolement
20013	4E2D	20014	4E2E	-	Uint16	1	Identifiant d'enregistrement secondaire pour l'événement

Numéro de registre : 2

Adresse		Registre		Unité	Туре	Valeur	Description
déc	hex	déc	hex				
20014	4E2E	20015	4E2F	-	Uint16	2	Numéro de registre
20015	4E2F	20016	4E30	-	Uint64	• 10 • 0 • 10 • 1 • 12 • 29 • 0	Date à laquelle l'alarme d'isolement est acquittée (01/10/2010 à 12:29)
20019	4E33	20020	4E34	-	Uint32	• 1 • 0x20 • 1112	Identifiant d'enregistrement : Enregistrement secondaire Valeur Uint32 (alarme acquittée) Valeur de registre 1112 (état du canal).
20021	4E35	20022	4E36	-	Uint64	8	Valeur du registre d'alarme d'isolement au moment de l'acquittement de l'alarme d'isolement
20025	4E39	20026	4E3A	-	Uint16	2	Identifiant d'enregistrement secondaire pour l'événement

Date et heure en format TI081

La structure suivante est utilisée pour l'échange des informations de date et heure en utilisant le protocole Modbus.

La date/heure est codée en 8 octets comme suit :

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b09	b08	b07	b06	b05	b04	b03	b02	b01	b00	Word
0	0	0	0	0	0	0	0	R4	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Mot 1
0	0	0	0	М	М	М	М	WD	WD	WD	D	D	D	D	D	Mot 2
SU	0	0	Н	Н	Н	Н	Н	IV	0	mn	mn	mn	mn	mn	mn	Mot 3
ms	Wrod 4															

- R4: Octet réservé (par IEC870-5-4), fixé à 0
- Y Années
 - 1 octet
 - Valeur de 0...127 (1/1/2000 à 31/12/2127)
- M Mois
 - 1 octet
 - Valeur de 1...12
- D Jours
 - 1 octet

- Valeur de 1...31
- H Heures
 - 1 octet
 - Valeur de 0...23
- mn Minutes
 - 1 octet
 - Valeur de 0...59
- ms Milliseconds
 - 2 octet
 - Valeur de 0...59999

Les champs suivants sont conformes à CP56Time2a et considérés comme facultatifs :

- · WD Jour de la semaine
 - Si non utilisé, fixer à 0 (1 = Dimanche, 2 = Lundi...)
 - Valeur de 1...7
- SU Été
 - Si non utilisé, fixer à 0 (0 = Standard, 1 = Été)
 - Valeur de 0...1
- iV Validité des informations contenues dans la structure
 - Si non utilisé, fixer à 0 (0 = Valable, 1 = Non valable ou non synchronisé dans le système)
 - Valeur de 0...1

Les informations sont codées en format binaire.

Maintenance

Mesures de sécurité

Les précautions de sécurité suivantes doivent être strictement observées avant toute tentative de mise en service du système, de réparation des équipements électriques ou de maintenance.

Lisez attentivement et appliquez les précautions ci-dessous.

AADANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respecter les consignes de sécurité électrique courantes. Consulter la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462 au Canada ou les autres normes locales.
- Couper toute alimentation de cet appareil et de l'équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur ou dans l'équipement.
- Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVIS

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT

- Ne pas ouvrir l'unité.
- Ne pas tenter de réparer un composant ou accessoire du produit.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Témoin lumineux d'état du produit

Si le témoin lumineux **État du produit** est allumé en rouge, il y a une erreur sur le réseau électrique ou dans l'appareil.

Il peut s'agir des erreurs suivantes :

- Échec de l'autotest
- Erreur produit
- Erreur système
- Tore manquant
- · Tore déconnecté
- · Signal de localisation indisponible

Dépannage

Vous pouvez effectuer plusieurs vérifications pour tenter d'identifier les problèmes potentiels de fonctionnement de l'appareil.

Le tableau suivant décrit les problèmes potentiels, leurs causes possibles, les vérifications que vous pouvez effectuer et des solutions possibles dans chaque cas. Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème après avoir consulté le tableau,

veuillez contacter le représentant commercial régional de Schneider Electric pour obtenir de l'aide.

Problème éventuel	Cause possible	Solution possible
L'appareil n'affiche rien quand il est allumé.	L'appareil ne reçoit pas d'alimentation.	Vérifiez que l'alimentation auxiliaire est présente.
	L'alimentation auxiliaire n'est pas conforme.	Vérifiez la tension auxiliaire.
L'appareil a signalé un défaut d'isolement, mais votre réseau ne montre aucun signe de comportement anormal.	Le seuil d'alarme d'isolement n'est pas approprié.	Vérifiez la valeur du seuil d'alarme d'isolement. Modifiez le seuil d'alarme d'isolement selon besoin.
Vous avez délibérément créé un défaut d'isolement que l'appareil n'a pas détecté.	La valeur de la résistance utilisée pour simuler le défaut est supérieure à la valeur du seuil d'alarme d'isolement.	Utilisez une valeur de résistance inférieure au seuil d'alarme d'isolement ou modifiez le seuil d'alarme d'isolement.
	Le défaut n'est pas détecté entre le neutre et la terre.	Recommencez en vérifiant que vous êtes bien entre le neutre et la terre.
L'IMD détecte un défaut, mais pas l'appareil.	Le seuil d'alarme d'isolement n'est pas approprié.	Vérifiez la valeur du seuil d'alarme d'isolement. Modifiez le seuil d'alarme d'isolement selon besoin.
	Il existe des défauts sur la même phase sur plusieurs arrivées et le signal n'est pas suffisant pour localiser le défaut avec le seuil d'appareil sélectionné.	d isolement selon besom.
	Le défaut affecte un point du réseau non mis à la terre qui n'est pas surveillé par l'appareil, par exemple le bus entre les circuits de départ.	À l'aide du kit de localisation de défaut, vérifiez s'il existe un défaut d'isolement en amont de l'appareil.
L'appareil émet une alarme alors que l'IMD ne détecte pas de défaut.	Le seuil d'alarme d'isolement n'est pas approprié.	Vérifiez la valeur du seuil d'alarme d'isolement. Modifiez le seuil d'alarme d'isolement selon besoin.
	L'isolement du réseau non mis à la terre a peut-être changé au fil du temps ou du fait de nouvelles conditions.	Vérifiez l'historique de la résistance d'isolement sur l'IMD pour identifier les éventuels changements de seuil nécessaires.
Comportement du relais d'alarme inversé (désactivé lorsqu'il devrait être activé ou vice-versa)	Raccordement du relais incorrect	Changez le raccordement du relais pour obtenir le comportement attendu.
Alarme persistante même après rectification du défaut	Il y a un deuxième défaut sur le circuit de dérivation indiqué (même conducteur sous tension, même arrivée).	Configurez et corrigez le deuxième défaut.
Le voyant d'état du produit est rouge, et l'affichage indique qu'une erreur s'est produite pendant l'autotest.	Erreur interne	Débranchez brièvement l'alimentation auxiliaire de l'appareil.
Bien que l'appareil reçoive l'alimentation, le voyant d'état du produit ne s'allume pas.	Témoin lumineux défectueux.	Relancez l'autotest et vérifiez que le voyant d'état du produit s'allume brièvement.
Le voyant Alarme ne s'allume pas en présence d'un défaut.	Témoin lumineux défectueux.	Relancez l'autotest et vérifiez que le voyant Alarme s'allume brièvement.

Spécifications

Cette section fournit les spécifications de l'appareil.

Alimentation auxiliaire

CA	110-230 V Ph-N / 400 V Ph-Ph ± 15 %, 50/60 Hz
	• < 22 VA à 440 V
	• < 8 VA à 230 V
DC	125-250 V ± 15 % < 10 W

Réseau surveillé

CA	230 V
DC	230 V
Capacitance de fuite maximale	5 μF

Électrique

Plage de résistance d'isolement	100 Ω250 kΩ
Temps de réponse	5 s
Précision	Selon norme CEI 61557-9
Seuil	50200 kΩ
Hystérésis	± 20 %
Configuration du relais	Standard Sécurité intrinsèque
Tension / courant CA max. du relais	250 V / 6 A
Charge CA max. du relais	1500 VA
Tension / courant CC max. du relais	48 V / 1 A

Mécanique

Masse	0,55 kg
Position de montage	Orientation verticale uniquement
Classe de protection IP	IP20 : Autres côtés IP54 : Avant
Catégorie d'installation	 300 V, CAT III, degré de pollution 2 600 V, CAT II, degré de pollution 2

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	–25 à 70 °C
HR sans condensation	595 %
Point de rosée maximal :	37 °C
Température de stockage	–40 à 85 °C
Altitude de fonctionnement	≤ 3000 m
Utilisation	Pour utilisation à l'intérieur seulement Ne pas utiliser dans des endroits humides

Normes

Produit	CEI 61557-9
Sécurité	CEI/UL 61010-1

Normes (Suite)

СЕМ	CEI 61326-2-4
	CEI 61326-3-1
	• CEI 61000-6-2
	• CEI 61000-6-4
Installation	CEI 60364-7-710

Conformité aux normes chinoises

Ce produit est conforme aux normes suivantes en Chine :

IEC 61557-9:2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2019 – 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés.