

Enchufe inalámbrico Wiser 16A

Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

10/2025



Información legal

La información proporcionada en este documento contiene descripciones generales, características técnicas o recomendaciones relacionadas con productos o soluciones.

Este documento no pretende sustituir a un estudio detallado o un plan de desarrollo o esquemático específico de operaciones o sitios. No debe usarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de los productos o las soluciones para aplicaciones de usuario específicas. Es responsabilidad del usuario realizar o solicitar a un experto profesional (integrador, especificador, etc.) que realice análisis de riesgos, evaluación y pruebas adecuados y completos de los productos o las soluciones con respecto a la aplicación o el uso específicos de dichos productos o dichas soluciones.

La marca Schneider Electric y cualquier otra marca comercial de Schneider Electric SE y sus filiales mencionadas en este documento son propiedad de Schneider Electric SE o sus filiales. Todas las otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Este documento y su contenido están protegidos por las leyes de copyright aplicables, y se proporcionan exclusivamente a título informativo. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro), para ningún propósito, sin el permiso previo por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no otorga ningún derecho o licencia para el uso comercial del documento o su contenido, excepto por una licencia no exclusiva y personal para consultarla "tal cual".

Schneider Electric se reserva el derecho de realizar cambios o actualizaciones con respecto a o en el contenido de este documento o con respecto a o en el formato de dicho documento en cualquier momento sin previo aviso.

En la medida permitida por la ley aplicable, Schneider Electric y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad u obligación por cualquier error u omisión en el contenido informativo de este documento o por el uso no previsto o el mal uso del contenido de dicho documento.

Tabla de contenido

Información de seguridad	4
Acerca del documento	5
Toma de corriente conectada 16 A.....	8
Acerca del dispositivo	8
Instalación del dispositivo.....	9
Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub	10
Configuración del dispositivo	14
Cambio del nombre del dispositivo	14
Cambio del icono y reasignación del tipo de equipo	14
Ajuste de la localización del dispositivo.....	15
Identificación del dispositivo	15
Gestión de cargas.....	16
Tarifa	16
Centro de Energía.....	17
Uso del dispositivo.....	18
Operación de conmutación	18
Creación de una programación horaria	19
Control por voz	21
Creación de un momento	22
Creación de una automatización	25
Eliminación del dispositivo	32
Activación de notificaciones y alarmas	32
Reinicio del dispositivo.....	34
Indicaciones LED	35
Datos técnicos.....	35

Información de seguridad

Información importante

Lea estas instrucciones con atención y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de su instalación, puesta en marcha, reparación o mantenimiento. Es probable que los siguientes mensajes especiales aparezcan a lo largo del presente manual o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o llamar su atención con el propósito de proporcionarle información que aclare o simplifique un procedimiento.



Si se añade uno de estos símbolos a las etiquetas de seguridad «Peligro» o «Advertencia», se está indicando la existencia de un peligro eléctrico que podría provocar lesiones personales en caso de no seguir las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad y se utiliza para avisarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Acate todos los mensajes de seguridad que acompañen este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría causar** la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría causar** lesiones leves o moderadas.

AVISO

AVISO se utiliza para abordar prácticas no relacionadas con las lesiones físicas.

Acerca del documento

Objeto

Este documento proporciona una guía completa sobre el Toma de corriente 16A Wiser, en la que se detallan sus características, el proceso de instalación y la configuración mediante la aplicación Wiser Home. Explica cómo emparejar el enchufe con Wiser Hub, cambiarle el nombre, asignarlo a habitaciones, y controlar los dispositivos de forma manual o remota. Los usuarios pueden crear programaciones horarias, activar el control por voz a través de Google Inicio y agrupar acciones en "momentos" personalizables. El enchufe también es compatible con el control de la energía e incluye instrucciones para reiniciar, eliminar e identificar el dispositivo.

Campo de aplicación

Las características de los productos descritos en este documento tienen como objetivo coincidir con las características disponibles en www.se.com. Como parte de nuestra estrategia corporativa de mejora constante, podemos revisar el contenido con el tiempo con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. Si ve una diferencia entre las características de este documento y las características que aparecen en www.se.com, tenga en cuenta que www.se.com contiene la información más reciente.

Para su propia seguridad

AVISO
PELIGRO DE DAÑOS EN EL EQUIPO - El enchufe solo debe utilizarse en interiores. - Para desconectar el enchufe de la fuente de alimentación, extraígallo de la toma o apague el fusible del circuito de entrada. - No conecte los enchufes uno tras otro. - Conecte el enchufe únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra de protección. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Información general sobre ciberseguridad

En los últimos años, el creciente número de equipos y plantas de producción conectados a la red ha aumentado de la mano del potencial de las amenazas cibernéticas, como el acceso no autorizado, violaciones de datos e interrupciones operativas. Por lo tanto, es recomendable considerar todas las medidas de ciberseguridad posibles con el fin de ayudar a proteger los activos y los sistemas de dichas amenazas.

Para mantener sus productos de Schneider Electric seguros y protegidos, es conveniente que implemente las prácticas recomendadas de ciberseguridad que se indican en el documento *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric proporciona información y asistencia adicionales:

- Suscríbase al [boletín de seguridad](#) de Schneider Electric .
- Consulta la página web de [Cybersecurity Support Portal](#) para:
 - Buscar notificaciones de seguridad.
 - Notificar vulnerabilidades e incidentes.
- Consulta la página web de [Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture](#) para:
 - Acceder a la perspectiva de ciberseguridad.
 - Obtener más información sobre la ciberseguridad en la academia de ciberseguridad.
 - Explorar los servicios de ciberseguridad de Schneider Electric.

Datos ambientales

Encuentre y descargue múltiples datos ambientales sobre sus productos, incluido el cumplimiento de la directiva RoHS y las disposiciones del reglamento REACH, así como el perfil medioambiental del producto (PEP), las instrucciones sobre el fin de la vida útil (EOL) y mucho más.

<https://www.se.com/myschneider>



Información general sobre el programa de datos ambientales de Schneider

Haga clic en el siguiente enlace para leer sobre el programa de datos ambientales de Schneider Electric.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Declaración de conformidad

Por la presente, Schneider Electric Industries declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la DIRECTIVA 2014/53/UE SOBRE EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS.

La declaración de conformidad se puede descargar en:

- <https://www.go2se.com/ref=CCT711119>

Idiomas disponibles del documento

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

- Inglés
- Portugués
- Español
- Danés
- Finés
- Sueco

Información sobre terminología no inclusiva o insensible

Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.

Marcas comerciales

- Wiser™ es una marca registrada y propiedad de Schneider Electric, sus filiales y empresas asociadas.
- Zigbee® es una marca registrada de Connectivity Standards Alliance.
- Apple® y App Store® son nombres comerciales o marcas registradas de Apple Inc.
- Google Play™ Store y Android™ son nombres de marcas o marcas registradas de Google Inc.
- Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
- Google Home™ es una marca registrada de Google INC.
- QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países.

Otras marcas y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Toma de corriente conectada 16 A



CCT711119

Acerca del dispositivo

El Enchufe inalámbrico Wiser (en lo sucesivo denominado **enchufe**) se utiliza como adaptador de enchufe para controlar diversos dispositivos eléctricos, como lámparas de pie, radios o cafeteras, de forma manual o mediante la aplicación Wiser. El enchufe también puede monitorizar el consumo de energía de los dispositivos conectados. La toma de pared debe estar encendida para que pueda funcionar.

NOTA: No inserte el enchufe en las tomas que se encuentran detrás de objetos grandes o muebles como refrigeradores o armarios que reduzcan la recepción de radio.

Opciones de control

Control del hogar: Para controlar el enchufe de su hogar a través de la aplicación Wiser, necesitará contar con Wiser Hub.


Funcionamiento directo: El enchufe siempre se puede controlar directamente desde el sitio. Para hacerlo, encienda y apague el enchufe usando el botón de funcionamiento.

Funciones

- Encendido y apagado de dispositivos conectados de forma manual y remota mediante aplicación.
- Ajuste de un temporizador o una programación horaria (mediante aplicación)
- Visibilidad del estado de carga (mediante aplicación)
- Control y visualización del consumo de energía (mediante aplicación)

Elementos de mando

- A: Toma para tierra de protección y enchufes europeos estandarizados
- B: LED de estado
- C: Botón de funcionamiento
- D: Enchufe el adaptador a una toma de protección a tierra europea



Instalación del dispositivo

Consulte las instrucciones de instalación suministradas con este producto.

Consulte Enchufe inalámbrico Wiser.

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Usando la aplicación Wiser Home, empareje su enchufe con **Wiser Hub** para acceder y controlar el enchufe.

1. En la pantalla de inicio, pulse .
2. Pulse **Dispositivos** >  y, a continuación, pulse **Electrodomésticos** > **Enchufe inalámbrico**.

SUGERENCIA: También puede navegar pulsando **Control** >  > **Electrodomésticos** > **Enchufe inalámbrico**.

SUGERENCIA: La siguiente pantalla muestra el proceso de vinculación del enchufe.


3. Pulse **Escanear código QR** y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.

NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse **No puedo encontrar el código QR correcto** para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.




Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje **Código QR escaneado incorrecto**. Pulse **No puedo escanear el código QR** y seleccione una de las siguientes opciones:

- **(A):** Introduzca la **dirección MAC/EUI-64** y el **código de instalación** y, a continuación, pulse **Conectar**. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.
- **(B):** Pulse esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.



4. Inserte el dispositivo en la toma y realice 3 pulsaciones cortas del botón de funcionamiento (<0,5 s).




Espere unos segundos hasta que se haya unido correctamente el enchufe.



5. Una vez se haya unido el dispositivo, pulse  (A) y seleccione un icono adecuado para su carga y pulse **Guardar**.

NOTA: El icono de enchufe eléctrico está asignado por defecto.

6. Pulse  (B) y asigne un nombre.




7. Pulse **Siguiente** para asignar el enchufe a una habitación nueva o existente.

8. Pulse **Enviar**.

Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

- **+ Añadir nuevo dispositivo:** Pulse para continuar emparejando más dispositivos.
- **Empiece a utilizar su dispositivo:** Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.



NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como **Propietario de la casa**.

Ahora puede ver el dispositivo recién añadido en la pestaña **Control** en las pestañas **Todo** y **Habitación**.

Configuración del dispositivo

Cambio del nombre del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede cambiar el nombre del enchufe.

1. En la pantalla de **inicio**, pulse .
2. Pulse **Dispositivos > Enchufe inalámbrico > Nombre del dispositivo (A)** para cambiar el nombre del dispositivo.




Cambio del icono y reasignación del tipo de equipo

Puede cambiar el icono del dispositivo.

1. En la pantalla de **inicio**, pulse  > **Dispositivos > Enchufe inalámbrico**.
2. Pulse el **icono** , seleccione un icono del tipo de equipo (A) y pulse **Guardar (B)**.


IMPORTANTE: Si ha instalado un enchufe y PowerTag, al cambiar el icono a otra categoría se eliminarán todos los datos históricos. Consulte [Vista de energía de dispositivos individuales](#)



Ajuste de la localización del dispositivo

Puede añadir su dispositivo a cualquier habitación (como el dormitorio, el salón, el comedor, etc.).

1. En la pantalla de **Inicio**, pulse .
2. Pulse **Dispositivos**, seleccione en la lista el dispositivo cuya localización desea cambiar.
3. Pulse **Localización**  para abrir la pantalla de configuración.
4. En la pantalla **Configuración de dispositivo**, puede introducir el **Nombre de la nueva habitación** (A) o seleccionar una habitación existente de la lista (B).



SUGERENCIA: Si el dispositivo ya está asignado, puede eliminarlo de la habitación existente. Pulse **Eliminar de la habitación** (C).

5. Una vez que se hayan realizado los cambios, pulse **Enviar** (D).

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede identificar el enchufe entre otros dispositivos disponibles en la habitación.
Para identificar el enchufe:

1. En la pantalla de **inicio**, pulse .

2. Pulse **Dispositivos > Enchufe inalámbrico > Identificar** (A).

NOTA:

- Esta función hace parpadear el LED verde del enchufe, para que pueda encontrar el dispositivo actual. Puede tardar hasta un minuto en arrancar y hacer parpadear el LED del enchufe.
- Los LED del enchufe continuarán parpadeando hasta que pulse **OK**..



Gestión de cargas

La gestión de cargas evita que la protección se dispare al desconectar la carga (por ejemplo, un calentador de agua, un enchufe EV) o reducir la potencia de la carga.

El sistema de gestión del consumo de energía (PCM) es un algoritmo avanzado diseñado para evitar el consumo excesivo global. Esto se logra reduciendo las temperaturas de consigna y apagando cargas específicas, asegurando que el consumo de energía general se mantiene dentro de un límite predefinido. Con la integración de Wiser Home, los usuarios obtienen un mayor control sobre las cargas controladas por el PCM. Puede inscribir hasta ocho cargas a la vez, lo que ayuda a mantener el consumo total del sistema por debajo del límite establecido. Este límite viene determinado por las especificaciones de tu contrato, por lo que es importante que consultes la sección [Establecer tarifa](#) para obtener información sobre las tarifas punta y valle. Los equipos calificados se incorporarán automáticamente al sistema de gestión de cargas, lo cual optimizará aún más el uso de energía y mejorará la eficiencia general de la gestión de la energía de su hogar.

Para obtener más información sobre la gestión antitrampas consulte la Guía del usuario del sistema [Guía del usuario del sistema](#).

Tarifa

Ajusta la tarifa en la aplicación Wiser Home para ver los costes energéticos y la información de facturación.

El cálculo preciso del consumo de energía en tiempo real se basa en el tipo de contrato específico y en la información tarifaria. Para garantizar la precisión de los cálculos de costes, es importante proporcionar los datos de tarifa correctos. Esto permite que el sistema refleje el coste real de su consumo de energía, lo que le ayuda a comprender mejor su consumo y a gestionar sus gastos de forma eficaz. El coste del consumo de energía se basa en el tipo de contrato:

- Tarifa fija

- Tarifa pico/valle
- Sin contrato

Para obtener más información sobre el **Ajuste de tarifa**, consulte la correspondiente [guía del usuario del sistema](#).

Centro de Energía


Puede monitorear su consumo y producción de energía incluso sin un dispositivo de monitoreo de redes (Powertag E). Si se instalan dispositivos de energía independientes en su hogar, el Centro de Energía estará disponible para ayudarlo a gestionar y monitorear su consumo de energía.

Para obtener más información sobre **Centro de Energía**, consulte la [Guía del usuario del sistema](#).

Uso del dispositivo

La pantalla de control del dispositivo le permite encender/apagar el dispositivo y controlar varios ajustes.

En la pestaña **Control**, seleccione el enchufe y la pantalla de control mostrará las siguientes opciones.




A	Consumo total de energía en la sesión.
B	Pulse para encender/apagar manualmente el dispositivo.
C	Pulse para volver a la pantalla Programación horaria, donde puede crear un calendario. Para obtener más información, consulte el tema Creación de una programación horaria, página 19.
D	Pulse para añadir el dispositivo a la sección Dispositivos favoritos en la pantalla de Inicio . Para obtener más información sobre Favoritos , consulte Gestión de favoritos en la correspondiente guía del usuario del sistema.
E	Pulse para controlar varios ajustes desde la pantalla Ajustes del dispositivo . Para obtener más información, consulte el tema Configuración del dispositivo, página 14.

Operación de conmutación

Para utilizar el enchufe, insértelo en una toma de pared y asegúrese de que la toma esté encendida. Puede controlar el enchufe manualmente pulsando el botón de funcionamiento. Además, puede encender/apagar la función a través de la aplicación tocando el botón On/Off en la pantalla de inicio.

Operación de control manual


Puede encender/apagar manualmente el enchufe pulsando un botón de funcionamiento, que se mostrará en verde junto al enchufe, y el enchufe suministrará energía al dispositivo eléctrico conectado.



Operaciones de conmutación mediante la aplicación

Puede encender/apagar el enchufe de forma remota usando la aplicación Wiser Home.

1. Vaya a la pestaña **Control**, pulse **Todos los dispositivos** o la pestaña de la habitación en la que se encuentre el enchufe.
2. Pulse  (A) para encender/apagar el enchufe.



SUGERENCIA: También puede encender/apagar el dispositivo y ajustar el brillo desde la pantalla de **inicio** cuando lo añada a sus **Favoritos**.

Creación de una programación horaria

El enchufe puede controlarse y activarse a través de una programación horaria. Una vez ajustada la programación horaria, el sistema seguirá la programación horaria de forma activa. Puede crear o modificar las programaciones horarias en cualquier momento.

1. En la pantalla de **inicio**, pulse  > **Programaciones horarias** > .
2. Introduzca el nombre de la programación horaria (A).
3. Seleccione un tipo de dispositivo (B).
4. Seleccione la lista de dispositivos (C) a los que se debe aplicar la programación horaria.

5. Pulse **Crear**.

6. Pulse para añadir un evento.7. Seleccione un estado (encendido/apagado) (D), un período de tiempo (E) y pulse **Aceptar**.

SUGERENCIA:

- Puede añadir varias programaciones horarias en función de sus necesidades. Seleccione los días, pulse  y ajuste el estado de encendido/apagado y la hora.
- Puede copiar la programación horaria existente a otra o a los días que desee. Pulse .
 - Pulse **Programación horaria**, seleccione una programación horaria existente y pulse **Copiar**.
 - Pulse **Día**, seleccione los días que desee asignar y pulse **Copiar**.
- Cuando comience la programación horaria, podrá ver la **hora de finalización** en las siguientes pantallas:
 - Pantalla de control del dispositivo.
 - Pestaña Control en Nombre del dispositivo.
 - Sección Dispositivos favoritos en la pantalla de inicio.

Activación de una programación horaria

Para seguir la programación horaria del enchufe:

1. Vaya a la pestaña **Control**, pulse **Todos los dispositivos** o la pestaña de la habitación en la que se encuentre el enchufe.
2. Pulse **Seguir la programación horaria** para encender/apagar la programación horaria.

Control por voz

Con Google Home, puede controlar el dispositivo con su voz.

NOTA: Utilice el nombre del dispositivo que asignó durante el emparejamiento. Por ejemplo, el nombre del dispositivo se añade como enchufe.


Creación de un momento

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear momentos según sus necesidades.

1. En la pantalla de **Inicio**, pulse .
2. Vaya a **Momentos** >  para crear un momento.
3. Introduzca el nombre del momento (A).
CONSEJO: Puede seleccionar la imagen de portada que mejor represente su momento pulsando .
4. Pulse **Añadir acciones** (B) para seleccionar la lista de dispositivos.




5. En el menú **Añadir acciones**, puede seleccionar los dispositivos (C).



6. Cuando haya seleccionado todos los dispositivos, pulse **Hecho**.

7. En la página **Creador de momentos**, pulse el dispositivo para ajustar la condición. Por ejemplo, seleccione Enchufe.

- Pulse  (D) para encender.



Cuando se ajuste la condición deseada, pulse **Aceptar**.

8. Una vez ajustadas todas las condiciones, pulse **Guardar**.

Una vez guardado el momento, se podrá ver en la pestaña **Momentos**. Puede pulsar el momento para activarlo.

CONSEJO:


- Si desea ver los momentos creados en la pantalla de **Inicio**, vaya a **Inicio** >  > **Pantalla de inicio** > **Momentos**. Active el botón de alternancia para ver los momentos en la pantalla de inicio.
- También puede reorganizar los momentos pulsando **Editar** desde la pestaña Momentos de la pantalla de inicio o pulsando **Automatización** > **Momentos** > **Volver a pedir**.

Edición de un momento

1. En la pantalla **Inicio**, toque **Automatizaciones** .
2. Vaya a **Momentos**, localice el momento que desee editar y toque .

3. En la pantalla **Editor de momentos**, puede realizar los siguientes cambios:


- Cambiar el icono .
- Cambiar el nombre del momento.
- Toque cada acción para cambiar los ajustes.
 - Para eliminar una acción, deslícela hacia la izquierda y a continuación, toque  (A) para eliminarla.
 - Toque  **Añadir acciones** (B) para añadir una nueva acción.



4. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Eliminación de un momento


1. En la pantalla **Inicio**, toque **Automatizaciones** .
2. Vaya a **Momentos**, localice el momento que desee eliminar y toque .
3. En la pantalla **Editor de momentos**, toque **Eliminar** (A) y toque **OK** (B).



Creación de una automatización

Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o que se activan a horas programadas. Con la aplicación Wiser, puede crear automatizaciones según sus necesidades.

1. En la pantalla de **Inicio**, pulse .
2. Vaya a **Automatización** >  para crear una automatización.
NOTA: Se pueden añadir un máximo de 10 automatizaciones.
3. Pulse **Si** (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones (B):
 - **Todas las condiciones:** Esto desencadena una acción solo cuando se cumplen todas las condiciones.
 - **Cualquier condición:** Esto activa una acción cuando se cumple al menos una condición.



4. Pulse **Añadir condiciones** y seleccione una de las siguientes opciones (C):

- **Cambio de estado de un dispositivo:** Para seleccionar un dispositivo que active la automatización.
- **Modo Ausente:** **Activar/desactivar** el modo Ausente para activar una acción.

SUGERENCIA: El modo Ausente también se puede usar como activador para apagar las luces o el regulador, cerrar la persiana, etc. Para obtener más información, consulte [Modo Ausente](#).


- **Cambios en los precios de la energía:** Para definir el límite de los precios de la energía.

NOTA: Esta condición solo está disponible si su tarifa está ajustada como Pico/Valle o Dinámica. Consulte [Ajuste de tarifa](#).

**NOTA:**

- Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.
- Para eliminar una condición añadida, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse .


5. Para ajustar una hora específica para su automatización, pulse **Cuando > Añadir tiempo** y seleccione una de las siguientes opciones (D):
- **Hora específica del día:** Amanecer, Atardecer, Personalizado.
 - **Período de tiempo:** Durante el día, Horario nocturno, Personalizado.




NOTA:

- Se pueden añadir un máximo de 10 entradas.
- Para eliminar una hora específica, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse .

6. Para añadir una acción, pulse **Entonces > Añadir una acción** y seleccione una de las siguientes opciones (E):
- **Controlar un dispositivo:** Seleccione los dispositivos que desea activar.
 - **Enviar notificación:** Active la notificación para la automatización.
 - **Activar un momento:** Seleccione el momento que desea activar.
 - **Retardo:** Esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede ajustar el tiempo de retardo en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retardar acciones en una automatización.



7. Pulse **Controlar un dispositivo** > **Enchufe inalámbrico** y pulse  (F) para encender/apagar y, a continuación, pulse **Aceptar**.




NOTA:

- Se pueden añadir 10 acciones como máximo.
- Para eliminar una acción, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la acción y pulse .

8. Introduzca el nombre de automatización (G).

Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .



9. Pulse **Guardar**.
Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña **Automatización**.


Puede activar o desactivar la automatización con .

Ejemplo de una automatización


En el ejemplo siguiente, si el modo ausente está activado durante el día, el enchufe conectado se apagará.

1. Vaya a **Automatización** >  para crear una automatización.

- Para añadir una condición, toque **Añadir condición > Modo ausente > Modo Ausente habilitado (A)**.




- Lea la información y toque **OK**.
- Para ajustar la hora, toque **Cuando > Añadir tiempo > Período de tiempo > Hora del día > Aceptar**.



- Para añadir una acción, toque **Entonces > Añadir una acción > Controlar un dispositivo > Enchufe inalámbrico > Aceptar**.

SUGERENCIA: Puede encender/apagar el enchufe.



- Lea la información y toque **OK**.
- Introduzca el nombre de la automatización.

SUGERENCIA: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización tocando .

- Toque **Guardar**.
Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de **Automatización**.


NOTA: Puede activar o desactivar las automatizaciones guardadas en el **Automatización** utilizando la pestaña  interruptor de palanca.

Edición de una automatización

- En la pantalla **Inicio**, toque **Automatizaciones** .
- Vaya a **Automatización** y toque la automatización que desea editar.

3. En la pantalla **Editar automatización**, puede realizar los siguientes cambios:


- Cambiar el icono .
- Cambiar el nombre de una automatización.
- Toque cada condición para cambiar los ajustes.
 - Para eliminar una condición, deslícela hacia la izquierda y, a continuación, toque  (A) para eliminarla.
 - Toque  **Añadir condiciones** (B) para añadir una nueva condición.
- Para cambiar el orden de las acciones, toque **Entonces**, mantenga pulsada una acción y, a continuación, arrástrela y suéltela hasta la posición deseada.



4. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Eliminación de una automatización

1. En la pantalla **Inicio**, toque **Automatizaciones** .
2. En la pestaña **Automatización**, toque la automatización que desee eliminar.
3. En la pantalla **Editar automatización**, toque **Eliminar automatización** (A), lea el mensaje de confirmación y toque **OK** (B).



Eliminación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede eliminar el enchufe del sistema Wiser.

1. En la pantalla de inicio, pulse .
2. Pulse **Dispositivos > Enchufe inalámbrico > Eliminar (A)**.

Se eliminarán todos los datos relacionados con la red.





Activación de notificaciones y alarmas

Con la aplicación Wiser Home, puede establecer alarmas para notificar el consumo excesivo o la ausencia de consumo de las cargas.

NOTA: Cada dispositivo puede contar con una alarma de consumo excesivo y una alarma de ausencia de consumo.

Para configurar alarmas:

1. En la pantalla **Inicio**, toque .
2. Toque **Cuenta > Notificaciones y Alarmas**.
3. Toque **Crear una nueva alarma (A)** y seleccione el tipo de alarma (B).



4. Seleccione un dispositivo de la lista (A) y toque **Siguiente**.

<

Crear una nueva alarma

Siguiente

Esta es su alarma de sobreconsumo.
Por favor, seleccione un dispositivo para el que le gustaría crear una alarma.

LISTA DE DISPOSITIVOS

 Bomba de calor

 Bomba de piscina

 Frigorífico

 Horno

✓

C

5. Active el interruptor basculante (D) para ajustar la alarma.
6. Toque  (vatios) e introduzca un valor para establecer un límite de potencia.
7. Toque  (Durante), seleccione un límite de tiempo y toque **Aceptar** (E).

< Atrás **Crear una nueva alarma**

Su alarma de consumo permanente de la bomba de calor.

Activar la alarma ☒ **(D)**

Cuándo se le avisa?
Si su bomba de calor ha estado funcionando permanentemente durante más tiempo del que debería.

Consumo al menos

Vatios
por ejemplo, 100 

Durante
por ejemplo, 12 horas 

Guardar

< Atrás **Crear una nueva alarma**

Su alarma de no consumo del frigorífico.

Activar la alarma ☒

Cuándo se le avisa?
Si su frigorífico consume 0 vatios durante un período de tiempo definido.

No consume nada para 

DURANTE

11	59
12 horas	00 min
13	01

Cancelar **Aceptar** **(E)**

8. Toque **Guardar**.

Reinicio del dispositivo


Puede reiniciar manualmente el dispositivo a los valores por defecto de fábrica.

1. Realice tres pulsaciones cortas del botón de funcionamiento (<0,5 s) y, a continuación, realice una pulsación larga (>10 s).
2. Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo. En ese momento, suelte el botón de funcionamiento.

El LED deja de parpadear cuando se reinicia correctamente el dispositivo.

3. El enchufe se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.

NOTA: Después del reinicio, el LED se apaga.



Indicaciones LED

Vinculación

Acción del usuario	Indicación mediante LED	Estado
Pulse 3 veces el botón de funcionamiento	El LED parpadea en naranja una vez por segundo. 	El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Cuando se ha completado la vinculación, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse. 

Restablecimiento

Acción del usuario	Indicación mediante LED	Estado
Pulse el botón de funcionamiento 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante > 10 s.	Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo. 	El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. A continuación, se reinicia el dispositivo y el LED empieza a parpadear en verde antes de apagarse. 

Datos técnicos

Tensión nominal	230 VCA, 50 Hz	
Potencia nominal	Tipo de carga	Valor de carga
	 LED	100 W
	 M	300 W
		500 W
		3680 W
		3680 W
Corriente nominal	16 A	
Standby	Máximo 0,5 W	
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C	
Conductor neutro	Requerido	
Protección	Interruptor automático de 16 A	
Clasificación IP	IP20	
Frecuencia de funcionamiento	de 2405 a 2480 MHz	
Potencia de radiofrecuencia transmitida máx.	8,2 dBm	
Dimensiones del producto (Al x An x Pr)	60 X 60 X 65 mm	
Protocolo de comunicación	certificación Zigbee 3.0	

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Francia

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Debido a que las normas, especificaciones y diseños cambian periódicamente, solicite la confirmación de la información dada en esta publicación.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

DUG_Wiser Smart Plug_WH-00