

EasyLogic™ PM2225C

用户手册

NVE3860703-09
06/2024



法律声明

本文档中提供的信息包含与产品/解决方案相关的一般说明、技术特性和/或建议。

本文档不应替代详细调研、或运营及场所特定的开发或平面示意图。它不用于判定产品/解决方案对于特定用户应用的适用性或可靠性。任何此类用户都有责任就相关特定应用场合或使用方面，对产品/解决方案执行或者由所选择的任何业内专家（集成师、规格指定者等）对产品/解决方案执行适当且全面的风险分析、评估和测试。

施耐德电气品牌以及本文档中涉及的施耐德电气及其附属公司的任何商标均是施耐德电气或其附属公司的财产。所有其他品牌均为其各自所有者的商标。

本文档及其内容受适用版权法保护，并且仅供参考使用。未经施耐德电气事先书面许可，不得出于任何目的，以任何形式或方式（电子、机械、影印、录制或其他方式）复制或传播本文档的任何部分。

对于将本文档 或其内容用作商业用途的行为，施耐德电气未授予任何权利或许可，但以“原样”为基础进行咨询的非独占个人许可除外。

对于本文档或其内容或其格式，施耐德电气有权随时修改或更新，恕不另行通知。

在适用法律允许的范围内，对于本文档信息内容中的任何错误或遗漏，以及对本文档内容的任何非预期使用或误用，施耐德电气及其附属公司不会承担任何责任或义务。

安全信息

重要信息

在尝试安装、操作、维修或维护设备之前，请仔细阅读下述说明并通过查看来熟悉设备。下列专用信息可能出现在本手册中的任何地方，或出现在设备上，用以警告潜在的危險或提醒注意那些对某操作流程进行澄清或简化的信息。



在“危险”或“警告”标签上添加任一符号表示存在触电危险，如果不遵守使用说明，会导致人身伤害。



这是提醒注意安全的符号。它用于提醒您注意潜在的人身伤害风险。请遵守此符号后面提及的全部安全信息，以避免可能的人身伤害或死亡。

⚠⚠ 危险

危险表示若不加以避免，**将会导致**严重人身伤害甚至死亡的危险情况。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 警告

警告表示若不加以避免，**可能会导致**严重人身伤害甚至死亡的危险情况。

⚠ 小心

小心表示若不加以避免，**可能会导致**轻微或中度人身伤害的危险情况。

注意

“注意”用于指示与人身伤害无关的做法。

请注意：

应在限制进入的区域开展电气设备的安装、操作、维修和维护工作，且只能由具备资质的人员进行。由于非使用本设备而导致的任何后果，Schneider Electric 概不负责。有资质的人员是指掌握与电气设备的制造、安装和操作相关的技能和知识的人员，他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。

计量设备符号

下列 IEC 60417 和 ISO 7000 符号可能被用于计量设备上：

符号	参考号	描述
	IEC 60417-5172	保护等级 II 设备** 识别符合 II 类设备（双重绝缘或加强绝缘）规定的安全要求的设备。
	ISO 7000-0434B	小心 表示在靠近符号放置的位置操作设备或控件时需要小心。指示操作员需要了解当前情况或操作员采取行动以避免不良后果。
	ISO 7000-1641	操作员手册；操作说明 识别存储操作员手册的位置或识别与操作说明相关的信息。指示在靠近符号放置位置操作设备或操作控件时，应考虑操作说明。

注意事项

FCC

本设备已经过充分测试，结果表明其符合 FCC 规定第 15 部分对 A 类数字设备的限制。这些限制旨在合理防范本设备在商业环境中运行时的有害干扰。本设备生成、使用并且会辐射射频能量，如果不依据说明手册安装和使用，可能会对无线电通讯造成有害干扰。本设备在住宅区运行可能会导致有害干扰，此时要求用户自担费用纠正该干扰。

已警告用户，未获得 Schneider Electric 明确批准的任何更改或修改，可能会使用户无法操作设备。

本数字设备遵从 CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) 标准。

关于本手册

本手册介绍 EasyLogic™ PM2225 电力参数测量仪的功能并提供安装和配置说明。

在本手册中，术语“测量仪”指 PM2225 系列的所有型号的测量仪。各型号之间的所有差异，例如某一型号特定的功能，均通过相应的型号或描述指出。

本手册假设您已了解电力计量且非常熟悉测量仪安装所在的设备和电力系统。

本手册未提供高级功能的配置信息，这是由熟练用户执行的高级配置。它也不包括如何使用除 ION Setup 以外的其他电能管理系统或软件来集成测量仪数据或执行测量仪配置的说明。ION Setup 是一款免费配置工具，可以从 www.se.com 下载。

可以从 www.se.com 下载有关测量仪的最新文档。

相关文档

文档	数量
PM2225 说明书	NHA2778901

目录

安全措施	11
简介	12
测量仪概述	12
测量仪功能	12
安装转接器	12
功能汇总	12
测量参数	14
电能	14
不可复位电能	14
需量	15
瞬时	15
电力质量	15
其它测量	15
数据显示和分析工具	16
Power Monitoring Expert	16
Power SCADA Operation	16
测量仪配置	16
硬件参考	17
PM2225C 测量仪型号	17
补充说明	17
面板安装测量仪	17
测量仪安装	18
测量仪接线	18
Direct connect voltage limits	18
平衡系统注意事项	20
控制电源（辅助电源）	21
串行通讯	21
RS-485 接线	21
测量仪显示屏	22
显示屏概述	22
LED 指示灯	22
报警电能脉冲指示灯	22
心跳串行通讯 LED 指示灯	22
通知图标	23
测量仪的显示语言	23
测量仪屏幕导航	23
导航符号	24
测量仪屏幕菜单概述	24
设置显示屏	24
基本设置	26
使用显示屏配置基本设置参数	26
使用显示屏配置高级设置参数	28
设置区域设置	29
设置屏幕密码	29
丢失密码	30
设置时钟	30
改型	31

改型设置	31
远程测量仪设置	32
概述	32
ION Setup	32
RS-485 端口设置	32
通过 RS-485 设置测量仪	32
使用 ION Setup 配置测量仪	32
输入/输出	33
PM2225C 模拟输入应用	33
PM2225C 模拟输出应用	35
PM2225C 状态输入 (DI) 应用	37
PM2225C 数字输出应用	37
PM2225C 继电器输出应用	39
IO LED 指示灯	41
报警	42
报警概述	42
报警类型	42
单元报警	42
可用单元报警	42
数字报警	42
可用数字报警	43
标准报警	43
超出和低于设定值 (标准) 报警操作示例	43
允许的最大设定值	44
可用标准报警	45
报警优先级	47
报警设置概述	47
指示灯报警指示器	50
使用显示屏配置报警指示灯	50
使用 ION Setup 配置报警指示灯	50
报警显示和通知	50
激活的报警列表和报警历史记录	51
报警计数器	52
使用 ION Setup 复位报警	52
测量仪复位	53
测量仪复位	53
测量仪初始化	53
使用 ION Setup 执行复位	53
测量和计算	55
测量仪初始化	55
实时读数	55
电能测量	55
基于象限的 VARh	56
最小/最大值	56
功率需量	56
功率需量计算方法	56
区块间隔需量	56
同步需量	57
热需量	58
电流需量	58

预测需量 58

峰值需量 59

计时器 59

电能质量 60

 谐波概述 60

 总谐波失真 % 60

 谐波分量计算 60

 THD% 计算 60

 thd计算 60

 使用显示屏查看 THD/thd 60

维护与升级 62

 维护概述 62

 排除 LED 指示灯的故障 62

 测量仪存储器 62

 测量仪电池 62

 查看固件版本、型号和序列号 63

 固件升级 63

 技术协助 63

验证精度 64

 查看测量仪精度 64

 精度测试要求 64

 验证精度测试 65

 精度验证测试所需的脉冲计算 66

 精度验证测试所需的总功率计算 67

 精度验证测试所需的错误百分比计算 67

 精度验证测试点 67

 电能脉冲注意事项 68

 电压互感器和电流互感器注意事项 68

 计算示例 68

 典型测试误差源 70

功率和功率因数 71

 功率、电能和功率因数 71

 电流相角与电压相角的偏移 71

 真实功率、无功功率和视在功率（ PQS ） 71

 功率因数 (PF) 72

 功率因数符号约定 72

 功率因数最小/最大值约定 73

 功率因数寄存器格式 73

规格 75

中国标准合规性 80

安全措施

任何安装、接线、测试和维修的执行都必须符合所有当地和全国性的电气规范。

⚠⚠ 危险

电击、爆炸或弧光的危险

- 请穿戴好人员保护设备 (PPE)，并遵守电气操作安全规程。请参考 NFPA 70E、CSA Z462 或其他当地标准。
- 对设备进行操作或者在设备内操作之前，请关闭该装置并将该装置安装在其内的设备的所有电源。
- 务必使用额定电压值正确的电压感应设备，以确认所有电源均已关闭。
- 请遵循相关安装说明书“接线”部分中的指南。
- 除非经检测确认，否则应假定通信和 I/O 接线为危险的带电设备。
- 切勿超过本设备的最大额定值。
- 切勿使电压互感器 (VT) 的次级端子短路。
- 切勿使电流互感器 (CT) 的次级端子开路。
- 请将 CT 的次级电路接地。
- 请勿根据测量仪数据确认电源已关闭。
- 接通设备电源前，重新装回所有装置、门和防护罩。
- 切勿将 CT 或 LPCT 安装在其面积超过设备内任何横截面布线空间 75% 的设备中。
- 切勿在可能堵塞通风口的位置或断路器电弧排气通道上安装 CT 或 LPCT。
- 牢固安装 CT 或 LPCT 次级导线，以确保它们不接触带电电路。
- 仅使用铜导线。
- 请勿使用水或任何液体材料清洁产品。使用清洁布清除污垢。如果污垢无法清除，请联系当地技术支持代表。
- 安装前，请验证电源侧过流保护设备的额定值和特性。请勿超过测量仪的额定最大电流或电压。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

注：有关通信和连接到多台设备的 I/O 接线的更多信息，请参阅 IEC 60950-1。

⚠ 警告

不符合设计意图的操作

- 切勿将本设备用于关键控制或涉及人员、动物、财产或设备保护的装置。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

⚠ 警告

潜在降低系统的可用性、完整性和保密性

- 更改默认密码以防止对设备设置和信息进行未经授权的访问。
- 在可能的情况下，禁用未使用的端口/服务和默认帐户，以最大程度地减少恶意入侵的途径。
- 将联网设备置于多层网络防护下（例如，防火墙、网段及网络入侵检测和防护）
- 采用网络安全最佳实践（例如：最低权限、分割责任），以帮助防止未经授权的泄露、丢失或修改数据和日志，或中断服务。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

简介

测量仪概述

PM2225C 测量仪是一款数字测量仪，结构紧凑，包装牢固，可以提供综合 3 相电气测量和负荷管理功能。

测量仪对满足您电能监控和成本管理应用的苛刻需求具有十分重要的意义。PM2225C 系列产品中的所有测量仪均符合 Class 1 或 Class 0.5S 精度标准，并具有高质量、安全可靠和经济实惠等特点，且外形紧凑，易于安装。

测量仪功能

PM2225C 测量仪支持多种功能，部分功能如下所列：

- 自动引导 LCD 显示屏和导航
- 电能核算和平衡
- 测量真实功率因数和位移功率因数
- 有功、无功和视在电能读数
- 含有时标的瞬时参数的最小值/最大值。
- 网络安全：测量仪支持通过前面板键禁用 RS-485 端口，以防止未经授权访问。在软件系统中的节点可用性受限的情况下可切换 RTU 设备。
- 抑制电流：这是测量仪开始正常工作的最小电流。可将测量仪配置为不测量电路中感应的/辅助负载电流。可以通过前显示屏和通讯设置抑制电流选项。抑制电流的范围为 5 mA 至 99 mA。如果应用值高于抑制值，测量仪显示测量结果。默认抑制电流为 5 mA。

您可以将该测量仪用作独立设备，但当它用作电能管理系统的一部分时，才能完全发挥其广泛的功能。

有关 PM2225C 测量仪的应用、功能详情、最大电流和完整规格，请参见 www.se.com 网站中的 EasyLogic PM2225C 技术数据表。

安装转接器

在将测量仪安装到现有面板或开口中时，如果默认的安装五金件不适当，我们提供不同的安装转接器配件辅助安装。

安装转接器套件需要在测量仪以外单独订购。

功能汇总

参数	PM2225C
Wh 精度等级	Class 1 或 Class 0.5S
VARh 精度等级	1.0
每个周期的采样率	64
电流： • 每相和 3 相平均值 • 计算的中性相电流	✓
电压： • 相电压 - 每相和 3 相平均值 • 线电压 - 每相和 3 相平均值	✓

参数	PM2225C
功率因数 每相和 3 相总值	真实功率因数 位移功率因数
频率	✓
功率： - 有功功率 (kW) - 每相值和总值 - 视在功率 (kVA) - 每相值和总值 - 无功功率 (kVAR) - 每相值和总值	✓
3 相不平衡	电流 电压
需量参数 (kW、kVA、kVAR、I) - 上一需量 - 当前需量 - 预测需量 - 峰值需量：峰值需量时标¹	✓
电能：kWh、kVAh、kVARh (4 象限) - 每相 ² 和总计 - 流出 (输入/正向) - 流入 (输出/正向)	已交付 (D) 已接收 (R) 总计 (D+R) 净值 (D+R) 上次清除 (旧) ¹
THD、thd： - 每相相电压 L-N - 每相线电压 L-L - 每相电流	✓
单个谐波	高达第 15 个单个谐波
含有时标的最小值/最大值 - 平均线电压 - 平均相电压 - 平均电流 - 中性点电流 - 频率 - 总有功功率 - 总视在功率 - 总无功功率 - 总功率因数	✓
通讯	RS-485 Modbus RTU
数字 IO 模块 (2 输入和 2 输出)	METSEPM2225C 和 METSEPM2225CL05
模拟 IO 模块 (2 个输入和 2 个输出)	METSEPM2225C2AI2AO
继电器 IO 模块 (2 个数字输入和 2 个继电器输出)	METSEPM2225C2DI2RO
改型 用于配置旧通讯数据型号	✓

1. 指示只能通过通讯读取的特性。
2. 每相电能仅适用于 3PH4W 配置。

测量参数

电能

该测量仪可提供双向的 4 象限、Class 1 / Class 0.5S 精度电能测量功能。

该测量仪将所有累计的有功、无功和视在电能参数存储在永久性存储器中：

该测量仪可提供每相和总计电能值。

总电能：

- kWh、kVARh、kVAh (流出值)
- kWh、kVARh、kVAh (流入值)
- kWh、kVARh、kVAh (流入 + 流出值)
- kWh、kVARh、kVAh (流入 - 流出值)

每相电能：

- kWh1、kWh2、kWh3、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh1、kVAh2、kVAh3 (流出值)
- kWh1、kWh2、kWh3、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh1、kVAh2、kVAh3 (流入值)
- kWh1、kWh2、kWh3、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh1、kVAh2、kVAh3 (流入 + 流出值)
- kWh1、kWh2、kWh3、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh1、kVAh2、kVAh3 (流入 - 流出值)

注：根据电能刻度选择，当电能参数的 kWh、kWh1、kWh2、kWh3、kVARh、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh、kVAh1、kVAh2、kVAh3 (已交付) 或 kWh、kWh1、kWh2、kWh3、kVARh、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh、kVAh1、kVAh2、kVAh3 (已接收) 的值在 999.99 处溢出时，所有电能参数值都会复位。

注：HMI 上仅显示 3PH4W 配置 (3PH4W Opn Dlt Ctr Tp、3PH4W Dlt Ctr Tp、3PH4W Wye Ungnd、3PH4W Wye Gnd和 3PH4W Wye Res Gnd) 的每相电能。对于其他配置，HMI 上不显示每相电能，且通过通讯获取的值为“0”。

不可复位电能

流出和流入的不可复位电能参数包括 Wh、VAh 和 VARh。“不可复位”电能参数在显示屏上显示在“维护”下方的“诊断”页面中，也可通过通讯功能访问。

这些参数不可通过显示屏或通讯复位。这些“不可复位”电能值将在达到溢出限制的最大值时自动溢出。

命令	累计电能	不可复位电能	旧电能
复位子系统	清除	不清除	清除
初始化	清除	不清除	清除
复位所有电能	清除	不清除	不清除 (随着累计电能更新)
复位所有累计电能 (总计、每相)	清除	不清除	不清除 (随着累计电能更新)

需量

该测量仪在最大值（峰值）需量出现时可提供上次、当前、预测、最大（峰值）需量值和时标。

该测量仪支持标准需量计算方法，包括滑动区块、固定区块、滚动区块以及热量和同步方法。

峰值需量寄存器可手动复位（受密码保护）。

需量测量包括：

- W、VAR、VA 总需量
- 平均电流需量

瞬时

该测量仪为以下需量提供高精度的 1 秒平均值测量，其中包括真有效值、每相值和总计值：

- 每相和平均电压（线电压、相电压）
- 每相和平均电流以及中性相电流
注：中性点电流是计算得出的。
- 每相和总功率 (VA、W、Var)
- 每相及平均真实和位移功率因数
- 系统频率
- 所有三相的电压不平衡和电流不平衡的每相值和最大值

电力质量

该测量仪可为所有电压和电流输入提供完整的谐波失真测量、记录和实时报告和 THD 百分比。

提供下列电力质量测量：

- （根据选择的系统配置显示线或相）电流和电压总谐波失真 (THD%)
- 单个奇谐波可以高达 15 次（每相电压和电流）

其它测量

测量仪记录的其他测量值包括数个计时器。

这些计时器包括：

- I/O 计时器显示输入或输出的通电持续时间。
- 运行计时器显示测量仪的通电持续时间。
- 有效负载计时器根据负载计时器设定点设置的指定最小电流显示连接负载的持续时间。

数据显示和分析工具

Power Monitoring Expert

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 是一款用于电力管理应用的完整管理软件包。

该软件将收集和整理从您设施的电网中采集到的数据，并通过简洁直观的 Web 界面将其显示为有意义且可操作的信息。

Power Monitoring Expert 与网络中的设备进行通讯，并提供以下信息：

- 通过多用户 Web 端口实时监控
- 趋势图和集成信息
- 电力质量分析和遵从性监控
- 预配置和自定义的报告

有关如何将设备添加到系统中以进行数据收集和分析的说明，请参见 EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 在线帮助。

Power SCADA Operation

EcoStruxure™ Power SCADA Operation 是一款专为大型设施和关键基础设施操作而设计的完整的实时监控和控制解决方案。

它与您的设备进行通讯，旨在实现数据采集和实时控制。您可使用 Power SCADA Operation 完成以下任务：

- 系统监管
- 实时和历史趋势、事件记录
- 基于个人电脑的自定义报警

有关如何将设备添加到系统中以进行数据收集和分析的说明，请参见 EcoStruxure™ Power SCADA Operation 在线帮助。

测量仪配置

可以通过显示屏或 PowerLogic™ ION Setup 执行测量仪配置。

ION Setup 是一款测量仪配置工具，可从 www.se.com 免费下载。

请参见 ION Setup 在线帮助或“Device Configuration Guide”中的 ION Setup。要下载副本，请转到 www.se.com，并搜索 ION Setup“Device Configuration Guide”。

硬件参考

PM2225C 测量仪型号

本测量仪有一种型号，包括可以提供不同安装选项的可选配件。

测量仪型号

型号	产品物料号	描述
PM2225C	METSEPM2225C	EasyLogic VAF 电力和电能参数测量仪为前面板安装，外形尺寸 96 x 96 mm，具有 RS-485 通讯和数字 I/O 功能。符合精度等级 1。
	METSEPM2225CL05	EasyLogic VAF 电力和电能参数测量仪为前面板安装，外形尺寸 96 x 96 mm，具有 RS-485 通讯和数字 I/O 功能。符合精度等级 0.5S。
	METSEPM2225C2AI2AO	EasyLogic VAF 电力和电能参数测量仪为前面板安装，外形尺寸 96 x 96 mm，具有 RS-485 通讯和模拟 I/O 功能。符合精度等级 0.5S。
	METSEPM2225C2DI2RO	EasyLogic VAF 电力和电能参数测量仪为前面板安装，外形尺寸 96 x 96 mm，具有 RS-485 通讯和继电器输出功能。符合精度等级 0.5S。

补充说明

本文件需要结合设备及配件箱中随付的安装工作表使用。


有关安装信息，请参见设备的安装工作表。

关于您的设备、选件和配件的信息，请访问 www.se.com 中的产品目录页面。

关于产品的最新信息，请从 www.se.com 下载更新的文档或联系当地 Schneider Electric 代表。

面板安装测量仪

测量仪后部支持各种电源连接方式。



A	辅助电源（控制电源）端子（L+、L-）
B	输入电压端子（V1、V2、V3、VN）
C	I/O 卡
D	RS-485 通讯（D0、D1、SHLD、0V）
电能	衬垫

测量仪安装

有关安装说明和安全措施的信息，请参见随测量仪提供的设备安装工作表。
您也可以在 www.se.com 下载副本。

测量仪接线

有关接线说明和安全措施的信息，请参见随测量仪提供的测量仪安装工作表。
您也可以在 www.se.com 下载副本。









Direct connect voltage limits






You can connect the meter’s voltage inputs directly to the phase voltage lines of the power system if the power system’s line-to-line or line-to-neutral voltages do not exceed the meter’s direct connect maximum voltage limits.

The meter's voltage measurement inputs are rated by the manufacturer for up to 277 V L-N / 480 V L-L. However, the maximum voltage allowed for direct connection may be lower, depending on the local electrical codes and regulations. As per installation category II the maximum voltage on the meter voltage

measurement inputs should not exceed 277 V L-N / 480 V L-L for CAT III and 347 V L-N / 600 V L-L for CAT II.

If your system voltage is greater than the specified direct connect maximum voltage, you must use VTs (voltage transformers) to step down the voltages.

Power system description	Meter setting		Symbol	Direct connect maximum (UL / IEC)		# of VTs (if required)
	Display (meter)	Display (communication)		Installation category III	Installation category II	
Single-phase 2-wire line-to-neutral	1PH2W LN	1PH 2Wire L-N		≤ 277 V L-N	≤ 347 V L-N	1 VT
Single-phase 2-wire line-to-line	1PH2W LL	1PH 2Wire L-L		480 V L-L	600 V L-L	1 VT
Single-phase 3-wire line-to-line with neutral	1PH3W LL With N	1PH 3Wire L-L with N		≤ 277 V L-N / 480 V L-L	≤ 347 V L-N / 600 V L-L	2 VT
3-phase 3-wire Delta ungrounded	3PH3W Dlt Ungnd	3PH 3Wire Ungrounded Delta		480 V L-L	600 V L-L	2 VT
3-phase 3-wire Delta corner grounded	3PH3W Dlt Crrr Gnd	3PH 3Wire Corner Grounded Delta		240 V L-L	600 V L-L	2 VT
3-phase 3-wire Wye ungrounded	3PH3W Wye Ungnd	3PH 3Wire Ungrounded Wye		480 V L-L	600 V L-L	2 VT
3-phase 3-wire Wye grounded	3PH3W Wye Gnd	3PH 3Wire Grounded Wye		480 V L-L	600 V L-L	2 VT
3-phase 3-wire Wye resistance-grounded	3PH3W Wye Res Gnd	3PH 3Wire Resistance Grounded Wye		277 V L-N / 480 V L-L	347 V L-N / 600 V L-L	2 VT

Power system description	Meter setting		Symbol	Direct connect maximum (UL / IEC)		# of VTs (if required)
	Display (meter)	Display (communication)		Installation category III	Installation category II	
3-phase 4-wire open Delta center-tapped	3PH4W Opn Dlt Ctr Tp	3PH 4Wire Center-Tapped Open Delta		173 V L-N / 347 V L-L	347 V L-N / 600 V L-L	3 VT
3-phase 4-wire Delta center-tapped	3PH4W Dlt Ctr Tp	3PH 4Wire Center-Tapped Delta		173 V L-N / 347 V L-L	347 V L-N / 600 V L-L	3 VT
3-phase 4-wire ungrounded Wye	3PH4W Wye Ungnd	3PH 4Wire Ungrounded Wye		≤ 277 V L-N / 480 V L-L	≤ 347 V L-N / 600 V L-L	3 VT or 2 VT
3-phase 4-wire grounded Wye	3PH4W Wye Gnd	3PH 4Wire Grounded Wye		≤ 277 V L-N / 480 V L-L	≤ 347 V L-N / 600 V L-L	3 VT or 2 VT
3-phase 4-wire resistance-grounded Wye	3PH4W Wye Res Gnd	3PH 4Wire Resistance Grounded Wye		≤ 277 V L-N / 480 V L-L	≤ 347 V L-N / 600 V L-L	3 VT or 2 VT

平衡系统注意事项

在监控平衡 3 相负载的情况下，可以选择仅连接需要测量的相上的 1 个或 2 个电流互感器，然后配置测量仪以便它计算未连接的电流输入上的电流。

注: 对于平衡 4 线星形系统，测量仪的计算假设没有电流流经零线。

平衡 3 相星形系统配备 2 个电流互感器


计算未连接的电流输入的电流，使所有三相电流的矢量和等于零。

平衡 3 相星形或三角形系统配备 1 个电流互感器

计算未连接的电流输入的电流，使其幅值和相角相同并进行相等分配，并使所有三相电流的矢量和等于零。

注: 必须始终在 3 相 4 线中心抽头式三角形或中心抽头式开放三角形系统中使用 3 个电流互感器。

控制电源（辅助电源）



A	250 mA 熔丝
---	-----------

L+ 和 L- 是无极性的。如果使用带有中性线的交流电源，请将中性线连接到测量仪的 L- 端子。

务必在 L+ 上使用熔丝。将未接地中性线连接到控制电源时，请在 L- 上使用熔丝。如果使用控制电源互感器，则在互感器的一次和二次两侧都要使用熔丝。熔丝和断路器的额定值必须与设备电压一致，并调整为可能出现的故障电流大小。

串行通讯

测量仪支持通过 RS-485 端口进行的串行通讯。单根 RS-485 总线上最多可以连接 32 个设备。

在 RS-485 网络中，有一个主设备，通常是 RS-485 网关的以太网。它可以提供 RS-485 与多个从设备（例如测量仪）之间的通信。对于只需要一台专用计算机与从设备进行通讯的应用，RS-232 至 RS-485 转换器可以用作主设备。

RS-485 接线

在点对点配置中，通过将一台设备的 (+) 和 (-) 端子连接到下一台设备的对应 (+) 和 (-) 端子的方法，来连接 RS-485 总线上的设备。

RS-485 电缆

使用屏蔽 2 双绞线或 1.5 双绞线 RS-485 电缆来连接设备。使用 1 根双绞线来连接 (+) 和 (-) 端子，然后使用其它绝缘线来连接 C 端子

RS-485 总线上连接的设备的总距离不得超过 1000 米 (3280 英尺)。

RS-485 端子


C	共用。可以提供数据正极和数据负极信号的电压参考 (0 伏特)
	屏蔽。将裸线连接到此端子，有助于抑制可能出现的信号噪音。仅将屏蔽接线的一端 (主设备或最后一个从设备，但不能同时包含两者) 接地。
-	数据负极。可以传输接收反转数据信号。
+	数据正极。可以传输接收非反转数据信号。

注: 如果 RS-485 网络中的某些设备没有 C 端子，请使用 RS-485 电缆中的裸线将 C 端子从测量仪连接到不含 C 端子的设备上的屏蔽端子。

测量仪显示屏


显示屏概述

显示屏（集成或远程）使您能够使用测量仪来执行各种任务，比如设置测量仪、显示数据屏幕、确认报警或执行复位。



LED 指示灯

LED 指示灯提示或通知您测量仪的活动情况。



报警/电能脉冲指示灯

报警电能脉冲指示灯可配置用于报警通知或电能脉冲。

如果配置用于报警通知，则此指示灯会每秒闪烁一次，指示触发高、中或低优先级报警。该指示灯可为激活的报警状况或未激活但未确认的高优先级报警提供视觉指示。

如果配置用于电能脉冲，则此指示灯将以与电能消耗量成比例的速率闪烁。此法通常用来验证电力参数测量仪的精度。

心跳/串行通讯 LED 指示灯

心跳/串行通讯 LED 指示灯闪烁表示测量仪的运行和串行 Modbus 通讯状态。

LED 指示灯稳定慢速闪烁表示测量仪在工作。当测量仪通过 Modbus 串行通讯端口进行通讯时，该 LED 指示灯不稳定快速闪烁。

您无法将此 LED 指示灯配置用于其他目的。

注: 心跳 LED 指示灯始终点亮（不闪烁）则表示存在技术问题。在这种情况下，请关闭测量仪电源并重新通电。如果该 LED 指示灯仍然不闪烁，请与技术支持部门联系。

通知图标

为了提示您有关测量仪的状态或事件，在显示屏左上角或右上角显示有通知图标。

图标	说明
	扳手图标表示电力参数测量仪处于过压状态或需要维护。它还可以指示电能指示灯正处于过运行状态。
	报警图标表示报警条件已发生。

测量仪的显示语言


如果您的测量仪配备有显示屏，则您可从多种语言中选择一种语言来显示测量值：

可选语言如下：

- 英语
- 法语
- 西班牙语
- 德语
- 葡萄牙语
- 俄语
- 中文
- 土耳其语

测量仪屏幕导航

利用测量仪按钮和显示屏幕，可以导航数据和配置屏幕，并配置测量仪设置参数。



导航符号

导航符号指示测量仪显示屏上相关按钮的功能。

符号	说明	操作
▶	向右箭头	向右滚动并显示更多菜单项目或将光标向右移动一个字符
▲	向上箭头	退出屏幕并返回上一级
▼	小的向下箭头	在选项列表中向下移动光标或显示下面更多选项
▲	小的向上箭头	在项目列表中向上移动光标或显示上面更多项目
◀	向左箭头	向左移动光标一个字符
+	加号	增大突出显示的值或显示列表中的下一项。
-	减号	显示列表中的前一项


到达最后一个屏幕时，再次按向右箭头可循环浏览屏幕菜单。

测量仪屏幕菜单概述

所有测量仪屏幕均已根据其功能进行了逻辑分组。

通过首先选择包含有测量仪屏幕的第 1 级（顶级）菜单即可访问任何可用的屏幕。

第1级屏幕菜单—IEEE 标题[IEC 标题]



设置显示屏

您可以更改显示屏的设置，例如对比度、背光超时和屏幕超时设置。

1. 导航到**维护 > 设置**。
2. 输入设置密码（默认为“0”），然后按**确认**。

- 3. 导航至**人机界面 > 屏幕**。
- 4. 移动光标指向您要修改的参数，然后按**编辑**。
- 5. 根据需要修改参数，然后按**确定**。
- 6. 移动光标指向您要修改的下一个参数，按**编辑**进行更改，然后按**确定**。
- 7. 按向上箭头退出。
- 8. 按**是**保存更改。

可以使用显示屏执行的显示屏设置

参数	数值	描述
对比度	1 - 9	增大或减小该值可提高或降低显示对比度。
背光持续（分钟）	0 - 60	设置经历多少分钟不活动时间后背光降低亮度。默认设置“0”禁用背光超时功能（即背光始终打开）。
屏幕持续（分钟）	0 - 60	设置经历多少分钟不活动时间后关闭屏幕。默认设置“0”禁用屏幕超时功能（即显示屏始终打开）。

要使用 ION Setup 配置显示屏，请参阅 ION Setup 在线帮助或 ION Setup 设备配置指南（可从 www.se.com 下载）中有关“PM2000”的主题。

基本设置

使用显示屏配置基本设置参数

可以使用显示屏配置基本测量仪参数。

正确配置测量仪的基本设置参数对于精确测量和计算是非常重要的。使用基本设置屏幕可以定义测量仪所监控的电力系统。

如果已配置标准（1 秒）报警，而后您对测量仪的基本设置进行了更改，则所有报警都将被禁用以防触发不必要的报警操作。

注意
意外的设备操作 • 验证所有标准报警设置是否正确，必要时进行调整。 • 重新启用所有已配置的报警。 不遵循上述说明可能导致设备损坏。

保存更改后，请确认所有已配置的标准报警设置仍然有效，根据需要重新配置它们，并重新启用报警。

1. 导航到**维护 > 设置**。
2. 输入设置密码（默认为“0”），然后按**确认**。
3. 导航到**表计 > 基本**。
4. 移动光标指向您要修改的参数，然后按**编辑**。
5. 根据需要修改参数，然后按**确定**。
6. 移动光标指向您要修改的下一个参数，按**编辑**进行更改，然后按**确定**。

7. 按是保存更改。

可以使用显示屏设置的基本设置参数

数值	描述
电力系统	
选择测量仪所连接的电力系统类型（电源互感器）。	
1PH2W LN	单相两线相电压
1PH2W LL	单相两线线电压
1PH3W LL 带中性线	单相 3 线线对线，带零线
3PH3W Dlt Ungnd	3 相 3 线无接地三角形
3PH3W Dlt Crnr Gnd	3 相 3 线角接地三角形
3PH3W Wye Ungnd	3 相 3 线无接地星形
3PH3W Wye Gnd	3 相 3 线接地星形
3PH3W Wye Res Gnd	3 相 3 线阻抗接地星形
3PH4W Opn Dlt Ctr Tp	3 相 4 线中心抽头式开放三角形
3PH4W Dlt Ctr Tp	3 相 4 线中心抽头式三角形
3PH4W Wye Ungnd	3 相 4 线无接地星形
3PH4W Wye Gnd	3 相 4 线接地星形
3PH4W Wye Res Gnd	3 相 4 线阻抗接地星形
电压互感器连接	
选择连接到电力系统的电压互感器 (VT) 数量。	
直连	直连，不使用电压互感器
2VT	2 个电压互感器
3VT	3 个电压互感器
VT 原边 (V)	
1 至 1,000,000	输入电压互感器一次电路的电压值，单位为伏特。
VT 次边 (V)	
100, 110, 115, 120	选择电压互感器二次电路的电压值，单位为伏特。
终端电流互感器	
定义连接到测量仪的电流互感器 (CT) 数量以及所连接到的终端。	
I1	1 个电流互感器连接到 I1 终端
I2	1 个电流互感器连接到 I2 终端
I3	1 个电流互感器连接到 I3 终端
I1 I2	2 个电流互感器连接到 I1、I2 终端
I2 I3	2 个电流互感器连接到 I2、I3 终端
I1 I3	2 个电流互感器连接到 I1、I3 终端
I1 I2 I3	3 个电流互感器连接到 I1、I2、I3 终端
CT 原边 (A)	
1 至 32767	输入电流互感器一次电路的电流值，单位为安培。
CT 次边 (A)	
1, 5	选择电流互感器二次电路的电流值，单位为安培。
系统频率 (Hz)	
50、60	选择电力系统的频率，单位为赫兹。

可以使用显示屏设置的基本设置参数 (持续)

数值	描述
相序	
ABC、CBA	请选择 3 相系统的相序。
A.抑制 这是测量仪开始正常工作的最小电流。可将测量仪配置为不测量电路中感应的/辅助负载电流。	
5 至 99	选择阈值电流（抑制电流），单位为 mA。 注: 默认抑制电流为 5 mA。
CT 序列 ³ 根据测量仪的连接情况选择 CT 序列。 注: CT 序列的默认值为 I1 I2 I3。 ⁴	
I1 I2 I3	3 个 CT 连接到序列为 I1、I2、I3 的终端上
I3 I2 I1	3 个 CT 连接到序列为 I3、I2、I1 的终端上
I3 I1 I2	3 个 CT 连接到序列为 I3、I1、I2 的终端上
I2 I3 I1	3 个 CT 连接到序列为 I2、I3、I1 的终端上
I2 I1 I3	3 个 CT 连接到序列为 I2、I1、I3 的终端上
I1 I3 I2	3 个 CT 连接到序列为 I1、I3、I2 的终端上
CT 极性修正 ⁵ 选择极性颠倒的 CT。 注: CT 极性修正的默认值为“无”。 ⁴	
无	没有任何 CT 的极性颠倒。
I1	连接到 I1 终端的 CT 的极性颠倒。
I2	连接到 I2 终端的 CT 的极性颠倒。
I3	连接到 I3 终端的 CT 的极性颠倒。
I1 I2	连接到 I1 和 I2 终端的 CT 的极性颠倒。
I2 I3	连接到 I2 和 I3 终端的 CT 的极性颠倒。
I1 I3	连接到 I1 和 I3 终端的 CT 的极性颠倒。
I1 I2 I3	连接到 I1、I2 和 I3 终端的 CT 的极性颠倒。

使用显示屏配置高级设置参数

- 可以使用显示屏来配置高级参数的子集。
1. 导航到**维护 > 设置**。
 2. 输入设置密码（默认为“0”），然后按**确认**。
 3. 导航到**表计 > 高级**。
 4. 移动光标指向您要修改的参数，然后按**编辑**。
 5. 根据需要修改参数，然后按**确定**。
 6. 移动光标指向您要修改的下一个参数，按**编辑**进行更改，然后按**确定**。

3.

CT 序列适用于 3PH3W 和 3PH4W 电力系统配置以及终端上的 CT 值 I1 I2 I3。如果更改了电力系统配置或终端上的 CT 值，则 CT 序列将复位为默认值。

4.

仅当将 CT 序列和 CT 极性参数设置为默认值时，设备才符合精度等级标准。

5.

根据所选电力系统配置和终端上的 CT 值，可使用 CT 极性修正参数。如果更改了电力系统配置或终端上的 CT 值，则 CT 极性修正将复位为默认值。

7. 按是保存更改。

可以使用显示屏设置的高级设置参数

参数	数值	描述
标签	—	此标签用于识别设备，例如“电力参数测量仪”。无法使用显示屏来编辑此参数。使用 ION Setup 可更改设备标签。
负荷计时器设定 (A)	0 - 18	指定计时器启动之前负载上的最小平均电流。计时器开始对负荷计时器处于“开”状态（即只要读数大于或等于此平均电流阈值时）的秒数进行计数。
峰值电流需量 (A)	0 - 18	指定用于包含到总需量失真 (TDD) 计算中的负载上的最小峰值电流需量。如果负荷电流低于最小峰值电流需量阈值，则测量仪不使用该读数来计算 TDD。如果希望电力参数测量仪使用已计量的峰值电流需量来进行此计算，请将此参数设置为“0”（零）。

设置区域设置

您可以更改区域设置以使用不同的语言本地化测量仪屏幕和显示数据，从而使用本地标准和惯例。

注: 为了显示与语言设置参数中列出的不同语言，您必须需要使用固件升级过程将相应的语言文件下载到测量仪中。

1. 导航至 **维护 > 设置**。
2. 输入设置密码（默认为“0”），然后按确定。
3. 导航至人机界面 > 区域。
4. 移动光标指向您要修改的参数，然后按编辑。
5. 根据需要修改参数，然后按确定。
6. 移动光标指向您要修改的下一个参数，按编辑进行更改，然后按确定。
7. 按向上箭头退出。
8. 按是保存更改。

可以使用显示屏执行的区域设置

参数	数值	说明
语言	美国英语、法语、西班牙语、德语、葡萄牙语、中文、俄语	选择您希望测量仪显示的语言。
日期格式	月/日/年、年/月/日、日/月/年	设置您希望的日期显示方式，例如，月/日/年。
时间格式	24 小时制、上午/下午	设置您希望的时间显示方式，例如，17:00:00 或 5:00:00 PM。
人机界面模式	IEC、IEEE	选择用于显示菜单名称或测量仪数据的标准惯例。

设置屏幕密码

建议修改默认密码，以防未经授权的人员访问有密码保护的屏幕，比如诊断和复位屏幕。

此项只能通过前面板进行配置。所有密码的出厂默认设置都是“0”（零）。

- 1. 导航至**维护 > 设置**。
- 2. 输入设置密码（默认为“0”），然后按**确定**。
- 3. 导航至**人机界面 > 密码**。
- 4. 移动光标指向您要修改的参数，然后按**编辑**。

参数	数值	说明
设置	0000 - 9999	设置用于访问测量仪设置屏幕的密码（维护 > 设置）。
电能复位	0000 - 9999	设置用于复位测量仪中累计的电能值的密码。
需量复位	0000 - 9999	设置用于复位测量仪中记录的峰值需量值的密码。
最大最小值复位	0000 - 9999	设置用于复位测量仪中记录的最大最小值的密码。

- 5. 根据需要修改参数，然后按**确定**。
- 6. 移动光标指向您要修改的下一个参数，按**编辑**进行更改，然后按**确定**。
- 7. 按向上箭头退出。
- 8. 按**是**保存更改。

丢失密码

若密码丢失或有其它测量仪技术问题，请访问 www.se.com 以获取 支持和帮助。

请务必在您的电子邮件中列出测量仪的型号、序列号和固件版本，或在呼叫技术支持部门时准备好这些信息

。

设置时钟

利用时钟设置屏幕，您能够设置测量仪的日期和时间。

- 1. 导航至**维护 > 设置**。
- 2. 输入设置密码（默认为“0”），然后按**确定**。
- 3. 导航至**时钟**。
- 4. 移动光标指向您要修改的参数，然后按**编辑**。
- 5. 根据需要修改参数，然后按**确定**。
- 6. 按**是**保存更改。
- 7. 移动光标指向您要修改的下一个参数，按**编辑**进行更改，然后按**确定**。
- 8. 按向上箭头退出。

9. 按**是**保存更改。

参数	数值	说明
日期	日/月/年、 月/日/年、 年/月/日	使用屏幕上显示的格式来设置当前日期，其中 DD = 日，MM = 月，YY = 年。
时间	时：分：秒 (24 小时制)、时：分：秒上午或下午	使用 24 小时格式设置当前的 UTC (GMT) 时间。
表计时间	格林尼治时间、本地	选择 GMT 以显示当前的 UTC (格林尼治标准时区) 时间。要显示本地时间，将此参数设置为“本地”，然后使用“GMT 偏差 (小时)”显示相应时区的本地时间。

要使用 ION Setup 配置时钟，请参见 ION Setup 在线帮助或 ION Setup 《Device Configuration Guide》(可以到 www.se.com 下载) 中的“PM2000 series meter”主题。

改型

测量仪通讯模式的改型为您提供了配置旧数据型号的选项，以便与较新的型号通讯。可以使用 HMI 配置改型寄存器映射选项。

改型设置

在测量仪中启用**改型**通讯模式需要下列设置。

1. 导航到**维护 > 设置**。
2. 输入设置密码 (默认为“0”)，然后按**确定**。
3. 按**通讯**。随即显示“串行端口”屏幕。
4. 按**编辑**选择**累计**参数。
5. 按 - 或 + 滚动到**改型**。
6. 按**确定**选择**改型**配置。
7. 按 **▲** 返回到“设置”屏幕。

注: 作出新的选择会导致现有的配置丢失，此时将会出现确认屏幕。

- 按**是**接受更改并返回到“设置”屏幕。
- 按**否**保持现有配置并返回到“设置”屏幕。

远程测量仪设置

概述

您可通过测量仪的 RS-485 通讯端口配置测量仪的设置参数。

测量仪出厂时已配置默认的 RS-485 通讯端口设置。将测量仪连接到 RS-485 网络之前，您必须修改默认设置。要配置 RS-485 端口，您需要：

- ION Setup

ION Setup

转至 www.se.com 并搜索 ION Setup，以下载安装文件的副本。

如果您现已安装 ION Setup，建议您将其升级至最新版本，以便使用新功能或增强功能，并正确配置设备上可用的功能。

有关如何使用 ION Setup，请参考在线帮助。

RS-485 端口设置

测量仪在出厂时已配置为默认的串行通讯设置，将测量仪连接至 RS-485 总线之前，您需要修改这些默认设置。

测量仪在出厂时已配置为使用以下默认的串行通讯设置：

- 协议 = Modbus RTU
- 地址 = 1
- 波特率 = 19200
- 奇偶校验 = 偶

您可使用通讯转换器（USB 至 RS-485 或者 RS-232 至 RS-485）来连接至测量仪。

通过 RS-485 设置测量仪

配置测量仪的 RS-485 端口并将其连接至 RS-485 网络之后，您可以使用 ION Setup 来配置所有其它测量仪设置参数。

使用 ION Setup 配置测量仪

启动 ION Setup，创建一个站点（或者在适用时使用现有站点），然后将测量仪添加到该站点。

请参阅在线帮助或“ION Setup device configuration guide”中的主题“EasyLogic PM2000 Series Power Meter”。要下载副本，请转到 www.se.com，并搜索“ION Setup device configuration guide”。

输入/输出

本节作为输入和输出安装的补充，提供了有关物理特性和功能的其他信息

输入和输出具有以下变型：

- PM2225C 双通道模拟输入和输出
- PM2225C 双通道数字输入和输出
- PM2225C 双通道数字输入和继电器输出


PM2225C 模拟输入应用

模拟输入解释来自互感器的传入模拟电流信号。模拟 I/O 模块可使用标准 4 - 20 mA 模拟互感器测量电流。


对于模拟输入操作，测量仪接收模拟输入信号并提供处理后的缩放值。如果在输入端口上检测到开路，则模拟输入可能显示一个低于零的值。

您可以将模拟输入模式设置为电流传感。

模拟输入接线



双模拟输入接线



可以在测量仪上配置以下模拟输入：

代码	单位	描述
0	—	无单位
1	%	百分比
2	°C	摄氏度
3	°F	华氏度
4	Deg	角度
5	Hz	赫兹

代码	单位	描述
6	A	安培
7	kA	千安
8	V	伏特
9	kV	千伏
10	MV	兆伏
11	W	瓦特
12	kW	千瓦
13	MW	兆瓦
14	VAR	无功伏安
15	kVAR	无功千伏安
16	MVAR	无功兆伏安
17	VA	伏安
18	kVA	千伏安
19	MVA	兆伏安
20	WH	瓦时
21	kWH	千瓦时
22	MWH	兆瓦时
23	VARH	无功伏安小时
24	kVARH	无功千伏安小时
25	MVARH	无功兆伏安小时
26	VAH	伏安小时
27	kVAH	千伏安小时
28	MVAH	兆伏安小时
29	秒	秒
30	分钟	分钟
31	小时	小时
32	字节 (RAM)	字节
33	千字节 (RAM)	千字节
34	\$	美元
35	gal	加仑
36	gal/hr	加仑/小时
37	gal/min	加仑/分钟
38	cfm	立方英尺/分钟
39	PSI	PSI
40	BTU	BTU
41	L	升
42	吨-小时	吨-小时
43	l/hr	升/小时
44	l/min	升/分钟
45	€	欧元
46	毫秒	毫秒


代码	单位	描述
47	m ³	立方米
48	m ³ /sec	立方米/秒
49	m ³ /min	立方米/分钟
50	m ³ /hr	立方米/小时
51	Pa	帕斯卡
52	Bars	巴
53	RPM	转/分钟
55	BTU/hr	BTU/小时
56	PSIG	磅/平方英寸表压
57	SCFM	标准立方英尺/分钟
58	MCF	千立方英尺
59	热量	热量
60	SCFH	标准立方英尺/小时
61	PSIA	磅/平方英寸绝对压力
62	lbs	磅
63	千克	千克
64	klbs	千磅
65	lb/hr	磅/小时
66	ton/hr	吨/小时
67	kg/hr	千克/小时
68	in. Hg	英寸汞柱
69	kPa	千帕
70	%RH	相对湿度百分比
71	MPH	英里每小时
72	m/sec	米/秒
73	mV/cal/(cm ² /min)	毫伏/卡/ (平方厘米/分钟)
74	in	英寸
75	mm	毫米
76	GWH	千兆瓦小时
77	GVARH	无功千兆伏安小时
78	GVAH	千兆伏安小时
79	AH	安培小时
80	KAH	千安小时
81	Therm/hr	热量/小时

PM2225C 模拟输出应用


模拟 I/O 模块可以为标准的 4 - 20 mA 模拟互感器发送低电流。

对于模拟输出操作，测量仪接收输入值并缩放至相应的信号值以发送至物理模拟输出端口。

模拟输出接线



双模拟输出接线



可以在测量仪上配置以下模拟输出：


参数	描述
电流	电流：相值
	平均电流
	不平衡电流：相值
	最差不平衡电流
电压	线电压：相值
	平均线电压
	相电压：相值
	平均相电压
	不平衡线电压：相值
	最差不平衡线电压
	不平衡相电压：相值
	最差不平衡相电压
功率	有功功率：相值
	总有功功率
	无功功率：相值
	总无功功率
	视在功率：相值
	总视在功率
PF	总功率因数
频率	频率

PM2225C 状态输入 (DI) 应用

状态输入通常用于监控外部触点或电路断路器的状态。

测量仪的状态输入需要使用外部电压源或湿性电压（在测量仪中提供）来探测状态输入的“开/关”状态。如果状态输入端的外部电压在其工作范围之内，则测量仪会检测到一个“开”状态。

状态输入接线



使用 ION Setup 配置状态输入

- 状态输入端口（S1 和 S2）可使用 ION Setup 来进行配置。
1. 启动 ION Setup。
 2. 连接到您的测量仪。
 3. 导航到 **I/O configuration > I/O Setup**。
 4. 选择要配置的状态输入，然后单击 **Edit**。
系统将显示该状态输入的设置屏幕。
 5. 为该状态输入的 **Label** 输入一个描述性名称。
 6. 根据需要对其它设置参数进行配置。
 7. 单击**Send**保存更改。

通过 ION Setup 提供的状态输入设置参数

参数	数值	描述
标签	—	使用此字段可更改默认标签以及为此状态输入指定描述性名称。
Control Mode	Normal	此字段显示了状态输入如何发挥功能。 • Normal：该状态输入与其他测量仪功能没有关联。测量仪按正常的方式对输入脉冲的数量进行计数和记录。
Debounce	0 至 9999	去抖是为机械接触抖动而补偿的时间延迟。使用此字段可以设置外部信号必须保持某种状态多长时间（单位为毫秒）才能被认为是发生了有效的状态更改。
Associations	—	如果状态输入已经与其他测量仪函数关联，则此字段显示其他信息。

PM2225C 数字输出应用


测量仪配备了 2 个数字输出端口（D1 和 D2）。可以配置数字输出，以供以下应用场合使用：

开关应用，例如用于为电容器组、发电机和其它外部设备及装置提供开关控制信号。

电能脉冲应用，此时接收设备通过对来自测量仪数字输出端口的 kWh 脉冲进行计数，从而确定电能使用情况。

单元、数字和标准报警配置。

数字输出接线



默认数字输出状态

I/O 插脚的默认数字输出状态为高（开关关闭）。可通过通讯更改 I/O 插脚的数字输出状态。

I/O 插脚状态	外部模式	报警	显示屏	通讯	开关
低	0	0	关	0	开
	0	1	开	1	关
	0	0	关	0	开
	1	0	开	1	关
高	0	0	关	0	关
	0	1	开	1	开
	0	0	关	0	关
	1	0	开	1	开

数字输出的需量参数

可根据超过设定的上限时的报警事件为数字输出配置相关的需量参数（当前需量（VA，W，VAR）、上一需量（VA，W，VAR）和预测需量（VA，W，VAR））。在特定的时间内只能设置一个需量参数。

注：使用 ION setup 通过通讯完成报警设置。

使用 ION Setup 配置数字输出

您可使用 ION Setup 来配置数字输出。

1. 启动 ION Setup。
2. 连接到您的测量仪。
3. 导航到 **I/O configuration > I/O Setup**。

- 4. 选择要配置的数字输出，然后单击**编辑**。
系统将显示该数字输出的设置屏幕。
- 5. 在 **Label** 字段中为该数字输出输入一个描述性名称。
- 6. 根据需要对其它设置参数进行配置。
- 7. 单击**Send**保存更改。


可以使用 ION Setup 设置的数字输出设置参数

参数	数值	描述
标签	—	使用此字段可更改默认标签以及为此数字输出指定描述性名称。
Control Mode	External, Alarm, Energy	此字段显示了数字输出如何发挥功能。 - External：该数字输出可通过软件或通过通讯发送的命令由 PLC 来进行远程控制。 - Alarm：该数字输出与报警系统关联。测量仪在报警被触发时向数字输出端口发送一个脉冲。 - Energy：该数字输出与电能脉冲相关联。选中此模式后，您可以选择电能参数，然后设置脉冲率（脉冲数/kW）。
Behavior Mode	Normal, Timed, Coil Hold	- Normal：当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。在触发外部模式的情况下，该数字输出保持为“开”状态，直到计算机或 PLC 发送“关”命令。在触发报警模式的情况下，数字输出保持为“开”状态，直到跨过退出点。 - Timed：该数字输出在由“上电时间”设置寄存器定义的时间段内始终保持为“开”。 - Coil Hold：当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。对于与数字输出关联的单元报警，您必须将操作模式设置为绕组。该输出在收到“激励”命令时打开，在收到“绕组释放”命令时关闭。在控制电源断开的情况下，该输出记忆并返回到控制电源断开时所处的状态。
On Time (s)	0 至 9999	此设置定义了脉冲宽度（ON time），单位为秒。 注： 在电能模式下，数字输出脉冲“开”的时间被固定为 20 毫秒。
Select Alarms	所有可用的报警	当控制模式设置为报警时应用。选择一个或多个要监控的报警。
Associations	—	如果数字输出已经与其它测量仪功能关联，此字段则显示其它信息。

PM2225C 继电器输出应用

继电器输出可以配置为用于开关应用，例如用于为电容器组、发电机和外部设备及装置提供开/关控制信号。

两路数字输入和继电器输出接线



使用 ION Setup 配置继电器输出

您可使用 ION Setup 来配置继电器输出端口 (继电器 1 和继电器 2) 。

- 1. 启动 ION Setup。
- 2. 连接到您的测量仪。
- 3. 导航到 **I/O configuration > I/O Setup**。
- 4. 选择要配置的继电器输出，然后单击 **Edit**。
系统将显示该继电器输出的设置屏幕。
- 5. 为该继电器输出的 **Label** 输入一个描述性名称。
- 6. 根据需要对其它设置参数进行配置。


7. 单击**Send**保存更改。

通过 ION Setup 提供的继电器输出设置参数

参数	数值	描述
标签	—	使用此字段可更改默认标签以及为此继电器输出指定描述性名称。
Control Mode	External, Alarm	此字段显示了继电器输出如何发挥功能。 - External：该继电器输出可通过软件或通过通讯发送的命令由 PLC 来进行远程控制。 - Alarm：该继电器输出与报警系统关联。测量仪在报警被触发时向继电器输出端口发送一个脉冲。
Behavior Mode	Normal, Timed, Coil Hold	- Normal：当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。在触发外部模式的情况下，该继电器输出保持为关闭状态，直到计算机或 PLC 发送打开命令。在触发报警模式的情况下，继电器输出保持为关闭状态，直到跨过退出点。 - Timed：该继电器输出在由“上电时间”设置寄存器定义的时间段内始终保持为“开”。 - Coil Hold：当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。对于与继电器输出关联的单元报警，您必须将操作模式设置为绕组。该输出在收到“激励”命令时打开，在收到“绕组释放”命令时关闭。在控制电源断开的情况下，该输出记忆并返回到控制电源断开时所处的状态。
On Time (s)	0 至 9999	此设置定义了脉冲宽度（ON time），单位为秒。
Select Alarms	所有可用的报警	当控制模式设置为报警时应用。选择一个或多个要监控的报警。
Associations	—	如果继电器输出已经与其他测量仪功能关联，此字段则显示其他信息。

IO LED 指示灯

IO LED 指示灯提醒或通知您测量仪的 IO 活动。当 IO 模块连接到测量仪时，LED 以稳定的速度闪烁。



A	IO LED 指示灯（绿色）
---	----------------

报警

报警概述

报警是测量仪在检测到报警条件时通知您的方式，比如超出正常工作条件的错误或事件。报警一般由设置点驱动并可以编程以监测您电气系统中特定的行为、事件或意外状况。

您可以将测量仪配置为，当测量仪的测量值或工作状态中探测到预定义事件时生成并显示高、中和低优先级报警。测量仪还可以记录报警事件信息。

测量仪出厂时已启用了一些报警。在测量仪可生成报警之前，还需配置其他报警。

按需自定义测量仪报警，如更改优先事项。您还可以使用测量仪的高级功能创建自定义报警。

报警类型

测量仪支持很多不同的报警类型。

类型	METSEPM2225C2AI2AO	METSEPM2225C	METSEPM2225CL05	METSEPM2225C2DI2RO
仪表	4	4	4	4
数字	—	2	2	2
标准	23	23	23	23

单元报警

单元报警是一种最简单的报警，可监控单一行为、事件或条件。

可用单元报警

测量仪设有一组 4 个单元报警。


报警标签	描述
表计上电	测量仪在控制电源断开后通电。
表计复位	测量仪出于任何原因复位。
表计诊断	测量仪的自我诊断功能检测到问题。
反相	测量仪检测到与预期不同的相序。

数字报警

数字报警监控测量仪数字/状态输入的“开”或“关”状态。

含设定值延时的数字报警

为防止不稳定的信号导致错误触发，您可以为数字报警设置触发延时和恢复延时。



A	触发设定值 (1 = 开)	ΔT2	恢复延时 (秒)
B	恢复设定值 (0 = 关)	EV2	报警条件结束
ΔT1	触发延时 (秒)	ΔT3	报警持续时间 (秒)
EV1	报警条件开始		

注: 为防止使用误操作的报警触发事件填充报警日志，当数字输入/状态在 1 秒内更改状态超过 4 次或在 10 秒内更改超过 10 次时，系统将自动禁用数字报警。在这种情况下，您必须使用显示屏或 ION Setup 重新启用报警。

可用数字报警

测量仪设有一组 2 个数字报警。

报警标签	描述
数字报警 S1	数字输入 1
数字报警 S2	数字输入 2

标准报警

标准报警是设定值驱动的报警，可以监控电力系统中的特定行为、事件或意外状况。

标准报警的检测率等于 50/60 测量仪周期，如果测量仪的频率设置配置为与系统频率（ 50 或 60 Hz ）相匹配，则额定为 1 秒。

许多标准报警都是三相报警。三相中每相的报警设定值会分别予以评估，但将报警报告为单个报警。如果第一相超过报警触发幅值的时间达到触发延时，就会触发报警。只要任何相保持为报警状态，报警就是激活的。当最后一相低于恢复幅值的时间达到恢复延时的时候，就会发生报警恢复。

超出和低于设定值（标准）报警操作示例


测量仪支持超出和低于设定值标准报警条件。

当受监控信号的幅值超过触发设定值设置所指定的限值，且处于该状态的时间达到触发延时设置所指定的最短时间时，即符合设定值条件。

当受监控信号的幅值超出恢复设定值设置所指定的限值，且处于该状态的时间达到恢复延时设置所指定的最短时间时，设定值条件便会结束。

超出设定值


当值超出触发设定值设置、且保持足够长的时间并达到触发延时周期 ($\Delta T1$) 时，报警条件设置为“开”。当值低于恢复设定值设置、且保持足够长的时间并达到恢复延时周期 ($\Delta T2$) 时，报警条件设置为“关”。



测量仪将记录报警事件开始 (EV1) 和结束 (EV2) 的日期与时间。此外，测量仪还将执行分配给事件的任何任务，例如操作数字输出。测量仪也将记录报警周期之前、之中或之后的最大值 (Max1、Max2) 。

低于设定值

当值下降并低于触发设定值设置、且保持足够长的时间并达到触发延时周期 ($\Delta T1$) 时，报警条件设置为“开”。当值上升并高于恢复设定值设置、且保持足够长的时间并达到恢复延时周期 ($\Delta T2$) 时，报警条件设置为“关”。



测量仪将记录报警事件开始 (EV1) 和结束 (EV2) 的日期与时间。此外，测量仪还将执行分配给事件的任何任务，例如操作数字输出。测量仪也将记录报警周期之前、之中或之后的最小值 (Min1、Min2) 。

允许的最大设定值

测量仪已经过编程设定，可防止用户数据出现输入错误，并设置了标准报警的限值。

您可以为某些标准报警输入的最大设定值取决于出厂时编程设定的电压互感器变比 (VT 变比)、电流互感器变比 (CT 变比)、系统类型 (如相数) 和或最大电压限值和最大电流限值。

注: VT 变比是指 VT 一次电路除以 VT 二次电路，CT 变比是指 CT 一次电路除以 CT 二次电路。

标准报警	最大设定值
过流相位	(最大电流) x (CT 变比)
欠流相位	(最大电流) x (CT 变比)
线电压欠压	(最大电压) x (VT 变比)
相电压过压	(最大电压) x (VT 变比)
相电压欠压	(最大电压) x (VT 变比)
过有功功率	(最大电压) x (最大电流) x (相数)
过无功功率	(最大电压) x (最大电流) x (相数)
过视在功率	(最大电压) x (最大电流) x (相数)
当前过有功功率需量	(最大电压) x (最大电流) x (相数)
上次过有功功率需量	(最大电压) x (最大电流) x (相数)
预测过有功功率需量	(最大电压) x (最大电流) x (相数)
当前过无功功率需量	(最大电压) x (最大电流) x (相数)
上次过无功功率需量	(最大电压) x (最大电流) x (相数)
预测过无功功率需量	(最大电压) x (最大电流) x (相数)
当前过视在功率需量	(最大电压) x (最大电流) x (相数)
上次过视在功率需量	(最大电压) x (最大电流) x (相数)
预测过视在功率需量	(最大电压) x (最大电流) x (相数)

可用标准报警

测量仪设有一组标准报警。

注: 有些报警不适用于所有电力系统配置。例如，无法在 3 相三角形系统中启用相电压报警。某些报警使用系统类型和电压互感器变比或电流互感器变比来确定允许的最大设定值。

报警标签		有效范围和分辨率		单位
ION Setup	显示屏	ION Setup	显示屏	
Over Phase Current	过流, 相位	0.000 至 99999.000	0 至 99999	A
Under Phase Current	欠流, 相位	0.000 至 99999.000	0 至 99999	A
Over Voltage L-L	线电压过压	0.00 至 999999.00	0 至 999999	V
Under Voltage L-L	线电压欠压	0.00 至 999999.00	0 至 9999999	V
Over Voltage L-N	相电压过压	0.00 至 999999.00	0 至 9999999	V
相电压欠压	相电压欠压	0.00 至 999999.00	0 至 9999999	V
Over Active Power	过功率 kW	0.0 至 9999999.0	0 至 9999999	kW
Over Reactive Power	过功率 kVAR	0.0 至 9999999.0	0 至 9999999	kVAR
Over Apparent Power	过功率 kVA	0.0 至 9999999.0	0 至 9999999	kVA
Leading True PF	超前 PF, 真	-1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00		—
Lagging True PF	滞后 PF, 真	-1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00		—
Over Frequency	过频率	0.000 至 99.000		Hz
Under Frequency	低频率	0.000 至 99.000		Hz

报警标签		有效范围和分辨率		单位
ION Setup	显示屏	ION Setup	显示屏	
过电压 THD	过电压 THD	0.000 至 99		%
Over Present Active Power Demand	当前过功率需量	0.0 至 9999999.0	0 至 9999999	kW
Over Last Active Power Demand	上次过功率需量	0.0 至 9999999.0	0 至 9999999	kW
Over Predicted Active Power Demand	预测过功率需量	0.0 至 9999999.0	0 至 9999999	kW
Over Present Reactive Power Demand	当前过功率 kVAR 需量	0.0 至 9999999.0	0 至 9999999	kVAR
Over Last Reactive Power Demand	上次过功率 kVAR 需量	0.0 至 9999999.0	0 至 9999999	kVAR
Over Predicted Reactive Power Demand	预测过功率 kVAR 需量	0.0 至 9999999.0	0 至 9999999	kVAR
Over Present Apparent Power Demand	当前过功率 kVA 需量	0.0 至 9999999.0	0 至 9999999	kVA
Over Last Apparent Power Demand	上次过功率 kVA 需量	0.0 至 9999999.0	0 至 9999999	kVA
Over Predicted Apparent Power Demand	预测过功率 kVA 需量	0.0 至 9999999.0	0 至 9999999	kVA

功率因数 (PF) 报警


您可以设置“超前 PF”或“滞后 PF”报警，以监控电路的功率因数何时超出或低于您指定的阈值。

“超前 PF”或“滞后 PF”报警使用功率因数的四个象限作为 y 轴上的值，其中象限 II 作为标度的最低值，接下来是象限 III 和象限 I，最后一个是象限 IV（是标度的最高值）。

象限	PF 值	超前滞后
II	0 至 -1	超前（电容）
III	-1 至 -0	滞后（电感）
I	0 至 1	滞后（电感）
IV	1 至 0	超前（电容）

超前 PF 报警

“超前 PF”报警监控超出设定值的条件。




A	触发设定值	ΔT2	恢复延时（秒）
B	恢复设定值	EV2	报警条件结束

$\Delta T1$	触发延时周期（秒）	$\Delta T3$	报警持续时间（秒）
EV1	报警条件开始		

滞后 PF 报警

“滞后 PF”报警监控低于设定值的条件。



A	触发设定值	$\Delta T2$	恢复延时（秒）
B	恢复设定值	EV2	报警条件结束
$\Delta T1$	触发延时周期（秒）	$\Delta T3$	报警持续时间（秒）
EV1	报警条件开始		

报警优先级

每个报警均有优先级，可以用于区分需要立即处理的事件和无需处理的事件。

报警优先级	报警显示通知和记录方法			
	报警指示灯	报警图标	报警详细信息	报警记录
高	当报警激活时闪烁。	当报警激活时闪烁。报警图标将始终显示，直到确认为止。	单击 详情 ，将显示导致报警触发或恢复的原因。单击 确定 ，可确定报警。	记录在报警日志中。
中	当报警激活时闪烁。	当报警激活时闪烁。	单击 详情 ，将显示导致报警触发或恢复的原因。	记录在报警日志中。
低	当报警激活时闪烁。	当报警激活时闪烁。	单击 详情 ，将显示导致报警触发或恢复的原因。	记录在报警日志中。
无	无变化	无	无	仅记录在事件日志中。

注: 只有当报警电能脉冲指示灯配置为用于报警时才会出现报警指示灯通知。

多个报警的注意事项

如果不同优先级的多个报警同时激活，则显示屏将按出现顺序显示这些报警。

报警设置概述

您可以使用 ION Setup 来配置单元报警、数字报警或标准（1 秒）报警。

如果您对测量仪的基本设置进行了更改，则所有报警都将被禁用以防触发不必要的报警操作。

注意

不符合设计意图的设备操作

- 验证所有设置是否正确，必要时进行调整。
- 重新启用所有已配置的报警。

若不遵循这些说明，可能会导致报警功能无法正常工作。

内置错误检查

ION Setup 将自动检查不正确的设置组合。启用报警时，您必须先将触发和恢复限值设置为可接受的值，然后才能退出设置屏幕。

使用 ION Setup 设置报警

您可以使用 ION Setup 来创建和设置报警。

1. 启动 ION Setup 并连接至您的测量仪。
2. 打开**Alarming**屏幕。
3. 选择要配置的报警，然后单击**Edit**。
4. 按照不同的报警设置部分中的说明，配置设置参数。

有关更多信息，请参阅ION Setup“Device Configuration Guide”。

单元报警设置参数

根据需要对单元报警设置参数进行配置。

ION Setup 控件如括号中所示。

设置	选项或范围	描述
启动	是（选中）或否（清除）	此设置将启用或禁用报警。
优先级	高、中、低、无	此选项设置报警的优先级和通知选项。
选择数字输出（输出）	无 数字输出 D1 数字输出 D2 数字输出 D1 和 D2	选择触发报警时要控制的数字输出。
行为	正常 定时 绕阻	选择所需的行为模式 注： 选择正常值时不会触发数字输出

数字报警设置参数

根据需要对数字报警设置参数进行配置。

ION Setup 控件如括号中所示。

设置	选项或范围	描述
启动	是（选中）或否（清除）	此设置将启用或禁用报警。
优先级	高、中、低、无	此选项设置报警的优先级和通知选项。
触发设定值（设定值触发）	开、关	使用此设置可根据数字输入的状态（“开”或“关”）控制何时触发报警。
触发延时（延时）	0 至 999999	此设置指定触发报警之前，数字输入必须处于报警触发状态的秒数。
恢复延时（设定值恢复延时）	0 至 999999	此设置指定报警关闭之前，数字输入必须超出报警触发状态的秒数。
选择数字输出（输出）	无 数字输出 D1 数字输出 D2 数字输出 D1 和 D2	选择触发报警时要控制的数字输出。

标准（1 秒）报警的设置参数

根据需要对标准报警设置参数进行配置。

ION Setup 控件如括号中所示。

注：建议您使用 ION Setup 来配置标准（1 秒）报警。ION Setup 支持更高的分辨率，使您能够在为特定测量设置触发设定值和恢复设定值时指定多个小数位。

设置	选项或范围	描述
启动	是（选中）或否（清除）	此设置将启用或禁用报警。
优先级	高、中、低、无	此选项设置报警的优先级和通知选项。
触发设定值 mA（触发限值）	根据正在设置的标准报警而有所不同	这是您定义为触发报警的设定值限值的值（幅值）。对于“超出”条件，这意味着该值已超出触发限值。对于“低于”的条件，这意味着该值已低于触发限值。
触发延时（延时）	0 至 999999	此设置指定在触发报警之前，信号必须始终超过（对于“超出”条件）或低于（对于“低于”条件）触发设定值的秒数。
恢复设定值 mA（恢复限值）	根据正在设置的标准报警而有所不同	这是您定义为恢复报警条件的限值的值（幅值）。对于“超出”条件，这意味着该值已低于恢复限值。对于“低于”条件，这意味着该值已超过触发限值。
恢复延时（延时）	0 至 999999	此项设置指定在报警条件结束之前，信号必须始终低于（对于“超出”条件）或超过（对于“低于”条件）恢复设定值的秒数。
触发设定点提前滞后（提前、滞后）	“超前”或“滞后”	仅适用于 PF（功率因数）报警。使用此项可设置 PF 值和象限，以便为超出（PF 超前）或低于（PF 滞后）PF 条件设置触发设定值。
恢复设定点提前滞后（提前、滞后）	“超前”或“滞后”	仅适用于 PF（功率因数）报警。使用此项可设置 PF 值和象限，为超出（PF 超前）或低于（PF 滞后）PF 条件设置恢复设定值。
选择数字输出（输出）	无 数字输出 D1 数字输出 D2 数字输出 D1 和 D2	选择触发报警时要控制的数字输出。

指示灯报警指示器

您可以将测量仪的报警电能脉冲指示灯作为报警指示器。

当设置为检测报警时，该指示灯闪烁则表示存在报警状况。

使用显示屏配置报警指示灯

您可以使用测量仪显示屏来为报警配置报警电能脉冲指示灯。

1. 导航至**维护>设置>LED**。
2. 将模式设置为**报警**，然后按**确定**。
3. 按向上箭头退出。按**是**保存更改。

使用 ION Setup 配置报警指示灯

您可以使用 ION Setup 来为报警配置测量仪指示灯。

1. 打开 ION Setup 并连接至您的测量仪。有关说明，请参见 ION Setup 帮助。
2. 导航至**Energy Pulsing**。
3. 选择**Front Panel LED**，然后单击**Edit**。
4. 将控制模式设置为**Alarm**并单击**OK**。
5. 单击**Send**保存更改。

报警显示和通知

测量仪会在检测到报警条件时向您发送通知。

报警图标

当触发低、中或高优先级报警时，以下符号将显示在显示屏的右上角，表示报警已激活：



对于高优先级报警，报警图标始终会显示，直到您确认报警为止。

报警/电能脉冲指示灯

如果已配置用于报警，则报警电能脉冲指示灯也会闪烁，表示测量仪检测到报警条件。

报警屏幕

如果您的测量仪配备显示屏，您可以使用按钮导航到报警设置或显示屏幕。

激活的报警

触发事件发生时，激活的报警列表将显示在测量仪显示屏的“激活报警”屏幕中。有关事件的更多信息，请按**详细信息**。

报警详细信息

有关报警的详情，可查看：

- 测量仪显示屏上的激活报警（Active）、报警历史（Hist）、报警计数器（Count）和未确认的报警（Unack）屏幕，或

激活的报警列表和报警历史记录

每次出现的低、中或高优先级报警均会存储在激活的报警列表中，并记录在报警历史记录中。

激活报警列表一次可包含 40 个条目。该列表以循环缓冲器的形式工作，当进入激活的报警列表的条目超过 40 个时，新条目将取代旧条目。激活的报警列表中的信息不是永久性的，当测量仪复位时将重新初始化。

报警历史记录包含 40 个条目。该记录也以循环缓冲器的形式工作，新进来的条目将取代旧条目。报警历史记录中的信息是永久性的，当测量仪复位时将予以保留。

使用显示屏来查看激活报警的详情

当报警条件成立（报警 = 开）时，报警将显示在激活的报警屏幕中。

无论优先级如何，这些报警均按出现顺序显示。报警详细信息将显示报警事件的日期和时间、事件类型（例如触发或单元）、检测到报警条件所在的相以及导致发生报警条件的值。

注：如果报警优先级设置为“无”，则不会提供报警详细信息。

此外，报警详细信息（对于低、中和高优先级报警）也会记录在报警历史记录中。

1. 导航至**报警 > 激活**。
2. 选择要查看的报警（最新报警显示在顶部）。
3. 按**详情**。

注：对于未确认的高优先级报警，此屏幕中将显示“确认”选项。按**确认**可确认报警。如果您不想确认报警，请返回到上一屏幕。

使用显示屏来查看报警历史的详情

报警历史记录将保留激活的报警和过去报警的记录。

当激活的报警条件不成立（报警 = 关）时，事件将记录在报警历史记录中，且报警通知（报警图标、报警指示灯）将关闭。

无论优先级如何，这些报警均按出现顺序显示。报警详细信息显示报警事件的日期和时间、事件类型（例如恢复或单元）、检测到报警条件所在的相以及导致报警条件开或关的值。

注：如果报警优先级设置为“无”，则不会提供报警详细信息。

1. 导航至**报警 > 历史**。
2. 选择要查看的报警（最新报警显示在顶部）。

3. 按详情。

注: 对于未确定的高优先级报警，此屏幕中将显示**确认**选项。按**确认**可确认报警。如果您不想确认报警，请返回到上一屏幕。

报警计数器

测量仪将对每次出现的每种报警进行计数和记录。

报警滚动值

达到值 9999 之后，报警计数器将翻滚回 0。

使用 ION Setup 复位报警

使用 ION Setup 复位报警。

您也可以使用测量仪显示屏来复位报警。

1. 在 ION Setup 中连接到您的测量仪。
2. 打开**Meter Resets**屏幕。
3. 选择要清除的报警参数并单击**Reset**。

测量仪复位

测量仪复位

复位允许您清除测量仪上存储的各种累计的参数或重新初始化测量仪或测量仪附件。

测量仪复位将清除测量仪的机载数据日志和其他相关信息。复位通常在对测量仪的基本设置参数（比如频率、VT/PT 或 CT 设置）进行更改之后执行，从而清除无效或过时的数据，以做好将测量仪投入使用的准备。

测量仪初始化

测量仪初始化是一个特殊命令，可以清除测量仪的电能、功率、需量值和测量仪操作计时器。

完成测量仪配置后，通常需要初始化测量仪，然后才能将它添加到电能管理系统中。

配置好所有测量仪设置参数后，在导航到各个测量仪显示屏屏幕，并确认显示的数据有效后执行测量仪初始化。

注：可以使用 ION Setup 和安全命令接口执行测量仪初始化。

使用 ION Setup 执行复位

复位允许您清除特定类型的所有数据，比如所有电能值或所有最小/最大值。

1. 启动 ION Setup。
2. 连接到您的测量仪。
3. 导航至**Meter Resets**。

4. 选择要复位的参数，然后单击**Reset**。
已选择的参数值将被清除。

复位参数

选项	描述
Meter Initialization	清除此表所列出的全部数据。
最小/最大值	清除所有最小值和最大值寄存器。
有效负荷计时器	复位所有有功负荷计时器日志。
Demands	清除所有需量寄存器。
Peak Demands	清除所有峰值需量值。
Energies	清除所有累计电能值 (kWh、kWh1、kWh2、kWh3、kVARh、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh、kVAh1、kVAh2、kVAh3) 和运行小时数。
数字输出	清除所有数字输出值。
Digital Output Counters	清除所有数字输出计数器。
Digital Output On Times	清除时间日志上的所有数字输出。
Status Input Counters	清除所有输入计数器。
Status Input On Times	清除时间日志上的所有输入。
报警计数器	清除所有报警计数器和报警日志。

测量和计算

测量仪初始化

测量仪初始化是一个特殊命令，可以清除测量仪的电度、功率、需量值和测量仪操作计时器。

完成测量仪配置后，通常需要初始化测量仪，然后才能将它添加到电能管理系统中。

配置好所有测量仪设置参数后，在导航到各个测量仪显示屏屏幕，并确认显示的数据有效后执行测量仪初始化。

注：可以使用 ION Setup 和安全命令接口执行测量仪初始化。

实时读数

测量仪可测量电流和电压，并实时报告所有 3 相及零线的 RMS（均方根）值。

电压和电流输入量以每个周期 64 个样本的采样率进行持续监控。此解算量有助于测量仪能够为各种商业、建筑和工业等应用提供可靠的测量值和计算电气值。

电能测量

该测量仪可提供完全双向的 4 象限电能测量功能。

该测量仪将所有累计的有功、无功和视在电能计量存储在永久性存储器中：

该测量仪可提供每相和总计电能值。

总电能：

- kWh、kVARh、kVAh（流出值）
- kWh、kVARh、kVAh（流入值）
- kWh、kVARh、kVAh（流入 + 流出值）
- kWh、kVARh、kVAh（流入 - 流出值）

每相电能：

- kWh1、kWh2、kWh3、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh1、kVAh2、kVAh3（流出值）
- kWh1、kWh2、kWh3、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh1、kVAh2、kVAh3（流入值）
- kWh1、kWh2、kWh3、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh1、kVAh2、kVAh3（流入 + 流出值）
- kWh1、kWh2、kWh3、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh1、kVAh2、kVAh3（流入 - 流出值）

注：根据电能刻度选择，当电能参数的 kWh、kWh1、kWh2、kWh3、kVARh、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh、kVAh1、kVAh2、kVAh3（已交付）或 kWh、kWh1、kWh2、kWh3、kVARh、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh、kVAh1、kVAh2、kVAh3（已接收）的值在 999.99 处溢出时，所有电能参数值都会复位。

注：HMI 上仅显示 3PH4W 配置（3PH4W Opn Dlt Ctr Tp、3PH4W Dlt Ctr Tp、3PH4W Wye Ungnd、3PH4W Wye Gnd 和 3PH4W Wye Res Gnd）的每相电能。对于其他配置，HMI 上不显示每相电能，且通过通讯获取的值为“0”。

基于象限的 VARh

基于象限的无功功率值仅在通讯上可用。这些无功电能相对于 Q1、Q2、Q3 和 Q4 象限。

在通讯上基于象限的无功电能记录如下：

- Q1 (00 至 90 度) = Q1 VARh , 流出
- Q2 (90 至 180 度) = Q2 VARh , 流出
- Q3 (180 至 270 度) = Q3 VARh , 流入
- Q4 (270 至 360 度) = Q4 VARh , 流入

清除电能值时将清除所有基于象限的 VARh 值。

最小/最大值

当读数达到其最低或最高值时，测量仪更新并将这些最小/最大值保存在永久性存储器中。

50 Hz 系统的测量仪实时读数每 50 个周期更新一次，而 60 Hz 系统的测量仪实时读数每 60 个周期更新一次。

功率需量

功率需量是固定时段内平均功耗的度量。

注: 如未指定，则提及需量时假定为平均功率需量。

测量仪可以测量瞬时功耗并能够使用各种方法来计算需量。

功率需量计算方法

使用指定时段内累计的电能除以该时段的长度即可计算得出功率需量。

测量仪如何执行此计算取决于您选择的方法和时间参数（例如，带有 15 分钟间隔和 5 分钟次间隔的定时滚动区块需量）。

为了与公共电力部门计费兼容，测量仪提供了下列类型的功率需量计算方法：

- 区块间隔需量
- 同步需量
- 热需量

您可以从显示屏或软件中来配置功率需量计算方法。

区块间隔需量

对于区块间隔需量方法类型，需要指定测量仪用于需量计算的一段时间间隔（或区块）。


选择配置测量仪如何处理该间隔，有下列方法可供选择：

类型	描述
定时滑动区块	选择从 1 到 60 分钟的一个间隔（增量为 1 分钟）。如果间隔介于 1 至 15 分钟之间，则需量计算每 15 秒更新一次。如果间隔介于 16 至 60 分钟之间，则需量计算每 60 秒更新一次。测量仪显示最后一个完成间隔的需量值。
定时区块	选择从 1 到 60 分钟的一个间隔（增量为 1 分钟）。测量仪在各个间隔结束时计算并更新需量。
定时滚动区块	选择间隔和次间隔。次间隔必须是间隔的均分值（例如，15 分钟间隔分为 3 个 5 分钟的次间隔）。需量在每个次间隔结束时更新。测量仪显示最后一个完成间隔的需量值。


区块间隔需量示例

下列示图显示了使用区块间隔方法计算功率需量的各种方式。在本示例中，间隔设置为 15 分钟。


定时滑动区块



定时区块



定时滚动区块



同步需量

您可以使用外部脉冲输入、通过通讯发送的命令或设备内部的实时时钟来将需量计算配置成同步进行。

类型	描述
命令同步需量	此方法允许您同步通讯网络上的多个测量仪的需量间隔。例如，如果可编程逻辑控制器 (PLC) 输入正在监控公共事业部门电力收费测量仪上需量间隔结束时的脉冲，则您可以对 PLC 进行编程，使电力收费测量仪只要开始新的需量间隔，PLC 就会向多个测量仪发出命令。每次发出命令时，各个测量仪的需量读数都对同一间隔进行计算。
时钟同步需量	此方法允许您将需量间隔同步到测量仪的内部实时时钟。这样有助于您将需量同步到某个特定时间，通常是在整点上（例如，上午 12:00 点）。如果您选择其它日期时间对需量间隔进行同步，则必须指定以分钟为单位从凌晨算起的时间。例如，要在上午 8:00 进行同步，则选择 480 分钟。

注: 对于这些需量类型，您可以选择区块或滚动区块选项。如果选择滚动区块需量选项，则需要指定次间隔。


热需量

热需量是基于热量反应来计算需量，它模拟的是热需量测量仪的功能。

该需量计算在每个间隔结束时更新。您可将该需量间隔设置为 1 到 60 分钟（增量为 1 分钟）。

热需量示例

下列图示说明了热量需量计算。在本示例中，间隔设置为 15 分钟。该间隔是时间轴上移动的一段时间范围。计算在每个间隔结束时更新。



电流需量

测量仪使用区块间隔、同步或热需量法来计算电流需量。


您可将该需量间隔设置为 1 到 60 分钟，增量为 1 分钟（例如，15 分钟）。

预测需量

测量仪在 kW、kVAR 和 kVA 需量的当前间隔结束时计算预测需量，这种预测考虑了当前（部分）间隔范围内到目前为止的电能消耗和当前的消耗速率。

预测需量会按照测量仪的更新率更新。

下列图示显示负载的变更如何影响该间隔的预测需量。在本示例中，间隔设置为 15 分钟。



峰值需量

测量仪记录 kWD、kVARD 和 kVAD 功率（或峰值需量）的峰值（或最大值）。

各个值的峰值是测量仪自上次复位以来的最高平均读数。这些数值记录在测量仪的永久性存储器中。

测量仪还存储出现峰值需量时的日期和时间。

计时器

测量仪支持有功负荷计时器、测量仪操作计时器和运行小时数。

有功负荷计时器

有功负荷计时器根据您为负荷计时器的设定值设置所指定的最小电流，显示负荷已运行多长时间。

测量仪操作计时器

测量仪操作计时器显示测量仪已通电的时间。

运行时间

运行时间根据流出和流入累计电能值显示负荷已经运行的时间。

仅通过通信进行配置。

电能质量

谐波概述

本章节描述测量仪的电力质量功能以及如何访问电力质量数据。该测量仪可以测量高达 15 次的电压和电流谐波并计算总谐波失真 (THD%)。

谐波是电力系统基本频率的整数倍。谐波信息需要符合系统电力质量标准 (例如 EN50160) 和测量仪电力质量标准 (例如 IEC 61000-4-30)。

测量仪测量相对于基本频率的基波和高次谐波。测量仪的电力系统设置可以定义当前各相并确定如何计算线电压或相电压谐波和电流谐波。

谐波用于指示提供的系统电力是否满足所需的电力质量标准或非线性负荷是否正在对电力系统造成影响。电力系统谐波可引起零线带电和设备损坏, 例如电机变热。可使用电力调节器或谐波过滤器来将不必要的谐波最小化。

总谐波失真 %

总谐波失真 (THD%) 是电力系统中存在的各相电压或电流总谐波失真的度量。

THD% 为衡量波形质量提供了一个常用指标。系统将计算各相的电压和电流 THD %。

谐波分量计算

谐波成分 (H_C) 等于电力系统中一相的所有非基波分量的均方根值。

测量仪使用下列方程来计算 H_C :

$$H_C = \sqrt{(H_2)^2 + (H_3)^2 + (H_4)^2 \dots}$$

THD% 计算

THD% 是波形中存在的总失真的快速度量, 为谐波成分 (H_C) 与基波 (H_1) 之比。

默认时, 测量仪使用下列方程来计算 THD%:

$$THD = \frac{H_C}{H_1} \times 100\%$$

thd计算

thd是计算总谐波失真的替代方法, 使用 RMS 值表示总谐波含量及基波含量。

测量仪使用下列方程来计算 thd :

$$thd = \frac{H_C}{\sqrt{(H_1)^2 + (H_C)^2}} \times 100$$

使用显示屏查看 THD/thd

您可以使用显示屏来查看 THD/thd 数据。

注: 测量仪的 Modbus 映射包括集成到您的电力或电能管理系统中的总谐波失真数据寄存器。

- 1. 导航至 **THD** ，以查看 **THD/thd Select** 屏幕。
- 2. 按 **THD** 可以显示使用基于基本谐波的计算方法的值，或按 **thd** 可以显示使用基于该相所有谐波（包括基波）均方根值的计算方法的值。

IEEE 模式	IEC 模式	说明
安培	I	每相和中性线电流的总谐波失真数据。
V L-L	U	线电压总谐波失真数据。
V L-N	V	相电压总谐波失真数据。

- 3. 按您要查看的电流或电压的 THD 或 thd 值。
系统将显示总谐波失真百分比值。
- 4. 按向上箭头返回到主显示屏幕。

维护与升级

维护概述

该测量仪不包含任何用户可维修的零部件。如果测量仪需要维修，请联系当地的 Schneider Electric 技术支持部门代表。

注意
测量仪损坏 - 请勿打开测量仪外壳。 - 请勿试图修理测量仪的任何部件。 不遵循上述说明可能导致设备损坏。

请勿打开测量仪。打开测量仪会使保修失效。

排除 LED 指示灯的故障

异常的心跳/串行通讯 LED 指示灯行为可能意味着测量仪存在潜在问题。

问题	可能的原因	可能的解决方案
当主机计算机发送数据时，LED 指示灯的闪烁速率没有发生变化。	通讯接线	如果使用串行至 RS-485 转换器，则跟踪并检查从计算机至测量仪的所有接线是否正确端接。
	内部硬件问题	执行硬复位操作：关闭测量仪的控制电源，然后重新接通电源。如果问题仍然存在，请与 Technical Support 联系。
心跳/串行通讯 LED 指示灯持续点亮，而不是亮灭闪烁。	内部硬件问题	执行硬复位操作：关闭测量仪的控制电源，然后重新接通电源。如果问题仍然存在，请与 Technical Support 联系。
心跳/串行通讯 LED 指示灯闪烁，但显示屏无显示。	未正确设置显示屏的设置参数	检查显示屏参数设置。

如果进行故障排除之后问题仍未解决，请联系技术支持部门寻求帮助，并确保提供测量仪的固件版本、型号和序列号信息。

测量仪存储器

测量仪将配置和记录信息储存在永久性存储器和长寿命存储器芯片中。

测量仪使用永久性存储器 (NVRAM) 来保存所有数据和计量配置值。

测量仪电池

断电时测量仪内置电池可维持测量仪时钟运行，以保证测量仪计时不中断。

在温度为 25 °C 的典型工作条件下，测量仪内置电池的预期寿命超过 10 年。

查看固件版本、型号和序列号

您可以从显示屏面板查看测量仪的固件版本、型号和序列号：

1. 导航至**维护 > 诊断**。
2. 按**信息**查看测量仪型号、序列号、生产日期、操作系统版本和 RS 版本。
3. 按**标准编辑**查看**编辑次数**、**最后一次编辑日期**和**最后一次编辑时间**。
4. 按“向上”按钮退出。

固件升级

升级测量仪固件的原因有很多。

- 提高测量仪的性能（例如，优化处理速度）
- 增强测量仪的现有特性与功能
- 为测量仪添加新功能
- 遵循日益严苛的行业新标准

技术协助

若密码丢失或有其它测量仪技术问题，请访问 www.se.com 以获取支持和帮助。

请务必在您的电子邮件中列出测量仪的型号、序列号和固件版本，或在呼叫技术支持部门时准备好这些信息。

验证精度

查看测量仪精度

所有测量仪均已在工厂根据国际电工委员会 (IEC) 和电气与电子工程师学会 (IEEE) 的标准进行过测试和验证。

您的测量仪不需要重新校准。但是，在某些安装中，需要对测量仪进行最终的精度验证，尤其是测量仪用于营业收费或计费应用的情况。

精度测试要求

测试测量仪精度的最常见方法是应用来自稳定电源的测试电压和电流，然后将测量仪的读数与参考设备或电能标准的读数进行比较。

信号和电源

测量仪可在电压和电流信号源发生变化时维持精度，但是其电能脉冲输出需要稳定的测试信号才能有助于生成准确的测试脉冲。每次调整电源之后，测量仪的电能脉冲机制需要大约 10 秒的时间才能达到稳定状态。

测量仪必须连接到控制电源才能执行精度验证测试。有关电源规格的信息，请参考测量仪的安装文档。

⚠⚠ 危险

电击、爆炸或弧光的危险

检查确保设备电源符合设备电源的规格。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

控制设备

需要使用控制设备来对从电能脉冲 LED 产生的脉冲输进行计数和计时。

- 大多数标准测试工作台都带有配备了光传感器的支架，以便检测 LED 脉冲（光电二极管电路将检测到的光转换为电压信号）。
- 参考设备或电能标准通常都具有数字输入，可检测来自外部源（即测量仪的脉冲输出）的脉冲并为其计数。

注: 强烈的环境光源（例如相机闪光灯、荧光灯管、日光反射、探照灯等）会对测试工作台上的光学传感器造成干扰。这样可能会导致测试错误。请根据需要使用防护罩来遮挡环境光源。

环境

测量仪应在与测试设备相同的温度下进行测试。理想温度大约为23 °C（73 °F）。请确保测量仪在测试之前已充分预热。

建议您在开始电能精度验证测试之前，进行 30 分钟的预热。在工厂中，测量仪在进行校准之前均已预热至典型的工作温度，以确保测量仪在工作温度下能够达到最佳精度。

大多数高精度电子设备在达到指定的性能级别之前，均需要预热时间。电能测量仪标准允许制造商根据环境温度变化和自身发热情况来指定测量仪精度降级的程度。

您的测量仪符合并满足上述电能测量仪标准的要求。

有关您的测量仪符合的精度标准的列表，请与当地的Schneider Electric代表联系，或从 www.se.com 下载测量仪手册。

参考设备或电能标准

要帮助确保测试的精度，建议您使用指定精度高于所测试测量仪 6 至 10 倍的参考设备或参考电能标准。进行测试之前，参考设备或电能标准应按照制造商的建议进行预热。

注：验证精度测试中使用的所有测量设备（例如电压表、安培表、功率因数表）的精度和准确度。

验证精度测试

下述测试作为测量仪精度测试指南；您的测量仪商店可能会提供特定的测试方法。

⚠⚠ 危险


电击、爆炸或弧光的危险

- 请穿戴好人员保护设备 (PPE)，并遵守电气操作安全规程。请参考 NFPA 70E、CSA Z462 或其他当地标准。
- 对设备进行操作或者在设备内操作之前，请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
- 务必使用额定电压值正确的电压感应设备，以确认所有电源均已关闭。
- 切勿超过本设备的最大额定值。
- 检查确保设备电源符合设备电源的规格。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

1. 对装置或设备进行操作之前，请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
2. 使用额定电压值正确的电压感应设备，以确认所有电源均已关闭。

3. 将测试电压和电流源连接到参考设备或电能标准。请确保所测试的测量仪的所有电压输入均为并行连接，所有电流输入均为串行连接。



4. 使用以下其中一种方法连接用于为标准输出脉冲计数的控制设备：

选项	描述
电能脉冲 LED	将标准测试工作台支架上的红色光传感器对准电能脉冲 LED。
脉冲输出	将测量仪的脉冲输出连接到标准测试工作台的脉冲计数连接。

注：选择要使用的方法时，请注意，电能脉冲 LED 与脉冲输出的脉冲率限值不同。

5. 执行验证测试之前，请使用测试设备接通测量仪的电源，并通电至少 30 秒的时间。这样将有助于稳定测量仪的内部电路系统。
6. 配置验证精度测试的测量仪参数。
7. 根据为电能脉冲计数选定的方法，配置测量仪的电能脉冲 LED 或其中一项脉冲输出以执行电能脉冲。设置测量仪的电能脉冲常量，以便与参考测试设备同步。
8. 针对测试点执行精度验证。将每个测试点运行至少 30 秒的时间，以便使测试工作台设备能够读取足够数量的脉冲。测试点之间应留出 10 秒的停止时间。

精度验证测试所需的脉冲计算

精度验证测试设备通常要求指定特定测试期所需的脉冲数量。

参考测试设备通常要求您指定持续时间为“t”秒的测试期所需的脉冲数量。通常，所需的脉冲数量至少为 25 个脉冲，测试持续时间大于 30 秒。

使用以下公式计算所需的脉冲数量：

脉冲数量 = P总 x K x t/3600

其中：

- P总 = 总瞬时功率（单位为千瓦 (kW)）
- K = 测量仪的脉冲常量设置（单位为每 kWh 脉冲数）
- t = 测试持续时间（单位为秒，通常大于 30 秒）

精度验证测试所需的总功率计算

精度验证测试为电能参考标准和接受测试的测量仪提供相同的测试信号（总功率）。

按照如下所示计算总功率，其中：

- $P_{\text{总}}$ = 总瞬时功率（单位为千瓦 (kW)）
- V_{LN} = 测试点的相电压单位为伏特 (V)
- I = 测试点的电流单位为安培 (A)
- PF = 功率因数

计算的结果将四舍五入为最接近的整数。

对于平衡的 3 相星形系统：

$$P_{\text{总}} = 3 \times V_{\text{LN}} \times I \times PF \times 1 \text{ kW}/1000 \text{ W}$$

注：平衡的 3 相系统假定所有相的电压、电流和功率因数值均相同。

对于单相系统：

$$P_{\text{总}} = V_{\text{LN}} \times I \times PF \times 1 \text{ kW}/1000 \text{ W}$$

精度验证测试所需的错误百分比计算

精度验证测试需要计算接受测试的测量仪和参考标准值之间的错误百分比。

使用以下公式计算每个测试点的错误百分比：

$$\text{电能错误} = (EM - ES) / ES \times 100\%$$

其中：

- EM = 通过所测试的测量仪测量到的电能
- ES = 通过参考设备或电能标准测量到的电能

注：如果精度验证显示测量仪不精确，则这些结果可能是由典型的测试误差源造成。如果未发现测试误差源，请与当地的Schneider Electric代表联系。

精度验证测试点

测量仪应在满载和轻负载以及滞后（电感）功率因数的条件下进行测试，以便确保能够测试测量仪的整个量程范围。

测试电流和电压输入额定值均已在测量仪上标出。有关测量仪的额定电流、电压和频率规格，请参阅安装说明书或数据表。

瓦时测试点	精度验证测试点示例
满载	额定电流的 100% 至 200%，额定电压和额定频率的 100%，单位功率因数或功率因数为 -1。
轻负载	额定电流的 10%，额定电压和额定频率的 100%，单位功率因数或功率因数为 -1。
电感负载（滞后功率因数）	额定电流的 100%，额定电压和额定频率的 100%，0.50 滞后功率因数（电流滞后电压 60° 相角）。

无功时测试点	精度验证测试点示例
满载	额定电流的 100% 至 200%，额定电压和额定频率的 100%，0 功率因数（电流滞后电压 90°相角）。
轻负载	额定电流的 10%，额定电压和额定频率的 100%，0 功率因数（电流滞后电压 90°相角）。
电感负载（滞后功率因数）	额定电流的 100%，额定电压和额定频率的 100%，0.87 滞后功率因数（电流滞后电压 30°相角）。

电能脉冲注意事项

测量仪的电能脉冲 LED 和脉冲输出能够在指定限值范围内产生电能脉冲。

描述	电能脉冲 LED	脉冲输出
最大脉冲频率	35 Hz	20 Hz
最小脉冲常量	每 k_h 1 次脉冲	
最大脉冲常量	每 k_h 9,999,000 次脉冲	

脉冲率取决于输入信号源的电压、电流和功率因数，以及相数、电压互感器变比和电流互感器变比。

如果 P 总是瞬时功率（单位为 kW），K 是脉冲常量（单位为每 kWh 脉冲数），则脉冲周期为：

$$\text{脉冲周期（秒）} = \frac{3600}{K \times P_{\text{tot}}} = \frac{1}{\text{脉冲频率（Hz）}}$$

电压互感器和电流互感器注意事项

总功率（P总）产生于次边的电压和电流输入值，并且考虑了电压互感器变比和电流互感器变比。

无论使用电压互感器还是电流互感器，均始终从次边来获取测试点。

如果使用电压互感器和电流互感器，则必须在计算公式中包含其一次和二次额定值。例如，在使用电压互感器和电流互感器的平衡 3 相星形系统中：

$$P_{\text{tot}} = 3 \times V_{\text{LN}} \times \frac{V_{\text{T}_p}}{V_{\text{T}_s}} \times I \times \frac{C_{\text{T}_p}}{C_{\text{T}_s}} \times \text{PF} \times \frac{1 \text{ kW}}{1000 \text{ W}}$$

其中，P总 = 总功率，VT_p = VT 原边，VT_s = VT 次边，CT_p = CT 原边，CT_s = CT 次边，PF = 功率因数。

计算示例

此计算示例显示了如何计算功率、脉冲常量和最大脉冲频率以及如何决定可以降低最大脉冲频率的脉冲常量。

平衡的 3 相星形系统使用 480:120 伏 VT 和 120:5 安 CT。二次回路的信号电压为 119 伏相电压，电流为 5.31 安，功率因数为 0.85。所需的脉冲输出频率为 20 Hz（每秒 20 个脉冲）。

1. 计算典型的总输出功率 (P 总)：

$$P_{\text{tot}} = 3 \times 119 \times \frac{480}{120} \times 5.31 \times \frac{120}{5} \times 0.85 \times \frac{1 \text{ kW}}{1000 \text{ W}} = 154.71 \text{ kW}$$

2. 计算脉冲常量 (K) :

$$K = \frac{3600 \times (\text{脉冲频率})}{P_{\text{tot}}} = \frac{3600 \text{ 秒/小时} \times 20 \text{ 次脉冲/秒}}{154.71 \text{ kW}}$$

$$K = 465.5 \text{ 次脉冲/kWh}$$

3. 在满载 (额定电流的 120% = 6 A) 和功率因数 (PF = 1) 时, 计算最大总输出功率 (Pmax) :

$$P_{\text{max}} = 3 \times 119 \times \frac{480}{120} \times 6 \times \frac{100}{5} \times 1 \times \frac{1 \text{ kW}}{1000 \text{ W}} = 205.6 \text{ kW}$$

4. 计算 Pmax 时的最大输出脉冲频率 :

$$\text{最大脉冲频率} = \frac{K \times P_{\text{max}}}{3600} = \frac{465.5 \text{ 次脉冲/kWh} \times 205.6 \text{ kW}}{3600 \text{ 秒/小时}}$$

$$\text{最大脉冲频率} = 26.6 \text{ 脉冲/秒} = 26.6 \text{ Hz}$$

5. 根据 LED 和脉冲输出的限制, 检查最大脉冲频率 :

- 26.6 Hz ≤ LED 最大脉冲频率 (35 Hz)
- 26.6 Hz > 脉冲输出最大脉冲频率 (20 Hz)

注: 最大脉冲频率在 LED 电能脉冲的限制范围内。但是, 最大脉冲频率大于脉冲输出电能脉冲的限制。脉冲输出频率大于 20 Hz 将使脉冲输出饱和, 导致它停止发送脉冲。因此, 在此示例中, 您仅可将 LED 用于电能脉冲。

调整以支持脉冲输出时的电能脉冲

如果您要使用脉冲输出, 则必须减小输出脉冲频率, 使其位于限制范围之内。

使用上述示例中的值, 脉冲输出的最大脉冲常量为 :

$$K_{\text{max}} = \frac{3600 \times (\text{脉冲输出最大脉冲频率})}{P_{\text{max}}} = \frac{3600 \times 20}{205.6}$$

$$K_{\text{max}} = 350.14 \text{ 次脉冲/kWh}$$

1. 将脉冲常量 (K) 设置为低于 Kmax 的值, 例如, 300 脉冲/kWh。计算 Pmax 时新的最大输出脉冲频率 :

$$\text{新的最大脉冲频率} = \frac{K \times P_{\text{max}}}{3600} = \frac{300 \text{ 次脉冲/kWh} \times 205.6 \text{ kW}}{3600 \text{ 秒/小时}}$$

$$\text{新的最大脉冲频率} = 17.1 \text{ 脉冲/秒} = 17.1 \text{ Hz}$$

2. 根据 LED 和脉冲输出的限制, 检查新的最大脉冲频率 :

- 17.1 Hz ≤ LED 最大脉冲频率 (35 Hz)
- 17.1 Hz ≤ 脉冲输出最大频率 (20 Hz)

正如您所预期的一样, 将 K 更改为低于 Kmax 的值之后, 您可以将脉冲输出用于电能脉冲。

3. 在测量仪中设置新脉冲常量 (K)。

典型测试误差源

如果在精度测试期间发现误差过大，请检查测试设置和测试过程，以消除典型的测量误差源。

典型的精度验证测试误差源包括：

- 电压或电流电路的连接松动，通常由磨损的触点或端子造成。检查测试设备、电缆、测试装置和对其进行测试的测量仪。
- 测量仪的环境温度与 23°C (73°F) 相差太大。
- 相电压不平衡的任意配置中存在浮动（未接地）中性电压端子。
- 测量仪的控制电源不足，导致测量仪在测试过程中复位。
- 环境光干扰或光学传感器的灵敏度问题。
- 电源不稳定导致电能脉冲波动。
- 测试设置不正确：未将所有相连接到参考设备或电能标准。连接到被测测量仪的所有相应应该同时连接到参考表计标准。
- 被测测量仪中存在湿气（冷凝湿度）、碎屑或污染。

功率和功率因数

功率、电能和功率因数

在测量仪的电压和电流输入测得的样本测量结果提供用于计算功率和功率因数的数据。


在一个平衡3相交流（AC）电力系统中，载流导体上的交流电压波形相等但是到1/3周期时抵消（3个电压波形间的相角偏移为120°）。

电流相角与电压相角的偏移

电流可能会滞后、超前、或与交流电压波形同相，通常与负载类型有关——电感负载、电容负载或阻性负载。

对于纯阻性负载，电流波形与电压波形同相。对电容负载，电流超前电压。对电感负载，电流滞后电压。

下图显示在理想（实验室）环境下，各负荷类型的电压和电流波形如何偏移。




真实功率、无功功率和视在功率（PQS）

典型的交流电力系统负荷均具有阻性负载组件和无功（电感或电容）组件。

真实功率，又称有功功率（P），是阻性负载消耗的功率。无功功率（Q）是电感负载消耗或电容负载产生的功率。

视在功率（S）是测量的电力系统提供真实和无功功率的能力。

真实功率P的单位为瓦特（W或kW），无功功率Q的单位为乏（VAR或kVAR），视在功率S的单位为伏安（VA或kVA）。



功率流

正真实功率 P (+) 从电源流向负载。 负真实功率 P (-) 从负载流向电源。

功率因数 (PF)

功率因数 (PF) 是真实功率 (P) 与视在功率 (S) 之比。

功率因数 (PF) 为 -1 到 1 或 -100% 到 100% 之间的一个数字，符号由约定确定。

$$PF = \frac{P}{S}$$

纯阻性负载没有无功组件，因此其功率因数为 1 (PF = 1，或单位功率因数)。感抗或容抗负载向电路中引入一个无功功率 (Q) 分量，从而导致 PF 接近 0。

真实 PF 和位移 PF

测量仪支持真实功率因数和位移功率因数：

- 真实功率因数包括谐波分量。
- 位移功率因数仅考虑基本频率。

注: 如未指定，测量仪显示的功率因数为真实功率因数。

功率因数符号约定

功率因数符号 (PF 符号) 可以为正或负，由 IEEE 或 IEC 使用的公约定义。

可将用于显示屏的功率因数符号 (PF 符号) 约定设置为 IEC 或 IEEE。

PF 符号约定：IEC

PF 符号与真实功率 (kW) 流动的方向相关：

- 象限 1 和象限 4：对于正真实功率 (+kW)，PF 符号为正 (+)。
- 象限 2 和象限 3：对于负真实功率 (-kW)，PF 符号为负 (-)。

PF 符号约定：IEEE

PF 符号与 PF 超前/滞后约定相关，换句话说，即有效负载类型（电感负载或电容负载）：

- 对于电容负载（PF 超前，象限 2 和象限 4），PF 符号为正 (+)。
- 对于电感负载（PF 滞后，象限 1 和象限 3），PF 符号为负 (-)。

功率因数最小/最大值约定


测量仪使用特定的换算确定功率因数的最小和最大值。

- 对于负 PF 读数，PF 读数介于 -0 到 -1 之间，最小 PF 值为最接近 -0 的测量值。对于正 PF 读数，PF 读数介于 +1 到 +0 之间，最小 PF 值为最接近 +1 的测量值。
- 对于负 PF 读数，PF 读数介于 -0 到 -1 之间，最大 PF 值为最接近 -1 的测量值。对于正 PF 读数，PF 读数介于 +1 到 +0 之间，最大 PF 值为最接近 +0 的测量值。

功率因数寄存器格式

测量仪可对 PF 值执行简单的算法，然后将其存储在 PF 寄存器中。

每个功率因数值（PF 值）占用功率因数的一个浮点寄存器（PF 寄存器）。测量仪和软件根据下图来解释所有报告或数据条目字段的 PF 寄存器。



PF 值是使用以下公式从 PF 寄存器值中计算得出的：

象限	PF 范围	PF 寄存器范围	PF 公式
象限 1	0 至 +1	0 至 +1	PF 值 = PF 寄存器值
象限 2	-1 至 -0	-2 至 -1	PF 值 = (-2) - (PF 寄存器值)
象限 3	0 至 -1	-1 至 -0	PF 值 = PF 寄存器值
象限 4	+1 至 0	+1 至 +2	PF 值 = (+2) - (PF 寄存器值)

规格

本节中包含的规格可能不经通知而更改。
有关安装和接线的信息请参考测量仪安装工作表。

机械特性

IP 保护等级 (IEC 60529-1)	前显示屏：IP54 (使用可选配件套件 METSEIP65OP96X96FF 可升级至 IP65) 测量仪壳体：IP30
面板最大厚度	最大值为 6.0 mm
安装位置	竖直
显示屏类型	LCD 显示屏：单色图形 LCD
键盘	4 个按钮，包括直观导航
前面板 LED 指示灯	绿色指示灯 (心跳串行通讯活动) 琥珀色色指示灯 (报警/电能脉冲输出)
重量	~ 300 g
尺寸 W x H x D	96 x 96 x 73 mm (最大值)
保护功能	设置参数密码保护

电气特性

测量精度

- IEC 61557-12⁶: 2021 PMD-II/[SD or SS]/K55/0.5

参数	精度	范围
电流、相位	Class 0.5，符合 IEC 61557-12: 2021	10% I _n 至 120% I _n ，I _n = 5 A
	± 0.2% ⁷	
相电压	Class 0.5，符合 IEC 61557-12: 2021	20 %U _n 至 120 %U _n ，U _n = 230 V L-N，240 V L-N
	± 0.2% ⁸	
功率因数	Class 0.5，符合 IEC 61557-12: 2021	感性负载 0.5 至容性负载 0.8
	±0.01 计数	
有功功率	Class 0.5，符合 IEC 61557-12: 2021	1% I _n 至 120% I _n ，I _n = 5 A
		感性负载 0.5 至容性负载 0.8
视在功率	Class 0.5，符合 IEC 61557-12: 2021	1% I _n 至 120% I _n ，I _n = 5 A
		感性负载 0.5 至容性负载 0.8
无功功率	Class 1，符合 IEC 61557-12: 2021	2% I _n 至 120% I _n ，I _n = 5 A，
		Sin Θ，感性负载 0.25 至容性负载 0.25
频率	Class 0.5，符合 IEC 61557-12: 2021	45 Hz 至 65 Hz
	± 0.05%	

6. 在 240 V LN / 415 V LL 系统额定值时的功率和电能参数精度
7. 250 mA 至 6 A。
8. 100 V 至 300 V

测量精度 (持续)

有功电能	Class 0.5, 符合 IEC 61557-12: 2021	$I_n = 5 \text{ A}$ 额定 CT ⁹
	Class 0.5S, 符合 IEC 62053-22: 2020	
视在电能	Class 0.5, 符合 IEC 61557-12: 2021	
	$\pm 0.5\%$	
无功电能	Class 2, 符合 IEC 62053-24: 2020	
	Class 1, 符合 IEC 61557-12: 2021	
THD 和单个谐波	Class 5, 符合 IEC 61557-12: 2021	高达 15 次谐波
	满量程的 $\pm 5\%$	

电压输入

VT 一次电压	999 kV L-L (最大值), 启动电压取决于 VT 变比
额定电压	277 V L-N / 480 V L-L
满量程测量电压	35 - 480 V L-L (20 - 277 V L-N), CAT III 35 - 600 V L-L (20 - 347 V L-N), CAT II
永久性过载	750 V AC L-L
阻抗	$\geq 5 \text{ M}\Omega$
额定脉冲电压	6 kV 持续 1.2 μs
频率	50 / 60 Hz 额定值 $\pm 5\%$
VA 负荷	$< 0.2 \text{ VA}$ (240 V AC L-N)
电压端子电缆	0.20 - 5.26 mm ² (24 - 10 AWG)

电流输入

CT 额定值	原边可调节范围为 1 A 到 32767 A 次边为 1 A 或 5 A I-额定值
测量电流	5 mA 至 6 A
抑制电流 (用于忽略微小负载)	5 mA 至 99 mA
耐受值	连续 12 A ; 50 A (10 秒/小时), 500 A (1 秒/小时)
阻抗	$< 0.3 \text{ m}\Omega$
频率	50 / 60 Hz 额定值
VA 负荷	电流为 6 A 时 $< 0.024 \text{ VA}$
电流端子电缆	0.82 - 3.31 mm ² (18 - 12 AWG)

交流控制电源 :

工作范围	80 - 277 V L-N $\pm 10\%$
负荷	$< 8 \text{ VA}$ (277 V L-N)
频率范围	45 - 65 Hz
跨越时间	50 ms , 在 120 V AC 时 250 ms , 在 230 V AC 时
控制电源线	0.20 - 5.26 mm ² (24 - 10 AWG)

9. 在 1 A CT 额定值条件下, 50 mA 到 150 mA 的附加误差为 $\pm 1\%$, 电流 $> 10 \text{ mA}$ 到 $< 50 \text{ mA}$ 的附加误差为 $\pm 2\%$ 。Class 0.5S 测量仪类型符合部分标准 (仅关于电能测试的条款)

直流控制电源

工作范围	100 - 277 V DC $\pm$ 10%
负荷	< 3.3 W (277 V DC)
跨越时间	50 ms , 在 125 V DC 时

显示屏更新

瞬时	1 秒
需量	15 秒
谐波	5 秒

接线配置

用户可编程	通过 HMI 和 ION setup 配置
	1 相 2 线相电压 1 相 2 线线电压 1 相 3 线线电压, 含中性相 (2 相) 3 相 3 线无接地三角形 3 相 4 线接地星形 3 相 3 线角接地三角形 3 相 3 线无接地星形 3 相 3 线接地星形 3 相 3 线阻抗接地星形 3 相 4 线中心抽头式开放三角形 3 相 4 线中心抽头式三角形 3 相 4 线无接地星形 3 相 4 线阻抗接地星形

环境特性

运行温度	测量仪 : -25 至 70 °C (-13 至 158 °F) 温度为 -20 至 -25 °C (-4 至 -13 °F) 时, 显示屏性能将有所下降
存放温度	-25 °C 到 +70 °C (-13 °F 到 158 °F)
额定湿度	50 °C (122 °F) 条件下相对湿度为 5% 至 95% (无冷凝)
污染等级	2
海拔高度	$\leq$ 2000 米 (6562 英尺) CAT-III / 3000 米 (9842 英尺) CAT-II
位置	适合在室内固定面板中使用 必须永久性地连接并固定 不适合潮湿的场所
产品寿命	$\geq$ 10 年, 45 °C (113 °F) 60% RH

EMC (电磁兼容性) +5

静电放电	IEC 61000-4-2
辐射抗扰性	IEC 61000-4-3
快速瞬变抗扰性	IEC 61000-4-4
脉冲波抗扰性	IEC 61000-4-5
传导抗扰性	IEC 61000-4-6
磁场抗扰性	IEC 61000-4-8
电压骤降抗扰性	IEC 61000-4-11
辐射 (IEC61326-1)	辐射 FCC 第 15 部分 A/CE 类

+5 按照 IEC 61326-1 标准进行测试。

安全性

欧洲	CE，符合 IEC 61010-1: 2010 / AM1: 2016 and IEC 61326-1: 2020
美国和加拿大	cULus，符合 UL 61010-1 Ed-3.1 CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1 Ed-3.1 (600 V AC)
测量类别 (电压和电流输入)	CAT III 可以高达 480 V L-L CAT II 可以高达 600 V L-L
过压类别 (控制电源)	CAT III 可以高达 300 V L-N
介电	符合 IEC / UL 61010-1 Ed-3.1
保护等级	保护等级 II 用户可接触部分双绝缘
其他认证	RCM

RS-485 通讯

端口数	1
最大电缆长度	1000 米(3280 英尺)
最大设备数量 (单位负荷)	一条总线上最多为 32 个设备
奇偶	偶、奇和无 (奇校验或偶校验为 1 个停止位，无校验则为 2 个停止位)
波特率	4800，9600，19200，38400
绝缘	2.5 kV 真有效值，双绝缘
电缆类型	0.13 - 1.30 mm²(26 - 16 AWG)

数字 I/O

绝缘	2.5 kV RMS
数字 (状态) 输入	
电压额定值	开 18 至 36 V DC
	关 0 至 4 V DC
数字输出	
负载电压	≤ 40 V 直流
负载电流	≤ 20 mA
开启电阻	≤ 50 Ω
数字输出的脉冲持续时间 ¹⁰	[20、25、50、100] ms

模拟量 I/O

更新频率	1 秒
模拟输入	
测量范围	4-20 mA
最大源阻抗	> 500 Ω
模拟输出	
测量范围	4-20 mA
负载阻抗	≤ 600 Ω

继电器

继电器输出	为250 V L-N AC (最大值) / 2A
	24V DC / 2A
	A 型 2 端子电子机械式继电器
输出频率	最大 0.5 Hz (1 秒开启 / 1 秒关闭)
触点电阻	50 mΩ

激励输出

24V DC / 8 mA (最大值)

实时时钟

电池备用时间	3 年 注: 当已配置好日期和时间且测量仪处于关闭状态时。
--------	---

10. 指示该功能可以通过通讯配置。

中国标准合规性

本产品符合下列中国标准：

METSEPM2225C / METSEPM2225CL05

BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements

METSEPM2225C2AI2AO / METSEPM2225C2DI2RO

BS/ EN/ IEC 61557-12 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)

GB/T 17215.322-2008 交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）

GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（1S级和2S级）

施耐德电气
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

由于各种标准、规范和设计不时变更，请索取对本出版物中给出的信息的确认。

©2024 – 施耐德电气. 版权所有

NVE3860703-09